

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur


Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

| | |
|--|---|
| Title - Sujet SWIR Cameras | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation W7701-125167/A | Amendment No. - N° modif. 003 |
| Client Reference No. - N° de référence du client W7701-12-5167 | Date 2012-11-19 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCL-029-14962 | |
| File No. - N° de dossier QCL-1-34626 (029) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-11-20 | Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Champoux, Nicolas | Buyer Id - Id de l'acheteur qcl029 |
| Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2821 () | FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: R & D POUR LA DÉFENSE CANADA VALCARTIER BATIMENT 53 2459 BLVD PIE XI NORD QUEBEC Québec G3J1X5 Canada | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée See Herein | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

|  Public Works and Government Services Canada | | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | | N° du documentW7701-125167/A | | See Part 2 for Clauses and Conditions Voir Partie 2 pour Clauses et Conditions | | Part - Partie 1 of - de 2 | | |
|--|-------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| Item Art. | Description | Dest. Code Dest. | Inv. Code Fact. | Quantity - Quantité | | U. of I. U. de D. | Unit Price/Prix unitaire | | Del. Req. Liv. Req. | Del. Offered Liv. offerte |
| | | | | Current Courant | Inc./Dec. Augm/dim. Révisée | | Destination | Plant/Usine | | |
| 1 | Camera | W7701 | W7701 | 1 | | 1 | \$ | \$ | See Herein | |

AMENDMENT 003

The present amendment is to clarify technical specifications "Spectral response range" in section 3.1 of Appendix "A". Therefore please delete the table of section 3.1 of Annex "A" and replace with the following:

"3.1 SWIR Camera Specifications"

| Detector Specifications | |
|--|--|
| Spectral response range: | Minimum 900 to 1700 nm - Maximum 700 to 2000nm |
| Resolution: | 640 x 512 pixels minimum |
| Pixel size: | 25 microns x 25 microns maximum |
| NEI: | Less than 3.5+08 ph/s/cm2 at 30Hz and at 1.5 um wavelength |
| Noise: | 50 electrons maximum at 30Hz and at 1.5 um wavelength |
| A/D resolution: | 12 bit minimum at 30 frames per second at full frame |
| Lens and optics | |
| Lens and optics: | 50mm F/1.4 |
| Interface | |
| Lens mount: | C-mount lens compatible |
| Imaging: | CamLink digital interface |
| Control software | |
| Adjustment and control: | Digital gain and offset Auto gain and offset prior to display |
| Environmental specifications | |
| Mean Time Between Failure: | >10,000 hours, MIL-HDBK-217F N2 |
| Vibration, shock, transportation, temperature, humidity: | MIL-STD-810G compliant |

Any interested bidder must submit the technical specifications with its bid, or any official document relating to the proposed equipment, in order to demonstrate that the proposed equipment meets all technical requirements listed at Annex A.

Any proposal that does not clearly demonstrate compliance with each of the technical requirements listed in Annex A will be considered non-responsive."

ALL OTHERS TERMS AND CONDITIONS OF THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) REMAIN UNCHANGED.

**Nicolas Champoux
Supply Officer
Public Works and Government Services Canada
Acquisitions Branch
1550, D'Estimauville
Québec (Québec)
G1J 0C7**

Telephone: (418) 649-2821

Solicitation No. - N° de l'invitation

W7701-125167/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W7701-12-5167

Amd. No. - N° de la modif.

003

File No. - N° du dossier

QCL-1-34626

Buyer ID - Id de l'acheteur

qc1029

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Facsimile: (418) 648-2209

E-mail address: nicolas.champoux@pwgsc-tpsgc.gc.ca