

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Pièces fixations et quincaillerie	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0106-11R109/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client W0106-11-R109	Date 2013-04-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-031-15262	
File No. - N° de dossier QCN-2-35543 (031)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-04-29	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Champoux, Nicolas	Buyer Id - Id de l'acheteur qcn031
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2821 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIFFÉRENTS ÉDIFICES GARNISON VALCARTIER COURCELETTE Québec G0A4Z0 Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée VOIR DOC.	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

W0106-11R109/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W0106-11-R109

Amd. No. - N° de la modif.

005

File No. - N° du dossier

QCN-2-35543

Buyer ID - Id de l'acheteur

qcn031

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

MODIFICATION 005

Réf. Appendice 1 de l'Annexes A:

Les dimensions acceptables ont été élargies aux items 2.2, 2.4, 2.13, 2.14, 2.18 et 2.19. Par conséquent, veuillez;

SUPPRIMER:

L'Appendice 1 de l'Annexes A en votre possession.

INSÉRER:

L'Appendice 1 de l'Annexes A ci-joint.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION (DDP) DEMEURENT INCHANGÉS.

Nicolas Champoux
Agent d'approvisionnement
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des Approvisionnements
1550, rue d'Estimauville
Québec (Québec)
G1J 0C7

Téléphone: (418) 649-2821
Télécopieur: (418) 648-2209
Courriel: nicolas.champoux@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Appendice 1 de l'Annexe A

MATÉRIEL DE RANGEMENT ET POINTS DE CONSOMMATION

1. Contacts par point de consommation

*** Les contacts seront insérés à l'octroi du contrat***

UNITÉ	Édifice	Superviseur	Ext.	Comptoir	Ext.
12RBC	363				
CCMSÉ	7				
5AMB	103				
5BNS Trsp	110				
5RALC	311				
QGET	312				
2R22R	313				
1R22R	314				
5RGC	323				
3R22R	366				
5BNS Svc	367				
430ETAH	621				
5BNS Maint	324				
CISQFT	CSEM-3				
St-Malo	Québec				
R&T	6				
5UPM	276				
Achats	188				

Des commandes de matériel peuvent également être placées par d'autres clients de la Garnison Valcartier qui ne possèdent pas le matériel de rangement et également par le manège militaire St-Malo. Aucun frais supplémentaires ne pourra être facturé pour ces dernières.

Manège militaire St-Malo

1020 Vincent-Massé
Québec Qc G1N 1M8

2. Description du matériel de rangement

Note : Les dimensions sont indiqués en pouces (1 pouce = 25,4 millimètres). Le sigle « ” » est utilisé afin d'alléger le texte.

2.1 Présentoir pour collets.

Fabriquée de tiges d'acier robustes et peintes.

Dimensions :

- Entre 20" et 24" de largeur
- Entre 16" et 19" de hauteur
- Entre 5" et 7" de profondeur.

Deux modèles différents soit pour recevoir 5 ou 10 dimensions de collets différentes. La quantité requise de chaque modèle, par point d'approvisionnement, est déterminée de la façon suivante :

Quantité totale requise pour le point d'approvisionnement	Type de modèle à fournir
1	Un (1) modèle à 10 dimensions
2	Un (1) modèle à 10 dimensions et un (1) modèle à 5 dimensions
3	Deux (2) modèles à 10 dimensions et un (1) modèle à 5 dimensions
4	Deux (2) modèle à 10 dimensions et deux (2) modèles à 5 dimensions

2.2 Présentoir et distributeur pour boyaux et filage.

Fabriquée en acier robuste et peint. Avec tige d'acier pour l'insertion des bobines de boyaux et/ou de filage. Peut recevoir de 7 à 10 différentes dimensions de boyaux et/ou de filage.

Dimensions

- Entre 21" et 27" de largeur
- Entre 10" et 14" de hauteur
- Entre 6" et 10" de profondeur.

2.3 Présentoir et distributeur pour boyaux et filage (minimum 4 niveaux).

Fabriquée en acier robuste et peint. Avec minimum quatre tiges d'acier pour l'insertion des bobines de boyaux et/ou de filage. Peut recevoir des bobines de différentes dimensions de boyaux et/ou de filage. Peut être déposé sur le sol ou fixé au mur.

Dimensions

- Entre 26" et 30" de largeur
- Entre 36" et 44" de hauteur
- Entre 6" et 10" de profondeur.

2.4 Présentoir pour tiges filetées (Rod) ou barres à clés (Key Stock).

Fabriquée en acier robuste et peint. Peut recevoir entre 10 et 12 format de tiges ou de barres à clé de différentes dimensions et jusqu'à 12" de longueur.

Dimensions

- Entre 12" et 16" de largeur
- Entre 8" et 12" de hauteur
- Entre 4½" et 7" de profondeur.

2.5 Cabinet pour mèches.

Cabinet à 3 tiroirs en acier robuste et peint. Peut recevoir des mèches de 1/16" jusqu'à ½" à tous les 64° de pouce.

Dimensions

- Entre 14" et 18" de largeur
- Entre 7" et 10" de hauteur
- Entre 7½" et 10" de profondeur.

2.6 Base de présentoir à compartiments.

Base universelle pour présentoir à compartiments. Construction en acier peint. Peut supporter des présentoirs à compartiments allant de 12 à 72 compartiments. Fourni en paire ou dispositif complet permettant de maintenir le présentoir à une distance minimale de 4" du sol

*N'est pas requise si le présentoir a déjà une base intégrée (min. 4" du sol)

2.7 Présentoir de 72 à 80 compartiments (ou 2 présentoirs pour un total de 72 à 80 compartiments – optionnel).

Présentoir en acier soudé et peint de 72 à 80 compartiments.

Dimensions des Compartiments

- Entre 4" et 5" de largeur
- Entre 3" et 5" de hauteur
- Entre 11" et 14" de profondeur.

2.8 Présentoir à 40 compartiments.

Présentoir en acier soudé et peint de 40 compartiments.

Dimensions des Compartiments

- Entre 4" et 5" de largeur
- Entre 3" et 5" de hauteur
- Entre 11" et 14" de profondeur.

2.9 Présentoir à 32 compartiments.

Présentoir en acier soudé et peint de 32 compartiments.

Dimensions des Compartiments

- Entre 4" et 5" de largeur
- Entre 4" et 5" de hauteur
- Entre 11" et 14" de profondeur.

2.10 Présentoir à 18 compartiments.

Présentoir en acier soudé et peint de 18 compartiments.

Dimensions des Compartiments

- Entre 5" et 7" de largeur
- Entre 5" et 7" de hauteur
- Entre 11" et 14" de profondeur.

2.11 Présentoir à 12 compartiments.

Présentoir en acier soudé et peint de 12 compartiments.

Dimensions des Compartiments

- Entre 6" et 9" de largeur
- Entre 5" et 8" de hauteur
- Entre 11" et 14" de profondeur.

2.12 Présentoir à 8 compartiments.

Présentoir en acier soudé et peint de 8 compartiments.

Dimensions des Compartiments

- Entre 8" et 10" de largeur
- Entre 8" et 10" de hauteur
- Entre 11" et 14" de profondeur.

2.13 Présentoir pour lignes de frein.

Présentoir en en acier peint. Peut recevoir jusqu'à 28 à 36 lignes de frein de dimensions 3/16", 1/4", 5/16" et 3/8".

Dimensions

- Entre 18" et 24" de largeur
- Entre 5" et 12" de hauteur
- Entre 6" et 10" de profondeur

Note : Peut être plus d'un présentoir mais la dimension totale des présentoirs doit entrer dans les mesures ci-dessus.

2.14 Armoire pour produit inflammable.

Armoire ouverte en acier peint. Une tablette ajustable. Pour l'entreposage de canettes d'aérosol. Peut recevoir une porte pour fermeture à l'avant.

Dimensions

- Entre 33" et 39" de largeur
- Entre 20" et 24" de hauteur
- Entre 9" et 15" de profondeur

2.15 Porte pour armoire pour produit inflammable*

Porte en acier peint. Dimensions pour s'ajuster à l'armoire pour produit inflammable de l'item 14.

*Non requise si déjà inclus dans l'item 2.14

2.16 Tiroir de rangement.

Tiroir en acier peint avec compartiments (24 compartiments fixes ou autres configurations fixes ou avec séparateurs ajustables). Séparateur intérieur en plastique ou en acier. Les tiroirs doivent pouvoir s'insérer à l'intérieur des contours de cabinets de l'item 17.

Dimensions

- Entre 18" et 20" de longueur
- Entre 12" et 14" de largeur
- Entre 3" et 4" de profondeur

Les dimensions doivent être conformes aux contours de cabinets de l'item 17.

Note : À l'octroi du contrat, l'entrepreneur devra effectuer une visite des différents points de consommation afin de vérifier et comptabiliser les différentes configurations de tiroirs à fournir, c'est-à-dire, soit à 24 compartiments fixes, avec dispositions particulières fixes ou avec compartiments ajustables.

2.17 Contour de cabinet pour tiroirs.

Contour de cabinets en acier peint avec glissières pourvues de roulements à billes. Peut recevoir des tiroirs superposés de l'item 16. Dimensions du contour selon dimensions des tiroirs de l'item 16.

2.18 Cabinet d'usage général avec porte.

Cabinet en acier peint. Deux tablettes de pleine longueur (3 compartiments). Porte en acier pleine longueur.

Dimensions

- Entre 19" et 27" de largeur
- Entre 30" et 36" de hauteur
- Entre 12" et 15" de profondeur

2.19 Étagère ouverte à 3 compartiments.

Étagère en acier peint. Trois (3) compartiments de dimensions égales soudés au contour. Chaque compartiment peut supporter jusqu'à 40 livres de matériel. Pour l'entreposage de boyaux, abrasifs, fournitures d'atelier ou tout autre item requérant une aire ouverte. Ouverture à l'avant et fond fermé.

Dimensions

- Entre 14" et 24" de largeur
- Entre 14" et 22" de hauteur
- Entre 15" et 20" de profondeur

Le tableau ci-dessous dénombre le type d'unités de rangement requises par point de consommation

[illegible]