

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Small hardware and fasteners	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0106-11R109/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client W0106-11-R109	Date 2013-04-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-031-15262	
File No. - N° de dossier QCN-2-35543 (031)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-04-29	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Champoux, Nicolas	Buyer Id - Id de l'acheteur qcn031
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2821 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIFFÉRENTS ÉDIFICES GARNISON VALCARTIER COURCELETTE Québec G0A4Z0 Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée VOIR DOC.	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

W0106-11R109/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W0106-11-R109

Amd. No. - N° de la modif.

005

File No. - N° du dossier

QCN-2-35543

Buyer ID - Id de l'acheteur

qcn031

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

AMENDMENT 005

Ref. Appendix 1 of Annex A;

The acceptable sizes were widened for items 2.2, 2.4, 2.13, 2.14, 2.18 and 2.19. Consequently;

DELETE:

Appendix 1 of Annex A in your possession.

INSERT:

Appendix 1 of Annex A attached.

ALL OTHERS TERMS AND CONDITIONS OF THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) REMAIN UNCHANGED.

**Nicolas Champoux
Supply Officer
Public Works and Government Services Canada
Acquisitions Branch
1550, D'Estimauville
Québec (Québec)
G1J 0C7**

**Telephone: (418) 649-2821
Facsimile: (418) 648-2209
E-mail address: nicolas.champoux@pwgsc-tpsgc.gc.ca**

Appendix 1 of Annex A

STORAGE MATERIAL AND CONSUMPTION POINTS

1. Contacts per consumption point

*** Contacts will be insert at contract award***

UNIT	Building	Supervisor	Ext.	Counter	Ext.
12 RBC	363				
EFCC	7				
5 AMB	103				
5 Svc Bn/ Transport Coy	110				
5 RALC	311				
QGET	312				
2R22R	313				
1R22R	314				
5 CER	323				
3R22R	366				
5 Svc Bn/ Service Coy	367				
430 Tac Hel Sqn	621				
5 Svc Bn/ Maint Coy	324				
LFQATC	CSEM-3				
St-Malo	Quebec City				
R&G	6				
5 MPU	276				
Purchasing	188				

Orders for material may also be placed by other Valcartier Garrison clients who do not have the storage material, and also by the St-Malo Armoury. No additional fees may be charged for these orders.

St-Malo Armoury
1020 Vincent-Massé
Quebec City, QC G1N 1M8

2. Description of storage material

Note: The sizes are given in inches (1 inch = 25.4 millimetres). The « " » symbol is used to lighten the text.

2.1 Rack for hose clamps

Made of painted heavy-duty steel rods.

Sizes:

- Between 20" and 24" in width
- Between 16" and 19" in height
- Between 5" and 7" in depth

Two different models to hold 5 or 10 different hose clamp sizes. The quantity required for each model, per supply point, is determined as follows:

Total quantity required for the supply point	Type of model to supply
1	One (1) model for 10 sizes
2	One (1) model for 10 sizes and one (1) model for 5 sizes
3	Two (2) models for 10 sizes and one (1) model for 5 sizes
4	Two (2) models for 10 sizes and two (2) models for 5 sizes

2.2 Rack and dispenser for hoses and wire

Made of painted heavy-duty steel. With a steel rod for inserting hose and/or wire reels. Can hold from 7 to 10 different sizes of hoses and/or wire.

Sizes

- Between 21" and 27" in width
- Between 10" and 14" in height
- Between 6" and 10" in depth

2.3 Rack and dispenser for hoses and wire (minimum 4 rungs)

Made of painted heavy-duty steel. With minimum 4 steel rods for inserting hose and/or wire reels. Can hold reels for different sizes of hoses and/or wire. Can be set on the floor or mounted on the wall.

Sizes

- Between 26" and 30" in width
- Between 36" and 44" in height
- Between 6" and 10" in depth

2.4 Rack for rods or key stock

Made of painted heavy-duty steel. Can hold between 10 and 12 rod sizes or different sizes of key stock up to 12" in length.

Sizes

- Between 12" and 16" in width
- Between 8" and 12" in height
- Between 4½" and 7" in depth

2.5 Case for drill bits

Case with 3 drawers made of painted heavy-duty steel. Can hold drill bits ranging from 1/16" to ½" in fractions by 64ths.

Sizes

- Between 14" and 18" in width
- Between 7" and 10" in height
- Between 7½" and 10" in depth

2.6 Base for rack with compartments*

Universal base for a rack with compartments. Made of painted steel. Can support racks with 12 to 72 compartments. Supplied as a pair or a complete unit to keep the rack at least 4" off the floor.

* Not required if the rack already has an integrated base (min. 4" off the floor)

2.7 Rack with 72 to 80 compartments (or two racks for a total of 72 to 80 compartments - optional)

Painted, welded steel rack with 72 to 80 compartments.

Compartment sizes

- Between 4" and 5" in width
- Between 3" and 5" in height
- Between 11" and 14" in depth

2.8 Rack with 40 compartments

Painted, welded steel rack with 40 compartments.

Compartment sizes

- Between 4" and 5" in width
- Between 3" and 5" in height
- Between 11" and 14" in depth

2.9 Rack with 32 compartments

Painted, welded steel rack with 32 compartments.

Compartment sizes

- Between 4" and 5" in width
- Between 4" and 5" in height
- Between 11" and 14" in depth

2.10 Rack with 18 compartments

Painted, welded steel rack with 18 compartments.

Compartment sizes

- Between 5" and 7" in width
- Between 5" and 7" in height
- Between 11" and 14" in depth

2.11 Rack with 12 compartments

Painted, welded steel rack with 12 compartments.

Compartment sizes

- Between 6" and 9" in width
- Between 5" and 8" in height
- Between 11" and 14" in depth

2.12 Rack with 8 compartments

Painted, welded steel rack with 8 compartments.

Compartment sizes

- Between 8" and 10" in width
- Between 8" and 10" in height
- Between 11" and 14" in depth

2.13 Rack for brake lines

Painted steel rack. Can hold up to 28 to 36 brake lines in sizes of 3/16", 1/4", 5/16" and 3/8".

Sizes

- Between 18" and 24" in width
- Between 5" and 12" in height
- Between 6" and 10" in depth

Note: Can be more than one rack but the total dimension of the racks needs to fit into the measurements above.

2.14 Cabinet for flammable products

Open painted steel cabinet. One adjustable shelf. For storing aerosol cans. Can be fitted with a door for closing in front.

Sizes

- Between 33" and 39" in width

- Between 20" and 24" in height
- Between 9" and 15" in depth

2.15 Door for cabinet for flammable products*

Painted steel door. Sizes to fit the cabinet for flammable products in item 14.

* Not required if already included in item 2.14

2.16 Storage drawer

Painted steel drawer with compartments (24 fixed compartments or other fixed configurations or adjustable dividers). Inner plastic or steel dividers. The drawers must be able to be inserted in the cabinet frames in items 17.

Sizes

- Between 18" and 20" in length
- Between 12" and 14" in width
- Between 3" and 4" in depth

Sizes must fit the cabinet frames in items 17.

Note: Upon the award of the contract, the Contractor shall visit each of the consumption points to check and record the various drawer configurations to be supplied, i.e., 24 fixed compartments, certain compartments with specific fixed layouts or with adjustable compartments.

2.17 Cabinet frame for drawers

Painted steel cabinet frame with ball bearing slides. Can hold stacked drawers as described in item 16. Frame sizes to fit the drawer sizes in item 16.

2.18 All-purpose cabinet with door

Painted steel cabinet. Two full-length shelves (3 compartments). Full-length steel door.

Sizes

- Between 19" and 27" in width
- Between 30" and 36" in height
- Between 12" and 15" in depth

2.19 Open shelf assembly with 3 compartments

Painted steel shelf assembly. Three (3) compartments of equal size welded to the frame. Each compartment can hold up to 40 pounds of material. For storing hoses, abrasives, workshop supplies or any other items requiring an open area. Open front and closed back.

Sizes

- Between 14" and 24" in width
- Between 14" and 22" in height
- Between 15" and 20" in depth

The table below lists the type of storage units required per consumption point

Number depending on the proposed model