

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 3C9

Title - Sujet AUDIO VISUAL EQUIPMENT	
Solicitation No. - N° de l'invitation E0225-132086/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20132086	Date 2013-02-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$HAL-503-8886	
File No. - N° de dossier HAL-2-69269 (503)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-02-25	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Forward (HAL), LeeAnne	Buyer Id - Id de l'acheteur hal503
Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5070 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification est portée à répondre aux questions suivantes:

Q1. Pour la chambre 4C1001, AVS-5 dessin, le commutateur de Crestron DigitalMedia spécifié dans le document est un modèle DMPS-200-C. Dans les dessins, il montre cette matrice alimentant deux sorties au cours de la DM protocole STP (câble STP) à deux régulateurs d'ambiance. Malheureusement, le DMPS-200-C n'a qu'une seule de ces sorties, et non deux comme requis. Le modèle de ville requise est un DMPS-300-C. Cette unité a une valeur élevée du dollar. Nous avons besoin d'éclaircissements sur si nous réellement besoin du modèle de la série 300, car elle est la seule unité qui fonctionne dans la configuration représentée sur les dessins.

R1. Section de commutation numérique Présentation aux médias:

Un dispositif (par défaut d'acceptation est le Crestron DMPS-200-C) est révisé (quantité et localisation) ... Quantité de 2 (deux) 1A0605, 1C0602.

Dispositif B (type d'acceptation est le Crestron DMPS-300-C) est révisé (quantité et localisation) ... Quantité de 2 (deux) 1C0702-802, 4C1001

Q2. Pour la chambre 4C1001, AVS-5 dessin, cette chambre est équipée de haut-parleurs et le dessin montre les enceintes connectées à un contrôleurs Crestron DigitalMedia, salle DM-RMC-SCALER-C ou un DM-RMC-100-C, il est Quel modèle clair que toutes les unités sont étiquetées dans chaque dessin le même et pas notée. Le vrai problème, c'est que ces contrôleurs salle Tellows avoir une sortie amplifiée pour alimenter les haut-parleurs. Nous suggérons que l'amplificateur doit être installé, ou utiliser l'amplificateur intégré de la matrice DMPA qui se nourrit de ces régulateurs.

R2. Haut-parleurs sont auto-alimentés.

Q3. Après un examen approfondi de l'exigence technique, nous avons constaté qu'une unité spécifiée a été interrompu pendant plus de 4 ans. Il n'existe actuellement aucun remplacement. C'est le Denon DN-T620, sauf si cela est une faute de frappe? Avez-vous un remplacement que vous souhaitez que nous citer?

R3. Section Lecteur CD / Cassette, dispositif aura les fonctions et caractéristiques suivantes (type d'acceptation sera le Denon DNT620) Quantité 3 (trois)

Est révisé, (marque et modèle), lecteur CD/MP3, dispositif aura les fonctions et caractéristiques suivantes (type d'acceptation sera le Tascam CD-200i), Quantité 3 (trois)

Q4. Schémas électriques précédemment visés par l'amendement 2 à n'étaient pas attachés.

R4. Voir la pièce jointe à cet amendement.