



TOURELLE VESTIAIRE – MÉLAMINECOMBO WARDROBE – MÉLAMINE

PLAN DE MOBILIER POUR INFORMATION SEULEMENT

POSTE TYPE A1-7.5 mc

Quantité de postes :

3e étage : 28

4e étage : 52

Total : 80

GAUCHE : 39

DROIT : 41

TOURELLE :

- 1 x tourelle de rangement de 610mm,
- 1 penderie vestiaire coté extérieur du poste avec porte de 130mm (5.25") de largeur.
- 4 tiroirs classeurs avec barres de support
- 1 armoire fermée de rangement avec serrure.
- hauteur standard des écrans 65" (1651 mm) hauteur approximative

Note:

Tous les tiroirs et portes doivent pouvoir être verrouillés. Trous de 5/8" pour le cylindre de la serrure, pour un barillet de type standard interchangeable (ref: Wesco modèle série T) Barilletts fournis par TPSGC. Receptacle et mécanisme de verrouillage fournis et installés par le manufacturier. Fournir dessin d'atelier pour approbation.

PERSONNAL STORAGE :

- 1 X storage combo of 610 mm
- 1 wardrobe on the exterior side of work station, with 130 mm (5.25") door width.
- 4 files drawers with bar
- 1 door cabinet with key
- standard height 65" (1651mm) approx.

Note:

Drawers and doors shall have the capability of being locked. A 5/8 inch hole is requested for the cylinder, for a standard type interchangeable lock cylinder (ref: Wesco, serial T model). Receptacle and lock mechanism to be provided and installed by the manufacturer. Supply shop drawing for approval.

POSTE TYPE A2-3.5 mc

Quantité de postes :


3e étage : 43

4e étage : 22

Total : 65

GAUCHE : 32

DROIT : 33

TOURELLE :

- 1 x tourelle de rangement de 610mm,
- 1 penderie vestiaire coté extérieur du poste avec porte de 130mm (5.25") de largeur.
- 3 tiroirs classeurs avec barres de support
- 1 armoire fermée de rangement avec serrure
- hauteur standard des écrans 50" (1270 mm) hauteur approximative

Note:

Tous les tiroirs et portes doivent pouvoir être verrouillés. Trous de 5/8" pour le cylindre de la serrure, pour un barillet de type standard interchangeable (ref: Wesco modèle série T) Barilletts fournis par TPSGC. Receptacle et mécanisme de verrouillage fournis et installés par le manufacturier. Fournir dessin d'atelier pour approbation.

PERSONNAL STORAGE :

- 1 X storage combo of 610 mm
- 1 wardrobe on the exterior side of work station, with 130 mm (5.25") door width.
- 3 files drawers with bar
- 1 door cabinet with key
- standard height 50" (1270mm) approx.

Note:

Drawers and doors shall have the capability of being locked. A 5/8 inch hole is requested for the cylinder, for a standard type interchangeable lock cylinder (ref: Wesco, serial T model). Receptacle and lock mechanism to be provided and installed by the manufacturer. Supply shop drawing for approval.

PROJET ACIA
ST-HYACINTHE
POSTE TYPE- FINAL
date: 21 Décembre 2011
révision: 1 Mai 2012