

CSC Inmate Court Shoes

Certificates of Compliance

The following Certificates of Compliance are required to ensure that the Upper section of the running shoe consists of the following:

1) **PVC, solid, black**, is treated for cement construction and to withstand cold cracking to minus 10°C.

Material: Blk PVC
Thickness (M/M) 1.2
Tensile Strg. (KG/CM²) 20
Elongation(%) <40
Tear Strg. (KG/CM²) 2.5
Adhesive Strg. (KG/CM) 0.8
Bursting Strg. (KG/CM²) 16
Test Method -- ASTM D-2210

2) **Split leather with a polyurethane coating.**

Material: Black Action Leather
Thickness (M/M) 1.4
Tensile Strg. (KG/CM²) 3
Elongation (%) 42
Tear Strg. (KG/CM²) 8.3
Adhesive Strg. (KG/CM) 3.7
Bursting Strg. (KG/CM²) 35

3) **Black Mesh Nylon**

Material: Black Mesh Nylon
Thickness (M/M) 0.77 mm
Tensile Strng. (KG/CM) Warp:50
Weft:52.1
Elongation (%) Warp: 78.1
Weft: 82
Tear Strng. (KG/CM²) Warp: 14.0
Weft: 13.0
Mullen Burst (KG/CM²) 35
Abrasion 1P 329

Chaussures basses de type basket, Service correctionnel du Canada

Certificats de conformité

Les certificats de conformité sont requis pour s'assurer que la partie du haut des chaussures y comprends le suivant :

1. PVC rigide, noir, traité pour la confection par soudage et pour résister au fendillement par refroidissement à -10°C .

Matière : PVC noir
Épaisseur (mm) 1,2
Rés. tract. (kg/cm^2) 20
Allongement(%) <40
Rés. déch. (kg/cm^2) 2,5
Propriétés adhés. (kg/cm) 0.8
Rés. à l'éclat. (kg/cm^2) 16
Méthode d'essai -- ASTM D-2210

2. Cuir refendu avec revêtement de polyuréthane

Matière : cuir noir Action
Épaisseur (mm) 1,4
Rés. tract. (kg/cm^2) 3
Allongement (%) 42
Rés. déch. (kg/cm^2) 8,3
Propriétés adhés. (kg/cm) 3,7
Rés. à l'éclat. (kg/cm^2) 35

3. Nylon maille noir

Matière : nylon maille noir
Épaisseur (mm) 0,77
Rés. tract. (kg/cm) Chaîne : 50
Trame : 52,1
Allongement (%) Chaîne : 78,1
Trame : 82
Rés. déch. (kg/cm^2) Chaîne : 14.0
Trame : 13.0
Rés. écl. au Mullen (kg/cm^2) 35
Usure 1P 329