

TPSGC

**Environnement Canada
Service canadien de la faune
Réserve nationale de faune du cap Tourmente
Hangar à grain et Centre administratif**

Addendas A-01

Éléments inclus dans l'addenda	
Section	Description de la modification et/ou de l'émission
1	Modifications
.1	Membrane d'étanchéité liquide de toiture – Hangar à grains
.2	coupe-froids – Centre administratif
.3	Persiennes, fenêtre #18 – Centre administratif
.4	Seuil, porte #36 – Centre administratif
.5	Tôle de solinage et de faîte – Hangar à grains
2	Photos
AD1-01	
AD1-02	
AD1-03	

**09 août 2013-08-09
Projet : R.049992.107
Hangar à grain et Centre administratif**

1 **ARCHITECTURE** :

.1 Page A7/16 concernant les réparations en toiture du hangar à grain, item #18 :

Réparations localisées de déchirures du revêtement de tôle de la toiture ±5 endroits avec un ruban aluminisé . Recouvrir la toiture au complet d'une membrane d'étanchéité liquide de couleur grise.

Ajouter : Membrane d'étanchéité liquide telle que le revêtement élastomère pour toiture métallique *Roofskin* de *Techniseal*.

.2 Page A1/16 Note générale :

Ajouter la note #13:

Tous les coupe-froids à remplacer sur les portes du centre administratif doivent être du même type que ceux existants, soit : des coupe-froids en silicone insérés dans le cadre.

Voir Photo AD1-01

.3 Page A3/16 Fenêtre #18 :

Rebâtir le cadre et installer une persienne.

Remplacer :

Rebâtir le cadre et installer deux petites persiennes métalliques, construites sur mesure.

Modèle tel que 101-35-R de la compagnie Cometal, cadre en U, fini Duracron de couleur blanche avec par-oiseau intégré.

Les nouvelles persiennes doivent être installées dans la portion inférieure de la fenêtre à l'emplacement des événements existant et doivent être ajustées aux carreaux de la fenêtre.

Les faces extérieures des persiennes (les lames) doivent arriver dans le même axe que le vitrage.

Installer sur les persiennes deux boîtes métalliques construites sur mesure pour le raccordement des deux conduits flexibles du côté intérieur.

Sceller le tour de la persienne avec un scellant de couleur blanche.

Voir photos AD1-02 et AD1-03

.4 Page A3/16 Porte #36 :

Remplacer :

Installer un seuil.

Par :

Remplacer le seuil existant par un seuil en bois massif. Dimensions 63 X 190 sur toute la largeur de la porte. Dimension et profil exact à déterminer sur place.

.5 Devis, Section 07 62 00 - Solin et accessoires en tôle, article 2.1 Tôles :

Remplacer

.1 Tôle en acier inoxydable étamé: de qualité commerciale, de calibre 26, préparé selon les indications du paragraphe 2.3.

par

.1 Solinage et faîte en tôle d'acier galvanisé, de même nature que la toiture existante et préparé selon les indications du paragraphe 2.3.

2 PHOTOS :



FIN DE L'ADDENDA #1 – ARCHITECTURE



Félix Sirois-Vaillancourt, M. Arch.
Équipe Services Clients du patrimoine
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada