

## **M0077-13-G606 – Series 5 – Questions and Answers**

Q1. Binding Tape - Page 7 of the specification package paragraph 4.1.9

Please advise the thickness of the binding tape as the paragraph 4.1.9 calls for 33 mm.

A1. It should read .3 mm

## **M0077-13-G606 – Questions et réponses – Série 5**

Q1. Galon - page 7 de la spécification, paragraphe 4.1.9

L'épaisseur du galon doit être de 33 mm selon le paragraphe 4.1.9, est-ce bien le cas?

R1. Non, elle doit être de 0,3 mm.