

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
PO Box 1408, Room 100  
167 Lombard Ave.  
Winnipeg  
Manitoba  
R3C 2Z1  
Bid Fax: (204) 983-0338

## **SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### **Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada -  
Western Region  
PO Box 1408, Room 100  
167 Lombard Ave.  
Winnipeg  
Manitoba  
R3C 2Z1

<b>Title - Sujet</b> Cage and Rack Washer	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 6D063-132061/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 6D063-132061	<b>Date</b> 2013-08-28
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$WPG-202-8592	
<b>File No. - N° de dossier</b> WPG-3-36039 (202)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-09-09</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Central Daylight Saving Time CDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Kozak, Tammy	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> wpg202
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (204) 984-8825 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (204) 983-7796
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

**This Amendment #003 is raised to address Bidder enquiries and answer questions from the Mandatory Site visit on August 22 as follows:**

Q1. How long does PHAC require to approve the drawings?

A1. Estimate one week approval.

Q2. Will PHAC accept a ramp for the pit?

A2. No

Q3. How long will it take to rebox the pit after the old washers are removed?

A3. Approximately one week.

Q4. Can the pit be modified?

A4. No.

Q5. Can the ceiling height be adjusted.?

A5. No.

Q6. Who will be responsible for the fume hood?

A6. PHAC will be replacing the fume hood.

Q7. When can we dismantle the existing equipment?

A7. After Contract award, the dismantling of existing equipment and installation of new equipment must be coordinated with PHAC to arrive at a mutually agreed upon time within the time frames of the Contract.

Q8. The Electrical is listed as Electrical - 120V1ph 208V3ph - or is it 408 - confirm?

A8. The current electrical feeds are 208 V/ 30A 3ph for the Bottle Washer and 208V/70A 3ph for the Cage Washer.

Q9. Are the units to be hard connected?

A9. Yes.

Q10. Regarding "Computer Linked" - provide additional details of what is required?

A10. All references to Computer Linked for both the Glassware Washer and the Cage and Rack washer are to be deleted.

Q11. What is the CFM?

A11. The CFM maximum for the total environment is 1500.

Q12. What temperature is the hot water coming in at?

---

A12. 140 degrees.

Q13. Cooling drain - is there an option to hook into drain?

A13. No.

Q14. Is the autoclave being replaced?

A14. Yes.

Q15. Will you accept the following dimensions for the glassware washer?

Outside Dimension: 1066mm W 1981mm H 864mm D

Chamber Size: 686mm W 711mm H 686mm D

A15. It is the vendors responsibility to take final measurements at site visit to ensure unit can fit in the assigned area with adequate service clearances. If the equipment fits within the allowable space with adequate service clearances and the mandatory requirements are met the above unit sizes will be accepted.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.**