

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
PO Box 1408, Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3C 2Z1
Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
PO Box 1408, Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3C 2Z1

Title - Sujet Cage and Rack Washer	
Solicitation No. - N° de l'invitation 6D063-132061/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 6D063-132061	Date 2013-08-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-202-8592	
File No. - N° de dossier WPG-3-36039 (202)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-09-09	Time Zone Fuseau horaire Central Daylight Saving Time CDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kozak, Tammy	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg202
Telephone No. - N° de téléphone (204) 984-8825 ()	FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cet avenant n ° 003 est porté à adresser des demandes des soumissionnaires et répondre aux questions de la visite des lieux obligatoire le 22 Août comme suit:

Q1. Combien de temps faut ASPC besoin d'approuver les dessins?

A1. Estimer une approbation de la semaine.

Q2. Est-ce que l'ASPC accepter une rampe pour la fosse?

A2. Non

Q3. Combien de temps faut-il pour repoxy la fosse après les anciennes rondelles sont retirées?

A3. Environ une semaine.

Q4. La fosse peut être modifié?

A4. No.

Q5. La hauteur du plafond peut être ajustée.?

A5. No.

Q6. Qui sera responsable de la hotte?

A6. ASPC remplacera la hotte.

Q7. Quand peut-on démonter l'équipement existant?

A7. Après attribution, le démantèlement de l'équipement et l'installation de nouveaux équipements existants doivent être coordonnés avec l'ASPC pour arriver à une solution mutuellement convenue temps dans les délais du contrat.

Q8. L'électricité est répertorié comme électrique - 120V1ph 208V3ph - ou est-ce 408 - confirmer?

A8. Le flux de courant électrique sont 208 V / 30A 3ph pour la laveuse de bouteilles et 208V/70A 3ph pour la rondelle de Cage.

Q9. Les unités à être dur connecté?

A9. Oui.

Q10. En ce qui concerne "ordinateur relié» - fournir des détails supplémentaires sur ce qui est requis?

A10. Toutes les références à ordinateur relié à la fois pour le laveur de verrerie et de la cage et lave-rack doivent être supprimés.

Q11. Quel est le CFM?

A11. Le maximum CFM pour l'environnement global est de 1500.

Q12. Quelle est la température de l'eau chaude pour s'établir à?

A12. 140 degrés.

Q13. Vidange de refroidissement - est-il une option pour accrocher dans le drain?

A13. No.

Q14. L'autoclave est remplacé?

A14. Oui.

Q15. Voulez-vous accpet les dimensions suivantes pour le laveur de verrerie?

Dimension extérieur: 1066mm W 1981mm H 864mm D

Chambre Taille: 686mm W 711mm H 686mm D

A15. Il est de la responsabilité des fournisseurs de prendre des mesures définitives à visite du site afin d'assurer l'unité peut s'adapter dans la zone assigné avec des dégagements de services adéquats. Si l'équipement s'inscrit dans l'espace admissible avec des dégagements de services adéquats et les exigences obligatoires sont respectées les tailles unitaires ci-dessus seront acceptés.

Les autres termes et conditions restent les mêmes.