


Dessin 1

Ceinturon

(Boucle à deux broches non représentée)

La distance entre les fentes pour la boucle à deux broches situées au milieu et le cran de rivet aussi située au milieu doit être telle qu'une fermeture efficace et sécurisé du ceinturon sera toujours atteint lorsque le ceinturon est porté en utilisant ces fentes et crans ou lorsque la boucle à deux broches est déplacée vers des positions adjacentes


Tolérance de +1 mm sauf indication contraire.

Dessin 1


NON À L'ÉCHELLE

Rivet à tête ronde

Dessin 2



Vue du haut



Vue de côté


Tolérance de + 0,5 mm sauf indication contraire.

Dessin 2

NON À L'ÉCHELLE

Crochet à deux griffes

Dessin 3



Matériau: acier doux (épaisseur 14)
 Fini: anodisé noir, et/ou surface durcie
 Échelle: Non à l'échelle

Nota: confection monopièce (enlever toutes les bavures)

Tolérance de + 0.5 mm sauf indication contraire. L'ouverture de la griffe doit fonctionner correctement avec la boucle à deux broches quelles que soient les dimensions offertes dans cette spécification.

Dessin 3


NON À L'ÉCHELLE

CEINTURON DE SERVICE EN CUIR


G.S.1045-259A

Boucles à deux broches

Dessin 4



Vue avant



Vue de côté

Tolérance de + 0.5 mm sauf indication contraire.

Dessin 4

NON À L'ÉCHELLE