

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Commercial Kitchen Equipment	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0114-145070/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W0114-14-5070	Date 2013-12-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-650-6238	
File No. - N° de dossier KIN-3-40131 (650)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-01-20	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rombough, Lori	Buyer Id - Id de l'acheteur kin650
Telephone No. - N° de téléphone (613) 545-8061 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

W0114-145070/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W0114-14-5070

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

KIN-3-40131

Buyer ID - Id de l'acheteur

kin650

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

MODIFICATION 001

La présente modification a pour but de répondre de réviser l'annexe A - Besoin.

SUPPRESSION ET INSERTION

#1. Sous ANNEXE A – Besoin

Dans: 5.1.8 Marmites électriques double enveloppe - Enlever au complet et insérer:

Généralités

Marmite électrique à double enveloppe sous vide d'air 2/3 de la cuve, la double enveloppe est rempli de liquide distillé et la vapeur est fournie par la chaudière électrique contenue dans un logement sur le support de la bouilloire. Cette unité doit pouvoir faire cuire de grandes quantités de nourriture pour répondre aux besoins du service.

Configuration

- Modèle sur pieds doit être disponible avec une capacité de: 60 gal (225L).

Matériel et construction

- Construction en acier inoxydable de type 304
- Double enveloppe sur les 2/3 de la cuve permettant une espace pour la circulation de la vapeur et ainsi chauffer la partie de cuisson
- Soupape de sécurité arrière facile d'accès évitant les surpressions de vapeur dans la double enveloppe
- Haut de cuve renforcée pour éviter les risques de dommages à la marmite
- Grand bec verseur
- Support de robinetterie
- Robinet de soutirage de 2 po
- Couvercle en acier inoxydable pivotant avec charnière à 45° assistée
- Mécanisme à bascule électrique
- Générateur de vapeur intégré électrique
- Pression variant de 35 à 50 livres par pouce carré

Température

Doit être en mesure de fournir une température d'utilisation de 70°C - 127°C (150°F à 260°F)

Panneau de commande

Panneau de contrôle inclus:

- Un indicateur de cycle de température au DEL
- Un indicateur de bas niveau d'eau au DEL
- Un interrupteur ON/OFF
- Un contrôle de température ajustable
- Contrôle étanche et résistant à l'eau

Options à valeur ajoutée

- Paroi interne en acier inox 316

Électricité

L'appareil doit être disponible en :

- 208, 240 ou 480V/60 Hz/3 Ph