

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet HIGH SPEED SCIENTIFIC CAMERA		
Solicitation No. - N° de l'invitation 31184-136268/A		Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 31184-136268		Date 2013-12-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-940-64036		
File No. - N° de dossier pv940.31184-136268	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-01-13		Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hooper, Marlyn		Buyer Id - Id de l'acheteur pv940
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-2702 ()		FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This amendment is raised to publish the questions and answers received as of December 18, 2013, to delete the Model Number at Page 2 and to modify Mandatory Specifications 1.9 and 3.3

Delete

Model Number PCO.DIMAX CAM at Page 2

Questions & Answers

- Q.1 1.5 must have 350-1100 nm sensitivity would our curve shows 400-1000nm be acceptable?
- A.1 No , I'm afraid a 375-1100 nm sensitivity will have to be a lock-out spec for us due to the type of imaging detector we will be using with the camera.
- Q.2 1.9 must have<30 electron read out noise would ours is 38 e be acceptable?
- A.2 The 38 electron read-out noise would be acceptable for our application if all other specs are met.
- Q.3 Would the user accept a CameraLink interface? We provide this as standard with our cameras due to the high efficiency data transfer that it offers over other data transfer interfaces.
- A.3 The Camera Link interface would be acceptable for our application.

Annex A

Delete

Mandatory Specifications

- 1.9 must have<30 electron read out noise
- 3.3 Must have USB 3.0 or Gigabit Ethernet interface for data transfer

Replace By

Mandatory Specifications

- 1.9 must have<38 electron read out noise
- 3.3 Must have USB 3.0 or Gigabit Ethernet interface or Camera Link for data transfer

All other terms and conditions remain unchanged