

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This requirement contains a Security Requirement.

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet VENTILATION TOWERS REHABILITATION	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP748-141813/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20141813	Date 2014-03-05
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FG-356-64724	
File No. - N° de dossier fg356.EP748-141813	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-04-08	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lagacé, Hélène	Buyer Id - Id de l'acheteur fg356
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0060 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP748-141813/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg356

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20141813

File No. - N° du dossier

fg356EP748-141813

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This amendment is being raised to:

1. Issue Addendum 01 attached hereto;

All other terms and conditions remain unchanged.






ADDENDUM No. E01
PROJECT NO. R.008227.002

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

DRAWINGS

Drawing E1 - Detail 'Fixture Schedule'

1. REMOVE: Please remove wording related to the manufacturer and model number indicated for fixture types A1, A2 and A3.
2. ADD: Please refer to the following sketch of the Fixture Schedule for modifications.

FIXTURE SCHEDULE		
SYMBOL	TYPE	DESCRIPTION
	A1	UNISTRUT OR WALL MOUNTED SWIVEL LED STRIPLIGHT - ADJUSTABLE WALL MOUNTING WITH ABILITY TO MODIFY ORIENTATION - 1 X 15W LED 4000K - 120V OPERATION - WALL MOUNT OR MOUNTED TO HORIZONTAL UNISTRUT CHANNELS - 949mm LENGTH - EXTRUDED ALUMINUM WITH TEMPERED GLASS
	A2	UNISTRUT OR WALL MOUNTED SWIVEL LED STRIPLIGHT - ADJUSTABLE WALL MOUNTING - MODIFY ORIENTATION - 1 X 15W LED 4000K - 120V OPERATION - WALL MOUNT OR MOUNTED TO HORIZONTAL UNISTRUT CHANNELS - 645mm LENGTH - EXTRUDED ALUMINUM WITH TEMPERED GLASS
	A3	UNISTRUT OR WALL MOUNTED SWIVEL LED STRIPLIGHT - ADJUSTABLE WALL MOUNTING - MODIFY ORIENTATION - 1 X 15W LED 4000K - 120V OPERATION - WALL MOUNT OR MOUNTED TO HORIZONTAL UNISTRUT CHANNELS - 1254mm LENGTH - EXTRUDED ALUMINUM WITH TEMPERED GLASS
	B	800mm WALL SOURCE - 1 X 24W T5 LAMP - 120V OPERATION - SURFACE WALL MOUNT - LENGTH 800mm - NICKEL PLATE FINISH - MANUFACTURER: DELTALIGHT #G5 / 120-277 50-60 Hz / 1 X 1-EG
	C	RECESSED FLUORESCENT DOWNLIGHT - 1 X 28W TTT CFL LAMP - 120V OPERATION - RECESSED - DIAMETER: 152.4mm - SPECULAR ALZAK REFLECTOR - MANUFACTURER: INDY FD26-26-E-SACSF-825