

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This requirement contains a Security Requirement.

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Remise en état des Tours de Ventila	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP748-141813/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20141813	Date 2014-03-05
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FG-356-64724	
File No. - N° de dossier fg356.EP748-141813	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-04-08	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lagacé, Hélène	Buyer Id - Id de l'acheteur fg356
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0060 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP748-141813/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg356

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20141813

File No. - N° du dossier

fg356EP748-141813

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette modification de l'invitation est émise pour:

1. Publier addendum No. 01, ci-jointe;

Tout autres modalités et conditions demeurent inchangés.











ADDENDA NO. E01
PROJET NO. R.008227.002

Cet addenda fait partie des plans et devis originaux et devra être reconnu comme faisant partie intégrante des documents contractuels.

DESSINS:

Dessin E1 – Détail ‘Nomenclatures des Luminaires’

1. SUPPRIMER: Supprimer le texte lié au nom du fabricant et le modèle indiqué pour les luminaires type A1, A2 et A3.
2. AJOUTER: Se référer au croquis ci-joint pour les modifications au tableau de nomenclature des luminaires.

NOMENCLATURE DES LUMINAIRES		
SYMBÔLE	TYPE	DESCRIPTION
		RÉLETTE LED MONTAGE UNISTRUT OU MURALE - MONTAGE MURALE ORIENTABLE FACILEMENT AJUSTABLE - 1 LAMPE DEL DE 15W, 4000K - 120V - MONTÉ AU MUR OU AUX CONDUITS UNISTRUT HORIZONTALES. - LONGUEUR DE 949mm - ALUMINUM EXTRUDÉ AVEC VERRE TREMPÉ
		RÉLETTE LED MONTAGE UNISTRUT OU MURALE - MONTAGE MURALE ORIENTABLE FACILEMENT AJUSTABLE - 1 LAMPE DEL DE 15W, 4000K - 120V - MONTÉ AU MUR OU AUX CONDUITS UNISTRUT HORIZONTALES. - LONGUEUR DE 645mm - ALUMINUM EXTRUDÉ AVEC VERRE TREMPÉ
		RÉLETTE LED MONTAGE UNISTRUT OU MURALE - MONTAGE MURALE ORIENTABLE FACILEMENT AJUSTABLE - 1 LAMPE DEL DE 15W, 4000K - 120V - MONTÉ AU MUR OU AUX CONDUITS UNISTRUT HORIZONTALES. - LONGUEUR DE 1254mm - ALUMINUM EXTRUDÉ AVEC VERRE TREMPÉ
		LUMINAIRE MURAL DE 600mm - 1 LAMPE FLUORESCENTE T5 DE 24W - 120V - MONTÉ AU MUR - LONGUEUR DE 600mm - FINITION DE PLAQUE NICKEL - DELTALIGHT #G5 / 120-277 50-60 Hz / 1 X 1-EG
		LUMINAIRE FLUORESCENTE ENCASTRÉ - 1 LAMPE FLUORESCENTE TTT DE 26W - 120V - ENCASTRÉ - DIAMÈTRE: 152.4mm - RÉFLECTEUR SPÉCULAIRE ALZAK - INDY FD26-26-E-SACSF-825