

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Vehicles & Industrial Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet POMPE A VIDE, ROTATIVE	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8482-146281/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W8482-146281	Date 2014-07-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$HP-404-65318	
File No. - N° de dossier hp404.W8482-146281	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-08-13	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Michele Mak	Buyer Id - Id de l'acheteur hp404
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3947 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

W8482-146281/B

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

hp404

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W8482-146281

File No. - N° du dossier

hp404W8482-146281

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc

Cette modification no. 001 à la soumission W8482-146281/B est émise afin de modifier la demande de proposition:

- Q1. Connaissez-vous le fabricant pour numéro de pièce 14003-5?
R1. NSCM: 3AH45 - Springcrest Inc.

=====

Q2. Pouvez-vous préciser le type de pompe à vide nécessaire? Pompe à piston rotatif? Pompe rotative à palettes à double/seule étape scellé d'huile?

R2. Non ce n'est pas une pompe rotative à palettes, il s'agit d'une pompe centrifuge à rotor fixé montée sur le même arbre et moteur de la pompe principale d'alimentation servant à fournir de l'eau d'amorçage à l'aspiration de la pompe d'alimentation d'eau douce à une vitesse de 1 gallon par minute. Levage requis à 3 mètres. Il s'agit d'une pompe à roue rotative qui crée un vide. Il n'y a pas de palettes mentionnés. L'utilisation d'une roue et le corps est tout.

=====

Q3. Connaissez-vous la vitesse de pompage nécessaire?
R3. Taux de 1 gallon par minute

=====

Q4. Connaissez-vous la pression finale nécessaire?
R4. Pompe nécessite 29,9 pouces de vide = 29,92 pouces de mercure absolue ("HGA).

=====

Q5. Quelle est le voltage/fréquence requise pour ces pompes?
R5. 440v / 60 Hz

=====

Q6. Pouvez-vous confirmer les dimensions de l'entrée et de la sortie pour la bride de raccordement?

R6. Selon la description:
NOMBRE DE RACCORD(S) D'ASPIRATION: 1
TYPE DE RACCORD D'ASPIRATION: FEMELLE FILETE
DESIGNATION, SERIE OU PROFIL ET DIMENSIONS DU FILETAGE DU RACCORD D'ASPIRATION: 3/4-14 NPT
NOMBRE DE RACCORDS DE REFOULEMENT: 1
TYPE DE RACCORD DE REFOULEMENT: 1
DESIGNATION, SERIE OU PROFIL ET DIMENSIONS DU FILETAGE DU RACCORD DE REFOULEMENT: 3/4-14 NPT

=====

Solicitation No. - N° de l'invitation
W8482-146281/B

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
hp404

Client Ref. No. - N° de réf. du client
W8482-146281

File No. - N° du dossier
hp404W8482-146281

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

- Q7. Quelle est la pression de base et la vitesse de pompage pour les pompes demandées?
- R7. Selon la description: VITESSE DE FONCTIONNEMENT EN TOURS/MINUTE:
3550.0

Tous les autres termes et conditions demeurent les mêmes.