

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480C
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095**

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet Cleaning Supplies		
Solicitation No. - N° de l'invitation W0113-15LP01/A		Date 2015-04-08
Client Reference No. - N° de référence du client W0113-15LP01		Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier TOR-4-37175 (031)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-031-6816		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2015-03-13
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-04-27		Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Schmidt, Jeff		Buyer Id - Id de l'acheteur tor031
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2058 ()	FAX No. - N° de FAX (905) 615-2060	
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: See herein.		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Solicitation No. - N° de l'invitation

W0113-15LP01/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

tor031

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W0113-15LP01

File No. - N° du dossier

TOR-4-37175

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette page est intentionnellement laissée en blanc.

La modification n° 001 vise à répondre aux questions des soumissionnaires et à apporter des changements à l'invitation à soumissionner

Q1 : Article 3, Distributeurs, de l'Annexe A, Besoin. Si les produits de l'offrant ne sont pas compatibles avec les distributeurs actuellement utilisés, l'offrant doit fournir et installer les distributeurs et offrir des services de réparation ou de remplacement sur place sans que cela entraîne des frais pour l'État.

Quelle est la marque des distributeurs utilisés en ce moment? Combien de distributeurs devront être remplacés en cas d'incompatibilité avec les distributeurs utilisés en ce moment?

R1 : Pour l'instant, on ne sait pas combien de distributeurs devaient être remplacés. Si les serviettes de papier et le savon à main proposés par l'offrant sont compatibles avec les distributeurs utilisés en ce moment, aucun remplacement ne devra être effectué. Voici les distributeurs utilisés actuellement à la BFC Borden :

1. Distributeur de mousse manuel SF 2111 – doit être rempli avec du savon mousse. Compatible avec la plupart des savons mousse de 0 à 14 centipoises (cP).
2. Papier Wausau T86801SG, distributeur mécanique de serviettes de papier mains libres.

Q2 : Article 3, Distributeurs, et article 4, Matériel pour l'équipement, de l'Annexe A. Il est indiqué que les produits doivent être compatibles avec les distributeurs de la BFC. Pourriez-vous préciser quels produits doivent être utilisés dans les distributeurs?

R2 : Les distributeurs de savon à main doivent pouvoir être remplis avec du savon de 0 à 14 centipoises (cP) [la BFC Borden utilise plusieurs types de savon]. De plus, en ce moment, la BFC Borden utilise les distributeurs indiqués à la réponse n° 2 (R2) ci-dessus. Le papier Wausau 31040 Dublinature, rouleau de papier blanc (1000 pieds), est utilisé dans les distributeurs de serviettes de papier.

Q3 : Est-ce que le MDN peut préciser quel est le taux de dilution des produits utilisés dans les distributeurs (p. ex. 1 litre de produit pour 20 litres d'eau)?

R3 : Il n'y a pas de taux de dilution.

Q4 : De quelle façon fonctionnent les remplacements pour les produits figurant à l'Annexe E – Appendice 1? Par exemple, nous avons notre propre gamme de serviettes Wypall que nous aimerions faire approuver.

R5 : Si l'offrant possède une gamme de produits semblable à celle figurant dans l'Annexe E – Appendice 1, il doit en fournir les spécifications à l'autorité contractante. Les articles devront être approuvés par l'autorité contractante du MDN avant la date de clôture de l'invitation à soumissionner.

A la Partie 1 – Renseignements généraux, Section 1.2, Sommaire

Supprimer: Des commandes subséquentes à cette offre à commandes pourront être passées du 1^{er} mai 2015 au 30 avril 2015 (estimation).

Insérer: Des commandes subséquentes à cette offre à commandes pourront être passées du 1^{er} mai 2015 au 30 avril 2016 (estimation).

A la Partie 4 – Procédures d'évaluation et méthode de sélection

Supprimer au complet.

Insérer: 4.1.1 Financial Évaluation

4.1.2.1 L'offrant doit présenter un prix conformément à l'annexe E, Évaluation, pour les périodes ferme et optionnelle, avec son offre à la clôture de l'offre à commandes et un pourcentage d'escompte pour l'article B. Commande spéciale à l'Annexe B, Base de paiement. L'article B, Commande spéciale ne seront pas utilisés dans l'évaluation financière.

4.1.2.2 Le prix évalué correspond au prix calculé que l'on obtient en multipliant l'utilisation estimative annuelle, pour les périodes ferme et optionnelle, par le prix unitaire ferme ($A \times B = C$) indiqué à l'Annexe E, Évaluation

4.1.2.3 Clause du guide des CUA A0220T (2007-05-25), Évaluation du prix

A l'Annexe A, Besoin, Section 2, Exigences particulières

Supprimer :

2.6 L'offrant doit ramasser et remplacer les articles rejetés dans les vingt-quatre heures (24) suivant l'avis de rejet.

Insérer :

2.6 L'offrant doit ramasser et remplacer les articles rejetés dans les quarante-huit heures (48) suivant l'avis de rejet.

A l'Annexe E - Appendice 1

Supprimer au complet.

Insérer L'Annexe E – Appendice 1 ci-jointe

NOTA : L'Annexe E – Appendice 1 inclut désormais une grille tarifaire pour la période de prolongation de l'offre à commandes.

Annexe E - Appendice 1 - Évaluation

Art.	Unité de mesure	Description de l'article	Utilisation annuelle estimée	Périod Ferme - Prix unitaire ferme	Prix total = A+B	Utilisation annuelle estimée	Période supp. - Prix unitaire ferme	Prix total C2 = A+B
			Colonne A1	Colonne B1	Colonne C1 = A+B	Colonne A2	Colonne B2	
1	Bte/500	Sacs à ordure noir, résistance normale avec additif dégradable, 22 po x 24 po	700	\$	\$	700	\$	\$
2	Bte/200	Sacs à ordure noir, robustes avec additif dégradable, 26 po x 36 po	1080	\$	\$	1080	\$	\$
3	Bte/100	Sacs à ordure noir, très robustes avec additif dégradable, 35 po x 50 po	1010	\$	\$	1010	\$	\$
4	Bte/100	Sacs à ordure transparents, certifiés ecologo, épaisseur de 1,00 millimètre, couture latérale (très robustes), 35 po x 50 po	300	\$	\$	300	\$	\$
5	Bte/200	Sacs à ordure transparents, certifiés ecologo, épaisseur de 1,00 millimètre, couture latérale (robustes), 30 po x 38 po	300	\$	\$	300	\$	\$
6	Bte/500	Doubleures en papier ciré pour récipients de serviettes hygiéniques	100	\$	\$	100	\$	\$
7	Bte/176	Serviettes à usages multiples, multi-épaisseurs, sans colle, grand pouvoir absorbant, une côté lisse et un côté texturé (Wypall), 15 po x 24,5 po	1000	\$	\$	1000	\$	\$
8	Bte/6	Rouleau de serviettes de papier de 1000 pi (séchage des mains), blanc - Pour utilisation dans la plupart des dévidoirs	1500	\$	\$	1500	\$	\$
9	Bte/300	Chiffons plats pour absorption rapide de l'huile et de l'eau (Wypall), 14,9 po x 16,6 po	1300	\$	\$	1300	\$	\$
10	Bte/48	Papier hygiénique 2 épaisseurs certifié ecologo, pas de produits chimiques nocifs, blanc, rouleau/500 feuilles, compatible avec dévidoirs	1800	\$	\$	1800	\$	\$
11	Bte/12	Papier hygiénique géant 1 épaisseur certifié ecologo, pas de produits chimiques nocifs, blanc, 2000 pi, compatible avec dévidoirs	500	\$	\$	500	\$	\$

12	Bouteille de 1 l	Nettoyant pour cuvette puissant à base d'acide chlorhydrique pour enlever les taches rebelles y compris la rouille	1800	\$	\$	1800	\$	\$
13	Bouteille de 1 l	Nettoyant puissant en pulvérisateur pour enlever les taches tenaces sans laisser de résidu. Déloge la graisse et se nettoie facilement.	150	\$	\$	150	\$	\$
14	Contenant de 4 l	Nettoyant puissant en pulvérisateur pour enlever les taches tenaces sans laisser de résidu. Déloge la graisse et se nettoie facilement.	150	\$	\$	150	\$	\$
15	Contenant de 3,8 l	Nettoyant sécuritaire pour cuvettes et urinoirs à base d'acide non fumante pour déloger les taches tenaces dont celles causées par le calcium et l'eau dure. Formule plus douce pour usage fréquent.	1150	\$	\$	1150	\$	\$
16	Bouteille de 1 l	Nettoyant sécuritaire pour cuvettes et urinoirs à base d'acide non fumante pour déloger les taches tenaces dont celles causées par le calcium et l'eau dure. Formule plus douce pour usage fréquent.	450	\$	\$	450	\$	\$
17	Contenant de 4 l	Nettoyant et détartrant non corrosif pour le calcaire, le calcium et la rouille	400	\$	\$	400	\$	\$
18	Contenant de 4 l	Restaurateur de planchers avec propriétés anti-glissement - Nettoie et restaure	200	\$	\$	200	\$	\$
19	Contenant de 4 l	Savon pour les mains - Savon moussant économique sans parfum et non asséchant s'utilisant dans la plupart des dévidoirs	1200	\$	\$	1200	\$	\$
20	Bouteille de 1 l	Nettoyant pour verre / multi-surfaces ne laissant aucune trace. Séchage rapide. S'utilise sur les fenêtres, les miroirs, le verre, les comptoirs, les surfaces en plastique et le chrome. Nécessite une bouteille avec déclencheur.	1800	\$	\$	1800	\$	\$
21	Contenant de 4 l	Nettoyant pour verre / multi-surfaces ne laissant aucune trace. Séchage rapide. S'utilise sur les fenêtres, les miroirs, le verre, les comptoirs, les	400	\$	\$	400	\$	\$
22	Contenant de 3,78 l	Javellisant concentré, 6 % assainisseur et déodorant	500	\$	\$	500	\$	\$
23	Bouteille de 1 l	Vaporisateur désinfectant - Virucide, fongicide et bactéricide prêt à l'utilisation pour nettoyer, désodoriser et désinfecter. Nécessite une bouteille avec déclencheur.	2000	\$	\$	2000	\$	\$

24	Contenant de 4 l	Désinfectant - Virucide, fongicide et bactéricide prêt à l'utilisation pour nettoyer, désodoriser et désinfecter	1300	\$	\$	\$	1300	\$	\$
25	Contenant de 4 l	Vinaigre - Incolore, avec pas moins de 5 % d'acide acétique	350	\$	\$	\$	350	\$	\$
26	Contenant de 4 l	Nettoyant pour planchers neutre - Un nettoyant faisant partie intégrante de votre programme d'entretien hebdomadaire. Ne contient aucun composant alcalin susceptible de ternir le fini des planchers. Nettoie et fait briller sans nécessiter de rinçage. Émulsifie la saleté sans ternir le fini brillant des planchers.	1000	\$	\$	\$	1000	\$	\$
27	Sceau de 20 l	Nettoyant pour planchers neutre - Un nettoyant faisant partie intégrante de votre programme d'entretien hebdomadaire. Ne contient aucun composant alcalin susceptible de ternir le fini des planchers. Nettoie et fait briller sans nécessiter de rinçage. Émulsifie la saleté sans ternir le fini brillant des planchers.	100	\$	\$	\$	100	\$	\$
28	Bouteille de 800 ml	Savon moussant pour les mains sans alcool. Certifié Green Seal. Distribue 4 ml par pompe.	100	\$	\$	\$	100	\$	\$
29	Contenant de 4 l	Nettoyant pour planchers - Nettoyant sans rinçage pour déloger le film blanc laissé par la glace et le sel durant l'hiver. Ne ternira pas le fini des planchers. Aide à restaurer le brillant des planchers.	220	\$	\$	\$	220	\$	\$
30	Cannette (21 oz)	Nettoyant moussant en vaporisateur - Nettoyant multi-surfaces pour déloger la saleté, la graisse et les accumulations de fini. S'utilise sur les escaliers, les tuiles et les plinthes. (3M TroubleShooter)	50	\$	\$	\$	50	\$	\$
31	Cannette	Nettoyant pour acier inoxydable et chrome - Nettoyant ne laissant aucune trace, aucun film graisseux et aucun résidu. Peut masquer les imperfections superficielles pour une apparence soignée et brillante. (Aérosol 3M)	50	\$	\$	\$	50	\$	\$
32	Paq./10	Tampon à récurer, vert, usage moyen - Doit être non métallique, lavable et réutilisable	400	\$	\$	\$	400	\$	\$

33	Chac.	Brosse pour tuiles et coulis - Poils en nylon convenant aux tuiles en plastique et en céramique	100	\$	\$	100	\$	\$
34	Chac.	Balai droit magnétique avec poignée, plat	550	\$	\$	550	\$	\$
35	Chac.	Balai de paille industriel	100	\$	\$	100	\$	\$
36	Paq./10	Tampon à récurer à usage général - Tampon multi-surfaces avec fibres non tissées pour travaux intensifs (3M)	500	\$	\$	500	\$	\$
37	Cannette	Poli à meubles - Nettoie et polit sans accumulation de cire	50	\$	\$	50	\$	\$
38	Chac.	Grattoir à manche court - Lames de 4 po; se fixe aux manches Unger	75	\$	\$	75	\$	\$
39	Chac.	Lames de rechange de 4 po - Côté carré / côté coupant	50	\$	\$	50	\$	\$
40	Chac.	Raclette à fenêtre de 14 po - Légère; fabriquée en acier inoxydable et en caoutchouc; nettoie les surfaces plates	50	\$	\$	50	\$	\$
41	Chac.	Lames de rechange pour racloir à fenêtre de 14 po	50	\$	\$	50	\$	\$
42	Chac.	Raclette de plancher droite de 24 po	25	\$	\$	25	\$	\$
43	Chac.	Lames de caoutchouc de rechange pour raclette de plancher de 24 po - Pour raclette de plancher droite, non marquante	15	\$	\$	15	\$	\$
44	Chac.	Brosse pour cuvette - À l'épreuve des taches, des odeurs et de l'acide	1300	\$	\$	1300	\$	\$
45	Chac.	Débouchoir tout usage en forme de cloche	300	\$	\$	300	\$	\$
46	Paq./5	Tampon à récurer, noir, usage intensif - Réutilisable; se fixe à un manche pour nettoyer les endroits difficiles d'accès	100	\$	\$	100	\$	\$
47	Chac.	Manche pour tampon à récurer - Action pivotante;	50	\$	\$	50	\$	\$
48	Paq./12	Éponge effaçante - S'utilise pour enlever les marques tenaces sur les surfaces	150	\$	\$	150	\$	\$
49	Contenant de 4 l	Éliminateur de mauvaises odeurs super puissant - Doit être compatible avec la plupart des solutions à base d'eau pour contrôler les odeurs; ne tache pas	700	\$	\$	700	\$	\$
50	Tampon	Tampon de polissage rouge, 13 po/17 po/20 po - Nettoie lorsque mouillé / Lustre une fois sec; pour utilisation avec les machines à planchers standard ou automatiques	50	\$	\$	50	\$	\$

51	Tampon	Tampon de polissage rouge, 17 po - Nettoie lorsque mouillé / Lustre une fois sec; pour utilisation avec les machines à planchers standard ou automatiques	50	\$	\$	50	\$	\$	\$
52	Tampon	Tampon de polissage rouge, 20 po - Nettoie lorsque mouillé / Lustre une fois sec; pour utilisation avec les machines à planchers standard ou automatiques	50	\$	\$	50	\$	\$	\$
53	Tampon	Tampon de récurage bleu, 13 po/17 po/20 po - Pour le récurage humide, le nettoyage par vaporisation intense ou le récurage moussant; pour utilisation avec les machines à planchers standards ou automatiques	50	\$	\$	50	\$	\$	\$
54	Tampon	Tampon de récurage bleu, 17 po - Pour le récurage humide, le nettoyage par vaporisation intense ou le récurage moussant; pour utilisation avec les machines à planchers standards ou automatiques	50	\$	\$	50	\$	\$	\$
55	Tampon	Tampon de récurage bleu, 20 po - Pour le récurage humide, le nettoyage par vaporisation intense ou le récurage moussant; pour utilisation avec les machines à planchers standards ou automatiques	50	\$	\$	50	\$	\$	\$
56	Tampon	Tampon de décapage noir à usage intensif pour plancher, 13 po/17 po/20 po - Pour les travaux de décapage intensif des planchers; pour utilisation avec les machines à planchers standards ou automatiques	50	\$	\$	50	\$	\$	\$
57	Tampon	Tampon de décapage noir à usage intensif pour plancher, 17 po - Pour les travaux de décapage intensif des planchers; pour utilisation avec les machines à planchers standards ou automatiques	50	\$	\$	50	\$	\$	\$
58	Tampon	Tampon de décapage noir à usage intensif pour plancher, 20 po - Pour les travaux de décapage intensif des planchers; pour utilisation avec les machines à planchers standards ou automatiques	50	\$	\$	50	\$	\$	\$
59	Chac.	Bouteille de vaporisation à déclencheur de 24 oz - Bouteille pour usage intensif avec déclencheur	500	\$	\$	500	\$	\$	\$

60	Chac.	Tête de déclencheur pour bouteille de vaporisation - Déclencheur à usage intensif produisant une fine brume jusqu'à un jet continu	1100	\$	\$	\$	1100	\$	\$	\$
61	Chac.	Lingette en microfibres, 14 po x 14 po - Doit pouvoir enlever les résidus plus fins et la poussière	900	\$	\$	\$	900	\$	\$	\$
62	Paq./16	Tampons de laine d'acier, n° 1 moyen	50	\$	\$	\$	50	\$	\$	\$
63	Chac.	Ensemble de seau et essoreuse	75	\$	\$	\$	75	\$	\$	\$
64	Chac.	Tête de rechange pour vadrouille, fini moyen - Mélange de rayonne durable sans charpie avec extrémités en boucle	25	\$	\$	\$	25	\$	\$	\$
65	Chac.	Manche de vadrouille à remplacement rapide, 54 po - Doit être économique et à l'épreuve de la corrosion. Ne se limite pas à une taille de tête de vadrouille.	150	\$	\$	\$	150	\$	\$	\$
66	Chac.	Vadrouille en coton, coton mi-pur, bande en maille résistante à la corrosion	600	\$	\$	\$	600	\$	\$	\$
67	Chac.	Tête de vadrouille avec franges à extrémités en boucle, bande étroite, design en éventail de couverture moyenne	375	\$	\$	\$	375	\$	\$	\$
68	Chac.	Tête de vadrouille avec franges à extrémités en boucle, bande étroite, design en éventail de grande couverture	400	\$	\$	\$	400	\$	\$	\$
69	Bte/100	Gants en nitrile jetables robustes - Ambidextres, offerts en format petit; sans poudre	875	\$	\$	\$	875	\$	\$	\$
70	Bte/100	Gants en nitrile jetables robustes - Ambidextres, offerts en format moyen; sans poudre	875	\$	\$	\$	875	\$	\$	\$
71	Bte/100	Gants en nitrile jetables robustes - Ambidextres, offerts en format grand; sans poudre	875	\$	\$	\$	875	\$	\$	\$
72	Bte/100	Gants en nitrile jetables robustes - Ambidextres, offerts en format très grand; sans poudre	875	\$	\$	\$	875	\$	\$	\$
73	Chac.	Porte-poussière en plastique de 12 po - Robuste et durable	300	\$	\$	\$	300	\$	\$	\$
74	Chac.	Cadres et manches de vadrouilles à poussière de 18 po - Action pivotante de 360 degrés	200	\$	\$	\$	200	\$	\$	\$

75	Chac.	Cadres et manches de vadrouilles à poussière de 24 po - Action pivotante de 360 degrés	200	\$	\$	\$	200	\$	\$	\$
76	Chac.	Cadres et manches de vadrouilles à poussière de 36 po - Action pivotante de 360 degrés	200	\$	\$	\$	200	\$	\$	\$
77	Chac.	Têtes de vadrouilles à poussière de 18 po -Style qui s'attache et qualité absorbante; compatible avec tout cadre standard	200	\$	\$	\$	200	\$	\$	\$
78	Chac.	Têtes de vadrouilles à poussière de 24 po -Style qui s'attache et qualité absorbante; compatible avec tout cadre standard	200	\$	\$	\$	200	\$	\$	\$
79	Chac.	Têtes de vadrouilles à poussière de 36 po -Style qui s'attache et qualité absorbante; compatible avec tout cadre standard	200	\$	\$	\$	200	\$	\$	\$
80	Contenant de 4 l	Nettoyant en vaporisateur pour salle de bain - Nettoyant en vaporisateur pour usage intensif; ne dégroute pas; pour nettoyer les résidus de savon et la saleté des baignoires, douches et éviers	25	\$	\$	\$	25	\$	\$	\$
81	Bouteille	Assainisseur pour les mains, 350 ml - Style avec pompe à main	250	\$	\$	\$	250	\$	\$	\$
82	Boîte	Assainisseur pour les mains, 1000 ml - Pour utilisation dans la plupart des dévidoirs	50	\$	\$	\$	50	\$	\$	\$
83	Bouteille (740 à 900 ml)	Savon à vaisselle - Pour le lavage quotidien de la vaisselle	75	\$	\$	\$	75	\$	\$	\$
84	Boîte	Papier mouchoir 2 épaisseurs, blanc	75	\$	\$	\$	75	\$	\$	\$
85	Rouleau	Lingettes pour distributeur central Wypall L40 - Lingettes tout usage pour une grande variété de travaux de nettoyage et d'entretien industriels	75	\$	\$	\$	75	\$	\$	\$
86	Chac.	Nettoyant pour acier inoxydable - De qualité supérieure avec composition permettant de l'utiliser sur les surfaces de préparation alimentaire	150	\$	\$	\$	150	\$	\$	\$
87	Chac.	Gants pour lavage des chaudrons et des casseroles - Petit	100	\$	\$	\$	100	\$	\$	\$
88	Chac.	Gants pour lavage des chaudrons et des casseroles - moyen	100	\$	\$	\$	100	\$	\$	\$
89	Chac.	Gants pour lavage des chaudrons et des casseroles - grand	100	\$	\$	\$	100	\$	\$	\$

90	Chac.	Gants pour lavage des chaudrons et des casseroles - très grand	100	\$	\$	\$	100	\$	\$
91	Chac.	Gants thermiques avec revêtement en latex résistants au froid - Petit, moyen, grand et très grand; pour utilisation dans les salles de réfrigération et les environnement froids	50	\$	\$	\$	50	\$	\$
92	Chac.	Gants thermiques avec revêtement en latex résistants au froid - Moyen; pour utilisation dans les salles de réfrigération et les environnement froids	50	\$	\$	\$	50	\$	\$
93	Chac.	Gants thermiques avec revêtement en latex résistants au froid - grand; pour utilisation dans les salles de réfrigération et les environnement froids	50	\$	\$	\$	50	\$	\$
94	Chac.	Gants thermiques avec revêtement en latex résistants au froid - très grand; pour utilisation dans les salles de réfrigération et les environnement froids	50	\$	\$	\$	50	\$	\$
95	Chac.	Gants en nitrile résistants aux coupures - Petit; offrent une protection contre les coupures durant la préparation alimentaire	50	\$	\$	\$	50	\$	\$
96	Chac.	Gants en nitrile résistants aux coupures - moyen; offrent une protection contre les coupures durant la préparation alimentaire	50	\$	\$	\$	50	\$	\$
97	Chac.	Gants en nitrile résistants aux coupures - grand; offrent une protection contre les coupures durant la préparation alimentaire	50	\$	\$	\$	50	\$	\$
98	Chac.	Gants en nitrile résistants aux coupures - très grand; offrent une protection contre les coupures durant la préparation alimentaire	50	\$	\$	\$	50	\$	\$
99	Chac.	Gants à l'épreuve de la chaleur - Petit; offrent une protection contre les plats et l'équipement chauds dans la préparation et le service alimentaires	50	\$	\$	\$	50	\$	\$
100	Chac.	Gants à l'épreuve de la chaleur - moyen; offrent une protection contre les plats et l'équipement chauds dans la préparation et le service alimentaires	50	\$	\$	\$	50	\$	\$

101	Chac.	Gants à l'épreuve de la chaleur - grand; offrent une protection contre les plats et l'équipement chauds dans la préparation et le service alimentaires	50	\$	\$	\$	50	\$	\$	\$
102	Chac.	Gants à l'épreuve de la chaleur -très grand; offrent une protection contre les plats et l'équipement chauds dans la préparation et le service alimentaires	50	\$	\$	\$	50	\$	\$	\$
103	Contenant de 4 l	Nettoyant peu moussant pour toilette contenant des acides à action douce pour le détartrage des dépôts de minéraux et l'élimination des résidus de savon.	400	\$	\$	\$	400	\$	\$	\$
104	Contenant de 4 l	Nettoyant désinfectant concentré sans rinçage de calibre hospitalier. Sans phosphate avec contrôle de la contamination croisée. Désinfectant/assainisseur non acide sans rinçage ne laissant aucune trace de résidu; nettoie, lustre et désinfecte. Doit être	400	\$	\$	\$	400	\$	\$	\$
			PÉRIOD FERME PRIX ÉVALUÉ (C1)		\$		PÉRIOD SUPPLIMENTAIRE PRIX ÉVALUÉ (C2)		\$	

PRIX TOTAL ÉVALUÉ (C1 +C2) \$_____