

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Fuel & Construction Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet DÉSHYDRATEUR,DESICCANT, AIR-GAZ		
Solicitation No. - N° de l'invitation W8482-156447/C		Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W8482-156447		Date 2015-05-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HL-659-67311		
File No. - N° de dossier hl659.W8482-156447	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-06-29		Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Van Tassel, Stella		Buyer Id - Id de l'acheteur hl659
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-4398 ()		FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Page 2 of - de 4
Line Item Detail - Détails de l'article

Item Art.	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
				Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim.		Destination	Plant/Usine		
1	20 psi min, 175 psi max; Poids : 150 livres maximum (68 kg) Monté sur châssis - 19 pouces; Trois (3) sorties contrôlées dont deux a 2 à 5 psi Une sortie auxiliaire réglementé avec indice de 2 à 15 psi; Conçu pour fournir d'air pur/ air sec au groupe coupleur d'antenne, OE-5012(V) SRC; Installation à bord d'un navire, soutirage volumétrique minimum de 330 SCFD . Spécifications additionnelles: . Humidité relative de la sortie d'air < 3% Méthode de déshydration -									

Item Art.	Description	Dest.	Inv.	Quantity - Quantité		U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM		Del. Req. Liv. Req.	Del. Offered Liv. offerte
		Code Dest.	Code Fact.	Current Courant	Inc./Dec. Augm/dim. Révisée		Destination	Plant/Usine		
1	desiccant Température d'utilisation - 10 à 30 degrés Celsius Niveau de bruit - 10 à 50 DB à 30 cm ou moins Support pour choc - amovible si fourni Exigence minimale pour l'avertisseur - alarme si pression haut ou bas et en cas d'humidité élevée . Fabricant offert: _____ . P/N offert: _____									

La modification numéro 001 à la demande de proposition (DP) W8482-156447/C, dont la date de clôture est le 29 juin 2015 à 14 h, vise à:

Répondre aux questions reçues d'un soumissionnaire.

Q1. Rien n'est mentionné concernant les spécifications environnemental (tel que choc, vibration et température etc.). Est-ce que cette information serait disponible?

R1. Les spécifications ci-dessous ont été ajoutées aux « Détails de l'article » :

Humidité relative de la sortie d'air < 3%

Méthode de déshydratation – desiccant

Température d'utilisation – 10 à 30 degrés Celsius

Niveau de bruit – 10 à 50 DB à 30 cm ou moins

Support pour choc – amovible si fourni

Exigence minimale pour l'avertisseur – alarme si pression haut ou bas et en cas d'humidité élevée

Toutes les autres clauses et conditions de la demande de proposition demeurent inchangées.