

## REQUEST FOR PROPOSAL / DEMANDE DE PROPOSITION

Return Bids to: - Retourner les soumissions à :

**Canada Revenue Agency**  
**Agence du revenu du Canada**  
*See herein / Voir dans ce document*

**Proposal to: Canada Revenue Agency**

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

**Proposition à: l'Agence du revenu du Canada**

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

**Bidder's Name and Address -**  
**Raison sociale et adresse du Fournisseur/de**  
**l'entrepreneur**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Telephone No. – No de téléphone**

(\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

**Fax No. – No de télécopieur**

(\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

**Title – Sujet**  
**Cartouches d'Encre du Fabricant d'Équipement**  
**d'Origine (FEO)**

<b>Solicitation No. – No de l'invitation</b> <b>1000324532</b>	<b>Date</b> <b>Le 28 Mai 2015</b>
---	--------------------------------------

**Solicitation closes – L'invitation prend fin**

**On – le : le 08 juin 2015**

**At – À : 2:00 P.M.**

**Time zone – Fuseau horaire : Heure avancée de l'Est (HAE)**

**Contracting Authority – Autorité contractante**

**Katherine Hutton**

**Address**  
**E-mail address**  
*See herein / Voir dans ce document*

**Telephone No. – No de téléphone**  
(613) 286-5340

**Fax No. – No de télécopieur**  
(613) 957-6655

**Destination - Destination**

*See herein / Voir dans ce document*

**THIS DOCUMENT CONTAINS A  
SECURITY REQUIREMENT.**

**LE PRÉSENT DOCUMENT  
COMPORTE UNE EXIGENCE EN  
MATIÈRE DE SÉCURITÉ.**

**Le présent document comporte ce qui suit :**

**A. Questions et réponses**

**B. Modification de la demande de propositions (DDP)**

---

**A. Questions et réponses**

**Q5. Nous demandons d'enlever les 4 produits suivants de la DDP à l'Annexe A: Panier de biens car ils ne sont plus offerts par le fabricant:**

**Canon 0895A003  
Canon 0956A003  
Canon 9818A007  
Kyocera 370QB0KM**

R5. Les produits mentionnés ci-dessus sont enlevés du Panier de biens. La DDP sera modifiée comme suit; veuillez consulter la modification #4 de la DDP.

**Q6. On a remarqué qu'un des produits énumérés à l'Annexe A: Panier de biens de la DDP a été inscrit en double. Est-ce que l'usage est en double et qu'un de ceux-ci doit être enlevé ou doivent-ils être combinés? Voici l'article inscrit en double:**

**Canon 1153B001A 4500 Cartouche d'encre en poudre N et B 319  
Canon 1153B001AA 4500 Cartouche d'encre en poudre N et B 128**

R6. Enlever la ligne suivante du panier de biens:

**Canon 1153B001AA 4500 Cartouche d'encre en poudre N et B 128**

La DDP sera modifiée comme suit; veuillez consulter la modification #4 de la DDP.

**Q7. Nous avons remarqué un problème avec 2 des produits HP, tel que demandé à l'Annexe A : Panier de biens de la DDP car ils ne sont plus disponibles. Les produits en question sont les suivants:**

**CB321WC – HP564XL, lequel a été remplacé par un nouveau sku#  
CN684WN#140**

**C9320BN – aucun remplacement direct n'a été fourni;**

R7. Selon les recherches de l'ARC, les modèles mentionnés ci-dessus sont toujours disponibles et en inventaire. Aucun changement ne sera fait au Panier de biens.

**Q8. Nous demandons que l'ARC ajoute une certification du FEO qui fera en sorte que tous les soumissionnaires potentiels sont autorisés à vendre les produits détaillés dans cet appel d'offres.**

R8. Selon l'article 5.3.2 de l'énoncé des besoins; l'entrepreneur doit s'assurer que toutes les cartouches d'encre du FEO offertes dans ce contrat ont été fabriquées dans une installation qui dispose d'une politique environnementale d'entreprise certifiée ISO-IEC 14001:2004.

Donc, à cet égard, l'ARC considère que le distributeur serait autorisé à vendre les cartouches d'encre du FEO.

## B. Modification de la demande de propositions (DDP)

**Modif #4** Dans **ANNEXE A: ÉNONCÉ DES BESOINS**, sous **ANNEXE A : PANIER DES BIENS**, qui se trouve aux pages **54-65 de 89**:

**SUPPRIMER** dans son intégralité:

**INSÉRER** ce qui suit :

Fabricant	Numéro de modèle d'encre	Description
		<b>Encre noir et blanc - BROTHER</b>
BROTHER	LC41BK	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir – 500 pages à 5 % de couverture
BROTHER	LC51BK	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir – 500 pages à 5 % de couverture, pour MFC-240C
BROTHER	PC201	Ruban d'impression Brother d'origine, noir – 450 pages – pour INTELLIFAX1170/ 1270/ 1270e/ 1570MC/ 1575MC, MFC1770/ 1780/ 1870MC/ 1970MC
BROTHER	PC301	Cartouches d'impression Brother d'origine, noir - IntelliFAX 750, 770, 870MC, MFC970MC
BROTHER	PC302RF	Cartouches pour télécopieur Brother d'origine, noir – PC302RF
BROTHER	TN12BK	Cartouche Brother d'origine, noir, pour HL4200CN
BROTHER	TN250	Cartouche d'encre Brother d'origine – TN 250 1, 2 200 pages
BROTHER	TN350	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir – 2 500 pages à 5 % de couverture
BROTHER	TN360	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir, pour HL2040 HL2070N MFC7420/MFC7820N/DCP7020
BROTHER	TN430	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir – 3 000 pages à 5 % de couverture
BROTHER	TN450	Cartouche d'encre noir 2840 Brother d'origine
BROTHER	TN460	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir – 6 000 pages à 5 % de couverture
BROTHER	TN5000PF	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir – 2 200 pages à 5 % de couverture
BROTHER	TN540	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir – 3 500 pages à 5 % de couverture
BROTHER	TN550	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir, pour HL5240 HL5250DN/MFC8460N
BROTHER	TN570	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir – 6 700 pages à 5 % de couverture
BROTHER	TN580	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir, pour la série HL5200

BROTHER	TN620	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir, pour DCP-8080DN, DCP-8085DN; HL-5340D, HL-5350DN, HL-5370DW, HL-5370DWT; MFC-8480DN, MFC-8680DN et MFC-8890DW
BROTHER	TN650	Cartouche d'encre Brother d'origine, noir, pour DCP-8080DN, DCP-8085DN; HL-5340D, HL-5350DN, HL-5370DW, HL-5370DWT; MFC-8480DN, MFC-8680DN et MFC-8890DW
		<b>Encre noir et blanc - CANON</b>
CANON	0263B001	Cartouche d'encre FX-10 Canon d'origine
CANON	0615B002	Réservoir d'encre PG40 Canon d'origine, noir – pour CANON PIXMA IP1600
CANON	0616B002	Cartouche à haut rendement PG-50 Canon d'origine
CANON	0628B002	Réservoir d'encre PGI-5 Canon d'origine, noir – pour IP6600D IP5200R IP5200 IP4200 MP950
CANON	1153B001A	Cartouche d'encre FX11 Canon d'origine, noir
CANON	1491A002	Cartouche E40 Canon d'origine, noir, pour les séries PC900, PC920 et PC700 – 1491A002CA
CANON	1492A002	Cartouche E-20 Canon d'origine, noir, pour la série PC 400
CANON	1509B002	Cartouche d'encre PGI-35 Canon d'origine, noir, encre pigmentée pour Pixma IP100
CANON	1556A002BA	Cartouche d'encre FX2 Canon d'origine, noir, rendement : 4 000 pages – FX 2 – H11-6321-220
CANON	1558A002AA	Cartouche d'encre FX4 Canon d'origine – 4 000 pages FX 4 – H11-6401-220
CANON	1559A002AA	Cartouche d'encre FX6 Canon d'origine – 8 500 pages, rendement : 5000 pages – FX 6 – H11-6431-220
CANON	2974B001	Cartouche PG-210 Canon d'origine, noir, pour PIXMA MP240, MP480
CANON	4705A003	Réservoir d'encre BCI6BK Canon d'origine, noir – 280 pages à 5 % de couverture
CANON	7621A001AA	Cartouche d'encre FX 7 Canon d'origine, noir – 4 500 pages – FX7 – LC710 / LC720 / LC730 / LC730I
CANON	8190A003	Réservoir d'encre BCI15B Canon d'origine, noir – pour i80, i70, PIXMA iP90 – BCI15B
CANON	8955A001AA	Cartouche d'encre FX-8 Canon d'origine – 8955A001 - LASERCLASS 510
		<b>Encre noir et blanc - EPSON</b>
EPSON	T007201	Cartouche d'encre Epson d'origine, noir, pour Epson Stylus Photo 780, 785EPX, 1270, 1280
		<b>Encre noir et blanc - HP</b>
HP	Q2612A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 2 000 pages - séries 1010, 1012A
HP	51604A	Cartouche pour papier ordinaire HP d'origine, noir, pour TJ/QJ
HP	51633M	Cartouche d'impression 33 HP d'origine, noir – 600 pages - 300 ppp
HP	51645AC	Cartouche à jet d'encre 45A HP d'origine, noir – rendement : 830 pages
HP	92274A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir, pour LJ4L/ML/P
HP	92298A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir pour LJ 4/M 4+/M+5/N/M
HP	C3903A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 2 500 pages à 5 % de couverture
HP	C3906A	Cartouche d'encre LaserJet 06A HP d'origine, noir
HP	C3909A	Cartouche d'encre LaserJet 09A HP d'origine, noir

HP	C4092A	Cartouche d'encre pour imprimante HP d'origine – rendement : 5 000 pages
HP	C4096A	Cartouche d'encre pour imprimante HP d'origine – rendement : 5 000 pages
HP	C4127X	Cartouche d'encre ultra précise HP d'origine, noir –rendement : 10 000 pages
HP	C4129X	Cartouche d'encre ultra HP d'origine F/LJ5000
HP	C4810A	Tête d'impression pour imprimante HP d'origine, noir, rendement : 16 000 pages
HP	C4844A	Cartouche pour imprimante HP d'origine, noir, 1750 basé sur une couverture de 5 %
HP	C4871A	Cartouche pour imprimante HP d'origine, noir, rendement : 350ML
HP	C4906A	Cartouche d'encre n° 940XL, noir, pour Officejet Pro 8000
HP	C6602A	Cartouche à jet d'encre HP d'origine, noir – IJ 6000, rendement : 7 000 000 caractères
HP	C6614D	Cartouche d'encre n° 20 HP d'origine, noir
HP	C6615DC	Cartouche à jet d'encre n° 15 HP d'origine, noir – rendement : 495 pages
HP	C6628A	Cartouche d'impression à jet d'encre n° 19 HP d'origine, noir
HP	C6656AC	Cartouches d'impression à jet d'encre n° 56 HP d'origine – rendement : 450 pages
HP	C7115A	Cartouche d'encre pour imprimante HP d'origine, noir – rendement : 2 500
HP	C7115X	Cartouche d'encre pour imprimante HP d'origine, noir –rendement : 3 500 pages
HP	C8061X	Cartouche d'encre pour imprimante HP d'origine, noir – rendement : 10 000 pages
HP	C8543X	Cartouche d'encre LaserJet 43X à haut rendement, noir
HP	C8721WC	Cartouche d'encre n° 2 HP d'origine, noir
HP	C8727AN	Cartouche à jet d'encre n° 27 HP d'origine, noir, rendement : 220 pages
HP	C8765WC	Cartouche d'impression [can] n° 94 HP d'origine, noir – 450 pages
HP	C8767WC	Cartouche d'impression [can] n° 96 HP d'origine, noir – rendement : 800 pages
HP	C9319BN/FC	Cartouche d'encre no 56 HP d'origine, emballage au détail [can], noir
HP	C9351AC	Cartouche à jet d'encre n° 21 HP d'origine, noir
HP	C9362WC	Cartouche à jet d'encre n° 92 HP d'origine, noir
HP	C9364WC	Cartouche à jet d'encre n° 98 HP d'origine, noir, 11 ml
HP	C9370A	Cartouche d'encre 72 HP d'origine, noir photo pour Designjet T1200, T770
HP	C9374A	Cartouche d'encre n° 72 HP d'origine, gris, traceur T1100
HP	C9396AC	Cartouche d'encre Officejet 88 HP d'origine, haut rendement, noir
HP	C9397A	Cartouche d'encre n° 72 HP d'origine, noir photo, traceur T1100
HP	C9403A	Cartouche d'encre n° 72 HP d'origine, noir mat, traceur T1100
HP	C9720A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 9 000 pages – pour Laserjet de la série 4600
HP	C9730A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 13 000 pages – des séries 5500 5550
HP	CB321WC	Cartouche d'encre 564xl HP d'origine, noir, pour Photosmart D5460

HP	CB540A	Cartouche HP d'origine, noir, LaserJet couleur CP1215/1515
HP	CC364X	Cartouche HP d'origine, noir, imprimantes LaserJet des séries P4015, P4515
HP	CE250X	Cartouche HP d'origine, noir, LaserJet couleur CP3525
HP	CE260X	Cartouche HP d'origine, noir, LaserJet CP4525
HP	CE390X	Cartouche d'encre HP d'origine, noir pour M4555F
HP	Q1338A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 12 000 pages à 5 % de couverture
HP	Q1339A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 18 000 pages à 5 % de couverture - pour LaserJet de la série 4300
HP	Q2610A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 6 000 pages à 5 % de couverture - pour LaserJet 2300
HP	Q2612A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 2 000 pages – des séries 1010, 1012A
HP	Q2613A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 4 000 pages
HP	Q2613X	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 4 000 pages
HP	Q2624A	Cartouche d'impression de précision LaserJet HP d'origine – rendement : 2 500 pages
HP	Q2670A	Cartouche d'impression HP d'origine, noir pour Laserjet 3500 3700 – 6 000 pages
HP	Q3960A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 5 000 pages.
HP	Q5942A	Cartouche d'impression Q5942A HP d'origine, noir – rendement : 10 000 pages pour LaserJet 4250/4350.
HP	Q5942X	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 20 000 pages à 5 % de couverture
HP	Q5949A	Cartouche d'encre HP d'origine, noir – 2 500 pages pour HP LaserJet 1160, 1320
HP	Q5950A	Cartouche laser HP d'origine, noir, rendement : 11 000 pages
HP	Q6000A	Cartouche HP d'origine, noir, 2 500 pages
HP	Q6470A	Cartouche HP d'origine, noir, 6 000 pages
HP	Q6511A	Cartouche d'encre intelligente HP d'origine, noir – 6 000 pages
HP	Q6511X	Cartouche d'encre intelligente HP d'origine, noir – 12 000 pages
HP	Q7551X	Cartouche d'encre P3002/M3035 HP d'origine, noir, 13 000 pages
HP	Q7553X	Cartouche d'encre HP d'origine, noir, pour P2015, P2015d, P2015dn, P2015x et M2727nf MFP
<b>Encre noir et blanc - LEXMARK</b>		
LEXMARK	08A0478	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 6 000 pages - pour E320, E322
LEXMARK	1382925	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 17 600 pages à 5 % de couverture
LEXMARK	10S0150	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 2 000 pages pour imprimante mono laser E210
LEXMARK	12A1970	Cartouche d'impression Lexmark d'origine, noir – pour la série Z, les séries 3200, 5000, la série 7000, les séries couleur Optra 40/45, et X73/X83
LEXMARK	12A5845	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 25 000 pages à 5% de couverture
LEXMARK	12A6830	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 7 500 pages à environ 5% de couverture

LEXMARK	12A6835	Cartouche d'encre Prebate Lexmark d'origine, noir – 20 000 pages
LEXMARK	12A6865	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – haut rendement T62X
LEXMARK	12A7400	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 3 000 pages – pour E321, E323
LEXMARK	12A7405	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 6 000 pages – pour E321, E323
LEXMARK	12A7410	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 5 000 pages – pour LEXMARK T420d
LEXMARK	12A7415	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir, haut rendement de 10 000 pages pour T420D/T420DN
LEXMARK	12A7462	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 21 000 pages à 5 % de couverture
LEXMARK	12A7465	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 32 000 pages à 5 % de couverture
LEXMARK	12N0771	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 14 000 pages à 5 % de couverture
LEXMARK	12S0400	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 2 500 pages à 5 % de couverture
LEXMARK	24015SA	Cartouche Lexmark d'origine, noir, pour E240 E240N E240T E340
LEXMARK	24035SA	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir – 2 500 pages normales
LEXMARK	52D1X00	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir, pour MS811DTN
LEXMARK	64015HA	Cartouche d'encre Lexmark d'origine à haut rendement, noir – 21 000 pages normales
LEXMARK	64415XA	Cartouche d'encre – cartouche d'impression T644 Lexmark d'origine à très haut rendement, noir, 32 000 pages
LEXMARK	C5240KH	Cartouche d'encre C534DTN Lexmark d'origine à haut rendement, noir – 8000 pages
LEXMARK	C780H1KG	Cartouche d'encre Lexmark d'origine à haut rendement, noir – 10 000 pages
LEXMARK	C782X1KG	Cartouche d'encre C782 Lexmark d'origine, noir – 15 000 pages
LEXMARK	C930H2KG	Cartouche d'encre C935DN Lexmark d'origine à haut rendement, noir – 38 000 pages
LEXMARK	E250A11A	Cartouche d'encre E350d Lexmark d'origine à rendement modeste, noir, 3500 pages
LEXMARK	E260A11A	Cartouche Lexmark d'origine, noir – rendement : 3 500 pour E260, 360, 460
LEXMARK	E352H11A	Cartouche d'encre Lexmark d'origine à haut rendement, noir, pour imprimantes de la série E350
LEXMARK	E360H11A	Cartouche d'encre E360 Lexmark d'origine à haut rendement, noir – 9 000 pages
LEXMARK	T650H11A	Cartouche d'encre Lexmark d'origine à haut rendement, noir – 25 000 pages pour T654, T652, T650
LEXMARK	T654X11A	Cartouche d'encre T654 Lexmark d'origine à très haut rendement, noir – 36 000 pages
LEXMARK	W84020H	Cartouche d'encre Lexmark d'origine, noir, pour W840
LEXMARK	X651H11A	Cartouche d'encre X654E Lexmark d'origine à haut rendement, noir – 25 000 pages



LEXMARK	X654X11A	Cartouche d'encre Lexmark d'origine à très haut rendement, noir, X654, X656, X658
		<b>Encre noir et blanc - RICOH</b>
RICOH	339599	Cartouche Ricoh d'origine, noir, pour télécopieur 3700L
RICOH	413464	Cartouche d'encre Ricoh d'origine, noir, de type 1180L
RICOH	430208	Cartouche d'encre 5000L Ricoh d'origine, noir, de type 5111/5110
RICOH	430222	Cartouche d'encre pour télécopieur de type 1136/1135 Ricoh d'origine, pour 3900L 2050L et 2000L
RICOH	430347	Cartouche 4430L de type 1160 Ricoh d'origine, noir – rendement : 5 000
RICOH	430481	Cartouche d'encre pour télécopieur Ricoh d'origine pour télécopieur laser 2210L
RICOH	655430348	Cartouche d'encre de type 1161 Ricoh d'origine, 655430348 identique au type 1160 pour télécopieurs 3310L 4410L 4420L
		<b>Encre noir et blanc - PANASONIC</b>
PANASONIC	UG3350	Cartouche d'encre pour télécopieur Panasonic d'origine, noir – UF585/UF595 – UG3350 – rendement : 7 500 pages
PANASONIC	UG5520	Cartouche d'encre pour télécopieur Panasonic d'origine, noir pour UF-880/990, rendement : 10 000 pages
PANASONIC	UG5540	Cartouche Panasonic d'origine UF7000/UF8000/UF9000
		<b>Encre noir et blanc - SAMSUNG</b>
SAMSUNG	ML-D1630A	Cartouche Samsung d'origine, noir, pour imprimante 1630
SAMSUNG	ML-D4550B	Cartouche Samsung d'origine, noir, pour imprimantes de la série ML-4551
SAMSUNG	MLT-D205E	Cartouche d'encre Samsung d'origine, noir, pour imprimantes des séries 3712, SCX-5739, SCX-5639
SAMSUNG	MLT-D208LXAA	Cartouche d'encre Samsung d'origine, noir, pour SCX-5835FN
		<b>Encre noir et blanc - TOSHIBA</b>
TOSHIBA	TK18	Cartouche d'encre Toshiba d'origine, noir, pour DP 80F 85F
TOSHIBA	ZT170F	Cartouche d'encre Toshiba d'origine, noir, pour Estudio 170F
		<b>Encre noir et blanc - XEROX</b>
XEROX	106R01047	Cartouche d'encre Xerox d'origine, noir, pour WorkCentre M20i
XEROX	106R01163	Cartouche d'encre Xerox d'origine, noir, Phaser 7760
XEROX	106R01294	Cartouche Xerox d'origine, noir, pour Phaser 5550
XEROX	106R01371	Cartouche Xerox d'origine, noir, pour Phaser 3600
XEROX	106R01395	Cartouche Xerox d'origine, noir, pour Phaser 6280
XEROX	106R01569	Cartouche Xerox d'origine, noir, pour Phaser 7800
XEROX	108R00726	Encre solide Xerox d'origine, noir – 3 400 pages pour Phaser 8560DN
XEROX	108R00727	Encre solide Xerox d'origine, noir – 3 400 pages pour Phaser 8560DN
XEROX	108R00795	Cartouche d'encre Xerox d'origine, noir, pour 3635 MFP
XEROX	113R00712	Cartouche d'encre Xerox d'origine à haut rendement, noir, pour Phaser 4510
		<b>Encre couleur - BROTHER</b>
BROTHER	LC41C	Cartouche d'encre Brother d'origine, cyan – 400 pages à 5% de couverture

BROTHER	LC41M	Cartouche d'encre Brother d'origine, magenta – 400 pages à 5% de couverture
BROTHER	LC41Y	Cartouche d'encre Brother d'origine, jaune – 400 pages à 5% de couverture
BROTHER	LC61CS	Cartouche d'encre Brother d'origine, cyan, pour MFC-290C, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-6490CW
BROTHER	LC61MS	Cartouche d'encre Brother d'origine, magenta pour MFC-290C, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-6490CW
BROTHER	LC61YS	Cartouche d'encre Brother d'origine, jaune, pour MFC-290C, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-6490CW
BROTHER	TN12Y	Cartouche Brother d'origine, jaune, pour HL4200CN
<b>Encre couleur - CANON</b>		
CANON	0617B002	Réservoir d'encre couleur CL41 Canon d'origine, couleur (cyan, magenta, jaune), pour Pixma
CANON	0621B002	Réservoir d'encre CLI-8 Canon d'origine, cyan, pour IP6600D IP5200R IP5200 IP4200 MP950
CANON	0622B002	Réservoir d'encre CLI-8 Canon d'origine, magenta, pour IP6600D IP5200R IP5200 IP4200 MP950
CANON	0623B002	Réservoir d'encre CLI-8 Canon d'origine, jaune, pour IP6600D IP5200R IP5200 IP4200 MP950
CANON	0624B002	Cartouche d'encre CLI-8PC photo Canon d'origine, cyan
CANON	1511B002	Cartouche d'encre couleur CLI-36 Canon d'origine pour Pixma IP100
CANON	2976B001	Cartouche couleur CL-211 Canon d'origine
CANON	4706A003	Réservoir d'encre BCI6C Canon d'origine, cyan – 280 pages
CANON	4707A003	Réservoir d'encre CI6M Canon d'origine, magenta – 280 pages à 5 % de couverture
CANON	4708A003	Réservoir d'encre BCI6Y Canon d'origine, jaune – 280 pages à 5 % de couverture
CANON	6882A003	Réservoir d'encre BCI24 Canon d'origine, jaune, cyan, magenta – 170 pages – pour S200 et S300
CANON	8191A003	Réservoir d'encre BCI 15 Canon d'origine, jaune, cyan, magenta – pour port d'imprimante I70/i80
CANON	8891A003	Réservoir d'encre BCI 6R Canon d'origine, rouge – pour i9900
<b>Encre couleur - HP</b>		
HP	C1823DC	Cartouche tricolore à grand volume no 23 HP d'origine
HP	C4194A	Cartouche d'encre HP d'origine, jaune – 9 000 pages - pour LaserJet de la série 4500
HP	C4811A	Tête d'impression HP d'origine pour imprimante – cyan, rendement : 24 000 pages
HP	C4812A	Tête d'impression HP d'origine pour imprimante – magenta, rendement : 24 000 pages
HP	C4813A	Tête d'impression HP d'origine pour imprimante – jaune, rendement : 24 000 pages
HP	C4836AN	Cartouche d'encre no 11 HP d'origine, cyan – rendement : 1 750 pages
HP	C4837AN	Cartouche d'encre no 11 HP d'origine, magenta – rendement : 1 750 pages
HP	C4838AN	Cartouche d'encre no 11 HP d'origine, jaune – rendement : 1 750 pages

HP	C4843A	Cartouche d'encre no 10 HP d'origine, magenta F/2000
HP	C4847A	Cartouche pour imprimante HP d'origine, magenta, rendement : 350 ml
HP	C4907A	Cartouche d'encre no 940XL HP d'origine, cyan pour imprimante Officejet Pro 8000
HP	C4908A	Cartouche d'encre no 940XL HP d'origine, magenta pour imprimante Officejet Pro 8000
HP	C4909A	Cartouche d'encre no 940XL HP d'origine, jaune pour imprimante Officejet Pro 8000
HP	C4911A	Cartouche d'imprimante HP d'origine, cyan, rendement : 69 ml
HP	C4912A	Cartouche d'imprimante HP d'origine, magenta, rendement : 69 ml
HP	C4913A	Cartouche d'imprimante HP d'origine, jaune, rendement : 69 ml
HP	C6578AN	Cartouche d'imprimante HP d'origine, bleu, rouge, vert, rendement : 970 pages à 15%
HP	C6578DC	Cartouche à jet d'encre couleur 78 [HC] HP d'origine, rendement : 450 pages à 15%,
HP	C6625AN	Cartouche d'encre tricolore no 17 HP d'origine DJ840 – 430 pages
HP	C6657AN	Cartouche à jet d'encre tricolore no 57 C6657AC HP d'origine, Photosmart 100, rendement : 391 pages à 15%
HP	C6658A	Cartouche à jet d'encre photo no 58 HP d'origine
HP	C8728AN	Cartouche d'impression à jet d'encre tricolore 28 HP d'origine, rendement : 190 pages
HP	C8766WC	Cartouche d'impression tricolore [can] no 95 HP d'origine – rendement : 260 pages
HP	C8771WC	Cartouche d'encre no 2 HP d'origine, cyan
HP	C8772WC	Cartouche d'encre no 2 HP d'origine, magenta
HP	C8773WC	Cartouche d'encre no 2 HP d'origine, jaune
HP	C8774WC	Cartouche d'encre no 2 HP d'origine, cyan clair
HP	C8775WC	Cartouche d'encre no 2 HP d'origine, magenta clair
HP	C9320BN	Cartouche tricolore 57 HP d'origine
HP	C9352AC	Cartouche à jet d'encre tricolore no 22 HP d'origine
HP	C9361WC	Cartouche à jet d'encre tricolore no 93 HP d'origine
HP	C9363WC	Cartouche d'impression tricolore [can] no 97 HP d'origine – rendement : 450 pages
HP	C9371A	Cartouche d'encre 72 HP d'origine, cyan, pour Designjet T1200, T770
HP	C9372A	Cartouche d'encre 72 HP d'origine, magenta, pour Designjet T1200, T770
HP	C9373A	Cartouche d'encre 72 HP d'origine, jaune, pour Designjet T1200, T770
HP	C9386AC	Cartouche d'encre Officejet 88 HP d'origine, cyan
HP	C9387AC	Cartouche d'encre Officejet 88 HP d'origine, magenta
HP	C9388AC	Cartouche d'encre Officejet 88 HP d'origine, jaune
HP	C9398A	Cartouche d'encre no 72 HP d'origine, cyan, pour traceur T1100
HP	C9399A	Cartouche d'encre no 72 HP d'origine, magenta, pour traceur T1100
HP	C9400A	Cartouche d'encre no 72 HP d'origine, jaune, pour traceur T1100
HP	C9721A	Cartouche d'encre HP d'origine, cyan – 8 000 pages – pour LaserJet de la série 4600

HP	C9722A	Cartouche d'encre HP d'origine, jaune – 8 000 pages – pour LaserJet de la série 4600
HP	C9723A	Cartouche d'encre HP d'origine, magenta – 8 000 pages – pour LaserJet de la série 4600
HP	C9731A	Cartouche d'encre HP d'origine, cyan – 13 200 pages – pour HP 5500
HP	C9732A	Cartouche d'encre 5550DN HP d'origine, jaune – 12 000 pages
HP	C9733A	Cartouche d'encre HP d'origine, magenta – 12 000 pages – séries 5500 5550
HP	CB325WC	Cartouche d'encre 564xl HP d'origine, jaune, pour Photosmart D5460
HP	CB541A	Cartouche couleur HP d'origine, cyan, pour LaserJet CP1215/1515
HP	CB542A	Cartouche couleur HP d'origine, jaune, pour LaserJet CP1215/1515
HP	CB543A	Cartouche couleur HP d'origine, magenta, pour LaserJet CP1215/1515
HP	CD972AC	Cartouche d'encre 920XL HP d'origine, cyan
HP	CD974AC	Cartouche d'encre 920XL HP d'origine, jaune
HP	CD975AC	Cartouche d'encre 920XL HP d'origine, noire
HP	CE251A	Cartouche couleur HP d'origine, cyan, pour CP3525 LaserJet
HP	CE252A	Cartouche couleur HP d'origine, jaune, pour CP3525 LaserJet
HP	CE253A	Cartouche couleur HP d'origine, magenta, pour CP3525 LaserJet
HP	CE261A	Cartouche HP d'origine, cyan, pour LaserJet CP4025/4525
HP	CE262A	Cartouche d'impression HP d'origine, jaune, pour LaserJet CP4025/4525
HP	CE263A	Cartouche d'impression HP d'origine, magenta, pour LaserJet CP4025/4525
HP	Q2681A	Cartouche d'impression HP d'origine, cyan – rendement : 6 000 pages
HP	Q2682A	Cartouche d'impression HP d'origine, jaune, CLJ 3700
HP	Q2683A	Cartouche d'impression HP d'origine, magenta, CLJ 3700
HP	Q3961A	Cartouche d'encre HP d'origine, cyan – 4 000 pages
HP	Q3962A	Cartouche d'encre HP d'origine, jaune – 4 000 pages
HP	Q3963A	Cartouche d'encre pour couleur HP d'origine, magenta, rendement : 4 000 pages
HP	Q5951A	Cartouche laser HP d'origine, cyan, rendement : 10 000 pages
HP	Q5952A	Cartouche laser HP d'origine, jaune, rendement : 10 000 pages
HP	Q5953A	Cartouche laser HP d'origine, magenta, rendement : 10 000 pages
HP	Q6001A	Cartouche HP d'origine, cyan, pour HP 2600
HP	Q6002A	Cartouche HP d'origine, jaune, pour HP 2600
HP	Q6003A	Cartouche HP d'origine, magenta, pour HP 2600
HP	Q6471A	Cartouche HP d'origine, cyan, 4 000 pages
HP	Q6472A	Cartouche HP d'origine, jaune, 4 000 pages
HP	Q6473A	Cartouche HP d'origine, magenta, rendement : 4 000 pages
		<b>Encre couleur - LEXMARK</b>
LEXMARK	C5340MX	Cartouche d'encre laser à très haut rendement Lexmark d'origine pour la série C534
LEXMARK	C780H1CG	Cartouche d'encre C782 Lexmark d'origine, cyan – rendement élevé de 10 000 pages

LEXMARK	C780H1MG	Cartouche d'encre C782 Lexmark d'origine, magenta – rendement élevé de 10 000 pages
LEXMARK	C780H1YG	Cartouche d'encre C782 Lexmark d'origine, jaune – rendement élevé de 10 000 pages
LEXMARK	C782X1CG	Cartouche d'encre C782 Lexmark d'origine, cyan – rendement très élevé de 15 000 pages
LEXMARK	C782X1MG	Cartouche d'encre C782 Lexmark d'origine, magenta – rendement très élevé de 15 000 pages
LEXMARK	C782X1YG	Cartouche d'encre C782 Lexmark d'origine, jaune – rendement très élevé de 15 000 pages
LEXMARK	C930H2CG	Cartouche d'encre C935DN Lexmark d'origine, cyan – haut rendement de 24 000 pages
LEXMARK	C930H2MG	Cartouche d'encre C935DN Lexmark d'origine, magenta – haut rendement de 24 000 pages
LEXMARK	C930H2YG	Cartouche d'encre C935DN Lexmark d'origine, jaune – haut rendement de 24 000 pages
<b>Encre couleur - XEROX</b>		
XEROX	106R01160	Cartouche d'encre Xerox d'origine, cyan, pour Phaser 7760
XEROX	106R01161	Cartouche d'encre Xerox d'origine, magenta, pour Phaser 7760
XEROX	106R01162	Cartouche d'encre Xerox d'origine, jaune, pour Phaser 7760
XEROX	106R01392	Cartouche Xerox d'origine, cyan, pour Phaser 6280
XEROX	106R01393	Cartouche Xerox d'origine, magenta, pour Phaser 6280
XEROX	106R01394	Cartouche Xerox d'origine, jaune, pour Phaser 6280
XEROX	106R01566	Cartouche d'encre Xerox d'origine, cyan, pour 7800
XEROX	106R01567	Cartouche d'encre Xerox d'origine, magenta, pour 7800
XEROX	106R01568	Cartouche d'encre Xerox d'origine, jaune, pour 7800
XEROX	108R00723	Encre solide Xerox d'origine, cyan – 3 400 pages pour Phaser 8560DN
XEROX	108R00724	Encre solide Xerox d'origine, magenta – 3 400 pages pour Phaser 8560DN
XEROX	108R00725	Encre solide Xerox d'origine, jaune – 3 400 pages pour Phaser 8560DN
<b>Autres produit du Panier des Biens</b>		
<b>Trousses pour récupération d'encre usagé</b>		
LEXMARK	10B3100	Récupérateur d'encre usagé Lexmark d'origine couleur 50 000, noir 180 000 F/C750/C752/X750E/X752E
XEROX	108R00982	Récupérateur d'encre usagé pour 7800DN
<b>Trousses d'entretien</b>		
HP	CE248A	Trousse d'entretien HP de chargeur automatique de documents d'origine pour CM4540 et M4555 MPF
HP	CE731A	Trousse d'entretien HP d'origine pour M4555 MPF 110V
LEXMARK	40X0100	Trousse d'entretien Lexmark d'origine pour T644
LEXMARK	40X4724	Trousse d'entretien Lexmark d'origine 110 V pour imprimantes T650, T652, T654

LEXMARK	40X8420	Trousse d'entretien Lexmark d'origine 110 V pour MS811
LEXMARK	56P1855	Trousse d'entretien Lexmark d'origine 110 V pour T634
<b>Trousses de photoconducteurs</b>		
LEXMARK	12A8302	Ensemble photoconducteur Lexmark d'origine 30 000 pages pour E230/E232/E238/E330/E332/E340/E342N
LEXMARK	52D0Z00	Unité d'imagerie Lexmark d'origine pour MS811DTN
LEXMARK	E260X22G	Ensemble photoconducteur Lexmark d'origine, noir, pour imprimantes des séries E260, E360 et E460
LEXMARK	E250X22G	Ensemble photoconducteur Lexmark d'origine pour E250, E350, E352 et E450
LEXMARK	W84030H	Ensemble photoconducteur Lexmark d'origine pour W840
<b>Trousses de tambours</b>		
BROTHER	DR350	Tambour DR350 Brother d'origine pour HL2040, HL2070N, Fax-2820, Fax-2920, MFC-7220, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N, DCP-7020
BROTHER	DR510	Tambour Brother d'origine – 20 000 pages – pour DCP8040, DCP8045D, HL5140, HL5150D, HL5150DLT, HL5170DN, MFC8220, MFC8440, MFC8640D, MFC8840D, MFC8840DN
BROTHER	DR250	Tambour DR 250 Brother d'origine – 1 à 20 000 pages
BROTHER	DR200	Tambour Brother d'origine, noir, rendement : 20 000 pages
BROTHER	DR400	Tambour DR 400 Brother d'origine, rendement : 20 000 pages
XEROX	113R00671	Tambour Xerox d'origine pour WorkCentre M20i
<b>Trousse de transfert</b>		
HP	C4196A	Trousse de transfert HP d'origine pour imprimante, rendement : noir, 100 000 pages; couleur, 25 000 pages

**TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE MEURENT LES MÊMES.**