



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

Bid Receiving/Réception des soumissions  
Royal Canadian Mounted Police (RCMP)  
Procurement & Contracting Services  
5th Floor, 10065 Jasper Avenue NW  
Edmonton, AB T5J 3B1

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

**Proposal to: Royal Canadian Mounted Police**

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

**Proposition aux: Gendarmerie royale du Canada**  
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments: - Commentaires :

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY  
REQUIREMENT

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE  
EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

**Bidder's Legal Business Name –  
Nom légal du soumissionnaire:**

Telephone # - Numéro de téléphone:

Email - Courriel:

<b>Title-Sujet: Mechanical Maintenance Services – RCMP Saskatoon Area Building/ Services d'entretien mécanique – Immeuble de la GRC de la région de Saskatoon</b>		
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> M5000-153748/A		<b>Date</b> 21 July 2015
<b>Amendment No. – N° modif : 001</b>		
<b>GETS Reference No. - N° de référence du SEAG</b> PW-15-00687934		
<b>Solicitation Closes – L'invitation prend fin</b>		
<b>At /à :</b>	<b>2:00 PM</b>	MDT (Mountain Daylight Time) HAR (heure avancée de Rocheuses)
<b>On / le :</b>	2015 July 30th	
<b>Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services</b> See herein — Voir aux présentes		
<b>Instructions</b> See herein — Voir aux présentes		
<b>Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à</b> Sandra E. Robinson, Senior Procurement Officer		
<b>Telephone No. – N° de téléphone</b> 780-670-8626		<b>Facsimile No. – N° de télécopieur</b> 780-454-4523

<b>COMPLETE BELOW IN FULL - REMPLISSEZ CI-DESSOUS EN ENTIER</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>



**Amendment 001 was raised to make the following changes:**

**DELETE THE FOLLOWING:**

**7. Major Equipment to be Serviced:**

Description	Make / Model	Location
<b>Boiler (B-1)</b>	Aerco, sn/ G-03-0271	Mechanical Room
<b>Boiler ( B-2)</b>	Aerco s/n G-03-0272	Mechanical Room
<b>Air Seperator (Boiler loop)</b>	Bell& Gossett m/n RL-6F	Mechanical Room
<b>Air Seperator ( Chilled water)</b>	Bell & Gossett	Mechanical Room
<b>Air Seperator (Glycol system)</b>	Bell & Gossett m/n RL-2N s/n 104039	Mechanical Room
<b>Humidifier (HUM -1)</b>	Nortec m/n GHMC-100N s/n 636561GN1D01	Mechanical Room
<b>Humidifier (HUM-2)</b>	Nortec m/n GHMC-200N s/n 636561GN2D02	Mechanical Room
<b>AHU (Cold Deck) (F-1)</b>	Scott Springfield m/n HQ-400-AHU-353-H-C s/n D03-01416-M1	Mechanical Room
<b>AHU (Hot Deck) (F-2)</b>	Scott Springfield m/n HQ-280-AHU-24700-H s/n D03-01416-M2	Mechanical Room
<b>AHU - 3</b>	McQuay m/n CAH004FDAC s/n FBOU030400071	Mechanical Room
<b>AHU - 4</b>	McQuay m/n CAH006FDAC s/n FBOU030400072	Mechanical Room
<b>Fan coil (F-17)</b>	McQuay m/n F.SHD.1.S08.A.D.00L .34.AX.17.A.Z.C.1 s/n 211215100	South Entrance Ceiling
<b>Heat Exchanger (HE-1)</b>	Alfataral m/n M3-V6 s/n 30105-7/02	Mechanical Room
<b>Pump (P-1)</b>	Bell & Gossett m/n 213JM	Mechanical Room
<b>Bearing assembly</b>	m/n 80-BF, 2.5 x 9.5B s/n 703059B	Mechanical Room
<b>Pump (P-2)</b>	Bell & Gossett m/n 213JM	Mechanical Room
<b>Bearing assembly</b>	m/n 80-BF, 2.5 x 9.5B s/n 703059A	Mechanical Room
<b>Pump (P-3)</b>	Weg m/n E143/5-07/02	Mechanical Room
<b>Bearing assembly</b>	Bell & Gossett m/n 1-1/2 x 6-1/4 s/n 700897R	Mechanical Room
<b>Pump (P-4)</b>	Weg m/n E143/5-08/02	Mechanical Room



Description	Make / Model	Location
Bearing assembly	Bell & Gossett s/n 185332	Mechanical Room
Pump (P-5)	Bell & Gossett m/n 213JM	Mechanical Room
Bearing assembly	m/n 80-BF, 3 x 9.5B s/n 70360A	Mechanical Room
Pump (P- 6)	Bell & Gossett m/n 213JM	Mechanical Room
Bearing assembly	m/n 80-BF, 3 x 9.5B s/n 703060B	Mechanical Room
Pump (P- 9)	Bell & Gossett m/n NBF-85/LW 103257 A30	Mechanical Room
Pump (P-10)	Bell & Gossett m/n E1435T 07/02	Generator Room
Bearing assembly	m/n 1- 1/2 x 6-1/4 s/n700898	Generator Room
Energy Recovery Wheel (ERW-1)	McQuay m/n CAC004FVAC s/n FBOU030300937	Mechanical Room
Energy Recovery Wheel (ERW-2)	McQuay	Mechanical Room
Water Heater (WH-1)	A.O. Smith m/n BTRC199 110 s/n MA03-2195141-110	Mechanical Room
Air Dryer	Ultra Air m/n UA45AC s/n u-38113-14	Mechanical Room
Air Compressor (SC-1)	DeVair m/n TAS-5052 s/n 442490J	Mechanical Room
Expansion Tank (Glycol System)	Amtrol m/n 200-L	Mechanical Room
Expansion Tank (Chilled Water)	Amtrol m/n500-L	Mechanical Room
Expansion Tank (Heating Loop)	Amtrol m/n500-L	Mechanical Room
Fill Tank	Axiom s/n 03-1867-SF	Mechanical Room
Air Conditioner	Samsung Condenser m/n UH0/0CAV s/n AIDJP50PY0127  Evaporator m/n EH07CAV s/n E489PASPY00277W	Outside West Wall  Room 141.3
Air Conditioner	Mitsubishi Condenser m/n PU12EK s/n 5Yu0116A  Evaporator m/n PK12FK3 s/n 54A0D159C	Outside West Wall  Vehicle Work Area



Description	Make / Model	Location
Air Conditioner (DC-1)	Liebert m/n MM018E-P00O0 Condenser m/n PFH037A-PL3	Roof (Special I)
Air Conditioner (DC-2)	Liebert m/n MM036E-P00D0 Condenser m/n PFH037A-PL3	Roof (Server Room)
Chiller (CH-1)	York	Roof
Force Flow Fan (FF-1)	Rittling m/nRW280-02F00LL0 s/n 30004730	South Stairwell 2 <sup>nd</sup> floor
Force Flow Fan (FF-4)	Rittling m/nRW280-02B00LL0 s/n 30004733	South Stairwell Main floor
Force Flow Fan (FF-5)		Provost Ceiling
Exhaust Fan (F-8)	Greenhawk m/n GB-180-5	Roof
Exhaust Fan (F-9)	Greenhawk m/n GB-180-6	Roof
Exhaust Fan (F-10)	Greenhawk m/n GB-141-4	Roof
Exhaust Fan (F-11)	Greenhawk m/n GB-141-4	Roof
Exhaust Fan (F-12)	Greenhawk m/n GB-101-4X-QD-R3	Roof
Exhaust Fan (F-13)	Greenhawk m/n GB-101-4X-QD-R3	Roof
Exhaust Fan (F-14)	Greenhawk m/n GB-080-6	Roof
Exhaust Fan (F-15)	Greenhawk m/n CUBE-131-4	Roof
Exhaust Fan (F-19)	Greenhawk m/n GB-141HP-5	Roof
Exhaust Fan (F-20)	Greenhawk m/n BSQ-140-10	Electrical Room
Exhaust Fan (F-21)	Greenhawk m/n BSQ-200-30	Generator Room
Unit Heater (UH-1)	Sterling m/n HS-96	Vehicle Work area
Unit Heater (UH-2)	Sterling m/n HS-96	Vehicle Work area
Unit Heater (UH-3)	Sterling m/n HS-120	Garage Work Shop
Unit Heater (UH-4)	Sterling m/n HS-60	Garage Bay
Unit Heater (UH-5)	Sterling m/n HS-60	Receiving Area
Unit Heater (UH-6)	Sterling m/n HS-96	IDENT Garage Area



Description	Make / Model	Location
Unit Heater (UH-7)	Sterling m/n HS-96	Secure Bay
Unit Heater (UH-8)	Sterling m/n HS-48 s/n C03372327004003	Mechanical Rm
Unit Heater (UH-9)	Sterling m/n HS-48	Cold Storage
Unit Heater (UH-10)	Sterling m/n HS-48	Generator Room

**INSERT THE FOLLOWING:**

7. Major Equipment to be Serviced:

Description	Make / Model	Location
Boiler (B-1)	Aerco, sn/ G-03-0271	Mechanical Room
Boiler ( B-2)	Aerco s/n G-03-0272	Mechanical Room
Air Separator (Boiler loop)	Bell& Gossett m/n RL-6F	Mechanical Room
Air Separator ( Chilled water)	Bell & Gossett	Mechanical Room
Air Separator (Glycol system)	Bell & Gossett m/n RL-2N s/n 104039	Mechanical Room
Humidifier (HUM -1)	Dristeen m/n GTS04-300 s/n 1209578-01-01	Mechanical Room
Water Softener	Culligan s/n VK140506249	Mechanical Room
AHU (Cold Deck) (F-1)	Scott Springfield m/n HQ-400-AHU-353-H-C s/n D03-01416-M1	Mechanical Room
AHU (Hot Deck) (F-2)	Scott Springfield m/n HQ-280-AHU-24700-H s/n D03-01416-M2	Mechanical Room
AHU - 3	McQuay m/n CAH004FDAC s/n FBOU030400071	Mechanical Room
AHU - 4	McQuay m/n CAH006FDAC s/n FBOU030400072	Mechanical Room
Fan coil (F-17)	McQuay m/n F.SHD.1.S08.A.D.00L .34.AX.17.A.Z.C.1 s/n 211215100	South Entrance Ceiling
Heat Exchanger (HE-1)	Alfataral m/n M3-V6 s/n 30105-7/02	Mechanical Room
Pump (P-1)	Bell & Gossett m/n 213JM	Mechanical Room
Bearing assembly	m/n 80-BF, 2.5 x 9.5B s/n 703059B	Mechanical Room
Pump (P-2)	Bell & Gossett m/n 213JM	Mechanical Room



Description	Make / Model	Location
Bearing assembly	m/n 80-BF, 2.5 x 9.5B s/n 703059A	Mechanical Room
Pump (P-3)	Weg m/n E143/5-07/02	Mechanical Room
Bearing assembly	Bell & Gossett m/n 1-1/2 x 6-1/4 s/n 700897R	Mechanical Room
Pump (P-4)	Weg m/n E143/5-08/02	Mechanical Room
Bearing assembly	Bell & Gossett s/n 185332	Mechanical Room
Pump (P-5)	Bell & Gossett m/n 213JM	Mechanical Room
Bearing assembly	m/n 80-BF, 3 x 9.5B s/n 70360A	Mechanical Room
Pump (P- 6)	Bell & Gossett m/n 213JM	Mechanical Room
Bearing assembly	m/n 80-BF, 3 x 9.5B s/n 703060B	Mechanical Room
Pump (P- 9)	Bell & Gossett m/n NBF-85/LW 103257 A30	Mechanical Room
Pump (P-10)	Bell & Gossett m/n E1435T 07/02	Generator Room
Bearing assembly	m/n 1- 1/2 x 6-1/4 s/n700898	Generator Room
Energy Recovery Wheel (ERW-1)	McQuay m/n CAC004FVAC s/n FBOU030300937	Mechanical Room
Energy Recovery Wheel (ERW-2)	McQuay	Mechanical Room
Water Heater (WH-1)	A.O. Smith m/n BTRC199 118 s/n MA1344M001400	Mechanical Room
Air Dryer	Ultra Air m/n UA45AC s/n u-38113-14	Mechanical Room
Air Compressor (SC-1)	DeVair m/n TAS-5052 s/n 442490J	Mechanical Room
Expansion Tank (Glycol System)	Amtrol m/n 200-L	Mechanical Room
Expansion Tank (Chilled Water)	Amtrol m/n500-L	Mechanical Room
Expansion Tank (Heating Loop)	Amtrol m/n500-L	Mechanical Room
Fill Tank	Axiom s/n 03-1867-SF	Mechanical Room



Description	Make / Model	Location
Air Conditioner	Samsung Condenser m/n UH0/0CAV s/n AIDJP50PY0127  Evaporator m/n EH07CAV s/n E489PASPY00277W	Outside West Wall  Room 141.3
Air Conditioner	Mitsubishi Condenser m/n PU12EK s/n 5Yu0116A  Evaporator m/n PK12FK3 s/n 54A0D159C	Outside West Wall  Vehicle Work Area
Air Conditioner (DC-1)	Mitsubishi Condenser m/n PUY-A24NHA4	Roof (Special I)
Air Conditioner (DC-2)	Liebert m/n MM036E-P00D0 Condenser m/n PFH037A-PL3	Roof (Server Room)
Chiller (CH-1)	York	Roof
Force Flow Fan (FF-1)	Rittling m/nRW280-02F00LL0 s/n 30004730	South Stairwell 2 <sup>nd</sup> floor
Force Flow Fan (FF-4)	Rittling m/nRW280-02B00LL0 s/n 30004733	South Stairwell Main floor
Force Flow Fan (FF-5)		Provost Ceiling
Exhaust Fan (F-8)	Greenhawk m/n GB-180-5	Roof
Exhaust Fan (F-9)	Greenhawk m/n GB-180-6	Roof
Exhaust Fan (F-10)	Greenhawk m/n GB-141-4	Roof
Exhaust Fan (F-11)	Greenhawk m/n GB-141-4	Roof
Exhaust Fan (F-12)	Greenhawk m/n GB-101-4X-QD-R3	Roof
Exhaust Fan (F-13)	Greenhawk m/n GB-101-4X-QD-R3	Roof
Exhaust Fan (F-14)	Greenhawk m/n GB-080-6	Roof
Exhaust Fan (F-15)	Greenhawk m/n CUBE-131-4	Roof
Exhaust Fan (F-19)	Greenhawk m/n GB-141HP-5	Roof
Exhaust Fan (F-20)	Greenhawk m/n BSQ-140-10	Electrical Room



Description	Make / Model	Location
Exhaust Fan (F-21)	Greehawk m/n BSQ-200-30	Generator Room
Unit Heater (UH-1)	Sterling m/n HS-96	Vehicle Work area
Unit Heater (UH-2)	Sterling m/n HS-96	Vehicle Work area
Unit Heater (UH-3)	Sterling m/n HS-120	Garage Work Shop
Unit Heater (UH-4)	Sterling m/n HS-60	Garage Bay
Unit Heater (UH-5)	Sterling m/n HS-60	Receiving Area
Unit Heater (UH-6)	Sterling m/n HS-96	IDENT Garage Area
Unit Heater (UH-7)	Sterling m/n HS-96	Secure Bay
Unit Heater (UH-8)	Sterling m/n HS-48 s/n C03372327004003	Mechanical Rm
Unit Heater (UH-9)	Sterling m/n HS-48	Cold Storage
Unit Heater (UH-10)	Sterling m/n HS-48	Generator Room

All other terms and conditions remain the same.

**Amendement 001 a été soulevée pour apporter les modifications suivantes.**

**SUPPRIMER ce qui suit:**

Description	Marque et modèle	Emplacement
Chaudière (B-1)	Aerco, n° de série G-03-0271	Salle technique
Chaudière (B-2)	Aerco, n° de série G-03-0272	Salle technique
Séparateur à air (circuit de chaudière)	Bell & Gossett n° RL-6F	Salle technique
Séparateur à air (eau fraîche)	Bell & Gossett	Salle technique
Séparateur à air (système à alimentation d'eau glycolée)	Bell & Gossett n° RL-2N n° de série 104039	Salle technique
Humidificateur (HUM-1)	Nortec n° GHMC-100N n° de série 636561GN1D01	Salle technique
Humidificateur (HUM-2)	Nortec n° GHMC-200N n° de série 636561GN2D02	Salle technique
Groupe de traitement de l'air (plateforme froide) [F-1]	Scott Springfield n° HQ-400-AHU-353-H-C n° de série D03-01416-M1	Salle technique





Description	Marque et modèle	Emplacement
Groupe de traitement de l'air (plateforme chaude) [F-2]	Scott Springfield n° HQ-280-AHU-24700-H n° de série D03-01416-M2	Salle technique
Groupe de traitement de l'air - 3	McQuay n° CAH004FDAC n° de série FBOU030400071	Salle technique
Groupe de traitement de l'air - 4	McQuay n° CAH006FDAC n° de série FBOU030400072	Salle technique
Ventilo-convecteur (F-17)	McQuay n° F.SHD.1.S08.A.D.00L .34.AX.17.A.Z.C.1 n° de série 211215100	Plafond de l'entrée sud
Échangeur thermique (HE-1)	Alfataral n° de modèle M3-V6 n° de série 30105-7/02	Salle technique
Pompe (P-1)	Bell & Gossett n° de modèle 213JM	Salle technique
Ensemble support	n° de modèle 80-BF, 2,5 x 9.5B n° de série 703059B	Salle technique
Pompe (P-2)	Bell & Gossett n° de modèle 213JM	Salle technique
Ensemble support	n° de modèle 80-BF, 2,5 x 9.5B n° de série 703059A	Salle technique
Pompe (P-3)	Weg n° de modèle E143/5-07/02	Salle technique
Ensemble support	Bell & Gossett n° de modèle 1-1/2 x 6-1/4 n° de série 700897R	Salle technique
Pompe (P-4)	Weg n° de modèle E143/5-07/02	Salle technique
Ensemble support	Bell & Gossett n° de série 185332	Salle technique
Pompe (P-5)	Bell & Gossett n° de modèle 213JM	Salle technique
Ensemble support	n° de modèle 80-BF, 3 x 9.5B n° de série 70360A	Salle technique
Pompe (P-6)	Bell & Gossett n° de modèle 213JM	Salle technique
Ensemble support	n° de modèle 80-BF, 3 x 9.5B n° de série 70360B	Salle technique
Pompe (P-9)	Bell & Gossett n° de modèle NBF-85/LW 103257 A30	Salle technique
Pompe (P-10)	Bell & Gossett n° de modèle E1435T 07/02	Salle des génératrices
Ensemble support	n° de modèle 1- 1/2 x 6-1/4 n° de série 700898	Salle des génératrices
Roue à récupération d'énergie (ERW-1)	McQuay n° de modèle CAC004FVAC n° de série FBOU030300937	Salle technique



Description	Marque et modèle	Emplacement
Roue à récupération d'énergie (ERW-2)	McQuay	Salle technique
Chauffe-eau (WH-1)	A.O. Smith n° de modèle BTRC199 110 n° de série MA03-2195141-110	Salle technique
Dessiccateur d'air	Ultra Air n° de modèle UA45AC n° de série u-38113-14	Salle technique
Compresseur d'air (SC-1)	DeVair n° de modèle TAS-5052 n° de série 442490J	Salle technique
Vase d'expansion (système à alimentation d'eau glycolée)	Amtrol n° de modèle 200-L	Salle technique
Vase d'expansion (eau fraîche)	Amtrol n° de modèle 500-L	Salle technique
Vase d'expansion (circuit de chauffage)	Amtrol n° de modèle 500-L	Salle technique
Cuve de remplissage	Axiom n° de série 03-1867-SF	Salle technique
Appareil de conditionnement d'air	Condenseur Samsung n° de modèle UH0/0CAV n° de série AIDJP50PY0127  Évaporateur n° de modèle EH07CAV n° de série E489PASPY00277W	Mur extérieur ouest  Salle 141.3
Appareil de conditionnement d'air	Condenseur Mitsubishi n° de modèle PU12EK n° de série 5Yu0116A  Évaporateur n° de modèle PK12FK3 n° de série 54A0D159C	Mur extérieur ouest  Zone d'entretien des véhicules
Appareil de conditionnement d'air (DC-1)	Liebert n° de modèle MM018E-P00O0 Condenseur n° PFH037A-PL3	Toit (instructions particulières)
Appareil de conditionnement d'air (DC-2)	Liebert n° de modèle MM036E-P00D0 Condenseur n° de modèle PFH037A-PL3	Toit (salle de serveurs)
Refroidisseur (CH-1)	York	Toit
Ventilateur à flux forcé (FF-1)	Rittling n° de modèle RW280-02F00LL0 n° de série 30004730	Cage d'escalier sud, 2 <sup>e</sup> étage
Ventilateur à flux forcé (FF-4)	Rittling n° de modèle RW280-02B00LL0 n° de série 30004733	Cage d'escalier sud, étage principal



Description	Marque et modèle	Emplacement
Ventilateur à flux forcé (FF-5)		Plafond du prévôt
Ventilateur d'extraction (F-8)	Greenhawk n° de modèle GB-180-5	Toit
Ventilateur d'extraction (F-9)	Greenhawk n° de modèle GB-180-6	Toit
Ventilateur d'extraction (F-10)	Greenhawk n° de modèle GB-141-4	Toit
Ventilateur d'extraction (F-11)	Greenhawk n° de modèle GB-141-4	Toit
Ventilateur d'extraction (F-12)	Greenhawk n° de modèle GB-101-4X-QD-R3	Toit
Ventilateur d'extraction (F-13)	Greenhawk n° de modèle GB-101-4X-QD-R3	Toit
Ventilateur d'extraction (F-14)	Greenhawk n° de modèle GB-080-6	Toit
Description	Marque et modèle	Emplacement
Ventilateur d'extraction (F-15)	Greenhawk n° de modèle CUBE-131-4	Toit
Ventilateur d'extraction (F-19)	Greenhawk n° de modèle GB-141HP-5	Toit
Ventilateur d'extraction (F-20)	Greenhawk n° de modèle BSQ-140-10	Local électrique
Ventilateur d'extraction (F-21)	Greenhawk n° de modèle BSQ-200-30	Salle des génératrices
Aérotherme (UH-1)	Sterling n° de modèle HS-96	Zone d'entretien des véhicules
Aérotherme (UH-2)	Sterling n° de modèle HS-96	Zone d'entretien des véhicules
Aérotherme (UH-3)	Sterling n° de modèle HS-120	Atelier de mécanique
Aérotherme (UH-4)	Sterling n° de modèle HS-60	Compartiment
Aérotherme (UH-5)	Sterling n° de modèle HS-60	Aire de réception
Aérotherme (UH-6)	Sterling n° de modèle HS-96	Garage IDENT.
Aérotherme (UH-7)	Sterling n° de modèle HS-96	Aire sécurisée
Aérotherme (UH-8)	Sterling n° de modèle HS-48 n° de série C03372327004003	Local technique
Aérotherme (UH-9)	Sterling n° de modèle HS-48	Entrepôt frigorifique
Aérotherme (UH-10)	Sterling n° de modèle HS-48	Salle des génératrices



Insérez le suivant:

Description	Marque et modèle	Emplacement
Chaudière (B-1)	Aerco, n° de série G-03-0271	Salle technique
Chaudière (B-2)	Aerco, n° de série G-03-0272	Salle technique
Séparateur à air (circuit de chaudière)	Bell & Gossett n° RL-6F	Salle technique
Séparateur à air (eau fraîche)	Bell & Gossett	Salle technique
Séparateur à air (système à alimentation d'eau glycolée)	Bell & Gossett n° RL-2N n° de série 104039	Salle technique
Humidificateur (HUM-1)	Dristeen n° GTS04-300 n° de série 1209578-01-01	Salle technique
Softner de l'eau	Culligan s/n VK140506249	Salle technique
Groupe de traitement de l'air (plateforme froide) [F-1]	Scott Springfield n° HQ-400-AHU-353-H-C n° de série D03-01416-M1	Salle technique
Groupe de traitement de l'air (plateforme chaude) [F-2]	Scott Springfield n° HQ-280-AHU-24700-H n° de série D03-01416-M2	Salle technique
Groupe de traitement de l'air - 3	McQuay n° CAH004FDAC n° de série FBOU030400071	Salle technique
Groupe de traitement de l'air - 4	McQuay n° CAH006FDAC n° de série FBOU030400072	Salle technique
Ventilo-convecteur (F-17)	McQuay n° F.SHD.1.S08.A.D.00L .34.AX.17.A.Z.C.1 n° de série 211215100	Plafond de l'entrée sud
Échangeur thermique (HE-1)	Alfataral n° de modèle M3-V6 n° de série 30105-7/02	Salle technique
Pompe (P-1)	Bell & Gossett n° de modèle 213JM	Salle technique
Ensemble support	n° de modèle 80-BF, 2.5 x 9.5B n° de série 703059B	Salle technique
Pompe (P-2)	Bell & Gossett n° de modèle 213JM	Salle technique
Ensemble support	n° de modèle 80-BF, 2.5 x 9.5B n° de série 703059A	Salle technique
Pompe (P-3)	Weg n° de modèle E143/5-07/02	Salle technique



Description	Marque et modèle	Emplacement
Ensemble support	Bell & Gossett n° de modèle 1-1/2 x 6-1/4 n° de série 700897R	Salle technique
Pompe (P-4)	Weg n° de modèle E143/5-07/02	Salle technique
Ensemble support	Bell & Gossett n° de série 185332	Salle technique
Pompe (P-5)	Bell & Gossett n° de modèle 213JM	Salle technique
Ensemble support	n° de modèle 80-BF, 3 x 9.5B n° de série 70360A	Salle technique
Pompe (P-6)	Bell & Gossett n° de modèle 213JM	Salle technique
Ensemble support	n° de modèle 80-BF, 3 x 9.5B n° de série 70360B	Salle technique
Pompe (P-9)	Bell & Gossett n° de modèle NBF-85/LW 103257 A30	Salle technique
Pompe (P-10)	Bell & Gossett n° de modèle E1435T 07/02	Salle des génératrices
Ensemble support	n° de modèle 1- 1/2 x 6-1/4 n° de série 700898	Salle des génératrices
Roue à récupération d'énergie (ERW-1)	McQuay n° de modèle CAC004FVAC n° de série FBOU030300937	Salle technique
Roue à récupération d'énergie (ERW-2)	McQuay	Salle technique
Chauffe-eau (WH-1)	A.O. Smith n° de modèle BTRC199 118 n° de série 1344M001400	Salle technique
Dessiccateur d'air	Ultra Air n° de modèle UA45AC n° de série u-38113-14	Salle technique
Compresseur d'air (SC-1)	DeVair n° de modèle TAS-5052 n° de série 442490J	Salle technique
Vase d'expansion (système à alimentation d'eau glycolée)	Amtrol n° de modèle 200-L	Salle technique
Vase d'expansion (eau fraîche)	Amtrol n° de modèle 500-L	Salle technique
Vase d'expansion (circuit de chauffage)	Amtrol n° de modèle 500-L	Salle technique
Cuve de remplissage	Axiom n° de série 03-1867-SF	Salle technique



Description	Marque et modèle	Emplacement
Appareil de conditionnement d'air	Condenseur Samsung n° de modèle UH0/0CAV n° de série AIDJP50PY0127  Évaporateur n° de modèle EH07CAV n° de série E489PASPY00277W	Mur extérieur ouest  Salle 141.3
Appareil de conditionnement d'air	Condenseur Mitsubishi n° de modèle PU12EK n° de série 5Yu0116A  Évaporateur n° de modèle PK12FK3 n° de série 54A0D159C	Mur extérieur ouest  Zone d'entretien des véhicules
Appareil de conditionnement d'air (DC-1)	Condenseur Mitsubishi Condenseur n° PUY-A24NHA4	Toit (instructions particulières)
Appareil de conditionnement d'air (DC-2)	Liebert n° de modèle MM036E-P00D0 Condenseur n° de modèle PFH037A-PL3	Toit (salle de serveurs)
Refroidisseur (CH-1)	York	Toit
Ventilateur à flux forcé (FF-1)	Rittling n° de modèle RW280-02F00LL0 n° de série 30004730	Cage d'escalier sud, 2 <sup>e</sup> étage
Ventilateur à flux forcé (FF-4)	Rittling n° de modèle RW280-02B00LL0 n° de série 30004733	Cage d'escalier sud, étage principal
Ventilateur à flux forcé (FF-5)		Plafond du prévôt
Ventilateur d'extraction (F-8)	Greenhawk n° de modèle GB-180-5	Toit
Ventilateur d'extraction (F-9)	Greenhawk n° de modèle GB-180-6	Toit
Ventilateur d'extraction (F-10)	Greenhawk n° de modèle GB-141-4	Toit
Ventilateur d'extraction (F-11)	Greenhawk n° de modèle GB-141-4	Toit
Ventilateur d'extraction (F-12)	Greenhawk n° de modèle GB-101-4X-QD-R3	Toit
Ventilateur d'extraction (F-13)	Greenhawk n° de modèle GB-101-4X-QD-R3	Toit
Ventilateur d'extraction (F-14)	Greenhawk n° de modèle GB-080-6	Toit



Description	Marque et modèle	Emplacement
Ventilateur d'extraction (F-15)	Greenhawk n° de modèle CUBE-131-4	Toit
Ventilateur d'extraction (F-19)	Greenhawk n° de modèle GB-141HP-5	Toit
Ventilateur d'extraction (F-20)	Greenhawk n° de modèle BSQ-140-10	Local électrique
Ventilateur d'extraction (F-21)	Greenhawk n° de modèle BSQ-200-30	Salle des génératrices
Aérotherme (UH-1)	Sterling n° de modèle HS-96	Zone d'entretien des véhicules
Aérotherme (UH-2)	Sterling n° de modèle HS-96	Zone d'entretien des véhicules
Aérotherme (UH-3)	Sterling n° de modèle HS-120	Atelier de mécanique
Aérotherme (UH-4)	Sterling n° de modèle HS-60	Compartiment
Aérotherme (UH-5)	Sterling n° de modèle HS-60	Aire de réception
Aérotherme (UH-6)	Sterling n° de modèle HS-96	Garage IDENT.
Aérotherme (UH-7)	Sterling n° de modèle HS-96	Aire sécurisée
Aérotherme (UH-8)	Sterling n° de modèle HS-48 n° de série C03372327004003	Local technique
Aérotherme (UH-9)	Sterling n° de modèle HS-48	Entrepôt frigorifique
Aérotherme (UH-10)	Sterling n° de modèle HS-48	Salle des génératrices

Toutes les autres modalités et conditions demeurent les mêmes. <<<FIN>>>