

Groupe H: Cabine d'interprétation simultanée

Biens commerciaux et articles ménagers
Pièce jointe 1a de Annexe A: Groupe H

EXIGENCE OBLIGATOIRE									
				PRODUIT ÉNUMÉRÉ					
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
1	PSIB-01	Cabine d'interprétation simultanée	<p>- Dimensions extérieures courantes : 2 571 mm x 2 035 mm x 1 735 mm (LA x H x P) LES DIMENSIONS SONT DÉFINITIVES CAR LA CABINE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PLATEFORMES SURÉLEVÉES. TOUTES LES DIMENSIONS CI-DESSUS PEUVENT VARIER DE 76 mm (3 po).</p> <p>- Démontable</p> <p>- Pouvant accueillir trois (3) personnes</p> <p>- Environnement acoustique : supérieur aux exigences de la norme internationale ISO-4043-1998</p> <p>- Ventilation : doit comprendre deux (2) ventilateurs Airvac de 110 ou 220 volts, 38 dB, homologués par la CSA</p> <p>- Table intérieure avec supports et tige de soutien pouvant être assemblés sans outils</p> <p>- Lampe à DEL pouvant être assemblée sans outils pour éclairer uniquement la surface de la table</p> <p>- Systèmes de cloisons intérieures :</p> <p>- Fabrication : Les cloisons doivent être fabriquées à l'aide d'un panneau extérieur en plastique acrylonitrile/butadiène/styrène (ABS) et d'un panneau isolé et insonorisant en fibre de verre</p> <p>- Matériau ignifuge conforme à la norme UL-723</p> <p>- Revêtement intérieur en tissu décoratif 100 % polyester (couleur foncée)</p> <p>- Bâti :</p> <p>- En PVC extrudé avec liaisons en Velcro industriel pour un assemblage sans outils</p> <p>Boîtes d'expédition : sur roulettes (approx. 105 kg pour 2 boîtes)</p> <p>- Dimensions extérieures de la boîte : approx. 2 071 mm x 1 092,2 mm x 330,2 mm (LO x H x P)</p> <p>- Panneaux courants, quatre (4) de 857 mm x 2 035 mm, 10,0 kg</p> <p>- Panneaux avec fenêtre, cinq (5) de 857 mm x 2 035 mm, 14,10 kg</p> <p>- Panneau de porte, un (1) de 857 mm x 2 035 mm, 17,0 kg</p> <p>- Panneaux de toiture, trois (3) de 857 mm x 1 735 mm, 7,70 kg</p> <p>- Assemblage : aucun outil nécessaire</p> <p>Fini extérieur des panneaux :</p> <p>Fabricant du stratifié : Formica</p> <p>Couleur du stratifié : Smoky Brown Pear 5488-NT</p> <p>Couleur standard des garnitures : noir</p> <p>Couleur de la table intérieure : gris</p>	<p>Portative, avec boîtes d'expédition</p> <p>Protocole ES-12-PB-8001</p> <p>Whisper Cube Protocole (pour 3 personnes)</p> <p>Accessoires pour chaque cabine :</p> <p>- Table intérieure à deux (2) sections avec supports et tige de soutien</p> <p>- Trois (3) luminaires linéaires à DEL</p> <p>- Deux (2) ventilateurs Airvac de 38 dB (110 volts/220 volts)</p>	Multi-Caisse	<p><u>Panneaux personnalisés</u></p> <p>Fabricant du stratifié : Formica</p> <p>Couleur et n° du stratifié : Smoky Brown Pear 5488-NT</p> <p>Couleur standard des garnitures : noir</p> <p><u>Système de table</u> : table à deux (2) sections : Couleur : gris argent</p>	3	OUI	OUI