

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions  
Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada  
Pacific Region  
401 - 1230 Government Street  
Victoria, B.C.  
V8W 3X4  
Bid Fax: (250) 363-3344

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution  
Public Works and Government Services Canada -  
Pacific Region  
401 - 1230 Government Street  
Victoria, B. C.  
V8W 3X4

|   |   |
|---|---|
| <b>Title - Sujet</b><br>CCGS S.W. LAURIER - GEN SETS  |   |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b><br>F1782-15C752/A  | <b>Amendment No. - N° modif.</b><br>001                                   |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client</b><br>F1782-15C752   | <b>Date</b><br>2015-10-09   |
| <b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b><br>PW-\$XLV-174-6814  |   |
| <b>File No. - N° de dossier</b><br>XLV-5-38103 (174)  | <b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>                                    |
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b><br><b>at - à 02:00 PM</b><br><b>on - le 2015-10-22</b>  | <b>Time Zone</b><br>Fuseau horaire<br>Pacific Daylight Saving<br>Time PDT |
| <b>F.O.B. - F.A.B.</b><br><b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/> |   |
| <b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b><br>Anstey, Gregory  | <b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b><br>xlv174                              |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br>(250) 363-0088 ( )  | <b>FAX No. - N° de FAX</b><br>(250) 363-3960                              |
| <b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b><br><b>Destination - des biens, services et construction:</b>   |   |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

|  |  |
|--|--|
| <b>Delivery Required - Livraison exigée</b>  | <b>Delivery Offered - Livraison proposée</b> |
| <b>Vendor/Firm Name and Address</b><br><b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>   |  |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br><b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>   |  |
| <b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b><br><b>(type or print)</b><br><b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b><br><b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b> |  |
| <b>Signature</b>   | <b>Date</b>                                  |

Solicitation No. - N° de l'invitation

F1782-15C752/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

xlv174

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F1782-15C752

File No. - N° du dossier

XLV-5-38103

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

See attached Part 2

Solicitation No. - N° de l'invitation  
F1782-15C752/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
F1782-15C752

Amd. No. - N° de la modif.  
001  
File No. - N° du dossier  
XLV-5-38103

Buyer ID - Id de l'acheteur  
XLV-174  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

**Solicitation amendment no: 1:**

- 1) Introduction of the bidders questions and Canada answers

| Item | Reference    | Solicitation ref. | Specification (SOW) | Bidders questions  | Canada answers   | Reply Date |
|------|--------------|-------------------|---------------------|--|--|------------|
| 1    | Solicitation | Annex A           | Section 7.1         | Will a genset with a prime rating of 568 ekw (625 ekw @ 10% overload) be acceptable?               | No, a rating of 568 ekw at 100%load is not acceptable. The minimum acceptable rating is 575 ekW at 100% load. The desired (optimum) genset rating is between 600 eKW and 650 eKW at 100% load. | 2015.10.09 |
| 2    | Solicitation | Annex A           | -                   | Can a 730 ekw genset be used if it is the same physical size and displacement as a 700 ekw genset? | Yes, a 730 ekW genset is acceptable.   | 2015.10.09 |

**No other changes to the solicitation**