

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|------------|-------------|--|---|--|-----------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 1 | ICEC-01 | Bac à glace | - Dimension : 559 mm L (avec poignée) x 781 mm P (avec poignée) x 927 mm H (22 po L x 30,75 po P x 36,5 po H)- 91 kg (200 lb) capacité de glace (environ 95 L [25 gallons])- Certifié NSF International- Mousse isolante - Coins intérieurs arrondis- Base intérieure inclinée pour un drainage complet des eaux. L'eau doit s'écouler loin de la glace- Robinet avant- Couvercle amovible avec acier inoxydable, charnières renforcées pour ouvrir à plat sur le côté du bac- Roulettes robustes; roues arrière de 254 mm (10 po) qui ne laissent aucune trace - Poignées doubles- Couleur : Noir | Bac à glace robuste et isolé Modèle #IC222003 Bac à glace 200 lb (74 kg) de glace de Cater aide™ | Produits de service alimentaire Carlisle | Couleur : Noir | 16 | OUI | OUI |
| 2 | Cooler | Glacière | - Dimension maximale : 914 mm L x 457 mm P x 432 mm H (36 po L x 18 po P x 17 po H)- Capacité de 95 Litres (100 pintes) - Convient à des bouteilles de 2 litres en position verticale- Trappe à accès rapide- Joint résistant aux odeurs et aux tâches- Inhibiteurs d'ultraviolets au corps et au couvercle- Poignées basculantes renforcées avec boucle de fixation- Loquets de couvercle à double fermeture pour une bonne fermeture de couvercle - Bouchon de vidange fileté pour le raccordement du tuyau- Maintient la glace solide pendant (5) jours- Couleur : Blanc | Portative N° d'article : Refroidissement rapide 100 Rapide et frais 95 litres (100 pintes) Capacité de 95 litres (100 pintes) Dimension : 895 mm L x 441 mm l x 425 mm H (35 1/4 po L x 17,38 po l x 16 3/4 po H) | Igloo de Brandshop | Couleur : Blanc | 5 | OUI | OUI |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 3 | CART-17 | Chariot - Tout usage | - 1149 mm L x 657 mm P x 845 mm (25,9 po L x 45,2 po P x 33,2 po H)- Capacité de poids minimale : 226,8 kg (500 lb)- Moulage de mousse structuré, antirouille, ne s'écorce, ni ne s'écaille, ni ne s'ébrèche- Construction en résine structurale à haute densité- Moulé dans des compartiments de rangement, étui, crochets et crans- Coins arrondis- Roulettes orientables de 127 mm (5 po) qui ne laissent aucune trace- Poignée de poussée- Lèvre périphérique autour des étagères pour contenir les objets- Plateau inférieur à accès facile- Couleur : Noir | Robuste N° de commande : FG452088 BLA 4520-88 HD Chariot tout usage à 2 étagères/Étagère avec rebord (med) | Produits de Rubbermaid Commercial | Couleur : Noir | 16 | OUI | OUI |
| 4 | CART-06 | Chariot - Plateau de nourriture | - Peut contenir 24 articles (qté) 64 mm (2 1/2 po P), 16 (qté) P 100 mm (4 po), 12 (qté) P 152 mm (6 po), 8 (qté) 203 mm (8 po) Plateau de nourriture profond pour nourriture froide et chaude- Taille maximale : 864 mm P x 762 mm L x 1397 mm H (34 po P x 30 po L x 55 po H)- Totalement isolé pour tenir et transporter la nourriture en toute sécurité pendant plus de 4 heures sans électricité- Joint étanche à l'air et bouchons d'évent sur les portes pour maintenir l'équilibre de l'humidité et chaleur de la nourriture- Certifié NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Thermique UPC1600 Ultra Camcarts pour les plateaux de nourriture Dimension : 815 mm P x 710 mm L x 1375 mm H (32 1/4 po P x 28 1/8 po L x 53 1/4 po H) | Cambro États-Unis | Aucune exigence particulière quant à la couleur. | 6 | OUI | OUI |
| 5 | CART-07 | Chariot - Plateau de nourriture | - Peut contenir 8 articles (qté) Plateaux de nourriture profond de 100 mm (4 po)- Dimensions maximales : 762 mm P x 609 mm L x 1524 mm H (30 po P x 24 po L x 60 po H)- Chariot électrique (110V) pour conserver de la nourriture chaude pour un minimum de 4 heures- Appareils de chauffage éconergétique sur les portes, retour à des temps sécuritaires en 3 minutes- Utilise moins d'énergie que 3 lampes standards de 100 watts- Certifié NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Chauffage électrique Modèle : UPCH800 Chariots chauffés Camcart chauffés, 110 V Dimension : 690 mm P x 520 mm L x 1372 mm H (27 1/8 po P x 20 1/2 po L x 54 po H) | Cambro États-Unis | Couleur : Noir 110 | 4 | OUI | OUI |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|--|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 6 | CART-11 | Chariot - Queen Mary | - Conçu pour préparer et desservir des banquets (charges lourdes)- Capacité de 5 plateaux : 686 mm (27 po) x 1524 mm (60 po), séparés par 305 mm (12 po) - Plateaux montants : 3 côtés montants - Extrémités avant descendant vers le bas- Robuste, aluminium profilé et très extensible et tôles d'aluminium de 0,090 - Construction soudée - pas de rivet- Carcasse tubulaire soudée ouverte- Pare-choc qui ne laisse aucune trace totalement couvert autour du périmètre - Roulettes en polyuréthane de 203 mm x 51 mm (8 po x 2 po) approuvées par NSF International, deux (2) rigides et deux (2) orientables avec freins- Un (1) tube guidon soudé au chariot- Capacité de (74 kg) 2000 lb - Couleur / Fini : Aucune exigence particulière quant à la couleur- Garantie minimum de deux (2) ans. | Modèle : UCU-60-512AL Chariots robustes tout usage en aluminium Série : UC-AL Cinq (5) plateaux Grandeur 686 mm x 1524 mm (27 po x 60 po) Deux (2) ans de garantie | Food Warming Equipment Company Inc. | Aucune exigence particulière quant à la couleur. | 4 | OUI | NON |
| 7 | SMAL-01_001 | Boîte à desservir | - Boîte à desservir / tout usage, un seul compartiment- Dimension minimale : 508 mm P x 381 mm L x 127 mm H (20 po P x 15 po L x 5 po H) - Sans BPA (bisphénol A)- Certifié NSF International - Plastique de qualité commerciale- Poignées, bas et bords renforcés- Coins arrondis- Va au lave-vaisselle- Couleur : Gris | 17,5 litres (4 5/8 gallons) un seul compartiment, Gris N° de commande : FG334900 GRIS 3349 Boîte à desservir / tout usage 17,5 litres (4 5/8 gallons) (12 par paquet) | Produits de Rubbermaid Commercial | Couleur : Gris | 96 | OUI | NON |
| 8 | SMAL-01_002 | Boîte à desservir | - Boîte à desservir / tout usage, un seul compartiment- Dimension minimale : 508 mm (20 po) P x 381 mm (15 po) L x 127 mm (5 po) H - Sans BPA (bisphénol A)- Certifié NSF International - Plastique de qualité commerciale- Poignées, bas et bords renforcés- Coins arrondis- Va au lave-vaisselle- Couleur : Blanc | 17,5 litres (4 5/8 gallons) un seul compartiment, Blanc N° de commande : FG334900 BLNC 3349 Boîte à desservir / tout usage 17,5 litres (4 5/8 gallons) (12 par paquet) | Produits de Rubbermaid Commercial | Couleur : Blanc | 49 | OUI | NON |
| 9 | SMAL-01_003 | Ouvre-boîte | - Ouvre-bouteille / Ouvre-boîte - Longueur : 178 mm (7 po) de long - Roue en acier au carbone trempé - Construction en acier - Manivelle avec poignée de confort - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Ouvre-boîte portatif Swing-A-Way | Amco Houseworks | Couleur : Blanc | 4 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|--|---|---------------|--|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 10 | SMAL-01_004 | Verseuse isolante pour la crème | - Verseuse isolante, ronde. Capacité : 946 ml (32 oz)- Dimensions minimales : 150 mm L x 100 mm l x 279 mm H (5,9 po L x 3,9 po l x 11 po H)- Poignée pour ne pas déverser le liquide - Lettres noires gravées (« Cream »)- Va au lave-vaisselle - Conservation du liquide à des températures froides pendant 2 à 3 heures- Garantie minimale de cinq ans- Fini de base : Acier inoxydable - Couleur de couvercle et de la poignée : Noir | Modèle : 24989 Verseuse isolante en acier inoxydable pour la crème 946 ml (32 oz), Gravée « Cream », cinq (5) ans de garantie | Hubert Canada | Fini de base : Acier inoxydable Couleur du couvercle et de la poignée : Noir | 6 | OUI | NON |
| 11 | SMAL-01_005 | Verseuse isolante pour le lait | - Verseuse isolante, ronde. Capacité : 946 ml (32 oz)- Dimensions minimales : 150 mm L x 100 mm l x 279 mm H (5,9 po L x 3,9 po l x 11 po H)- Poignée pour ne pas déverser le liquide- Lettres noires gravées (« mlk »)- Va au lave-vaisselle - Conservation à des températures froides pendant 2 à 3 heures- Garantie minimale de cinq ans- Fini de base : Acier inoxydable - Couleur de couvercle et de la poignée : Noir | Modèle : 36578 Verseuse isolante en acier inoxydable pour le lait 946 ml (32 oz), Gravée avec « mlk » Cinq (5) ans de garantie | Hubert Canada | Fini de base : Acier inoxydable Couleur du couvercle et de la poignée : Noir | 6 | OUI | NON |
| 12 | SMAL-01_006 | Verseuse isolante pour le lait écrémé | - Verseuse isolante, ronde. Capacité : 946 ml (32 oz)- Dimensions minimales : 150 mm L x 100 mm l x 279 mm H (5,9 po L x 3,9 po l x 11 po H)- Poignée pour ne pas déverser le liquide- Lettres noires gravées (« Skim »)- Va au lave-vaisselle - Conservation du liquide à des températures froides pendant 2 à 3 heures- Garantie minimale de cinq ans- Fini de base : Acier inoxydable - Couleur du couvercle et de la poignée : Noir | Modèle : 35735 Verseuse isolante en acier inoxydable pour le lait écrémé 946 ml (32 oz), Gravée « Skim » Cinq (5) ans de garantie | Hubert Canada | Fini de base : Acier inoxydable Couleur du couvercle et de la poignée : Noir | 6 | OUI | NON |
| 13 | SMAL-01_007 | Verseuse isolante | - Capacité de 2 litres (64 oz) - Chemise en acier inoxydable incassable- Corps extérieur : Acier inoxydable solide - Conserve les boissons chaudes ou froide pendant plus de 8 heures- Conception de verrouillage- Levier à pouce pour appuyer et verser- Poignée ergonomique- Va au lave-vaisselle- Système de codage par flèche d'identité pour l'identification du contenu- Fini du corps extérieur : Acier inoxydable - Couleur du couvercle et du levier : Noir | Isolé N° de produit : 4120/20 Verseuse isolante Aromis 4120 Capacité de 2 litres (64 oz) | Kinox | Fini du corps externe : Acier inoxydable - Couleur du couvercle et du levier : Noir | 48 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|-----------------------------|---|---|-----------------|--|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 14 | SMAL-01_008 | Chauffe-plats électrique | <div>- Rectangulaire L'ensemble doit comprendre ce qui suit : <u>Plat-réchaud avec cadre</u> - 9 L (2,3 gal)- 13,5 L (3,56 gal) - Deux (2) bacs à aliments de 100 mm (4 po) de profondeur - Cadre - Couvercle - Dispositif de retenue du couvercle par fil métallique - Fini : acier inoxydable - Couleur : aucune couleur particulière requise <u>Bac à eau électrique</u> - Régulation de la température - Compatible avec le couvercle retenu par fil métallique sur le plat-réchaud</div> | <div>Plat-réchaud avec cadre : X81187A-3 Plat-réchaud électrique pleine grandeur avec cadre Forme : rectangulaire Deux (2) bacs à aliments de 100 mm (4 po) de profondeur, bac à eau électrique, comprend un couvercle et un dispositif de retenue avec fil métallique Modèle du bac à eau électrique : 82189A-3</div> | Sunnex | <div>Fini du plat-réchaud : acier inoxydable <u>Couleur du bac à eau électrique</u> : noir</div> | 24 | OUI | NON |
| 15 | SMAL-01_009 | Tamis chinois avec passoire | <div>- Pour faire des garnitures délicates et tamiser les sauces - Quantité minimale : 190 mm (7 1/2 po)- Résistance à la chaleur pouvant aller à 221 °C (430 °F)- Va au lave-vaisselle- Corps et poignée fabriqués avec des matériaux composites- Poignée ergonomique et isolée- Maille hygiénique en acier inoxydable- Fils croisés de protection en acier inoxydable- Deux (2) crochets pour plus de stabilité- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur.</div> | <div>Bouillon Modèle : 017360 Passoire à bouillon Exoglass Cône de 203 mm (8 po)</div> | Matfer Bourgeat | Couleur : Noir | 2 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---------------------|---|--|--|--|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 16 | SMAL-01_010 | Brosse de nettoyage | - Brosses métalliques et grattoir métallique et acier inoxydable pour enlever les lourds dépôts de carbone, la rouille et les résidus alimentaires carbonisés- Longueur minimale : 215 mm (8,5 po)- Largeur minimale : 127 mm (5 po)- Hauteur minimale : 381 mm (1,5 po)- Longueur minimale 774 mm (30,5 po)- Tête en bois traitée avec deux côtés inoxydables ou des poils en acier au carbone, un grattoir avec bout en métal- Deux côtés : Un côté de la brosse avec des poils semi-rigides et un autre avec des poils rigides- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Rôtissoire / Machine à Panini N° de l'article : 4029000 N° de produit : 40290 Sparta Broiler Master avec poils en acier inoxydable 3,5 po | Produits de service alimentaire Carlisle | Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | 6 | OUI | NON |
| 17 | SMAL-01_011 | Planche à découper | N° d'article : 1088600N° de produit : 10886 Paquet - Assortiment de planches à découper Spectrum 15 po, 20 po x 1/2 po Dimension : 457 mm x 610 mm x 13 mm (15 po x 20 po x 1/2 po) - Assortiment de six (6) planches, taille : 368-394 mm x 495-521 mm x 12,7-19 mm (14,5-15,5 po x 19,5-20,5 po x 1/2-3/4 po) - Satisfait aux directives de HACCP - Construction en polyéthylène haute densité- Planche à découper qui résiste à la déformation- Texture de surface prévenant les coupes profondes- Certifié NSF International; (logo permanent de NSF International)- Va au lave-vaisselle- Coins arrondis- Sans BPA (Bisphénol A) - Couleur : Six (6) planches à découper de couleurs différentes requises (Couleurs à inclure : bleu, vert, rouge, blanc, jaune et brun) | Paquet - Assortiment de six (6) articles (qté), assortiment de couleur codée | Produits de service alimentaire Carlisle | Paquet - Assortiment de couleurs, une (1) de chacune de ces couleurs : bleu, vert, rouge, blanc, jaune et brun | 12 (planches) | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|------------------------------|---|---|--|---|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 18 | SMAL-01_012 | Planche à découper | - Assortiment de six (6) planches, taille : 446-470 mm x 597-622 mm x 12,7-19 mm (17,5-18,5 po x 23,5-24,5 po x 1/2-3/4 po) - Satisfait aux directives de HACCP - Construction en polyéthylène haute densité - Planche à découper qui résiste à la déformation- Texture de surface prévenant les coupes profondes- Certifié NSF International; (logo permanent de NSF International)- Va au lave-vaisselle- Coins arrondis- Sans BPA (Bisphénol A) - Couleur : Six (6) planches à découper de couleurs différentes requises (Couleurs à inclure : bleu, vert, rouge, blanc, jaune et brun) | Paquet - Assortiment de six (6) Qté, assortiment de couleur codée N° d'article : 1088300 N° de produit : 10883 Paquet assortiment de planche à découper Spectrum 18 po, 24 po, 1/2 po Dimension : 457 mm x 610 mm x 13 mm (18 po x 24 po x 1/2 po) (6 par paquet) | Produits de service alimentaire Carlisle | Paquet - Assortiment de couleurs : Une (1) de chacune de ces couleurs : bleu, vert, rouge, blanc, jaune et brun | 12 (planches) | OUI | NON |
| 19 | SMAL-01_013 | Planche à découper - Support | - Dimensions hors tout maximales : 279 mm x 229 mm x 279 mm (11 po L x 9 po l x 11 po H)- Pouvant contenir jusqu'à six (6) planches mesurant jusqu'à 19 mm (3/4 po) d'épaisseur, avec des dimensions allant de 229 mm x 309 mm x à 610 mm x 457 mm (9 po x 12 po à 24 po x 18 po)- Construction en acier inoxydable- Poignées et pieds non coulissants- Antirouille- Va au lave-vaisselle- Fini : Acier inoxydable- Couleur : Sans objet | Contre-modèle : KLRST Accessoires de la planche à découper Support de rangement des planches à découper avec pieds non coulissants Capacité de 6 planches | San Jamar | Finitions : Acier inoxydable - Couleur : Sans objet | 2 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|-------------|---|--|-----------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 20 | SMAL-01_014 | Cuillère | -Capacité de 33,3 ml (1,13 oz / 2 1/4 cuillères à soupe) Diamètre du bol : 48 mm (1-7/8 po)- Manche et bol en acier inoxydable- Poignée longue qui fonctionne avec toutes les profondeurs de casseroles - Certifié NSF International - Code de couleur pour l'identification facile des tailles- Capacité marquée sur la cuillère pour contrôler la portion- Construction en 2 pièces pour éviter la perte de pièces- Pression du pouce ou de la main avec mécanisme de retour intégral sans ressort qui risque de se casser- Poignée universelle pour utilisateurs droitiers ou gauchers- Pas nécessaire pour la crème glacée, la nourriture congelée ou autres produits alimentaires durs - Toutes les cuillères proviennent du même fabricant et de la même série- Couleur de la poignée : Noir | Modèle : 47377 Cuillères à pression longues et code de couleur Capacité de 33,3 ml (1,13 oz / 2 1/4 cuillères à soupe) | Vollrath | Couleur de la poignée : Noir | 6 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|-------------|--|---|-----------|------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 21 | SMAL-01_015 | Cuillère | -Capacité de 59,5 ml (2 oz / 1/4 tasse) - Diamètre du bol : 57 mm (2 1/4 po)-Manche et bol en acier inoxydable- Poignée longue qui fonctionne avec toutes les profondeurs de casseroles à cuisson- Certifié NSF International - Code de couleur pour l'identification facile des tailles- Capacité marquée sur la cuillère pour contrôler la portion- Construction en 2 pièces pour éviter la perte de pièces- Pression du pouce ou de la main avec mécanisme de retour intégral sans ressort qui risque de se casser- Poignée universelle pour utilisateurs droitiers ou gauchers-Pas nécessaire pour la crème glacée, la nourriture congelée ou autres produits alimentaires durs - Toutes les cuillères proviennent du même fabricant et de la même série- Couleur de la poignée : Bleu royal | Modèle : 47374 Cuillères à pression longues et code de couleur Capacité de 59,5 ml (2 oz / 1/4 tasse) | Vollrath | Couleur de la poignée : Bleu royal | 6 | OUI | NON |
| 22 | SMAL-01_016 | Cuillère | -Capacité de 83,6 ml (2,8 oz / 1/3 tasse) - Diamètre du bol : 64 mm (2 1/2 po)- Manche et bol en acier inoxydable- Poignée longue qui fonctionne avec toutes les profondeurs de casseroles - Certifié NSF International - Code de couleur pour l'identification facile des tailles- Capacité marquée sur la cuillère pour contrôler la portion- Construction en 2 pièces pour éviter la perte de pièces- Pression du pouce ou de la main avec mécanisme de retour intégral sans ressort qui risque de se casser- Poignée universelle pour utilisateurs droitiers ou gauchers- Pas nécessaire pour la crème glacée, la nourriture congelée ou autres produits alimentaires durs - Toutes les cuillères proviennent du même fabricant et de la même série- Couleur de la poignée : Vert | Modèle : 47373 Cuillères à pression longues et code de couleur Capacité de 83,6 ml (2,8 oz / 1/3 tasse) | Vollrath | Couleur de la poignée : Vert | 6 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---------------------------|---|--|-------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 23 | SMAL-01_017 | Cuillère | -Capacité de 109,5 ml (3,7 oz / 1/2 tasse) - Diamètre du bol : 73 mm (2 7/8 po)- Manche et bol en acier inoxydable- Poignée longue qui fonctionne avec toutes les profondeurs de casseroles à cuisson- Certifié NSF International - Code de couleur pour l'identification facile des tailles- Capacité marquée sur la cuillère pour contrôler la portion- Construction en 2 pièces pour éviter la perte de pièces- Pression du pouce ou de la main avec mécanisme de retour intégral sans ressort qui risque de se casser- Poignée universelle pour utilisateurs droitiers ou gauchers- Pas nécessaire pour la crème glacée, la nourriture congelée ou autres produits alimentaires durs - Toutes les cuillères proviennent du même fabricant et de la même série- Couleur de la poignée : gris | Modèle : 47371 Cuillères à pression longues et code de couleur Capacité de 109,5 ml (3,7 oz / 1/2 tasse) | Vollrath | Couleur de la poignée : Gris | 6 | OUI | NON |
| 24 | SMAL-01_018 | Panier à vaisselle - Base | - Pour les marmites, les casseroles, et les gros ustensiles et plats de préparation- Pas de rallonge- Hauteur interne minimale du panier : 83 mm (3 1/4 po)- Hauteur externe minimale du panier : 101 mm (4 po)- Construction en polypropylène pour résister aux produits chimiques et aux températures élevées jusqu'à 200 °F (93,3 °C)- Relations entre les rayons et tous les autres paniers- Convient pour tout lave-vaisselle commercial- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Taille totale, Pas de rallonge BR258 Paniers Camrack, taille totale, Pas de rallonge | Cambro États-Unis | Couleur : Gris pâle (151) | 16 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 25 | SMAL-01_019 | Panier à vaisselle - Tasses | - Laver, ranger et transporter chopes et tasses- 16 compartiments- Diamètre maximal des tasses, incluant la poignée : 111 mm (4 3/8 po)- Hauteur maximale de la tasse : 66 mm (2 5/8 po)- Ouvrir les compartiments internes- Parois externes fermées - Plan incliné pour l'évacuation d'eau- Côtés lisses, coins arrondis et bord supérieur- Construction en polypropylène pour résister aux produits chimiques et aux températures élevées pouvant aller à 200 °F (93,3 °C)- Convient pour tout lave-vaisselle commercial- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Taille totale, 16 compartiments Modèle : 16C258 Paniers de tasses Camrack Taille totale, 16 compartiments | Cambro États-Unis | Couleur : Gris pâle (151) | 48 | OUI | NON |
| 26 | SMAL-01_020 | Panier à vaisselle - Couvert | - Pour laisser tremper, laver et laisser sécher l'argenterie- Hauteur interne du panier : 67 mm (2 5/8 po)- Hauteur externe du panier : 101 mm (4 po)- Conception ouverte favorisant le lavage complet et le drainage total- Construction en polypropylène pour résister aux produits chimiques et aux températures élevées jusqu'à 200 °F (93,3 °C)- Bord supérieur - Relations entre les rayons et tous les autres paniers- Convient pour tout lave-vaisselle commercial- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Taille totale Modèle : FR258 Paniers à couverts Camrack Panier à couverts total | Cambro États-Unis | Couleur : Gris pâle (151) | 16 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 27 | SMAL-01_021 | Panier à vaisselle - Couvert | - Pour laisser tremper, laver et laisser sécher l'argenterie- Hauteur interne du Panier : 12 mm (4-3/4 po)- Hauteur externe du panier : 184 mm (4 po)- Conception ouverte favorisant le lavage complet et le drainage total- Polypropylène durable pour résister aux produits chimiques et aux températures élevées jusqu'à 200 °F (93,3 °C)- Bord supérieur - Relations entre les rayons et tous les autres Paniers- Convient pour tout lave-vaisselle commercial- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Demi-Taille, 8 compartiments Modèle : 8FB434 Paniers de couverts Camrack panier à couverts de demi-taille à 8 compartiments | Cambro États-Unis | Couleur : Gris pâle (151) | 12 | OUI | NON |
| 28 | SMAL-01_022 | Panier à vaisselle - Verres | - Pour les verres à gros diamètre, les verres à vin rouge sur pied, gobelets, et la plupart des verres à Whisky- Taille de compartiment : 89 mm (3 1/2 po) x 89 mm (3 1/2 po)- Hauteur interne du panier : 161 mm (6,36 po)- Hauteur externe du panier : 180 mm (7,12 po)- Convient à des verres dont le diamètre peut atteindre 83mm (3 1/4 po) - Fait de polypropylène- Va au lave-vaisselle- Certifié NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Taille totale, 25-Compartiments N° d'article : RG25-214 N° de produit : RG25-2 Opticlean Panier à verres de 25- Compartiments, avec 2 rallonges, Carlisle Blue | Produits de service alimentaire Carlisle | Couleur : Carlisle Blue (14) | 48 | OUI | NON |
| 29 | SMAL-01_023 | Panier pour plateaux | - Pour assiettes, bols, plateaux et cloches-Panier 9 x 9 pour le plateau standard- Hauteur interne du panier : 83 mm (4 po)- Construction en polypropylène pour résister aux produits chimiques et aux températures élevées pouvant aller jusqu'à 200 °F (93,3 °C)- Relations entre les rayons et tous les autres paniers- Convient pour tout lave-vaisselle commercial- Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Taille totale Modèle : PR314 Paniers pour plateaux de Camrack 9 rangs sur 9 rangs, aucune rallonge | Cambro États-Unis | Couleur : Gris pâle (151) | 16 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|--|--|--|-------------|-----------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 30 | SMAL-01_024 | Vaisselle- Tasse à café | - Capacité : Tasse à café 207 mL (7 oz) - Porcelaine de Chine totalement vernissée et vitrifiée- Pied totalement vernissé- Empilable- Couleur : Blanc- Ensemble de tasses à café - Soucoupe compatible avec la tasse et les autres articles de la vaisselle - Tasse pour salade de fruits / Soupe - Toute la vaisselle provient du même fabricant, a le même motif et est de la même série. | Modèle : 810-70C 207 mL (7oz), tasse à café empilable (Pied standard) Motif : Diana | Cameo China | Couleur : Blanc | 1512 | OUI | NON |
| 31 | SMAL-01_025 | Vaisselle- tasse à café, soucoupe | -Soucoupe de tasse à café 152 mm dia. (6 po) - Porcelaine de Chine totalement vernissée et vitrifiée- Pied totalement vernissé- Empilable- Couleur : Blanc- Ensemble de tasses à café - Soucoupe compatible avec la tasse et les autres articles de la vaisselle - Tasse pour salade de fruits / Soupe - Toute la vaisselle provient du même fabricant, a le même motif et est de la même série. | Modèle : 810-70S Motif : Diana 152 mm diamètre, (6 po) Soucoupe | Cameo China | Couleur : Blanc | 1512 | OUI | NON |
| 32 | SMAL-01_026 | Vaisselle - Plat profond / Bol à pâtes | -Plat profond pour pâtes/soupe 292 mm, 340 mL (11 1/2 po, 16 oz) - Porcelaine de Chine totalement vernissée et vitrifiée- Pied totalement vernissé- Empilable- Couleur : Blanc- Tous les plats et bols sont compatibles- Toute la vaisselle provient du même fabricant, a le même motif et est de la même série. | Modèle : 810-112 Motif : Diana 292 mm diamètre, Plat à soupe 340 mL (11 1/2 po, 16 oz) | Cameo China | Couleur : Blanc | 372 | OUI | NON |
| 33 | SMAL-01_027 | Vaisselle - Assiette plate | -Assiette avec bords 159 mm (6-1/4 po) dia. assiette à bords arrondis - Porcelaine de Chine totalement vernissée et vitrifiée- Pied totalement vernissé- Empilable- Couleur : Blanc- Tous les plats et bols sont compatibles- Toute la vaisselle provient du même fabricant, a le même motif et est de la même série. | Pain et beurre Modèle : 810-61 Motif : Diana Plat avec bord de diamètre 159 mm (6 1/4 po) | Cameo China | Couleur : Blanc | 1512 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|--|---|--|-------------|-----------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 34 | SMAL-01_028 | Vaisselle - Assiette plate | - Taille maximale : -Assiette plate avec bords de 254 mm (10 po) - Porcelaine de Chine totalement vernissée et vitrifiée- Pied totalement vernissé- Empilable- Couleur : Blanc- Tous les plats et bols sont compatibles- Toute la vaisselle provient du même fabricant, a le même motif et est de la même série. | Déjeuner Modèle : 810-91A Motif : Diana Plat avec bord de diamètre 250,8 mm (9 7/8 po) | Cameo China | Couleur : Blanc | 1512 | OUI | NON |
| 35 | SMAL-01_029 | Vaisselle- Tasse à Soupe / salade de fruit | - 102 mm dia., 295 mL (4 po, 10 oz), Tasse à soupe sans poignée - Porcelaine de Chine totalement vernissée et vitrifiée- Pied totalement vernissé- Empilable- Couleur : Blanc- Vaisselle - tasse à café; Vaisselle - tasse à café, Soucoupe et vaisselle - Tasse à soupe/salade de fruits compatible- Tous les plats et bols sont compatibles- Toute la vaisselle provient du même fabricant, a le même motif et est de la même série. | Sans poignée Modèle : 810-40CN Motif : Diana 102 mm diamètre, 295 mL (4 po, 10 oz), Tasse à soupe sans poignée (pied standard) | Cameo China | Couleur : Blanc | 912 | OUI | NON |
| 36 | SMAL-01_030 | Distributeur - pellicule plastique et papier d'aluminium | - Taille maximale : 508 mm L x 216 mm l x 178 mm H (20 po L x 8,5 po l x 7 po H)- Contient un minimum de pellicule plastique et de papier aluminium pouvant aller jusqu'à 914,4 mètres (3000 pieds) en longueur, et entre 304 mm (12 po) et 457 mm (18 po) en largeur- Modèle de table - Construction : plastique ABS très résistant aux impacts. Couvercle en polycarbonate- Certifié NSF International - Conforme aux normes du HACCP (analyse des dangers et points de contrôle critique) et aux normes des codes alimentaires- Va au lave-vaisselle- 100 % accès aux doigts - Lame de sécurité ou lame coulissante - Pieds non coulissants- Convient aux axes d'extrémité ou aux tiges pour goudjons - Rangement de la lame intégrée - Coupes ajustables au centre 12 po ou 15 po rouleaux de 914,4 mètres (3000 pieds)- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Table Modèle : KenKut 3 Distributeur/lame coupante de pellicule plastique et de papier d'aluminium Pour des rouleaux de : 457 mm l x 914,4 m de longueur (18 po largeur x 3000 pieds de longueur) Dimension : 508 mm longueur x 216 mm largeur x 178 mm hauteur (20 po longueur x 8 1/2 po largeur x 7 po hauteur) | KenKut | Couleur : Blanc | 4 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|--|---|--|---|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 37 | SMAL-01_031 | Distributeur - Pellicule plastique et papier d'aluminium | - Taille maximale : 686 mm L x 216 mm l x 178 mm H (27 po L x 8,5 po l x 7 po H))- Contient de la pellicule plastique et du papier aluminium pouvant aller jusqu'à au moins 914,4 mètres (3000 pieds) en longueur, et un maximum de 610 mm (24 po) en largeur- Modèle de table - Construction : Le corps est en plastique ABS très résistant aux impacts et le couvercle est en polycarbonate- Certifié NSF International - Conforme aux normes du HACCP (analyse des dangers et points de contrôle critique) et aux normes des codes alimentaires- Va au lave-vaisselle- 100 % accès aux doigts - Lame de sécurité ou lame coulissante - Pieds non coulissants- Convient aux axes d'extrémité ou aux tiges pour goujons - Rangement de la lame intégrée - Coupes ajustables au centre 12 po ou 15 po rouleaux de 914,4 mètres (3000 pieds)- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Table Modèle : KenKut 2,5 Distributeur/lame coupante de pellicule plastique et de papier d'aluminium Pour des rouleaux de : 610 mm largeur x 914,4 m de longueur (24 po largeur x 3000 pieds de longueur) Dimension : 686 mm longueur x 216 mm largeur x 190 mm hauteur (27 po longueur x 8 1/2 po largeur x 7 1/2 po hauteur) | KenKut | Couleur : Blanc | 6 | OUI | NON |
| 38 | SMAL-01_033 | Grattoir à pâte | - 152 mm x 76 mm (6 po x 3 po) - Taille de la lame : 152 mm (6 po) - Robuste lame en acier inoxydable - Va au lave-vaisselle - Poignée en polypropylène - Couleur de la poignée : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Modèle : 16267 Hubert 152 mm x 76 mm (6 po x 3 po) Grattoir à pâte avec poignée noire | Hubert Canada | Couleur de la poignée : Noir | 6 | OUI | NON |
| 39 | SMAL-01_034 | Couvert - Fourchette | - Taille maximale : Fourchette longue de 190 mm (7 1/2 po) - 18/0 acier inoxydable - Fini : Chrome poli - Va au lave-vaisselle - Motif simple - Les couverts proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Poids moyen, acier inoxydable Modèle : 5603 Motif : Windsor Poids moyen, acier inoxydable 18/0 181 mm (7 1/8 po) Longue fourchette | Alegacy, Foodservice Products Group, Inc. | Finitions : Chrome poli | 1512 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|--------------------------|--|--|---|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 40 | SMAL-01_035 | Couvert - couteau | - Taille maximale : long couteau-scie de 203 mm (7-1/8 po) - 18/0 acier inoxydable - Fini : Chrome poli - Va au lave-vaisselle - Motif simple - Les couverts proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Scie, poids moyen, acier inoxydable Modèle : 5900 Motif : Windsor Poids moyen, acier inoxydable 18/0 200 mm (7 7/8 po) Long couteau-scie | Alegacy, Foodservice Products Group, Inc. | Finit : Chrome poli | 1512 | OUI | NON |
| 41 | SMAL-01_036 | Couvert - cuillère | - Taille maximale : longue cuillère de dessert de 178 mm (7-1/7 po) - 18/0 acier inoxydable - Fini : Chrome poli - Va au lave-vaisselle - Motif simple - Les couverts proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Cuillère de dessert Modèle : 5604 Motif : Windsor Poids moyen, acier inoxydable 18/0 175 mm (6 7/8 po) Longue cuillère de dessert | Alegacy, Foodservice Products Group, Inc. | Finitions : Chrome poli | 1512 | OUI | NON |
| 42 | SMAL-01_037 | Couvert - cuillère | longue cuillère à café de 152 mm (6-1/7 po) - 18/0 acier inoxydable - Fini : Chrome poli - Va au lave-vaisselle - Motif simple - Les couverts proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Cuillère à café Modèle : 5602 Motif : Windsor Poids moyen, acier inoxydable 18/0 152 mm (6 po) de longueur | Alegacy, Foodservice Products Group, Inc. | Finitions : Chrome poli | 1512 | OUI | NON |
| 43 | SMAL-01_038 | Couvert - Couteau | - Longueur maximale : 216 mm (8 1/2 po) - Lame en acier inoxydable - Poignée en polypropylène | Couteau à steak Modèle : 201 2705 Couteaux à steak avec poignée en acier inoxydable et plastique Longueur globale : 216 mm (8 1/2 po) Poignée en polypropylène | Libbey Inc. | Couleur de la poignée : Noir | 132 | OUI | NON |
| 44 | SMAL-01_039 | Couvert - Range-couverts | - 4 compartiments de rangement/distribution de l'argenterie et des condiments- Taille maximale : 546 mm L (21,5 po) x 292 mm l (11,5 po) x 100 mm H (4 po)- Plastique de qualité commerciale; soufflé par injection- Conception en nervure- Sans BPA (Bisphénol A)- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Quatre (4) compartiments N° de commande : FG336200 GRIS Boîte à coutellerie, 4 compartiments Dimensions : 540 mm longueur x 292 mm largeur x 95 mm hauteur (21,2 po longueur x 11,5 po largeur x 3,8 po hauteur) | Produits de Rubbermaid Commercial | Couleur : Gris | 7 | OUI | OUI |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 45 | SMAL-01_040 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 8,5 litres (8,9 pintes) - Profond de 65 mm (2 1/2 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Surface intérieure lisse et non collante- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Taille totale Modèle : 12CW Plateaux Camwear Taille totale Capacité 8,5 litres (8,9 pintes) Profond de 65 mm (2-1/2 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 24 | OUI | NON |
| 46 | SMAL-01_041 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 13,0 litres (13,7 pintes) - Profond de 100 mm (4 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40°F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Surface intérieure lisse et non collante- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Taille totale Modèle : 14CW Plateaux Camwear Taille totale Capacité 13,0 litres (13,7 pintes) Profond de 100 mm (4 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 24 | OUI | NON |
| 47 | SMAL-01_042 | Plateaux - Chaud/Froid | - Taille maximale : 533 mm x 330 mm (21 po x 13 po)- En polycarbonate - Résiste à des températures entre - 40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Taille totale Modèle : 10CWGH Couvercles de plateaux Camwear Taille totale, couvercle et poignée Dimensions : 530 mm x 325 mm (20 7/8 po x 12 3/4 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 48 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 48 | SMAL-01_043 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 3,9 litres (4,1 pintes) - Profond de 65 mm (2,5 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Surface intérieure lisse et non collante- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Demi-taille Modèle : 22CW Plateaux Camwear Demi-taille Capacité 3,9 litres (4,1 pintes) Profond de 65 mm (2 1/2 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 24 | OUI | NON |
| 49 | SMAL-01_044 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 5,9 litres (6,3 pintes) - Profond de 100 mm (4 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Surface intérieure lisse et non collante- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Demi-taille Modèle : 24CW Plateaux Camwear Demi-taille Capacité 5,9 litres (6,3 pintes) Profond de 100 mm (4 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 24 | OUI | NON |
| 50 | SMAL-01_045 | Plateaux - Chaud/Froid Couvercle | - Taille maximale : 330 mm x 280 mm (13 po x 11 po)- En polycarbonate- Résiste à des températures entre - 40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Demi-taille Modèle : 20CWCH Couvercles de plateaux Camwear Demi-taille, couvercle avec poignée Dimension : 325 mm x 265 mm (12 3/4 po x 10 7/16 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 48 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 51 | SMAL-01_046 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 3 litres (3,2 pintes) - Profond de 65 mm (2,5 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Surface intérieure lisse et non collante- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Demi-taille en longueur Modèle : 22LPCW Plateaux Camwear Demi-taille en longueur Capacité 3 litres (3,2 pintes) Profond de 65 mm (2,5 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 12 | OUI | NON |
| 52 | SMAL-01_047 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 5 litres (5,3 pintes) - Profond de 100 mm (4 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Surface intérieure lisse et non collante- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Demi-taille en longueur Modèle : 24LPCW Plateaux Camwear Demi-taille en longueur Capacité 5 litres (5,3 pintes) Profond de 100 mm (4 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 12 | OUI | NON |
| 53 | SMAL-01_048 | Plateaux - Chaud/Froid | - Taille maximale : 533 mm x 178 mm (21 po x 7 po)- En polycarbonate- Résiste à des températures entre - 40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Couleur claire- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Demi-taille en longueur Modèle : 20LPCWC Couvercles de plateaux Camwear Demi-taille, couvercle long et plat Dimensions : 530 mm x 162 mm (20 7/8 po x 6 3/8 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 24 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|------------------------|---|--|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 54 | SMAL-01_049 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 2,4 litres (2,5 pintes) - Profond de 65 mm (2,5 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) adapté aux tables et aux bars - Surface intérieure lisse et non collante - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Tiers de la taille Modèle : 32CW Plateaux Camwear Tiers de la taille Capacité 2,4 litres (2,5 pintes) Profond de 65 mm (2,5 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 24 | OUI | NON |
| 55 | SMAL-01_050 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 3,6 litres (3,8 pintes) - Profond de 100 mm (4 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) adapté aux tables et aux bars - Surface intérieure lisse et non collante - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Tiers de la taille Modèle : 34CW Plateaux Camwear Tiers de la taille Capacité 3,6 litres (3,8 pintes) Profond de 100 mm (4 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 24 | OUI | NON |
| 56 | SMAL-01_051 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 5,3 litres (5,6 pintes) - Profond de 152 mm (6 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) adapté aux tables et aux bars - Surface intérieure lisse et non collante - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Tiers de la taille Modèle : 36CW Plateaux Camwear Tiers de la taille Capacité 5,3 litres (5,6 pintes) Profond de 152 mm (6 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 12 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 57 | SMAL-01_052 | Plateaux - Chaud/Froid | - Taille maximale : 330 mm x 178 mm (13 po x 7 po)- En polycarbonate- Résiste à des températures entre - 40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Couleur claire- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Tiers de la taille Modèle : 30CWCH Plateaux Camwear Tiers de la taille, couvercle et poignée Dimension : 325 mm x 176 mm (12 3/4 po x 6 15/16 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 60 | OUI | NON |
| 58 | SMAL-01_053 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 1 litre (1,1 pintes) - Profond de 65 mm (2- 1/2 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Surface intérieure lisse et non collante- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Sixième de la taille Modèle : 62CW Plateaux Camwear Sixième de la taille Capacité 1 litre (1,1 pintes) Profond de 65 mm (2 1/2 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 12 | OUI | NON |
| 59 | SMAL-01_054 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 1,5 litre (1,6 pintes) - Profond de 100 mm (4 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Surface intérieure lisse et non collante- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Sixième de la taille Modèle : 64CW Plateaux Camwear Sixième de la taille Capacité 1,5 litre (1,6 pintes) Profond de 100 mm (4 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 24 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 60 | SMAL-01_055 | Plateaux - Chaud/Froid | - Capacité de 2,2 litres (2,4 pintes) - Profond de 150 mm (6 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Surface intérieure lisse et non collante- Rebord uniforme de 1,27 cm (1/2 po) - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Sixième de la taille Modèle : 66CW Plateaux Camwear Sixième de la taille Capacité 2,2 litres (2,4 pintes) Profond de 150 mm (6 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 24 | OUI | NON |
| 61 | SMAL-01_56 | Plateaux - Chaud/Froid | - Taille maximale : 178 mm x 178 mm (7 po x 7 po)- En polycarbonate- Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Couleur claire- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Sixième de la taille Modèle : 60CWCH Couvercles de plateaux Camwear Sixième de la taille, couvercle et poignée Dimensions : 176 mm x 162 mm (6 15/16 po x 6 3/8 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 60 | OUI | NON |
| 62 | SMAL-01_057 | Plateaux - Chaud/Froid | - 57 litres (6 pintes) - Profond de 65 mm (2-1/2 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -400 °F -2100 °F (-400 °C -990 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Surface intérieure lisse et non collante- Rebord uniforme de 1/2 po (1,27cm) - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Neuvième de la taille Modèle : 92CW Plateaux Camwear Neuvième de la taille 57 litres (6 pintes) Profond de 65 mm (2 1/2 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 12 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|--|---|--|--|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 63 | SMAL-01_058 | Plateaux - Chaud/Froid | - 85 litres (9 pintes) - Profond de 100 mm (4 po) - En polycarbonate - Résiste à des températures entre -40 °F -210 °F (-40 °C -99 °C)- Conçu spécifiquement pour les normes GN- Surface intérieure lisse et non collante- Rebord uniforme de 1/2 po (1,27cm) - Empiler avec soin, sans forcer ni enfoncer- Certifié NSF International - Couleur : Clair- Tous les plateaux - chauds/froids et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Neuvième de la taille Modèle : 94CW Plateaux Camwear Neuvième de la taille 85 litres (9 pintes) Profond de 100 mm (4 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 12 | OUI | NON |
| 64 | SMAL-01_059 | Bac gastronomique – Couvercle chaud ou froid | - Taille maximale : 178 mm sur 114 mm (7 po sur 4 po 1/2) - Construction en polycarbonate - Résiste à des températures de -40 °F à 210 °F (de - 40 °C à 99 °C) - Couleur: Transparent - Tous les couvercles chauds ou froids de bacs gastronomiques doivent provenir du même fabricant et de la même série | Modèle : 90CWC Couvercles de bacs gastronomiques Camwear Neuvième taille, couvercle plat Dimensions : 176 mm sur 108 mm (6 po 15/16 sur 4 po 1/4) | Cambro USA | Couleur : Transparent (135) | 24 | OUI | NON |
| 65 | SMAL-01_060 | Plateau / Table à vapeur - Adaptateur pour Bar | - Longueur : 324 mm (12 3/4 po) - Largeur : 25 mm (1 po) - 18-8 Acier inoxydable - Sans BPA (Bisphénol A) - Va au lave-vaisselle - Certifié NSF International - Couleur : Sans objet | Modèle : 6071A Adaptateur DuraPan pour bar 12- 3/4 po Dimension : 324 mm x 25 mm (12 3/4 po x 1 po) | Produits de service alimentaire Carlisle | Sans objet | 24 | OUI | NON |
| 66 | SMAL-01_061 | Plateau / Table à vapeur - Adaptateur pour Bar | - Longueur : 520 mm (20 1/2 po) - Largeur : 25 mm (1 po) - 201 Acier inoxydable - Sans BPA (Bisphénol A) - Va au lave-vaisselle - Certifié NSF International - Couleur : Sans objet | Modèle : 6070A Adaptateur DuraPan pour bar 20 1/2 po Dimension : 520 mm x 25 mm (20 1/2 po x 1 po) | Produits de service alimentaire Carlisle | Sans objet | 24 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---|---|---|-------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 67 | SMAL-01_062 | Plateau / Table à vapeur - Grille en fils | - 298 mm (1175 po) l x 419 mm (16,5 po) P - Taille du plateau : Demi-plaque - Robuste construction de 300 fils en acier inoxydable - Aucun besoin d'écailler - Espace pour les doigts dans le coin de la grille pour un retrait facile - Couleur : Sans objet | Demi-plaque Modèle : 20248 Grille en fils Super Pan V | Vollrath | Sans objet | 6 | OUI | NON |
| 68 | SMAL-01_063 | Boîte de stockage d'aliments | - Capacité de 3,8 litres (4 pintes) - Dimension maximale : 190 mm L x 190 mm l x 203 mm H (7 1/2 po L x 7 1/2 po l x 8 po H)- Graduations faciles à lire à l'extérieur de la boîte- Empilable- Résiste à des températures entre -40 °F et 210 °F (-40 °C et 99 °C)- Vont au lave-vaisselle- En polycarbonate - Certifié NSF International - Toutes les boîtes de stockage d'aliments et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série.- Couleur : Clair | Carré Modèle : 4SFSCW CamSquares - Camwear 3,8 litres (4 pintes) Dimension : 185 mm L x 185 mm L x 187 mm H (7-1/4 po L x 7 1/4 po L x 7 3/8 po H) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 6 | OUI | NON |
| 69 | SMAL-01_064 | Couvercle de boîte de stockage d'aliments | - Couvercle de boîte de stockage d'aliments : 1,9 Litre ou 3,8 Litres (2 ou 4 pintes)- Dimension maximale : 190 mm x 190 mm (7-1/2 po x 7-1/2 po) - Joint intérieur et extérieur pour l'étanchéité, même lors du transport- Résiste aux températures entre -40 °F et 210 °F (-40 °C et 99 °C)- Comprend un trou au coin pour le suspendre lors du rangement- Certifié NSF International - Toutes les boîtes de stockage d'aliments et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série.- Couleur : Translucide | Carré Modèle : SFC2SCP+D69P Couvercles étanches pour Camwear Camsquares (Couvercle pour boîte de stockage d'aliments de 1,9 ou 3,8 litres (2 ou 4 pintes) Dimension : 185 mm x 185 mm (7-1/4 po x 7-1/4 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Translucide (190) | 6 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---|---|--|-------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 70 | SMAL-01_065 | Boîte de stockage d'aliments | - Capacité de 5,7 litres (6 pintes) - Dimension maximale : 229 mm L x 229 mm l x 190 mm H (9 po L x 9 po l x 7 1/2 po H)- Graduations faciles à lire à l'extérieur de la boîte- Empilable- Résiste à des températures entre -40 °F et 210 °F (-40 °C et 99 °C)- Vont au lave-vaisselle- En polycarbonate - Certifié NSF International - Toutes les boîtes de stockage d'aliments et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série.- Couleur : Clair | Carré Modèle : 6SFSCW CamSquares - Camwear 5,7 litres (6 pintes) Dimension : 215 mm L x 215 mm l x 185 mm H (8-3/8 po L x 8-3/8 po l x 7-1/4 po H) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 6 | OUI | NON |
| 71 | SMAL-01_066 | Boîte de stockage d'aliments | - Capacité de 7,6 litres (8 pintes) - Dimension maximale : 229 mm L x 229 mm l x 241 mm H (9 po L x 9 po l x 9 1/2 po H))- Graduations faciles à lire à l'extérieur de la boîte- Empilable- Résiste à des températures entre -40 °F et 210 °F (-40 °C et 99 °C)- Vont au lave-vaisselle- En polycarbonate - Certifié NSF International - Toutes les boîtes de stockage d'aliments et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série.- Couleur : Clair | Carré Modèle : 8SFSCW CamSquares - Camwear 7,6 litres (8 pintes) Dimension : 215 mm L x 215 mm l x 230 mm H (8 3/8 po L x 8 3/8 po l x 9 1/8 po H) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 6 | OUI | NON |
| 72 | SMAL-01_067 | Couvercle de boîte de stockage d'aliments | - Couvercle de boîte de stockage d'aliments : 5,7 litres ou 7,6 litres (6 ou 8 pintes)- Dimension maximale : 190 mm x 190 mm (7 1/2 po x 7 1/2 po)- Joint intérieur et extérieur pour l'étanchéité, même lors du transport- Résiste aux températures entre -40 °F et 210 °F (-40 °C et 99 °C)- Comprend un trou au coin pour le suspendre lors du rangement- Certifié NSF International - Toutes les boîtes de stockage d'aliments et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série.- Couleur : Translucide | Carré Modèle : SFC6SCPP Couvercles étanches pour Camwear Camsquares (Couvercle pour boîte de stockage d'aliments de 5,7 ou 7,6 Litres (6 ou 8 pintes) Dimension : 185 mm x 185 mm (7 1/4 po x 7 1/4 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Translucide (190) | 12 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 73 | SMAL-01_068 | Boîte de stockage d'aliments | - Capacité de 11,4 litres (12 pintes) - Dimension maximale : 292 mm L x 318 mmL x 216 mmH (11-1/2 po L x 12-1/2 po L x 8-1/2 po H)- Graduations faciles à lire à l'extérieur de la boîte- Empilable- Résiste à des températures entre -40 °F et 210 °F (-40 °C et 99 °C)- Vont au lave-vaisselle- En polycarbonate - Certifié NSF International - Toutes les boîtes de stockage d'aliments et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série.- Couleur : Clair | Carré Modèle : 12SFSCW CamSquares - Camwear 11,4 litres (12 pintes) Dimension : 256 mm L x 310 mm l x 210 mm H (11 1/4 po L x 12 1/4 po l x 8 1/4 po H) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 6 | OUI | NON |
| 74 | SMAL-01_069 | Couvercle de boîte de stockage d'aliments | - Couvercle de boîte de stockage d'aliments : 11,4, 17,2, ou 20,8 litres (12 pintes, 18 pintes ou 22 pintes)- Dimension maximale : 292 mm x 317 mm (11 1/2 po x 12 1/2 po) - Joint intérieur et extérieur pour l'étanchéité, même lors du transport- Résiste aux températures entre -40 °F et 210 °F (-40 °C et 99 °C)- Comprend un trou au coin pour le suspendre lors du rangement- Certifié NSF International - Couleur : Translucide- Toutes les boîtes de stockage d'aliments et les couvercles proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Carré Modèle : SFC12SCPP Couvercles étanches pour Camwear Camsquares (Couvercle pour boîte de stockage d'aliments 11,4, 17,2 ou 20,8 litres (12, 18 ou 22 pintes) Dimension : 256 mm x 310 mm (11 1/4 po x 12 1/4 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Translucide (190) | 6 | OUI | NON |
| 75 | SMAL-01_070 | Verre | - Capacité maximale : 177 mL (6 oz) - Hauteur maximale : 95 mm (3 3/4 po) - Diamètre maximal : 57 mm (2 1/4 po) - Verrerie avec conception à facettes - Entièrement trempé - Couleur : Verre clair | Jus Modèle : 53664 Ligne de produits : Arcoroc Nom de motif : Artic Jus 6 oz 3 3/4 po Capacité de 177 mL (6 oz), Dimension : 95 mm (3 3/4 po) H, 57 mm (2 1/4 po) dia | Cardinal International Inc. | Couleur : Clair (135) | 1212 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 76 | SMAL-01_071 | Gants - Résistant aux produits chimiques | - Longueur maximale : 381 mm (15 po)- Épaisseur minimale : Épaisseur de 40 ml - Taille des gants : Grands- Latex de caoutchouc naturel non-aligné, gants résistant aux produits chimiques- Robuste protection contre les liquides pour les applications relatives aux bacs de trempage où des acides sont utilisés- Prise texturée- ANSI/ISEA 105-2005 Performance : Abrasion : 2; Résistance aux coupures : 1; Perforation : 0- Couleur : Deux couleurs (une à l'extérieur/l'autre à l'intérieur) | Modèle : 55-09 Meilleur caoutchouc naturel HD, Gant robuste en caoutchouc naturel 55 Taille des gants : Grand Longueur de 381 mm (15 po) Épaisseur de 40 mils, non aligné | Showa Best Glove, Inc. (Chemrest) | Couleur : Deux couleurs - noir à l'extérieur/ Rouge à l'intérieur | 12 | OUI | NON |
| 77 | SMAL-01_072 | Gants - Service alimentaire | - Pour le service alimentaire, la manipulation et l'utilisation de la cuisine- Longueur maximale : Longueur de 220 mm (13 po)- Taille des gants : Moyen- Non renforcé / gant sans doublure 100 % nitrile, 12 ml, manchette droite- Matériaux conformement aux règlements du FDA en ce qui concerne le contact avec les aliments, Micro - motif de prise- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Gants de service alimentaire : Gants non renforcés au nitrile Série : 504, NITRIFit Taille du gant : 50480, Moyen Longueur de 220 mm (13 po) sans doublure 100 % nitrile, 12 ml, Manchette droite | Summit Glove Incorporated | Couleur : Vert | 12 paires (individuels) | OUI | NON |
| 78 | SMAL-01_073 | Couteau - à désosser | - Longueur de la lame : 153 mm (6 po)- Longueur maximale de la poignée : 114 mm (4 1/2 po)- Longueur maximale : 267 mm (10 1/2 po)- Acier inoxydable, lames forgées - Poignées douces pour une prise confortable et sûre- Extrémités aiguisées et affûtées- Certifié NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Désossement étroit Numéro de produit / UGS : 30400 iCut-Pro, Couteau à désosser étroit de 6 p 153 mm (6 po) | Dexter-Russell Inc. | Sans objet | 6 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|-------------------------|--|---|---------------------|--------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 79 | SMAL-01_074 | Couteau - Chef | - Longueur de la lame : 254 mm (10 po)- Longueur maximale de la poignée : 127 mm (5 po)- Longueur maximale : 381 mm (15 po)- Acier inoxydable, lames forgées - Poignées douces pour une prise confortable et sûre- Extrémités aiguisées et affûtées- Certifié NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | N° de produit : IC6102-10PCP N° UGS : 31803 iCut-Pro, Couteau Chef forgé de 10 po 254 mm (10 po) | Dexter-Russell Inc. | Sans objet | 6 | OUI | NON |
| 80 | SMAL-01_075 | Couteau d'office | - Longueur de la lame : 89 mm (3-1/2 po)- Longueur maximale de la poignée : 102 mm (4 po)- Longueur maximale : 190 mm (7-1/2 po)- Acier inoxydable, lames forgées - Poignées douces pour une prise confortable et sûre- Extrémités aiguisées et affûtées- Certifié NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | N° de produit : 30408 N° UGS : 30408 iCut-Pro, couteau d'office forgé de 3 1/2 po 89 mm (3 1/2 po) | Dexter-Russell Inc. | Sans objet | 6 | OUI | NON |
| 81 | SMAL-01_076 | Couteau - Range-couteau | - Sous-nappe et plateau arrière en acier inoxydable résistant à la corrosion- Garniture minimale de 356 mm (14 po) pour protéger les lames et les utilisateurs- Fente d'insertion en 'V'-- Va au lave-vaisselle- Peut contenir 8 couteaux de chef, plus 2 couteaux plus petits, 1 aiguisoir et une paire de ciseaux- Certifié NSF International - Couleur : Sans objet | Rectangulaire, comprend une sous-nappe avec un plateau arrière Modèle : KR-700 Code produit : 39920 Range-couteau avec une sous-nappe de 14 po et un plateau arrière en acier oxydable | Edlund Company Inc. | Sans objet | 2 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---------------------|--|---|---------------------|----------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 82 | SMAL-01_077 | Couteau - écarteur | - Longueur minimale de la lame : 89 mm (31/2 po)- Longueur maximale de la poignée : 102 mm (4 po)- Poignée en caoutchouc- Lame dentelée- Sans tache, construction en acier à forte teneur en carbone - Certifié NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | N° de produit : SG173SC-PCP N° UGS : 24403 SofGrip, Écarteur de sandwich dentelé de 3,5 po | Dexter-Russel Inc. | Couleur : Blanc | 6 | OUI | NON |
| 83 | SMAL-01_078 | Couteau - Aiguiseur | - Système de guidage démontable, facile à nettoyer et remplaçable- Système d'orientation pour recherche facile - Guide de couteau ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) plastique - Bloc de roue d'affûtage remplaçable- Aiguiser des couteaux de 14,3 mm (3/16 po) à des lames de couperets- Certifié NSF International - Couleur : Sans objet | Table électrique Modèle : 401 Code de produit : 40000 Aiguiseur électrique, avec système de guidage démontable 115 V | Edlund Company Inc. | Sans objet | 1 | OUI | NON |
| 84 | SMAL-01_079 | Louche | - Capacité : 25 ml (3/4 oz)- Longueur maximale de la poignée : 216 mm (8 1/2 po)- Corps en polycarbonate - Certifié NSF International - Poignée inclinée avec repose-poignet latéral- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur.- Toutes les louches en polycarbonate proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Polycarbonate Modèle : LD85 Louches Camwear Capacité 25 ml (3/4 oz) Longueur 216 mm (8 1/2 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Noir (110) | 48 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|-------------|---|--|-------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 85 | SMAL-01_080 | Louche | - Capacité : 30 ml (1 oz)- Longueur maximale de la poignée : 279 mm (11 po)- Corps en polycarbonate - Certifié NSF International - Poignée inclinée avec repose-poignet latéral- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur.- Toutes les louches en polycarbonate proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Polycarbonate Modèle : LD105 Louches Camwear Capacité 30 ml (1 oz) Longueur 268 mm (10-9/16 po) | Cambro États-Unis | Couleur : Noir (110) | 48 | OUI | NON |
| 86 | SMAL-01_081 | Louche | - Dimensions du bol : Dia 89 mm (3 1/2 po) .- Capacité du bol : 177,4 ml (6 oz)- Longueur minimale de la poignée : 330 mm (13 po)- Manches et bols en acier inoxydable hautement résistants- Certifié NSF International - Poignée antimicrobienne - Capacités clairement marquées sur le produit- Construction en une pièce - Agréable au toucher, poignée revêtue de plastique, résistance à la chaleur jusqu'à 180 °F (82 °C).- Poignée en crochet - Couleur de la poignée : Aucune exigence particulière quant à la couleur.- Toutes les louches en acier inoxydable proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Acier inoxydable Modèle : 4980620 Louche avec poignées Black Kool-Touch Capacité 177,4 ml (6 oz) Diamètre 89 mm (3 1/2 po) | Vollrath | Couleur de la poignée : Noir | 48 | OUI | NON |
| 87 | SMAL-01_082 | Louche | - Dimensions du bol : Dia 102 mm (4 po) - Capacité du bol : 236,6 ml (8 oz)- Longueur minimale de la poignée : 330 mm (13 po)- Manches et bols en acier inoxydable hautement résistants- Certifié NSF International - Poignée antimicrobienne - Construction en une pièce- Capacités clairement marquées sur le produit pour une identification facile-- Agréable au toucher, poignée revêtue de plastique, résistance à la chaleur jusqu'à 180 °F (82 °C)- Poignée en crochet - Couleur de la poignée : Aucune exigence particulière quant à la couleur.- Toutes les louches en acier inoxydable proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Acier inoxydable Modèle : 4980820 Louche avec poignées Black Kool-Touch Capacité 236,6 ml (8 oz) Diamètre 102 mm (4 po) | Vollrath | Couleur de la poignée : Noir | 48 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|----------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 88 | SMAL-01_083 | Tapis – Anti-fatigue | - Pour les cuisines, les plonges, les congélateurs-chambres et les chambres froides - Taille : 914 mm sur 2 743 mm (36 po de profondeur sur 108 po de longueur) - Surface antidérapante à motifs en losange dans les environnements mouillés et huileux - Résistant à la graisse, à l’huile et aux produits chimiques - Bords biseautés - Traitement antimicrobien à vie - Souple pour une manipulation facile - Endos conçu pour résister à la circulation d’objets à roues et de chariots - Type ou style : Drainable (avec des trous) - Couleur : Noir | Traction Hog II | Source Floor & Specialties Inc. | Couleur : Noir | 6 | OUI | NON |
| 89 | SMAL-01_084 | Tapis anti-fatigue | - Dimensions : 914 mm de largeur x 1524 mm de longueur (36 po x 60 po) - Épaisseur : 16 mm (5/8 po) - Tôle gaufrée collée par fusion à un endos de mousse de haute qualité - Bords biseautés et coins arrondis - Résistant aux liquides et produits chimiques les plus courants - Couleur : Noir - Type : Vidable (avec trous) | Dessus solide Modèle : 540 Workers-Delight Deck Plate | Crown Mats & Matting | Couleur : Noir | 12 | OUI | NON |
| 90 | SMAL-01_085 | Gant de cuisine | - Fabriquée en tissu-éponge de qualité institutionnelle- Taille maximale : Longueur de 432 mm (17 po) - Protection contre la chaleur jusqu’à 500 °F (260 °C) pour 30 secondes- Va au lave-vaisselle- Anneau de suspension- Vendu en paires- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Robuste et de qualité institutionnelle Modèle : 817TM Gant de cuisine en tissu-éponge Taille : Moyenne Longueur 432 mm (17 po) | San Jamar | Couleur : Naturel | 12 (paires) | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|----------------------------------|---|--|---------------|--|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 91 | SMAL-01_086 | Sceau - Solution de nettoyage | - Capacité maximale : 5,68 litres (6 pintes) - « Produit nettoyant » en caractères et marques d'imprimerie. Bilingue : Anglais/Français à l'avant et à l'arrière du panneau - Respecte les directives du HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques) - Couleur : Vert | Produit nettoyant po écriture trilingue sur le sceau Modèle : KP196-GN Kleen-Pail 5,68 Litres (6 pintes) Produit nettoyant Caractères et marques d'imprimerie (Trilingue : Anglais/Espagnol à l'avant du panneau et Anglais/Français à l'arrière du panneau) | San Jamar | Couleur : Vert | 24 | OUI | NON |
| 92 | SMAL-01_087 | Sceau - Solution de désinfectant | - Capacité minimale : 5,68 litres (6 pintes) - « Produit désinfectant » en caractères et marques d'imprimerie. Bilingue : Anglais/Français à l'avant et à l'arrière du panneau - Respecte les directives du HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques) - Couleur : Rouge | Produit désinfectant po écriture trilingue sur le sceau Modèle : KP196-RD Kleen-Pail 5,68 Litres (6 pintes) Produit désinfectant Caractères et marques d'imprimerie (Trilingue : Anglais/Espagnol à l'avant du panneau et Anglais/Français à l'arrière du panneau) | San Jamar | Couleur : Rouge | 24 | OUI | NON |
| 93 | SMAL-01_088 | Poêle - Pocheuse | - Taille maximale de 229 mm (9 po) poêle à couvercle- Acier inoxydable 18/10- Six (6) coquetiers antiadhésifs démontables- Poignées et bouton demeurant froids, et couvercle en verre trempé avec trou d'évacuation- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Six (6) coquetiers démontables N° UGS : 522 Catégorie : Batterie de cuisine 6 pocheuse en acier inoxydable Comprend : Poêle à couvercle 229 mm (9 po) et six (6) coquetiers démontables | Cook Pro Inc. | Aucune exigence particulière quant à la couleur. | 2 | OUI | NON |
| 94 | SMAL-01_089 | Poêle - Friture | - Diamètre 203 mm (8 po) - Hauteur maximale : 51 mm (2 po)- Indicateur de niveau : 10 Aluminium - Fabriqué sans PFOA (Acide perfluorooctanoïque)- Antiadhésif renforcé par deux couches- Système de rivetage pour éviter la perte de rivets- N'est pas chaud au toucher de la poignée - Certifié NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Antiadhésif Modèle : S4008 Poêle Wear-Ever avec PowerCoat 2 fini antiadhésif et poignée demeurant froide Diamètre 203 mm (8 po) | Vollrath | Sans objet | 6 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|-----------------|---|---|-----------|----------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 95 | SMAL-01_090 | Poêle - Friture | - Diamètre 304 mm (12 po) - Hauteur maximale : 63 mm (2-1/2 po)- Indicateurs de niveau : 8 Aluminium - Fabriqué sans PFOA (Acide perfluorooctanoïque)- Antiadhésif renforcé par deux couches- Système de rivetage pour éviter la perte de rivets- N'est pas chaud au toucher de la poignée - Certifié NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Antiadhésif Modèle : S4012 Poêle Wear-Ever avec PowerCoat 2 fini antiadhésif et poignée demeurant froide Diamètre 305 mm (12 po) | Vollrath | Sans objet | 6 | OUI | NON |
| 96 | SMAL-01_091 | Poêle - Friture | - Diamètre 203 mm (8,5 po) - Hauteur maximale : 51 mm (2 po)- 16 indicateurs de niveau construction en acier au carbone - Poignée demeurant froide au toucher- Induction antiadhésive; peut être utilisé sur rond électrique de 120v (1,8 kw ou moins), feu, prêt pour l'induction, dessus en céramique- La poignée en acier revêtu est dotée de la technologie qui freine la chaleur- Poignées en acier revêtu rivetées, poignées en silicone isolé résistent à 232 °C (450 °F)- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur.- Tous les poêles de friture proviennent du même fabricant et sont de la même série. et doivent être disponibles dans d'autres tailles, jusqu'à un diamètre de 279 mm (11 po) | Induction Modèle : S9900 Poêle de friture à induction avec SteelCoat x3 Diamètre 216 mm (8,5 po) | Vollrath | Couleur : Noir | 24 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---------------------|---|--|-------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 97 | SMAL-01_092 | Poêle - Friture | - Diamètre 279 mm (11 po) - Hauteur maximale : 51 mm (2 po)- 16 indicateurs de niveau construction en acier au carbone - Poignée demeurant froide au toucher- Induction antiadhésive; peut être utilisé sur rond électrique de120 V (1,8 kW ou moins), feu, prêt pour l'induction, dessus en céramique- Poignées en acier revêtu rivetées, poignées en silicone isolé résistAnt à 232 °C (450 °F)- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur.- Tous les poêles de friture proviennent du même fabricant et sont de la même série. Elles doivent être disponibles dans d'autres tailles, jusqu'à un diamètre de 279 mm (11 po) | Induction Modèle : 59920 Poêle de friture à induction avec SteelCoat x3 Diamètre 279 mm (11 po) | Vollrath | Couleur : Noir | 24 | OUI | NON |
| 98 | SMAL-01_093 | Pot- avec couvercle | -Capacité 1,9 litre (64 oz) - Hauteur minimale avec le couvercle : 254 mm (10 po) - Diamètre maximal avec la poignée : Diamètre 203 mm (8 po) - En polycarbonate - Couvercle à trois positions pour égoutter la glace, verser facilement, ou fermer pour protéger la nourriture - Poignée ergonomique avec prise de pouce- Base avec fente pour un séchage complet et efficace- Certifié NSF International - Couleur : Clair | Modèle : PC64CW Pots - Camwear Capacité 1,9 litre (64 oz) | Cambro États-Unis | Couleur : Clair (135) | 51 | OUI | NON |
| 99 | SMAL-01_094 | Lunette de sécurité | - Lentilles et monture à grand angle - Grande ouverture de lentille pour s'adapter à la plupart des lunettes à prescription - Vision périphérique « latérale » - Ventilation directe, indirecte - Sangle en néoprène élastique - Normes/Approbations : CSA (Association des normes canadiennes) Z94.3-2007, ANSI (Institut des normes nationales américaines) Z87.1-2003 - Traitement des lentilles : Lentilles anti-buée - Couleur : Clair | Lunettes de sécurité 3M Centurion | 3M | Couleur de lentilles : Clair | 6 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---|---|---|---|---|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 100 | SMAL-01_095 | Essoreuse à salade | - Capacité minimale : 9,5 l (2 gal 1/2); environ 2 ou 3 têtes de laitue - Diamètre maximal : 381 mm (15 po) - Corps et panier en polypropylène - Couvercle transparent en polycarbonate - Drain compris - Panier aéré - Système à plusieurs vitesses - Couleur : Aucune exigence en matière de couleur | Modèle : 215582 Essoreuse à salade Matfer (2 gal 1/2) 9,5 l (2 gal 1/2) Diamètre : 374 mm (14 po 3/4) | Matfer Bourgeat | Couleur : Aucune exigence en matière de couleur | 1 | OUI | NON |
| 101 | SMAL-01_096 | Essoreuse à laitue | - Capacité minimale : 19 litres (5 gallons); environ 4 à 5 pommes de laitue - Diamètre : 483 mm (19 po) - Corps et panier en polypropylène - Coivercle transparent en polycarbonate - Doit inclure un tube d'évacuation - Panier ajouré - Système à engrenages multiples - Couleur : Aucune couleur particulière requise | Modèle : 215580 Matfer Swing Salad Spinner 5 Gallons 19 litres (5 gallons) 460 mm (18-1/8 po) de diamètre | Matfer Bourgeat | Couleur : Aucune couleur particulière requise | 1 | OUI | NON |
| 102 | SMAL-01_097 | Balance - Contrôle de portion numérique | - Capacité 5000 g x 1 g (10 lb x 0,05 oz / 10 lb x 0,002 lb / 160 oz x 0,05 oz) - Taille minimale : 120 mm x 150 mm (4,75 po x 5,9 po) Plateforme en acier inoxydable démontable- IP65 composants étanches et résistants à l'humidité- Numérique : Lecture 20 mm (0,8 po) chiffres à ACL de 23 mm (0,9 po) - Option d'étalonnage pour les réglages des champs- Fonction Tare - Arrêt automatique et désactivation de l'option de l'arrêt automatique - Voyants de surcharge et de faible batterie- Fonctionne avec un adaptateur c.a. (fourni) ou une pile de 19 volts (non fournie)- Certifié NSF International - Couleur : Sans objet | Modèle de table Modèle : TE10CSW Balance de contrôle de portion numérique et étanche 10 lb Capacité 5000 g x 1 g (10 lb x 0,05 oz) | Taylor Precision Products Inc. (Taylor USA) | Sans objet | 2 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|-------------------|---|---|-----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 103 | SMAL-01_098 | Cuillère- Service | - Taille maximale : Longueur 356 mm (14 po) - Construction en une-pièce - Anti-microbienne- Manches et bols en acier inoxydable hautement résistants, résiste à la corrosion- Ergonomique, surface texturée, poignée en nylon qui résiste à une chaleur de 450 °F (232 °C)- Entaille d'arrêt intégrée- Forme de bol avec extrémités adaptées aux coins de la poêle - Cuillère à 3 côtés avec un bout direct coupant- Couleur de la poignée : Noir- Toutes les cuillères de service proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Modèle : 64130 Collection : Jacobs Pride Robuste cuillère Basting en acier inoxydable avec poignée ergonomique Longueur 351 mm (13 13/16 po) | Vollrath | Couleur de la poignée : Noir | 12 | OUI | NON |
| 104 | SMAL-01_099 | Cuillère- Service | - Taille maximale : Longueur 356 mm (14 po) - Construction en une-pièce - Anti-microbienne- Manches et bols en acier inoxydable hautement résistants, résiste à la corrosion- Ergonomique, surface texturée, poignée en nylon qui résiste à une chaleur de 450 °F (232 °C)- Entaille d'arrêt intégrée- Forme de bol avec extrémités adaptées aux coins de la poêle - Cuillère à 3 côtés avec un bout direct coupant- Couleur de la poignée : Rouge- Toutes les cuillères de service proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Modèle : 6414040 Collection : Jacobs Pride Robuste cuillère Basting en acier inoxydable avec poignée ergonomique Longueur 352 mm (13 13/16 po) | Vollrath | Couleur de la poignée : Rouge | 12 | OUI | NON |
| 105 | SMAL-01_100 | Cuillère- Service | - Taille maximale : Longueur 356 mm (14 po) - Construction en une-pièce - Anti-microbienne- Manches et bols en acier inoxydable hautement résistants, résiste à la corrosion- Ergonomique, surface texturée, poignée en nylon qui résiste à une chaleur de 450 °F (232 °C)- Entaille d'arrêt intégrée- Forme de bol avec extrémités adaptées aux coins de la poêle - Cuillère à 3 côtés avec un bout direct coupant- Couleur de la poignée : Bleu- Toutes les cuillères de service proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Modèle : 6414030 Collection : Jacobs Pride Robuste cuillère Basting en acier inoxydable avec poignée ergonomique Longueur 352 mm (13 13/16 po) | Vollrath | Couleur de la poignée : Bleu | 12 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 106 | SMAL-01_101 | Cuillère- Service | - Taille maximale : Longueur 356 mm (14 po) - Construction en une-pièce - Anti-microbienne- Manches et bols en acier inoxydable hautement résistants, résistent à la corrosion- Ergonomique, surface texturée, poignée en nylon qui résiste à une chaleur de 450 °F (232 °C)- Entaille d'arrêt intégrée- Forme de bol avec extrémités adaptées aux coins de la poêle - Cuillère à 3 côtés avec un bout direct coupant- Couleur de la poignée : Jaune- Toutes les cuillères de service proviennent du même fabricant et sont de la même série. | Modèle : 6414050 Collection : Jacobs Pride Robuste cuillère Basting en acier inoxydable avec poignée ergonomique Longueur 353 mm (13 13/16 po) | Vollrath | Couleur de la poignée : Jaune | 12 | OUI | NON |
| 107 | SMAL-01_102 | Linge de table - serviettes de table | - Taille maximale : 508 mm x 508 mm (20 po x 20 po)- Technologie de lavage facile- Protection contre la décoloration- Aucun transfert de poussière- Irrétrécissable- Conservation de couleurs- Capacité de lavage à température inférieure- Aucun fer à repasser n'est nécessaire- Couleur : Blanc- Les serviettes de table, les nappes et le tissu de sous-nappe proviennent du même fabricant et sont de la même série. Tous les produits proviennent du même fournisseur. | Série : Visa Plus 508 mm x 508 mm (20 po x 20 po) | Milliken & Company | Couleur : Blanc 9660 | 1200 | OUI | NON |
| 108 | SMAL-01_103 | Linge de table - Nappe | 2286 mm (90 po) x 3048 mm (120 po)- Technologie de lavage facile- Protection contre la décoloration- Aucun transfert de poussière- Irrétrécissable- Conservation de couleurs- Capacité de lavage à température inférieure- Aucun fer à repasser n'est nécessaire- Couleur : Blanc- Les serviettes de table, les nappes et le tissu de sous-nappe proviennent du même fabricant et sont de la même série. Tous les produits proviennent du même fournisseur. | Rectangulaire Série : Visa Plus 2286 mm x 3048 mm (90 po x 120 po) | Milliken & Company | Couleur : Blanc 9660 | 120 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|------------------------------------|-------------|--|--|--|--------------------------|---|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| Intentionnellement laissé en blanc | | | | | | | | | |
| 110 | SMAL-01_105 | Linge de table - Nappe | 2287 mm x 2287 mm (90 po x 90 po)- Technologie de lavage facile- Protection contre la décoloration- Aucun transfert de poussière- Irrétrécissable- Conservation de couleurs- Capacité de lavage à température inférieure- Aucun fer à repasser n'est nécessaire- Couleur : Blanc- Les serviettes de table, les nappes et le tissu de sous-nappe proviennent du même fabricant et sont de la même série. Tous les produits proviennent du même fournisseur. | Carrée Série : Visa Plus 2287 mm x 2287 mm (90 po x 90 po) | Milliken & Company | Couleur : Blanc 9660 | 120 | OUI | NON |
| 111 | SMAL-01_106 | Vaisselle - Saupoudreuse en verre | - Capacité : 355 ml (12 oz) - Anti-tache - Va au lave-vaisselle - Fini de la base de la saupoudreuse : Verre clair - Fini de la partie supérieure : Partie supérieure filetée inoxydable | Saupoudreuse de sucre, partie supérieure filetée inoxydable Modèle : GLA316 355 ml (12 oz), Saupoudreuse en verre, Sucre complet | American Metalcraft Inc. | Fini de la base de la saupoudreuse : Verre Fini de la partie supérieure : Inoxydable | 48 | OUI | NON |
| 112 | SMAL-01_107 | Vaisselle - Distributeur de serviettes | - Dimension maximale : 95 mm L x 178 mm P x 190 mm H (3 3/4 po L x 4 po P x 7 1/2 po H)- Pour les serviettes de grande dimension : 89 mm x 176 mm (3 1/2 po x 6 7/8 po)- Distributeur à deux côtés- Capacité de 125 à 150 serviettes - acier inoxydable calibre 22 - Fini : Satin, acier inoxydable | Modèle de table. Modèle : H900X Table classique, Distributeur de serviettes Capacité deux côtés, 150 Grd (T) serviettes pliables | San Jamar | Finitions : Satin, acier inoxydable | 48 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 113 | SMAL-01_108 | Vaisselle - Porte-serviettes | - Porte-serviettes carré - Taille maximale : 140 mm x 140 mm x 102 mm (5,5 po x 5,5 po x 4 po) - Acier inoxydable avec pois ouverts contrastés | Modèle : BHO039BSS21 SS Porte-serviettes, Pois 140 mm x 140 mm x 102 mm (5,5 po x 5,5 po x 4 po) | Front of The House | Finitions : Acier inoxydable | 24 | OUI | NON |
| 114 | SMAL-01_109 | Vaisselle - Support échantillonneur | - Support échantillonneur rectangulaire - Taille maximale : Carré, 229 mm x 152 mm x 57 mm (9 po x 6 po x 2 1/4 po) - Acier inoxydable avec pois ouverts contrastés | Modèle : BHO042BSS21 support en acier inoxydable 9 po x 6 po, Pois 229 mm x 152 mm x 57 mm (9 po x 6 po x 2-1/4 po) | Front of The House | Finitions : Acier inoxydable | 24 | OUI | NON |
| 115 | SMAL-01_110 | Vaisselle - Sel et poivre | - Hauteur maximale : 114 mm (4 po) - Capacité maximale : 29,6 ml (1 oz) base en verre - Conception de la partie supérieure : 'En forme de tour' - Fini : Acier inoxydable | Modèle : SP126 Saupoudreuse de sel et de poivre en verre Tour Eiffel 29,6 ml (1 oz) / 114 mm H (4 po) | American Metalcraft Inc. | Finitions : Acier inoxydable | 126 | OUI | NON |
| 116 | SMAL-01_111 | Thermomètre - Cuisine numérique | - Capacité de ré-étalonnage - Affichage de la minuterie, de la température actuelle et des réglages de l'alarme- Sonde en acier inoxydable cintré (longueur maximale 165 mm [6,5 po]) sur un câble résistant à une chaleur minimale (longueur 762 mm [30 po])- Alarmes de température pour la cuisine et le refroidissement et une minuterie pour le temps cumulé de chaleur/froid- La minuterie compte à partir de 24 heures et peut être réglée sur des incréments d'une (1) minute - Plage : - 50 - 200 °C (-58 - 392 °F)- Résolution : 0,1 °C (°F)- Précision : 1 °C- Sonde : 6,5L (1,7 gallons)- Couleur : Sans objet | Comprend une sonde distante Modèle : 100120-020 Thermomètre de cuisine numérique avec sonde distante | Testek Instruments Inc. | Sans objet | 12 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---------------------------------|--|--|-------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 117 | SMAL-01_112 | Thermomètre - Cuisine numérique | - Pour inclure le compteur, la sonde et le ruban mousse. Compteur : Sonde entièrement submersible (sans connecteur)- Haute précision ±0,9 °F (±0,5 °C)- Pénètre le sac plombé sans fuite- Affichage numérique- Pour inclure le certificat d'étalonnage traçable NIST- (The National Institute of Standards and Technology)- Plage : -148 à 2501 °F (-100 à 1372 °C)- Résolution : 1 °C- Sonde : Type K thermocouple, mini-prise- Arrêt automatique après 10 min- Pile : 2 x AAA ou l'équivalent pour fonctionner un minimum de 5 ans (10 000 heures)- Unités : °F/°C modifiable- Couleur : Sans objet. Sonde en min aiguille :- Plage : -76 à 482 °F (-60 à 250 °C)- Réponse : < 2 secondes Ruban mousse :- Plage : -40 à 194 °F (-40 à 90 °C)- Couleur : Sans objet | Ensemble sous vide Modèle : 860-036 Ensemble Thermo K Professional Sous Vide | ThermoWorks Inc. | Sans objet | 12 | OUI | NON |
| 118 | SMAL-01_113 | Pinces | - Pour servir de la nourriture froide ou chaude - Longueur maximale : 229 mm (9 po) - Plastique - Prise dentelée - Certifié NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Plastique Modèle : 9TGS Pinces Camwear Longueur 229 mm (9 po) Prise dentelée (12 par sac) | Cambro États-Unis | Couleur de la poignée : Noir | 48 | OUI | NON |
| 119 | SMAL-01_114 | Pinces | - Pour servir de la nourriture froide ou chaude - Longueur maximale : 305 mm (12 po) - Plastique - Prise dentelée - Certifié NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Plastique Modèle : 12TGS Pinces Camwear Longueur 305 mm (12 po) Prise dentelée | Cambro États-Unis | Couleur de la poignée : Noir | 48 | OUI | NON |
| 120 | SMAL-01_115 | Pinces | - Pincettes en acier inoxydable calibre 20- Ressort en une seule pièce- Longueur maximale : Longueur 22,9 mm (9 po) - Certifié NSF International - Anti-microbiennes- Revêtement isolé relié de manière permanente à la pince- Poignées résistantes à une chaleur pouvant aller à 180 °F (82 °C)- Va au lave-vaisselle- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Pincettes en acier inoxydable Modèle : 47329 Pincettes Kool-Touch Pom Longueur 22,9 mm (9 po) | Vollrath | Couleur de la poignée : Noir | 48 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---------------------|---|--|---------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 121 | SMAL-01_116 | Pinces | - Pinces en acier inoxydable calibre 20- Longueur maximale : Longueur 305 mm (12 po) - Certifié NSF International - Anti-microbiennes- Conception en une pièce et sans ressort- Poignée demeurant froide au toucher - Bout dentelé- Poignées résistantes à une chaleur pouvant aller à 180 °F (82 °C)- Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Acier inoxydable Modèle : 4781220 Pinces Kool-Touch en une pièce avec code de couleur Longueur 305 mm (12 po) Conception de prise : Utilité (Dentelé) | Vollrath | Couleur de la poignée : Noir | 48 | OUI | NON |
| 122 | SMAL-01_117 | Plateau - Cafétéria | - Taille maximale : 457 mm x 330 mm (18 po x 13 po)- Cinq ans de garantie contre la casse- Construction en fibre de verre très résistant avec des bords renforcés- Résistant aux taches, aux odeurs et aux égratignure- Séparateur intégré pour assurer la circulation de l'air entre les plateaux- Ergots de fixation pour maintenir les plateaux en place - Certifié NSF International - Couleur : Noir | Rectangulaire Camtrays 1318 451 mm x 321 mm (17 3/4 po x 12 5/8 po) Cinq (5) ans de garantie contre la casse | Cambro États-Unis | Couleur : Noir (110) | 480 | OUI | NON |
| 123 | SMAL-01_118 | Spatule | - Longueur de la lame : 127 mm (5 po) L x 101 (4 po) l- Longueur maximale de la poignée : 127 mm (5 po)- Longueur minimale : 254 mm (10 po)- Poignée en polypropylène texturée qui ne glisse pas- Poignée étanche par rapport à la lame - Lame en acier inoxydable- Certifiée NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Spatule à hamburger N° de produit : S285-4H-PCP N° UGS : 19723H Série : Sani-Safe Spatule à hamburger 127 mm L x 101 mm l (5 po L x 4 po l), Température élevée | Dexter-Russell Inc. | Couleur de la poignée : Bleu | 12 | OUI | NON |
| 124 | SMAL-01_119 | Spatule | - Longueur de la lame : 152 mm (6 po) L x 76 (3 po) l- Longueur maximale de la poignée : 114 mm (4 1/2 po)- Longueur maximale : 267 mm (10 1/2 po)- Poignée en polypropylène qui ne glisse pas-- Lame en acier inoxydable- Certifiée NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Spatule à hamburger N° de produit : P94855 N° UGS : 31645 Série : Dexter Basics spatule à hamburger 152 mm L x 76 mm l (6 po L x 3 po l) | Dexter-Russell Inc. | Couleur de la poignée : Crème | 12 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---------------------|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 125 | SMAL-01_120 | Spatule | - Longueur de la lame : 203 mm (8 po) L x 76 (3 po) l - Longueur maximale de la poignée : 127 mm (5 po)- Longueur minimale : 330 mm (13 po)- Poignée en polypropylène texturée qui ne glisse pas pour résister aux températures élevées et basses- Poignée étanche par rapport à la lame - Lame en acier inoxydable, précision- Certifiée NSF International - Couleur : Aucune exigence particulière quant à la couleur. | Extrémité carrée de produit : S286-8SQH-PCP N° UGS : 19613H Série : Sani-Safe spatule à extrémité carrée 203 mm L x 76 mm l (8 po L x 3 po l), température élevée | Dexter-Russell Inc. | Couleur de la poignée : Bleu | 12 | OUI | NON |
| 126 | SMAL-02_002 | Verre | - Capacité : 266 ml (9 oz) - Hauteur minimale : 127 mm (5 po) - Diamètre maximal de la partie supérieure : 69 mm (2 3/4 po) - Diamètre maximale de la partie inférieure : 51 mm (2 po) - Diamètre maximal : 146 mm (2 3/4 po) - Couleur : Verre clair | Hi-Ball Modèle : 133 Verre Hi Ball Motif : Base robuste Capacité 266 ml (9 oz) | Libbey Inc. | Couleur : Verre clair | 2324 | OUI | NON |
| 127 | SMAL-02_003 | Pot- avec couvercle | - Pot : 1,72 litre (58 oz)- Hauteur maximale : 254 mm (10 po)- Diamètre maximal de la partie supérieure : 140 mm (5 1/2 po)- Couvercle correspondant : troué- Les parois épaisses et la vue du dessous donnent l'impression que c'est du verre - Polycarbonate résistant à la casse- Va au lave-vaisselle- Couleur : Clair- Pot et couvercle du même fabricant | Pot : N° d'article : 557007 N° de produit : 5570 Pot Elan 58 oz - Clair Couvercle de pot : N° d'article : 557307 N° de produit : 5573 Couvercle Elan troué pour pot Elan - Clair | Produits de service alimentaire Carlisle | Couleur : Clair (07) | 524 (Pot); 524 (Couvercle de pot) | OUI | NON |
| 128 | SMAL-02_004 | Plateau- Service | - Taille : Diamètre 330-356 mm (13-14 po) - Acier inoxydable 18-8 - Va au lave-vaisselle - Fini : Combinaison satin/miroir | Rond Modèle : 82009 Plateaux ronds/Couvercles pour bols à double paroi Diamètre 350 mm (13 3/4 po) | Vollrath | Fini : Combinaison satin/miroir | 262 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|--------------------------|--|--|--------------------|----------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 129 | SMAL-01_104 | Lingerie de table - jupe | <div>- Jupe pour table de 737 mm à 762 mm (29 po à 30 po) H x 3657 mm (12 pi) L - Apprêt anti-taches - Apprêt anti-javellisant - Anti-charpie - Irrétrécissable OU rétrécissement de 2 à 4 % - Haute solidité des couleurs - Lavage à basse température - Aucun repassage requis - Plis creux - Couleur : blanc - Tous les articles proviennent du même fabricant et sont de la même gamme - La hauteur de la jupe et les pinces s'agencent avec toutes les tables (une épingle par pied comprise pour une table de ¾ de pouce d'épaisseur est acceptable) - Le tissu des serviettes, des nappes et des jupes provient du même fabricant et est de la même gamme. Il provient du même fournisseur.</div> | Gamme : Visa Plus Lingerie de table pour utilisations spéciales - Jupe de table à plis creux 737 mm H x 3657 mm L (29 po H X 12 pi L) Pincés comprises | Milliken & Company | Couleur : blanc 9660 | 78 | OUI | NON |
| 130 | SMAL-01_121 | Lingerie de table - jupe | <div>- Jupe pour table de 737 mm à 762 mm (29 po à 30 po) H x 3657 mm (12 pi) L - Apprêt anti-taches - Apprêt anti-javellisant - Anti-charpie - Irrétrécissable OU rétrécissement de 2 à 4 % - Haute solidité des couleurs - Lavage à basse température - Aucun repassage requis - Plis creux - Couleur : noir - Tous les articles proviennent du même fabricant et sont de la même gamme - La hauteur de la jupe et les pinces s'agencent avec toutes les tables (une épingle par pied comprise pour une table de ¾ de pouce d'épaisseur est acceptable) - Le tissu des serviettes, des nappes et des jupes provient du même fabricant et est de la même gamme. Il provient du même fournisseur.</div> | Gamme : Visa Plus Lingerie de table pour utilisations spéciales - Jupe de table à plis creux 737 mm H x 3657 mm L (29 po H X 12 pi L) Pincés comprises | Milliken & Company | Couleur : noir 5650 | 48 | OUI | NON |

Attachment 1 to Annex A - Food Services Smallwares List

| N° DE L'ARTICLE | COMPOSANTE | DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES | EXEMPLE DE PRODUIT | | | QUANTITÉ | LIVRAISON REQUISE (OUI/NON) | INSTALLATION REQUISE (OUI/NON) |
|-----------------|-------------|---------------------------|--|---|------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | DESCRIPTION DU MODÈLE | FABRICANT | COULEUR/FINI | | | |
| 131 | SMAL-01_122 | Lingerie de table - nappe | - 2286 mm (90 po) x 3048 mm (120 po) - Apprêt anti-taches - Apprêt anti-javellisant - Anti-charpie - Irrétractissable OU rétrécissement de 2 à 4 % - Haute solidité des couleurs - Lavage à basse température - Aucun repassage requis - Couleur : noir - Le tissu des serviettes, des nappes et des jupes provient du même fabricant et est de la même gamme. Il provient du même fournisseur. | Gamme : Visa Plus Nappe rectangulaire : 2286 mm x 3048 mm (90 po X 120 po) | Milliken & Company | Couleur : noir 5650 | 24 | OUI | NON |
| 132 | SMAL-01_123 | Lingerie de table - jupe | - Doit être compatible avec une table de 762 mm (30 po) l x 1829 mm (72 po) L x 737 mm (29 po) H avec piètement en T (dimensions exactes relatives au piètement seront fournies après l'attribution du contrat) - Doit avoir une courte retombée à l'arrière pour permettre aux chaises de bien s'insérer en dessous de la table - Lavage à la machine/séchage à l'air - Mélange de polyester et spandex - Recoins en caoutchouc durable - Aucune agrafe ni attache - Ininflammable - Couleur : blanc | SND0430 Housses de table pour tables de conférence de 762 mm (30 po) l x 1829 mm (72 po) L | Lieberman Tranchemontagne | Couleur : blanc | 48 | OUI | NON |
| 133 | SMAL-01_124 | Lingerie de table - jupe | - Doit être compatible avec une table de 762 mm (30 po) l x 1829 mm (72 po) L x 737 mm (29 po) H avec piètement en T (dimensions exactes relatives au piètement seront fournies après l'attribution du contrat) - Doit avoir une courte retombée à l'arrière pour permettre aux chaises de bien s'insérer en dessous de la table - Lavage à la machine/séchage à l'air - Mélange de polyester et spandex - Recoins en caoutchouc durable - Aucune agrafe ni attache - Ininflammable - Couleur : noir | SND0430 Housses de table pour tables de conférence de 762 mm (30 po) l x 1829 mm (72 po) L | Lieberman Tranchemontagne | Couleur : noir | 24 | OUI | NON |