


LOCATION	TYPE DE PORTE	MODÈLE	DIMENSION (LARGEUR DE LA PORTE INCLUANT LE CADRE)
L-184 (R.-de-C.)	DOUBLE	BESAM SW2001	74.5 po.
L-387 (R.-de-C.)	DOUBLE	BESAM SW2001	74.5po.
L-709 (R.-de-C.)	DOUBLE	BESAM SW2001	66po.
A-90 (R.-de-C.)	DOUBLE	BESAM SW2001	66po.
A-39 (R. de C.)	SIMPLE	BESAM SW100	39.5po.
A-40 (R. de C.)	SIMPLE	BESAM SW100	39.5po.
OPTIONNEL			
L-185 (R.-de-C.)	DOUBLE	BESAM SW2001	74.5po.
L-388 (R.-de-C.)	DOUBLE	BESAM SW2001	74.5po.

No:	DATE:	REVISION:	PAR/BY
DATE D'IMPRESION: 2015-11-26			
PROJECT	INSTALLATION D'OPÉRATEURS DE PORTES AUTOMATIQUES		PROJECT
DRAWING	DESSIN		
LOCALISATION DES PORTES R.D.C.			
DESIGNED	CONÇU	CHECKED	VÉRIFIÉ
S.G.		S.G.	
DRAWN	DESSINÉ	APPROVED	APPROUVÉ
A.B.		S.O.	
W.O.no.	D.T.no.	SHEET	FEUILLE
		1/2	
DATE	DATE	DWG NO	DESSIN NO
12/11/2015			15-1105-M01

15-1105-M01



LOCATION	TYPE DE PORTE	MODÈLE	CIRCUIT ÉLECTRIQUE EXISTANT	DIMENSION (LARGEUR DE LA PORTE INCLUANT LE CADRE)
L-284 (ÉTAGE)	DOUBLE	BESAM SW2001	NON	74.5 po.
L-285 (ÉTAGE)	DOUBLE	BESAM SW2001	OUI	74.5 po.
L-487 (ÉTAGE)	DOUBLE	BESAM SW2001	NON	74.5 po.
L-488 (ÉTAGE)	DOUBLE	BESAM SW2001	OUI	74.5 po.
L-489 (ÉTAGE)	DOUBLE	BESAM SW2001	NON	74.5 po.
L-809 (ÉTAGE)	DOUBLE	BESAM SW2001	NON RP-L809	66 po.
F-50 (ÉTAGE)	DOUBLE	BESAM SW2001	NON RP-F51	74.5 po.
F-51 (ÉTAGE)	DOUBLE	BESAM SW2001	NON RP1-F50	74.5 po.

No:	DATE:	REVISION:	PAR/BY
-----	-------	-----------	--------

DATE D'IMPRESSION: 2015-11-26

PROJECT **INSTALLATION D'OPÉRATEURS DE PORTES AUTOMATIQUES** PROJECT
 DRAWING **LOCALISATION DES PORTES ÉTAGE** DESSIN

DESIGNED CONÇU: S.G. / CHECKED VÉRIFIÉ: S.G.
 DRAWN DESSINÉ: A.B. / APPROVED APPROUVÉ: S.O.

W.O.no. D.T.no. / SHEET FEUILLE: 1/2

DATE DATE: 26/11/2015 / DWG NO NO DESSIN: **15-1105-M02**

15-1105-M02