



Gendarmerie royale du Canada  
Royal Canadian Mounted Police

Doc. n° : PD-PC-21  
Date : 2016-01-21

## Description d'achat

### Ceinturon d'épée, officier

Le présent document compte  
10 pages, y compris les  
dessins.

Le présent document a été  
créé en anglais.

Le présent document est  
disponible en français et en  
anglais.

☒ Français/French  
English/Anglais

La photo est présentée à titre  
indicatif seulement.



## Modifications

## Modifications

## **ÉCHANTILLON VISUEL DE LA GRC**

Un échantillon visuel, selon sa disponibilité, sera fourni par la GRC au soumissionnaire retenu.

Cet échantillon servira de guide au fabricant pour tous les aspects non définis ni couverts dans la présente spécification. Certaines différences peuvent exister entre l'échantillon et la spécification. Si tel est le cas, la spécification doit prévaloir.

Pour obtenir un échantillon s'adresser à :

Gendarmerie royale du Canada  
Programme Uniformes et équipement  
(440, chemin Coventry [entrepôt])  
1200, prom. Vanier  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0R2

L'échantillon sera expédié « Port payé » et doit être retourné « Port payé ».

L'échantillon visuel doit être retourné à la GRC dans le même état qu'il a été reçu. Tout échantillon perdu ou endommagé doit être remplacé par un article identique ou le coût d'un article de remplacement acceptable doit être remboursé à la GRC.

**DESCRIPTION D'ACHAT**  
**CEINTURON D'ÉPÉE, OFFICIER**

**1. Définitions**

- 1.1 La présente description d'achat régit la confection et l'inspection de ceinturon d'épée officier. L'article visé par la présente description d'achat, avec le numéro correspondant, est le suivant :
- i. 4875 – Belt, Sword, Officer's/ Ceinturon d'épée officier ;
  - ii. 4876-100 – Belt, Sword, Officer's, Special / Ceinturon d'épée officier, taille spéciale.
- 1.2 La présente description d'achat et toute autre information connexe fournie peuvent être utilisées uniquement pour des demandes de renseignements, des soumissions ou des commandes effectuées au nom de la Gendarmerie royale du Canada.
- 1.3 La présente description d'achat remplace toutes les descriptions d'achat précédentes visant de ceinturon d'épée officier de la GRC.
- 1.4 La présente description d'achat est une traduction en français de l'original anglais.

**2. Spécifications applicables**

- 2.1 Les publications suivantes s'appliquent à la présente description d'achat et aux éditions en vigueur à la date de l'appel d'offres, sauf indication contraire.

**3. Exigences générales**

- 3.1 L'article ou les matériaux visés par la présente description d'achat doivent être exempts de défauts de matériaux ou de confection susceptibles de nuire à leur aspect ou à leur tenue en service. Pour tous les détails qui ne sont pas visés par la présente spécification ou les documents contractuels, l'article produit doit être équivalent en tous points à l'échantillon visuel.
- 3.2 **Modèle** – Le ceinturon d'épée pour officier doit être fait de cuir de vache, recouvert d'un galon or et garni d'un galon violet. Il doit comporter une boucle métallique plaquée or décorée d'un emblème de la GRC en argent.

#### 4. **Exigences détaillées**

##### 4.1 **Composants**

- 4.1.1 **Cuir** – Le cuir doit être du cuir de vache, de 1.25 mm  $\pm$  0.15 mm d'épaisseur, de couleur conforme à l'échantillon visuel. Il doit avoir un fini grand teint qui ne tâche par les vêtements. Il doit être souple et exempt d'entailles, de trous, d'éraflures ou d'autres défauts pouvant nuire à la tenue en service ou à l'aspect. Le cuir doit être replié et collé à l'aide d'un produit adhésif adéquat, et la jointure doit être cachée sous le galon doré. Les extrémités des parties en cuir doivent être parées conformément à l'échantillon visuel. Aucune teinture, couleur ni aucun fini appliqué sur le cuir ne doit déteindre sur la garniture en tissu et en modifier la couleur et l'aspect. Au besoin, le cuir doit être revêtu d'une couche de finition durable supplémentaire afin d'atteindre le rendement recherché.
- 4.1.2 **Garniture de Galon** – La garniture doit être formée d'un galon doré fait à 49 % de coton, à 28 % de nylon, à 19 % de polyester et à 4 % de rayonne. Le motif en surface doit être intégré au tissage du galon conformément à l'échantillon visuel.
- 4.1.3 **Galon** – La partie centrale de couleur violet faite à 100 % de coton, 5.6 mm  $\pm$  0.2 mm de largeur, conforme à l'échantillon visuel.
- 4.1.4 **Fil** – Le fil doit être 100 % nylon, à multifilaments continus, 70 tex. Le fil de dessus doit être de couleur or assortie au galon et le fil de dessous doit être de couleur noire assortie au cuir.
- 4.1.5 **Pièces de fixation** – Le ceinturon d'épée, officier, doit comporter les pièces de fixation suivantes : crochet à épée, boucle d'ajustement coulissante, boucle de sangle pour baudrier et attache de boucle de ceinturon. Ces pièces doivent être conformes à l'échantillon visuel et aux dessins ci-joints, et être plaquées or tout comme la boucle de ceinturon conformément au paragraphe 4.1.6.
- 4.1.6 **Boucle de ceinturon** – La boucle doit être en alliage métallique, solide et durable, et ses caractéristiques doivent être conformes à l'échantillon visuel. Elle doit être finie par galvanoplastie conformément aux meilleures pratiques commerciales. La boucle doit être convenablement nettoyée et polie, puis plaquée or 24 carats par galvanoplastie dans une solution acide. Le placage doit être de la teinte appropriée, doit être exempt de coupures, de dégradés, d'écaillage ou de cloques, et la couleur doit être assortie à l'échantillon visuel. Il doit être non poreux et exempt de tout


défaut nuisant à l'aspect. Un insigne de la GRC en argent sterling, conforme à l'échantillon visuel, doit être solidement fixé au centre de la boucle à l'aide d'anneaux et de goupilles fendues. Aucun mouvement de l'insigne n'est acceptable. L'arrière de la boucle doit comporter, à un bout, une partie de boucle métallique permettant de passer une extrémité du ceinturon afin d'y fixer la boucle de façon permanente et, à l'autre bout, une agrafe servant à fixer l'extrémité libre du ceinturon. Ces deux pièces doivent être soudées à la boucle avant le placage.

- 4.2 **Tailles et dimensions** – Le ceinturon d'épée, officier, doit avoir 51 mm de largeur, et ses autres dimensions doivent être conformes aux dessins ci-joints faisant partie de la présente description d'achat. Les tailles doivent être déterminées et indiquées en mesures impériales, par incréments de 1 po, p. ex taille 40. L'emplacement du crochet à épée par rapport à l'attache de boucle de ceinturon doit être déterminé par la dimension A, conformément au dessin n° 2 et au tableau I ci-dessous.
- 4.3 **Étiquetage** – Une étiquette doit être fixée de façon permanente au ceinturon, du côté corps. L'étiquette doit comprendre les renseignements suivants, en anglais et en français, inscrits en lettres noires bien lisibles et indélébiles sur fond blanc :
1. Nom de l'article, en anglais, conformément au paragr. 1.1.
  2. Nom de l'article, en français, conformément au paragr. 1.1.
  3. Numéro d'article de la GRC – voir les documents contractuels (p. ex. 4875 000).
  4. Taille.
  5. Fabricant.
  6. Date de confection, en format numérique, année/mois (p. ex. 2001/11).

**Tableau I**  
**Emplacement du crochet à épée**

Taille du ceinturon	Dimension A en centimètres
28	13.3
29	14.6
30	15.9
31	17.2
32	17.8
33	18.4
34	19
35	19.7
36	20.3
37	21
38	21.6
39	22.2
40	22.9
41	23.5
42	24.1
43	24.8
44	25.4
45	26.7
46	27.3
47	28.6
48	30.5
49	31.1
50	31.8
51	32.4
52	34.3
53	35
Tolérance $\pm$	0.5 cm

Dessin n° 1



NON À L'ÉCHELLE


Toutes les mesures sont en centimètres ou millimètres comme indication.

Tolérance de  $\pm 0.5$  cm acceptable, sauf indication contraire.




## BOUCLE


Dessin n° 2



Insigne de la GRC,  
49 mm x 45 mm



Dessus/ Dessous  
Vue de la coupe transversale







Vue du dos

NON À L'ÉCHELLE

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf indication contraire.

Tolérance de  $\pm 0.5$  mm acceptable, sauf indication contraire.

Attache de boucle de ceinturonBoucle de sangle pour baudrierCrochet à épéeBoucle d'ajustement coulissante

NON À L'ÉCHELLE

Toutes les mesures sont en millimètres, sauf indication contraire.

Tolérance de  $\pm 0.5$  mm acceptable, sauf indication contraire.