



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving Public Works & Government**  
**Services Canada/Réception des soumissions Travaux**  
**publics et Services gouvernementaux Canada**  
**1713 Bedford Row**  
**Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)**  
**B3J 1T3**  
**Halifax**  
**Bid Fax: (902) 496-5016**

## **SOLICITATION AMENDMENT**

## **MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### **Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique  
Acquisitions  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)  
B3J 3C9  
Halifax  
Nova Scot

<b>Title - Sujet</b> Construction Cape Sable Lighthouse	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EB144-162807/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 012
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> EB144-16-2807	<b>Date</b> 2016-05-10
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWA-124-5394	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWA-6-76002 (124)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2016-05-12</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Daylight Saving Time ADT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Matheson (PWA), Valerie	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwa124
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (902) 496-5100 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (902) 496-5016
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EB144-162807/A

Amd. No. - N° de la modif.  
012

Buyer ID - Id de l'acheteur  
PWA124

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
EB144-16-2807

File No. - N° du dossier  
PWA-6-76002

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

## **Amendment 0012**

**Amendment 0012 is raised to incorporate changes below. These changes supercede Amendment 0011, therefore, delete Amendment 0011 in its entirety.**

**Due to the technical nature of Amendment 0012 it will be available in ENGLISH only.**

**Q:** Size glass to withstand wind loads, dead loads and positive and negative live loads acting normal to plane of glass to design pressure of 300 kPa. Is this a typo of the design pressure? Should it be .300 or 3 kPa?

**A:** Yes, amend as follows:

Specification 08 80 50 Glazing, Line Item 2.01.1.1

**Delete:** in its entirety

**Insert:** Size glass to withstand wind loads, dead loads and positive and negative live loads acting normal to plane of glass to design pressure of 300Pa for driving wind pressures in accordance with the NBC Division B, Table C-2 – Design Data for Selected Locations in Canada.

**Q:** Line Item 2.01.2.1 Laminated low iron glass 10mm thick - what laminated interlayer is specified? Starfire is stocked as 6mm so overall laminated glass would be 12 mm +/-.

**A:** It is acceptable to provide 12mm thick, tempered, laminated, low iron glass with a 1.5mm ultra clear PVB interlayer. 88% light transmittance or greater"

**All other terms and conditions remain the same.**