

SEN-013 16/17 – Voilages et tentures
Questions et réponses – Série 4
le 3 octobre, 2016

8. Le rouleau d'ombre qui est utilisé comme un exemple est de 143" x 110". Est-ce que le rouleau d'ombre est motorisé ou divisé en 2 pour utilisation manuel? Dans notre expérience, cela est en dehors des limites de rouleau d'ombre manuel. Pouvez-vous clarifier s'il vous plaît?

Réponse: Le rouleau d'ombre n'est pas motorisé et sera divisé en 2 pour être utilisé manuellement.
