

SEN-013 16/17 – Voilages et tentures
Modification 001
le 29 septembre, 2016

À l'annexe A – énoncé des besoins:

SUPPRIMER :

SPÉCIFICATIONS

B. Tentures (décoratives seulement)

- Ampleur de 2,25
- Fabricant : Robert Allen
- Motif : Aspen Stripe
- Couleur : Biscotti
- 100 % Polyester FR
- Des embrasses de 2,5 po doivent être comprises et être assorties avec le matériau des tentures
- Plissées

C. Doublure

- Ampleur de 2,25, attachée aux tentures
- Fabricant : Bournes Mill
- Motif : Contraspec IFR 14814-08
- Couleur : 005 off white
- 100 % polyester Trevira

INSÉRER :

SPÉCIFICATIONS

B. Tentures (décoratives seulement)

- Ampleur de 2,25
- Fabricant : Robert Allen
- Motif : Aspen Stripe
- Couleur : **BIRCH**
- 100 % Polyester FR
- Des embrasses de 2,5 po doivent être comprises et être assorties avec le matériau des tentures
- Plissées

C. Doublure

- Ampleur de 2,25, attachée aux tentures
 - Fabricant : Bournes Mill
 - Motif : **14816-08 Deluxe 701 IFR**
 - Couleur : 005 off white
 - 100 % polyester Trevira
-