

"Notice of Proposed Procurement (NPP)"

1. This NPP is issued pursuant to PWGSC Supply Arrangement (SA) # E60PQ-140003/A and covers a requirement from the following Product Category(ies) of the SA:
 - Product Category 1 - Interconnecting Panels and Freestanding Systems;
 - Product Category 6 – Support Space – Collaborative Furniture
2. The Department of National Defence has a requirement for the purchase, delivery and installation of office furniture in categories 1a, 1b and 6 to St-Jean-sur-Richelieu, Quebec by December 1st 2016.
3. This NPP covers a requirement to be solicited amongst the General stream of Suppliers (SA holders).
4. This requirement is subject to the Agreement on Internal Trade (AIT), the North American Free Trade Agreement (NAFTA), the World Trade Organization-Agreement on Government Procurement (WTO-AGP), the Canada-Columbia Free Trade Agreement, the Canada-Chili Free Trade Agreement, and the Canada-Peru Free Trade Agreement.
5. The bid solicitation is also open to suppliers who are not Supply Arrangement (SA) holders. In order for new suppliers to bid on this solicitation, the new supplier must first qualify for a SA. The process to qualify for a SA is detailed in RFSA # E60PQ-140003/B and can be found on the Government Electronic Tendering Service (GETS - <https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual>). Canada is not required to delay the award of a resulting contract pending the evaluation of an arrangement and issuance of a SA by the PWGSC Supply Arrangement Authority.
6. There is a security requirement associated with the requirement. For additional information, consult the bid solicitation document.

Following are the basic features and attributes required by Canada:

| # | GoCUID | Description du produit |
|---|-----------------------|---|
| 1 | SPOSMMMxxRExxCxxx3015 | Unité de rangement supérieure / <i>Overhead storage</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur le mur / <i>Wall Mounted</i> • Métal / <i>Metal</i> • Escamotables sur le dessus / <i>Receeding above</i> • Compartiment fermé / <i>Closed cupboard</i> • 30"x15" |
| 2 | SPOSPMMxxRExxCxxx3015 | Unité de rangement supérieure / <i>Overhead storage</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Métal / <i>Metal</i> • Escamotables sur le dessus / <i>Receeding above</i> • Compartiment fermé / <i>Closed cupboard</i> • 30"x15" |
| 3 | SPOSPMMxxRExxCxxx4815 | Unité de rangement supérieure / <i>Overhead storage</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Métal / <i>Metal</i> • Escamotables sur le dessus / <i>Receeding above</i> • Compartiment fermé / <i>Closed cupboard</i> • 48"x15" |
| 4 | SPPDSWLxxxxFFxxxxxx22 | Caissons / <i>Pedestals</i> <ul style="list-style-type: none"> • Soutient la surface de travail / <i>Work surface supporting</i> • Laminé / <i>Laminate</i> • Deux tiroirs classeurs / <i>File, File</i> • 22" |
| 5 | SPPDSWLxxxx2Fxxxxxx22 | Caissons / <i>Pedestals</i> <ul style="list-style-type: none"> • Soutient la surface de travail / <i>Work surface supporting</i> • Laminé / <i>Laminate</i> • Deux tiroirs ordinaire et un tiroir classeur / <i>Box, Box, File</i> • 22" |

| | | |
|-------------|-----------------------|---|
| 6 | SPPDWLLxxxxBFCSxxxx22 | <p>Caissons / <i>Pedestals</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soutient la surface de travail / <i>Work surface supporting</i> • Laminé / <i>Laminate</i> • Un tiroir ordinaire et un tiroir classeur / <i>Box, File</i> • 22" |
| 7 (S4) | WSxxPMLHTxxxxxx304224 | <p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Transition / <i>Transitional</i> • 30"x42"x24" |
| 8 (S2) | WSxxPMLHTxxxxxx305424 | <p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Transition / <i>Transitional</i> • 30"x54"x24" |
| 9 (S1) | WSxxPMLHTxxxxxx306024 | <p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Transition / <i>Transitional</i> • 30"x60"x24" |
| 10 (S7) | WSxxHGLHTxxxxxx304824 | <p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 full Gable (w/ modesty)</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Transition / <i>Transitional</i> • 30"x48"x24" |
| 11 (S4a) | WSxxGGLHRxxxxxxx4224 | <p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 pleins panneaux et 1 panneau de fond / <i>2 Full Gable Ends(w/ modesty)</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 42"x24" |

| | | |
|------------|---------------------------------|---|
| 12 | WSxxFHLHTxxxxxx304224 | <p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 full Gable (w/ modesty)</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Transition / <i>Transitional</i> • 30"x42"x24" |
| 13 (T5) | TTPSPCBMNILRSSNILNILNIL36xxNIL | <p>Table / <i>Table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i> • Pied colonne avec base circulaire en métal / <i>Center metal column with metal disk base</i> • Surface ronde / <i>Round top</i> • Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i> • 36" diam. |
| 14 (T3) | TTPSPCBMNILRSSPCCNILNIL48xxNIL | <p>Table / <i>Table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i> • Pied colonne avec base circulaire en métal / <i>Center metal column with metal disk base</i> • Surface ronde / <i>Round top</i> • Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i> • Passe-câbles centralisé / <i>Center grommet</i> • 48" diam. |
| 15 (T4) | TTPSQMRNILCSSPCC48xxNILNIL48xx | <p>Table / <i>Table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i> • Quatre pieds en métal avec roulettes verouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i> • Surface carré / <i>Square top</i> • Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i> • Passe-câbles centralisé / <i>Center grommet</i> • 48"x48" |
| 16 (T1) | TTPRQMRNILTSSPCW48xx0xxxNIL24xx | <p>Table / <i>Table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i> • Quatre pieds en métal avec roulettes verouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i> |

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Surface rectangulaire / <i>Rectangular top</i> • Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i> • Avec Passe-câbles / <i>With grommet</i> • 24'x48" |
| 17 (T2) | TTPRQMRNILTSSPCW72xx0xxxNIL24xx | <p>Table / <i>Table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i> • Quatre pieds en métal avec roulettes verouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i> • Surface rectangulaire / <i>Rectangular top</i> • Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i> • Avec Passe-câbles / <i>With grommet</i> • 24'x72" |

8. Separate pricing for the following items:

| # | Quantité | Description du produit |
|-----------|----------|---|
| 1 | 1 | Pigeonnier / <i>Pigeon hole cabinet</i> <ul style="list-style-type: none"> • Autoportante / <i>Freestanding</i> • Métal / <i>Metal</i> • 72"x36" |
| 2 | 5 | Étagère industrielle / <i>Industrial shelving</i> <ul style="list-style-type: none"> • Autoportante / <i>Freestanding</i> • Métal / <i>Metal</i> • 36"x24"x84" |
| 6 | 1 | Meuble pour micro-onde / <i>Microwave cabinet</i> <ul style="list-style-type: none"> • Avec roulettes verouillables / <i>With lockable casters</i> • Laminé / <i>Laminate</i> • 48"x24" |
| 7 | 1 | Table hauteur comptoir / <i>Counter height table</i> <ul style="list-style-type: none"> • Quatre pieds en métal avec roulettes verouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • 54"x24"x36" |
| 8 (S3) | 17 | Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • 72"x30" |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|
| 9 (S3a) | 6 | <p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 full Gable (w/ modesty)</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • 72"x30" | | | | |
| 10 (S5) | 9 | <p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • 72"x24" | | | | |
| 11 (S5a) | 5 | <p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 full Gable (w/ modesty)</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • 72"x24" | | | | |
| 11 (S6) | 8 | <p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • 72"x24" | | | | |
| 12 | 13 | <p>Panneau 84"h / <i>84"h panel</i></p> <div style="text-align: center;"> <table border="1" data-bbox="753 953 1206 1394"> <tr> <td data-bbox="753 953 980 1173"><i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i></td> <td data-bbox="980 953 1206 1173"><i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 1173 980 1394"><i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i></td> <td data-bbox="980 1173 1206 1394"><i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i></td> </tr> </table> <p data-bbox="857 1394 912 1415">Côté 1</p> <p data-bbox="1049 1394 1104 1415">Côté 2</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 36"x84" | <i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i> | <i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i> | <i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i> | <i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i> |
| <i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i> | <i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i> | | | | | |
| <i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i> | <i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 13 | 11 | <p>Panneau 84''h / 84''h panel</p> <table border="1" data-bbox="753 264 1206 705"> <tr> <td data-bbox="753 264 980 485">Tableau blanc / White board</td> <td data-bbox="980 264 1206 485">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 485 980 705">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> <td data-bbox="980 485 1206 705">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> </tr> </table> <p data-bbox="857 705 911 730">Côté 1</p> <p data-bbox="1049 705 1102 730">Côté 2</p> <ul data-bbox="591 737 732 768" style="list-style-type: none"> • 36''x84'' | Tableau blanc / White board | Tissu punaisable / Tackable fabric | Plastique stratifié / Plastic laminate | Plastique stratifié / Plastic laminate |
| Tableau blanc / White board | Tissu punaisable / Tackable fabric | | | | | |
| Plastique stratifié / Plastic laminate | Plastique stratifié / Plastic laminate | | | | | |
| 14 | 1 | <p>Panneau 84''h / 84''h panel</p> <table border="1" data-bbox="753 842 1206 1283"> <tr> <td data-bbox="753 842 980 1062">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> <td data-bbox="980 842 1206 1062">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 1062 980 1283">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> <td data-bbox="980 1062 1206 1283">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> </tr> </table> <p data-bbox="857 1283 911 1308">Côté 1</p> <p data-bbox="1049 1283 1102 1308">Côté 2</p> <ul data-bbox="591 1314 732 1346" style="list-style-type: none"> • 44''x84'' | Tissu punaisable / Tackable fabric | Tissu punaisable / Tackable fabric | Plastique stratifié / Plastic laminate | Plastique stratifié / Plastic laminate |
| Tissu punaisable / Tackable fabric | Tissu punaisable / Tackable fabric | | | | | |
| Plastique stratifié / Plastic laminate | Plastique stratifié / Plastic laminate | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | <p data-bbox="537 195 1219 233">Porte coulissante panneau 84"h / 84"h <i>slidding door panel</i></p> <div data-bbox="753 264 1206 705" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i></td> </tr> </table> </div> <p data-bbox="857 709 911 735" style="text-align: center;">Côté 1</p> <p data-bbox="1049 709 1102 735" style="text-align: center;">Côté 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="591 737 732 770">• 36"x84" | <i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i> | <i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i> | <i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i> | <i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i> |
| <i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i> | <i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i> | | | | | |
| <i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i> | <i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i> | | | | | |