

## Type de modèle : « Avis de projet de marché (APM) »

1. Le présent APM est émis conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) n° E60PQ-140003/A de TPSGC, et il concerne un besoin des catégories suivantes définies dans l'AMA :
  - Catégorie 1a : Cloisons interraccordables et 1b. systèmes autostables;
  - Catégorie 6 : Locaux de soutien – espaces de collaboration
2. Le ministère de la Défense nationale a besoin d'acheter des produits des catégories 1a, 1b et 6 et de les faire livrer et installer à St-Jean-sur-Richelieu, Québec avant le 16 janvier 2017.
3. Le présent APM concerne un besoin devant faire l'objet d'une demande de soumissions auprès des fournisseurs généraux (titulaires d'un AMA).
4. Aucun accord commercial ne s'applique au besoin.  
*Ce besoin est soumis aux dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de l'Accord sur les marchés publics de l'organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie, de l'Accord de libre-échange Canada-Chili et de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou.*
5. La demande de soumissions s'adresse aux fournisseurs qui ne sont pas titulaires d'un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA). Pour que de nouveaux fournisseurs puissent présenter des soumissions relatives à cette demande de soumissions, ils doivent d'abord se qualifier pour être admissibles à un AMA. Le processus devant être suivi pour devenir admissible à un AMA est décrit dans la DAMA E60PQ-140003, et peut être consulté sur le Service électronique d'appel d'offres du gouvernement (SEAOG – <https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>). Le Canada n'est pas tenu de retarder l'attribution d'un contrat subséquent pour accorder au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement de TPSGC le temps nécessaire à l'évaluation d'un arrangement et à l'attribution d'un AMA.
6. Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le document de demande de soumissions.

7. Voici les caractéristiques et les fonctions de base requises par le Canada :

#	GoCUID	Description du produit
1	SPOSWMMxxRExxCxxx3015	Unité de rangement supérieure / <i>Overhead storage</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monté sur le mur / <i>Wall Mounted</i></li> <li>• Métal / <i>Metal</i></li> <li>• Escamotables sur le dessus / <i>Receeding above</i></li> <li>• Compartiment fermé / <i>Closed cupboard</i></li> <li>• 30"x15"</li> </ul>
2	SPOSPMMxxRExxCxxx3015	Unité de rangement supérieure / <i>Overhead storage</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i></li> <li>• Métal / <i>Metal</i></li> <li>• Escamotables sur le dessus / <i>Receeding above</i></li> <li>• Compartiment fermé / <i>Closed cupboard</i></li> <li>• 30"x15"</li> </ul>
3	SPOSPMMxxRExxCxxx4815	Unité de rangement supérieure / <i>Overhead storage</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i></li> <li>• Métal / <i>Metal</i></li> <li>• Escamotables sur le dessus / <i>Receeding above</i></li> <li>• Compartiment fermé / <i>Closed cupboard</i></li> <li>• 48"x15"</li> </ul>
4	SPPDSWLxxxxFFxxxxxx22	Caissons / <i>Pedestals</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soutient la surface de travail / <i>Work surface supporting</i></li> <li>• Laminé / <i>Laminate</i></li> <li>• Deux tiroirs classeurs / <i>File, File</i></li> <li>• 22"</li> </ul>
5	SPPDSWLxxxx2Fxxxxxx22	Caissons / <i>Pedestals</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soutient la surface de travail / <i>Work surface supporting</i></li> <li>• Laminé / <i>Laminate</i></li> <li>• Deux tiroirs ordinaire et un tiroir classeur / <i>Box, Box, File</i></li> <li>• 22"</li> </ul>

6	SPPDWLLxxxxBFCSxxxx22	<p>Caissons / <i>Pedestals</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soutient la surface de travail / <i>Work surface supporting</i></li> <li>• Laminé / <i>Laminate</i></li> <li>• Un tiroir ordinaire et un tiroir classeur / <i>Box, File</i></li> <li>• 22"</li> </ul>
7 (S4)	WSxxPMLHTxxxxxx304224	<p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i></li> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• Transition / <i>Transitional</i></li> <li>• 30"x42"x24"</li> </ul>
8 (S2)	WSxxPMLHTxxxxxx305424	<p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i></li> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• Transition / <i>Transitional</i></li> <li>• 30"x54"x24"</li> </ul>
9 (S1)	WSxxPMLHTxxxxxx306024	<p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i></li> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• Transition / <i>Transitional</i></li> <li>• 30"x60"x24"</li> </ul>
10 (S7)	WSxxHGLHTxxxxxx304824	<p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 full Gable (w/ modesty)</i></li> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• Transition / <i>Transitional</i></li> <li>• 30"x48"x24"</li> </ul>
11 (S4a)	WSxxGGLHRxxxxxxx4224	<p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 pleins panneaux et 1 panneau de fond / <i>2 Full Gable Ends(w/ modesty)</i></li> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• Rectangulaire / <i>Rectangular</i></li> <li>• 42"x24"</li> </ul>

12	WSxxFHLHTxxxxxx304224	<p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 full Gable (w/ modesty)</i></li> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• Transition / <i>Transitional</i></li> <li>• 30"x42"x24"</li> </ul>
13 (T5)	TTPSPCBMNILRSSNILNILNIL36xxNIL	<p>Table / <i>Table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i></li> <li>• Pied colonne avec base circulaire en métal / <i>Center metal column with metal disk base</i></li> <li>• Surface ronde / <i>Round top</i></li> <li>• Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i></li> <li>• 36" diam.</li> </ul>
14 (T3)	TTPSPCBMNILRSSPCCNILNIL48xxNIL	<p>Table / <i>Table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i></li> <li>• Pied colonne avec base circulaire en métal / <i>Center metal column with metal disk base</i></li> <li>• Surface ronde / <i>Round top</i></li> <li>• Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i></li> <li>• Passe-câbles centralisé / <i>Center grommet</i></li> <li>• 48" diam.</li> </ul>
15 (T4)	TTPSQMRNILCSPCC48xxNILNIL48xx	<p>Table / <i>Table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i></li> <li>• Quatre pieds en métal avec roulettes verouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i></li> <li>• Surface carré / <i>Square top</i></li> <li>• Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i></li> <li>• Passe-câbles centralisé / <i>Center grommet</i></li> <li>• 48"x48"</li> </ul>

16 (T1)	TTPRQRMRNILTSSPCW48xx0xxxNIL24xx	<p>Table / Table</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i></li> <li>• Quatre pieds en métal avec roulettes verouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i></li> <li>• Surface rectangulaire / <i>Rectangular top</i></li> <li>• Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i></li> <li>• Avec Passe-câbles / <i>With grommet</i></li> <li>• 24'x48"</li> </ul>
17 (T2)	TTPRQRMRNILTSSPCW72xx0xxxNIL24xx	<p>Table / Table</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i></li> <li>• Quatre pieds en métal avec roulettes verouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i></li> <li>• Surface rectangulaire / <i>Rectangular top</i></li> <li>• Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i></li> <li>• Avec Passe-câbles / <i>With grommet</i></li> <li>• 24'x72"</li> </ul>

8. Demande de prix séparé :

#	Quantité	Description du produit
1	1	<p>Pigeonnier / <i>Pigeon hole cabinet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoportante / <i>Freestanding</i></li> <li>• Métal / <i>Metal</i></li> <li>• 72"x36"</li> </ul>
2	5	<p>Étagère industrielle / <i>Industrial shelving</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoportante / <i>Freestanding</i></li> <li>• Métal / <i>Metal</i></li> <li>• 36"x24"x84"</li> </ul>
6	1	<p>Meuble pour micro-onde / <i>Microwave cabinet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec roulettes verouillables / <i>With lockable casters</i></li> <li>• Laminé / <i>Laminate</i></li> <li>• 48"x24"</li> </ul>
7	1	<p>Table hauteur comptoir / <i>Counter height table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quatre pieds en métal avec roulettes verouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• 54"x24"x36"</li> </ul>				
8 (S3)	17	<p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i></li> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• 72"x30"</li> </ul>				
9 (S3a)	6	<p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 full Gable (w/ modesty)</i></li> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• 72"x30"</li> </ul>				
10 (S5)	9	<p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i></li> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• 72"x24"</li> </ul>				
11 (S5a)	5	<p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 full Gable (w/ modesty)</i></li> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• 72"x24"</li> </ul>				
11 (S6)	8	<p>Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i></li> <li>• Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i></li> <li>• 72"x24"</li> </ul>				
12	13	<p>Panneau 84"h / <i>84"h panel</i></p> <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i></td> <td style="padding: 5px;"><i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i></td> <td style="padding: 5px;"><i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 5px;">Côté 1                      Côté 2</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 36"x84"</li> </ul>	<i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i>	<i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i>	<i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i>	<i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i>
<i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i>	<i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i>					
<i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i>	<i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i>					

13	11	<p>Panneau 84”h / 84”h panel</p> <table border="1" data-bbox="753 264 1206 705"> <tr> <td data-bbox="753 264 980 485">Tableau blanc / White board</td> <td data-bbox="980 264 1206 485">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 485 980 705">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> <td data-bbox="980 485 1206 705">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> </tr> </table> <p data-bbox="857 709 911 730">Côté 1</p> <p data-bbox="1049 709 1102 730">Côté 2</p> <ul data-bbox="591 737 732 768" style="list-style-type: none"> <li>• 36”x84”</li> </ul>	Tableau blanc / White board	Tissu punaisable / Tackable fabric	Plastique stratifié / Plastic laminate	Plastique stratifié / Plastic laminate
Tableau blanc / White board	Tissu punaisable / Tackable fabric					
Plastique stratifié / Plastic laminate	Plastique stratifié / Plastic laminate					
14	1	<p>Panneau 84”h / 84”h panel</p> <table border="1" data-bbox="753 842 1206 1283"> <tr> <td data-bbox="753 842 980 1062">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> <td data-bbox="980 842 1206 1062">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 1062 980 1283">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> <td data-bbox="980 1062 1206 1283">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> </tr> </table> <p data-bbox="857 1287 911 1308">Côté 1</p> <p data-bbox="1049 1287 1102 1308">Côté 2</p> <ul data-bbox="591 1314 732 1346" style="list-style-type: none"> <li>• 44”x84”</li> </ul>	Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric	Plastique stratifié / Plastic laminate	Plastique stratifié / Plastic laminate
Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric					
Plastique stratifié / Plastic laminate	Plastique stratifié / Plastic laminate					

15	2	<p data-bbox="537 195 1219 233">Porte coulissante panneau 84''h / 84''h <i>sliding door panel</i></p> <div data-bbox="753 264 1206 705" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i></td> </tr> </table> </div> <p data-bbox="857 709 911 735" style="text-align: center;">Côté 1</p> <p data-bbox="1049 709 1102 735" style="text-align: center;">Côté 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="591 737 732 770">• 36''x84''</li> </ul>	<i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i>	<i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i>	<i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i>	<i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i>
<i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i>	<i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i>					
<i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i>	<i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i>					