

Type de modèle : « Avis de projet de marché (APM) »

1. Le présent APM est émis conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) n° E60PQ-140003/A de TPSGC, et il concerne un besoin des catégories suivantes définies dans l'AMA :
 - Catégorie 1a : Cloisons interraccordables et 1b. systèmes autostables;
 - Catégorie 6 : Locaux de soutien – espaces de collaboration
2. Le ministère de la Défense nationale a besoin d'acheter des produits des catégories 1a, 1b et 6 et de les faire livrer et installer à St-Jean-sur-Richelieu, Québec avant le 16 janvier 2017.
3. Le présent APM concerne un besoin devant faire l'objet d'une demande de soumissions auprès des fournisseurs généraux (titulaires d'un AMA).
4. Ce besoin est soumis aux dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de l'Accord sur les marchés publics de l'organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie, de l'Accord de libre-échange Canada-Chili et de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou.
5. La demande de soumissions s'adresse aux fournisseurs qui ne sont pas titulaires d'un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA). Pour que de nouveaux fournisseurs puissent présenter des soumissions relatives à cette demande de soumissions, ils doivent d'abord se qualifier pour être admissibles à un AMA. Le processus devant être suivi pour devenir admissible à un AMA est décrit dans la DAMA E60PQ-140003, et peut être consulté sur le Service électronique d'appel d'offres du gouvernement (SEAOG – <https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>). Le Canada n'est pas tenu de retarder l'attribution d'un contrat subséquent pour accorder au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement de TPSGC le temps nécessaire à l'évaluation d'un arrangement et à l'attribution d'un AMA.
6. Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le document de demande de soumissions.

7. Voici les caractéristiques et les fonctions de base requises par le Canada :

#	GoCUID	Description du produit
1	SPOSWMMxxRExxCxxx3015	Unité de rangement supérieure / <i>Overhead storage</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur le mur / <i>Wall Mounted</i> • Métal / <i>Metal</i> • Escamotables sur le dessus / <i>Receding above</i> • Compartiment fermé / <i>Closed cupboard</i> • 30"x15"
2	ENLEVÉ / REMOVED	ENLEVÉ / REMOVED
3	ENLEVÉ / REMOVED	ENLEVÉ / REMOVED
4 (Ped1)	REPLACÉ PAR / REPLACED BY SPPDSWLxxxx2Fxxxxxx30	<i>Caissons / Pedestals</i> <ul style="list-style-type: none"> • Soutient la surface de travail / <i>Work surface supporting</i> • Laminé / <i>Laminate</i> • Deux tiroirs classeurs / <i>Box, Box, File</i> • 30''
5 (Ped2)	REPLACÉ PAR / REPLACED BY SPPDFSLxxxx2Fxxxxxx24	<i>Caissons / Pedestals</i> <ul style="list-style-type: none"> • Autostables / <i>Freestanding</i> • Laminé / <i>Laminate</i> • Deux tiroirs ordinaire et un tiroir classeur / <i>Box, Box, File</i> • 30''x24''
6 (Ped3)	REPLACÉ PAR / REPLACED BY SPPDSWLxxxxFFxxxxxx24	<i>Caissons / Pedestals</i> <ul style="list-style-type: none"> • Soutient la surface de travail / <i>Work surface supporting</i> • Laminé / <i>Laminate</i> • Deux tiroirs classeur / <i>File, File</i> • 30''x30''
7 (S4)	REPLACÉ PAR / REPLACED BY WSxxPMLHRxxxxxxxx4224	<i>Surfaces de travail / Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 42''x24''

8 (S2)	ENLEVÉ / REMOVED	<ul style="list-style-type: none"> • ENLEVÉ / REMOVED
9 (S1)	REPLACÉ PAR / REPLACED BY WSxxPMLHRxxxxxxxx3624	<i>Surfaces de travail / Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 36''x24''
10 (S7)	REPLACÉ PAR / REPLACED BY WSxxPMLHRxxxxxxxx4824	<i>Surfaces de travail / Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 48''x24''
11 (S4a)	WSxxGGLHRxxxxxxxx4224	<i>Surfaces de travail / Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2 pleins panneaux et 1 panneau de fond / <i>2 Full Gable Ends(w/ modesty)</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 42''x24''
12	WSxxFHLHTxxxxxx304224	<i>Surfaces de travail / Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 full Gable (w/ modesty)</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Transition / <i>Transitional</i> • 30''x42''x24''
13 (T5)	TTPSPCBMNILRSSNILNILNIL36xxNIL	<i>Table / Table</i> <ul style="list-style-type: none"> • Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i> • Pied colonne avec base circulaire en métal / <i>Center metal column with metal disk base</i> • Surface ronde / <i>Round top</i> • Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i> • 36''diam.
14 (T3)	TTPSPCBMNILRSSPCCNILNIL48xxNIL	<i>Table / Table</i> <ul style="list-style-type: none"> • Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Pied colonne avec base circulaire en métal / <i>Center metal column with metal disk base</i> • Surface ronde / <i>Round top</i> • Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i> • Passe-câbles centralisé / <i>Center grommet</i> • 48" diam.
15 (T4)	TTPSQRMRNILCSPCC48xxNILNIL48xx	<p>Table / <i>Table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i> • Quatre pieds en métal avec roulettes verouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i> • Surface carré / <i>Square top</i> • Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i> • Passe-câbles centralisé / <i>Center grommet</i> • 48"x48"
16 (T1)	TTPRQRMRNILTSSPCW48xx0xxxNIL24xx	<p>Table / <i>Table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i> • Quatre pieds en métal avec roulettes verouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i> • Surface rectangulaire / <i>Rectangular top</i> • Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i> • Avec Passe-câbles / <i>With grommet</i> • 24'x48"
17 (T2)	TTPRQRMRNILTSSPCW72xx0xxxNIL24xx	<p>Table / <i>Table</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tables pour salles de réunion / <i>Meeting room table</i> • Quatre pieds en métal avec roulettes verouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i> • Surface rectangulaire / <i>Rectangular top</i> • Surface stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate top</i> • Avec Passe-câbles / <i>With grommet</i> • 24'x72"

18 (Ped4)	AJOUTÉ / ADDED SPPDFSLxxxxFFxxxxxx24	Caissons / <i>Pedestals</i> <ul style="list-style-type: none"> • Autostables / <i>Freestanding</i> • Laminé / <i>Laminate</i> • Deux tiroirs classeur / <i>File, File</i> • 30''x24''
19 (Sto1)	AJOUTÉ / ADDED SPHSSSLxRDDxxCxxx3024	Produits de rangement / <i>Storage product</i> <ul style="list-style-type: none"> • Soutenu par rangement / <i>Storage supported</i> • Laminé / <i>Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • Deux portes à charnières / <i>Two hinged doors</i> • Compartiment fermé / <i>Closed Cupboard</i> • 30''x24''
20 (S1a)	AJOUTÉ / ADDED WSxxHGLHRxxxxxxxx3624	Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 Full Gable (w/ modesty)</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 36''x24''
20 (S3)	AJOUTÉ / ADDED WSxxPMLHRxxxxxxxx4830	Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 48''x30''
21 (S5)	AJOUTÉ / ADDED WSxxPMLHRxxxxxxxx2424	Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 24''x24''
22 (S5a)	AJOUTÉ / ADDED WSxxHHLHRxxxxxxxx2424	Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2 demis panneaux et 1 panneau de fond / <i>2 half gables (w/modesty)</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 24''x24''
23 (S7a)	AJOUTÉ / ADDED WSxxHGLHRxxxxxxxx4824	Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 Full Gable (w/ modesty)</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 48''x24''

24 (S8)	AJOUTÉ / ADDED WSxxPMLHRxxxxxxxxx2430	Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 24''x30''
25 (S8a)	AJOUTÉ / ADDED WSxxHGLHRxxxxxxxxx2430	Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 plein et 1 demi panneau et 1 panneau de fond / <i>1 Half, 1 Full Gable (w/ modesty)</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 24''x30''
26 (S9)	AJOUTÉ / ADDED WSxxPMLHRxxxxxxxxx6024	Surfaces de travail / <i>Work Surfaces</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur cloison / <i>Panel mounted</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • Rectangulaire / <i>Rectangular</i> • 60''x24''

AJOUTÉ / ADDED :

Cat 1A:

1 - panneau P3a / panel matrix type P3a (Quantités sur plan):

Matrice de panneau / Panel matrix

Panneau additionnel pour intimité en position assise / Seated Privacy Height Add On
P3a

<i>Cavités finies pour l'insertion de prises électriques & informatiques, surface punaisable / Cut-outs for power & data, Tackable surface</i>	<i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i>
<i>Tissu punaisable / Tackable fabric</i>	<i>Plastique stratifié / Plastic laminate</i>

Côté 1

Côté 2

8. Demande de prix séparé (items non contenus dans l'AMA) :

#	Quantité	Description du produit
1	1	Pigeonnier / <i>Pigeon hole cabinet</i> <ul style="list-style-type: none"> • Autoportante / <i>Freestanding</i> • Métal / <i>Metal</i> • 72"x36"
2	5	Étagère industrielle / <i>Industrial shelving</i> <ul style="list-style-type: none"> • Autoportante / <i>Freestanding</i> • Métal / <i>Metal</i> • 36"x24"x84"
3	1	Meuble pour micro-onde / <i>Microwave cabinet</i> <ul style="list-style-type: none"> • Avec roulettes verrouillables / <i>With lockable casters</i> • Laminé / <i>Laminate</i> • 48"x24"
4	1	Table hauteur comptoir / <i>Counter height table</i> <ul style="list-style-type: none"> • Quatre pieds en métal avec roulettes verrouillables / <i>four post metal legs with lockable casters</i> • Stratifiés haute pression / <i>High Pressure Laminate</i> • 54"x24"x36"
5 (S3)	ENLEVÉ / REMOVED	ENLEVÉ / REMOVED
6 (S3a)	ENLEVÉ / REMOVED	ENLEVÉ / REMOVED
7 (S5)	ENLEVÉ / REMOVED	ENLEVÉ / REMOVED
8 (S5a)	ENLEVÉ / REMOVED	ENLEVÉ / REMOVED
9 (S6)	ENLEVÉ / REMOVED	ENLEVÉ / REMOVED

10	13	<p>REPLACÉ PAR / REPLACED BY Panneau 84''h / 84''h panel</p> <table border="1" data-bbox="753 306 1206 747"> <tr> <td data-bbox="753 306 980 525">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> <td data-bbox="980 306 1206 525">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 525 980 747">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> <td data-bbox="980 525 1206 747">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Côté 1 Côté 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36"x84" 	Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric	Plastique stratifié / Plastic laminate
Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric					
Tissu punaisable / Tackable fabric	Plastique stratifié / Plastic laminate					
11	11	<p>REPLACÉ PAR / REPLACED BY Panneau 84''h / 84''h panel</p> <table border="1" data-bbox="753 921 1206 1362"> <tr> <td data-bbox="753 921 980 1140">Tableau blanc / White board</td> <td data-bbox="980 921 1206 1140">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 1140 980 1362">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> <td data-bbox="980 1140 1206 1362">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Côté 1 Côté 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36"x84" 	Tableau blanc / White board	Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric	Plastique stratifié / Plastic laminate
Tableau blanc / White board	Tissu punaisable / Tackable fabric					
Tissu punaisable / Tackable fabric	Plastique stratifié / Plastic laminate					

12	1	<p>REPLACÉ PAR / REPLACED BY Panneau 84''h / 84''h panel</p> <table border="1" data-bbox="751 304 1206 745"> <tr> <td data-bbox="751 304 982 520">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> <td data-bbox="982 304 1206 520">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 520 982 745">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> <td data-bbox="982 520 1206 745">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Côté 1 Côté 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 44''x84'' 	Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric	Plastique stratifié / Plastic laminate
Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric					
Tissu punaisable / Tackable fabric	Plastique stratifié / Plastic laminate					
13	2	<p>REPLACÉ PAR / REPLACED BY Porte coulissante ou battante panneau 84''h / 84''h <i>sliding or pivoting door panel</i></p> <table border="1" data-bbox="751 955 1206 1396"> <tr> <td data-bbox="751 955 982 1171">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> <td data-bbox="982 955 1206 1171">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 1171 982 1396">Tissu punaisable / Tackable fabric</td> <td data-bbox="982 1171 1206 1396">Plastique stratifié / Plastic laminate</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Côté 1 Côté 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36''x84'' 	Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric	Plastique stratifié / Plastic laminate
Tissu punaisable / Tackable fabric	Tissu punaisable / Tackable fabric					
Tissu punaisable / Tackable fabric	Plastique stratifié / Plastic laminate					