



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions  
- TPSGC**  
11 Laurier St. / 11, rue Laurier  
Place du Portage, Phase III  
Core 0B2 / Noyau 0B2  
Gatineau, Québec K1A 0S5  
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Electrical & Electronics Products Division  
11 Laurier St./11, rue Laurier  
7B3, Place du Portage, Phase III  
Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> CABLE ASSEMBLY, FIBER OPTIC, BRANCH	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W8486-173532/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W8486-173532	<b>Date</b> 2016-12-20
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$HN-464-71965	
<b>File No. - N° de dossier</b> hn464.W8486-173532	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-01-11</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Felix, Juneldan	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> hn464
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (873) 469-3334 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (819) 953-4944
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W8486-173532/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W8486-173532

Amd. No. - N° de la modif.  
001  
File No. - N° du dossier  
HN464W8486-173532

Buyer ID - Id de l'acheteur  
HN464  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**This amendment is to publish required specifications per item and to answer received questions.**

**Questions :**

- 1) Connectors, define the type of connector required at each end of the assembly i.e., TFOCA plug or jam-nut, LC, SC or ST, number of channels, multimode or single-mode termini. ?
- 2) Fiber Optic Cable, define the number of fibers required in each of the assembly designs, length, breakout or distribution style, single-mode or multimode?
- 3) Can you provide more details/specification on this cable as it is not clear of the requirements and the ref part #'s are not available to the public?

**Answers :**

**Item 1**

BUFFER SIZE IN MICRONS/MICROMETERS:900  
CABLE ASSEMBLY OVERALL LENGTH:3.0 METERS NOMINAL  
BRANCH QUANTITY:4  
SPECIAL FEATURES: CONNECTORS: A: TFOCA II JAMNUT RECEPTACLE AMPHENOL FSI P/N: FS4H6000-6A13; B: LC CONNECTOR WITH HS BOOT CODED  
PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: TFOCA II FLANGEMOUNT REC. TAIL TO LC CONNECTOR SM 9/125 3MTR  
NATO ITEM DESCRIPTION: CABLE ASSEMBLY, FIBER OPTIC, BRANCHED

**Item 2**

BUFFER SIZE IN MICRONS/MICROMETERS:900  
CABLE ASSEMBLY OVERALL LENGTH:3.0 METERS NOMINAL  
BRANCH QUANTITY:4  
SPECIAL FEATURES: CONNECTORS: A: TFOCA II JAMNUT RECEPTACLE AMPHENOL FSI P/N: FS4H6000-6A13; B: LC CONNECTOR WITH HS BOOT CODED  
PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: TFOCA II FLANGEMOUNT REC. TAIL TO LC CONNECTOR MM 62.5/125 3MTR  
NATO ITEM DESCRIPTION: CABLE ASSEMBLY, FIBER OPTIC, BRANCHED

**Item 3**

BUFFER SIZE IN MICRONS/MICROMETERS: 900 UM  
OPTICAL FIBER TYPE: SINGLE-MODE  
WAVELENGTH IN NANOMETERS: 1310/1550  
ATTENUATION IN DECIBELS: 0.5  
CABLE ASSEMBLY OVERALL LENGTH: 3.0 METERS NOMINAL  
BRANCH QUANTITY:12  
SPECIAL FEATURES: CONNECTORS: A: TFOCA II JAMNUT RECEPTACLE AMPHENOL FSI P/N: FS8H6000 6A13 B: LC CONNECTORS E/W STRAIN RELIEF  
PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: CABLE ASSEMBLY TFOCA II FLANGE MOUNT LC FIBER OPTIC SINGLE-MODE  
NATO ITEM DESCRIPTION: CABLE ASSEMBLY, FIBER OPTIC, BRANCHED

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W8486-173532/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W8486-173532

Amd. No. - N° de la modif.  
001  
File No. - N° du dossier  
HN464W8486-173532

Buyer ID - Id de l'acheteur  
HN464  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**Item 4**

CABLE ASSEMBLY OVERALL LENGTH: 3.00 METERS NOMINAL  
SPECIAL FEATURES: JAMNUT TO ST, 12 CHANNELS BREAKOUT CABLES FIBER OPTIC, MULTI  
MODE, 3 METERS LONG, CORE DIA. 62.5/125UM, SECONDARY  
BUFFER DIA 900UM, HARD ELASTOMERIC BUFFER 2.0 MM, OUTER JACKET MADE OF CORE  
LOCKED FLAME RETARDANT TACTICAL POLYURATHANE,  
COLOR FLAT BLACK  
PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: TFOCAII JAMNUT TO ST 3 MR 12 FIBER  
MM CABLE ASSEMBLY TFOCA II FLANGE MOUNT LC  
NATO ITEM DESCRIPTION: CABLE ASSEMBLY, FIBER OPTIC, BRANCHED

**All other terms and conditions remain unchanged.**