

	<p>TYPICAL WORKSTATION 1 QTY: 31</p> <p>1 BOX/FILE PEDESTAL WITH SEAT CUSHION 1 48x24 HEIGHT ADJUSTABLE SURFACE (SIT/STAND) 2 36x24 SURFACE 1 PERSONAL STORAGE TOWER 54" HIGH (LEFT OR RIGHT, REFER TO PLAN)</p>	<p>STATION DE TRAVAIL TYPIQUE 1 QTÉ: 31</p> <p>1 CAISSON UN TIROIRS ORDINAIRE ET UN TIROIRS CLASSEUR AVEC COUSSIN D'ASSISE 1 SURFACE RÉGLABLE 48x24 (PLAGE DE HAUTEURS ASSISE/DEBOUT) 2 SURFACE 36x24 1 PERSONAL STORAGE TOWER 54" HIGH (DROIT OU GAUCHE, SE RAPPORTER AU PLAN)</p>
	<p>TYPICAL WORKSTATION 2 QTY: 27</p> <p>1 BOX/FILE PEDESTAL WITH SEAT CUSHION 1 54x24 HEIGHT ADJUSTABLE SURFACE (SIT/STAND) 1 48x24 SURFACE 1 42x24 SURFACE</p> <p>(REFER TO PLAN)</p>	<p>STATION DE TRAVAIL TYPIQUE 2 QTÉ: 27</p> <p>1 CAISSON UN TIROIRS ORDINAIRE ET UN TIROIRS CLASSEUR AVEC COUSSIN D'ASSISE 1 SURFACE RÉGLABLE 54x24 (PLAGE DE HAUTEURS ASSISE/DEBOUT) 1 SURFACE 48x24 1 SURFACE 42x24</p> <p>(SE RAPPORTER AU PLAN)</p>
	<p>TYPICAL WORKSTATION 3 QTY: 13</p> <p>1 BOX/FILE PEDESTAL WITH SEAT CUSHION 1 48x24 HEIGHT ADJUSTABLE SURFACE (SIT/STAND) 2 48x24 SURFACE</p> <p>(REFER TO PLAN)</p>	<p>STATION DE TRAVAIL TYPIQUE 3 QTÉ: 13</p> <p>1 CAISSON UN TIROIRS ORDINAIRE ET UN TIROIRS CLASSEUR AVEC COUSSIN D'ASSISE 1 SURFACE RÉGLABLE 48x24 (PLAGE DE HAUTEURS ASSISE/DEBOUT) 2 SURFACE 48x24</p> <p>(SE RAPPORTER AU PLAN)</p>
	<p>TYPICAL TOUCHDOWN STATION 1 QTY: 3</p> <p>1 54x24 SURFACE</p> <p>(REFER TO PLAN)</p>	<p>POSTE DE TRAVAIL DE PASSAGE TYPIQUE 1 QTÉ: 3</p> <p>1 SURFACE 54x24 (SE RAPPORTER AU PLAN)</p>
	<p>TYPICAL OFFICE 1 QTY: 10</p> <p>1 BOX/BOX/FILE PEDESTAL 1 60x24 HEIGHT ADJUSTABLE SURFACE (SIT/STAND) 2 60x24 SURFACE</p> <p>(REFER TO PLAN)</p>	<p>BUREAU TYPIQUE 1 QTÉ: 10</p> <p>1 CAISSON DEUX TIROIRS ORDINAIRE ET UN TIROIRS CLASSEUR 1 SURFACE RÉGLABLE 60x24 (PLAGE DE HAUTEURS ASSISE/DEBOUT) 2 60x24 SURFACE (SE RAPPORTER AU PLAN)</p>
	<p>TYPICAL OFFICE 2 QTY: 2</p> <p>1 BOX/BOX/FILE PEDESTAL 1 60x24 HEIGHT ADJUSTABLE SURFACE (SIT/STAND) 1 60x24 SURFACE</p> <p>(REFER TO PLAN)</p>	<p>BUREAU TYPIQUE 2 QTÉ: 2</p> <p>1 BOX/BOX/FILE PEDESTAL 1 SURFACE RÉGLABLE 60x24 (PLAGE DE HAUTEURS ASSISE/DEBOUT) 1 SURFACE 60x24 (SE RAPPORTER AU PLAN)</p>