

Source

Page 27

NOTE:

ALL FENCE, POSTS AND HARDWARE TO BE GALVANIZED

48mmØ POST BRACE AT ALL CORNER POST AND GATE POST

114mmØ END AND CORNER POST

20 x 5 TENSION BAR

20 x 3 TENSION BANDS 300mmØ TYP.

FINISHED GRADE

450mmØ CONCRETE FOOTING AT CORNER POST, AND GATE POST

300mmØ CONCRETE FOOTING (TYP.)

5mmØ TENSION WIRE

60mmØ LINE POSTS

BARBED WIRE

48mmØ TOP RAIL

300 MAX. (TYP.)

TYPICAL CHAIN LINK FENCE DETAIL

1.0m

NOTE: ALL FENCE, POSTS AND HARDWARE TO BE GALVANIZED

168mmØ VEHICLE GATE POSTS

Target

Page 27

REMARQUE :

L'ENSEMBLE DE LA CLÔTURE, DES POTEaux ET DE LA QUINCAILLERIE DOIT ÊTRE GALVANISÉ.

RENFORTS DE POTEaux D'UN DIAMÈTRE DE 48 MM AU NIVEAU DE TOUS LES POTEaux DE COIN ET DES POTEaux DE LA PORTE

POTEaux D'EXTRÉMITÉ ET DE COIN D'UN DIAMÈTRE DE 114 MM

BARRE DE TENSION DE 20 x 5

BANDES DE TENSION DE 20 x 3 ET D'UN DIAMÈTRE DE 300 MM

CATÉGORIE FINIE

SEMELLE DE BÉTON D'UN DIAMÈTRE DE 450 MM AU NIVEAU DES POTEaux DE COIN ET DES POTEaux DE LA PORTE

SEMELLE DE BÉTON D'UN DIAMÈTRE DE 300 MM (TYPE)

CÂBLE DE TENSION D'UN DIAMÈTRE DE 5 MM

POTEaux INTERMÉDIAIRES D'UN DIAMÈTRE DE 60 MM

BARBELÉ

RAIL SUPÉRIEUR D'UN DIAMÈTRE DE 48 MM

300 MAX. (TYPE)

CLÔTURE À MAILLES LOSANGÉES TYPE

1,0 m

REMARQUE : L'ENSEMBLE DE LA CLÔTURE, DES POTEaux ET DE LA QUINCAILLERIE DOIT ÊTRE GALVANISÉ.

POTEaux DE LA PORTE POUR VÉHICULES D'UN DIAMÈTRE DE 168 MM

48mmØ TOP BAR	BARRE SUPÉRIEURE D'UN DIAMÈTRE DE 48 MM
48mmØ POST BRACE	RENFORT DE POTEAU D'UN DIAMÈTRE DE 48 MM
48mmØ POST FRAME	CADRE DE POTEAU D'UN DIAMÈTRE DE 48 MM
600mmØ CONCRETE FOOTING AT GATE POST	SEMELLE DE BÉTON D'UN DIAMÈTRE DE 600 MM AU NIVEAU DES POTEAUX DE PORTE
LOCKABLE DROP LATCH ASSEMBLY	ENSEMBLE DE LOQUET VERROUILLABLE
300mmØ CONCRETE FOOTING	SEMELLE DE BÉTON D'UN DIAMÈTRE DE 300 MM
USE MINIMUM 3 HEAVY DUTY GATE HINGES PER VEHICLE GATE	UTILISER AU MOINS 3 CHARNIÈRES ROBUSTES PAR PORTE POUR VÉHICULES
48mmØ POST FRAME	CADRE DE POTEAU D'UN DIAMÈTRE DE 48 MM
48mmØ POST BRACE	RENFORT DE POTEAU D'UN DIAMÈTRE DE 48 MM
48mmØ TOP BAR	BARRE SUPÉRIEURE D'UN DIAMÈTRE DE 48 MM
8000 VEHICLE GATE	PORTE POUR VÉHICULES 8000
CHAIN LINK FENCE GATES ELEVATION	ÉLÉVATIONS DES PORTES DE LA CLÔTURE À MAILLES LOSANGÉES