



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Vehicles & Industrial Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Camion, 1.5 Tonne, Soudage	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8476-175557/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W8476-175557	Date 2017-04-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HP-539-72782	
File No. - N° de dossier hp539.W8476-175557	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-05-15	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cafferty, Kathy	Buyer Id - Id de l'acheteur hp539
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-3322 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La présente modification de la demande de proposition portant le numéro 002 a pour effet de fournir des réponses aux questions de la demande de proposition. Les réponses aux questions tel qu'indiqué ci-dessous :

Q7. Item: 3.7.2 (a)

- La capacité maximale de carburant est de 180 litres pour les camions de classe 5
- Est-ce considéré acceptable?

R7. Oui, c'est acceptable.

À l'annexe "B" - Description d'achat – camion de soudage à l'arc électrique de 1.5 tonne, carrosserie utilitaire DED, 4X4, roues arrières doubles, cabine conventionnelle en date du 2017-02-07, l'alinéa 3.7.2 (a) :

SUPPRIMER : Le ou les réservoirs du véhicule doivent présenter une capacité d'au moins 300 L;

INSÉRER : Le ou les réservoirs du véhicule doivent présenter une capacité d'au moins 170 L;

Q8. Item: 3.17 (b)

- La carrosserie de soudage est-il peint en blanc?
- Veuillez confirmer.

R8. Oui, blanc.

Q9. Item: 3.21.1 (f)

Le surplomb du corps de soudure ne doit pas dépasser 76 mm?
Précisez s'il vous plaît.

R9 À l'annexe "B" - Description d'achat – camion de soudage à l'arc électrique de 1.5 tonne, carrosserie utilitaire DED, 4X4, roues arrières doubles, cabine conventionnelle en date du 2017-02-07, l'alinéa 3.21.1 (f) :

SUPPRIMER : Entièrement

Q10. Item: 3.21.1 (l)

- Est-ce que les deux (2) coulisses latérales de guidage de tendeur, des tendeurs et des courroies seront par côté?
- Veuillez préciser.

R10. Oui, l'exigence est par côté, donc nous allons installer (2) coulisses latérales de guidage de tendeur, des tendeurs et des courroies des deux côtés.

Q11. Item 3.21.4 (e)

- Le câble de treuil doit être de 150 pieds
- Est-ce que le câble d'acier de 125 'de 3/8 "est acceptable? (Maximum on peut mettre du tambour)

R11. Oui, c'est acceptable.

À l' annexe "B" - Description d'achat – camion de soudage à l'arc électrique de 1.5 tonne, carrosserie utilitaire DED, 4X4, roues arrières doubles, cabine conventionnelle en date du 2017-02-07, l'alinéa 3.21.4 (e) :

SUPPRIMER : Il doit comporter un câble métallique d'au moins 45 m (150 pi);

INSÉRER : Il doit comporter un câble métallique d'au moins 35 m (115 pi);

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION DEMEURENT INCHANGÉES.