



NOTICE

This documentation has been reviewed by the technical authority and does not contain controlled goods.

AVIS

Cette documentation a été révisée par l'autorité technique et ne contient pas de marchandises contrôlées.

ANNEXE C – Technical Data – Meter, Flow Rate Indicating / Données techniques – Compteur, indicateur de débit

The OEM Kobold Instruments Inc. informed me that the Flow Meter # PMG-25-RA2 1D2A is no longer available.

Would DND have a Application Data sheet available so that we could try to size up and source replacement units for the above as we would need to know Pressure, flow range (min- max), fluid being measured, fluid operating Temp. range, operation location (in or outdoors)?

Pressure:
Between 3.5 to 4.5 Bar

Flow:
Between 40-50l/min or 60 to 70 l/min

Liquid temperature is between 2 to 15 degree C (Celsius)

Le fabricant d'équipement d'origine, la Kobold Instruments Inc., m'a informé que le débitmètre n° PMG-25-RA2 1D2A n'est plus disponible.

Est-ce que le MDN aurait une fiche de données sur la demande afin que nous puissions étudier la question et essayer de trouver des unités de remplacement pour l'appareil susmentionné, car nous aurions besoin de connaître la pression, la plage de débit (minimum, maximum), le fluide mesuré, la plage de température de fonctionnement du fluide, l'emplacement où l'appareil sera utilisé (à l'intérieur ou en plein air?).

Pression :
Entre 3,5 et 4,5 bar

Débit :
Entre 40-50l/min et 60-70 l/min

La température du liquide est de 2 à 15 degrés Celsius

