

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
1.1	AIRR-01	Compresseur d'air	Commercially Available	Compresseur d'air portable. Voir AAIR-02, AAIR-03	Dewalt	D55151		- Inclut un pistolet et un cordon rétractable - Branchement 120 volt fourni - 14 A - 2,5 HP - Compresseur à l'huile Twin Hot Dog de 4 gallons	1
1.2	AIRR-02	Flexible de compresseur d'air	Commercially Available	Flexible de compresseur d'air portable. Voir AAIR-01 et AAIR-03	Dewalt	DWFP1450D		Flexible à air de 50 pi convenant à AIRR-01	1
1.3	AIRR-03	Dévidoir de compresseur d'air	Commercially Available	Dévidoir de flexible de compresseur d'air portable. Voir AAIR-02, AAIR-03	Speedaire	SDR2CUA7		- Dévidoir de flexible à air de 50 pi - Monté au mur, convenant à AIRR-01	1
2.0	BAGG-01	Sac bleu	Commercially Available	Sac bleu de sécurité	The RO-EL Group	100 - RLG52106	Couleur : bleu	- Sac de sécurité à glissière réutilisable pour au moins 2000 envois - Fermeture à glissière à indicateur d'effraction - Capacité de 3,2 kg (7 lb) - Construction : nylon enduit de poly(chlorure de vinyle) (PVC) imperméable à l'eau - Dimensions : de 279 à 330 mm (de 11 à 13 po) de largeur x de 381 à 432 mm (de 15 à 17 po) de hauteur - Inclut une étiquette adresse réversible - Couleur : bleu	100
3.0	BBRD-01	Babillard	Commercially Available	Babillard avec cadre	Forbo Linoleum Inc.	Bulletin Board	Cadre en aluminium extrudé, fini anodisé satin. Punaisable. Couleur : 2182 Potato Skin.	- Dimensions : 1000 mm (40 po) de largeur x 915 mm (36 po) de hauteur - Cadre en aluminium extrudé, fini anodisé satin - Endos en panneau dur : de 6 à 7 mm (1/4 po) d'épaisseur - Largeur du cadre : maximum 51 mm (2 po) - Épaisseur du cadre : 8 mm (5/16 po) - Surface punaisable : linoléum, à autoréparation, d'au moins 6 mm (1/4 po) - Couleur : 30 % gris chaud	3
4.0	BBRD-02	Babillard	Commercially Available	Babillard / tableau blanc mobile	Egan	Egan Dimension Mobile	Un côté tissu Egan, un côté Egan Versa Surface (EVS), bâti blanc revêtu par poudrage	- 915 mm de largeur x 1524 mm de hauteur x 600 mm de profondeur - Bâti en aluminium revêtu par poudrage - Tableau blanc à surface magnétique - Surface punaisable - Roulettes blocables	1
5.0	BEDD-01	Lit médical	Commercially Available	Ensemble de lit à réglage manuel avec matelas à ressorts et garde-corps pleine longueur	Seers Medical	SKN : V-SM2670 - Medicare 2 Section Mobile Treatment Table	Couleur : noir	- Table fournie avec des garde-corps latéraux et un porte-serviettes de papier - Garde-corps latéraux rabattables - Roulements à billes de précision et spécialement conçus à tous les points de pivotement - Capacité de levage de 240 kg - Section réglable pour les pieds avec angles positifs et négatifs - Manoeuvre manuelle (26 po de largeur x 78 po de longueur x 30 po de hauteur) - Alimentation 120 V - Couleur : noir	1
6.0	BNCH-01	Banc	Commercially Available	Sièges Blok pour espace de rassemblement - groupe de quatre sièges (sans dossiers) de 30 po x 30 po chacun - Table centrale à dessus de 12 po x 30 po, en chêne blanc scié sur faux quartier. -2 x le groupe. Dimensions hors tout de 112 po x 60 po	Davis Furniture	Modèle : Blok, nombre convenant à la configuration	Palette de chêne blanc scié sur faux quartier, fini du piétement bronze foncé correspondant à l'échantillon de contrôle du projet; textiles Momentum, Bravo II, noir.	Banc de placage de chêne blanc coupé sur quartier avec quatre sièges coussins et une surface table centrale de 305mm de largeur Dimension totale : 40mm épaisseur de la surface du banc x 762 mm de largeur x 2844mm de longueur x 425mm de hauteur au haut du coussin. Jambes métalliques de plaques solides, couleur de bronze foncé, en retrait du bord avec fini à marier au fini de bronze du projet Tapisserie : Momentum textiles, Bravo II, noir Mousse élastique à densité variable Poutres de support tel nécessaire pour le minimum de plaques de jambes Se référer au plan	8
7.0	BNCH-02	Banc	Commercially Available	Sièges Blok pour espace de rassemblement - Modèle : groupe de trois sièges (avec dossiers) de 30 po x 30 po chacun et deux sièges (sans dossiers) - Table centrale à dessus de 30 po x 30 po, en chêne blanc scié sur faux quartier. Dimensions hors tout de 180 po x 30 po	Davis Furniture	Modèle : Blok, nombre convenant à la configuration	Palette de chêne blanc scié sur faux quartier, fini du piétement bronze foncé correspondant à l'échantillon de contrôle du projet; textiles Momentum, Bravo II, noir.	Banc de placage de chêne blanc coupé sur quartier avec trois sièges coussins avec dossier, deux sièges coussins sans dossiers et une surface table centrale de 762mm de largeur Dimension totale : 40mm épaisseur de la surface du banc x 762 mm de largeur x 4572mm de longueur x 425mm de hauteur au haut du coussin. Jambes métalliques de plaques solides, couleur de bronze foncé, en retrait du bord avec fini à marier au fini de bronze du projet Tapisserie : Momentum textiles, Bravo II, noir Mousse élastique à densité variable Poutres de support tel nécessaire pour le minimum de plaques de jambes Se référer au plan	2

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
8.0	BNCH-03	Banc	Commercially Available	Sièges Blok pour espace de rassemblement - groupe de deux sièges (avec dossiers) de 30 po x 30 po chacun et un siège (sans dossier) - Table d'extrémité à dessus de 30 po x 30 po et table intercalaire à dessus de 12 po x 30 po, en chêne blanc scié sur faux quartier. Dimensions hors tout de 112 po x 30 po	Davis Furniture	Modèle : Blok, nombre convenant à la configuration	Palette de chêne blanc scié sur faux quartier, fini du piétement bronze foncé correspondant à l'échantillon de contrôle du projet; textiles Momentum, Bravo II, noir.	Banc de placage de chêne blanc coupé sur quartier avec trois sièges coussins une surface table au bout de 1066mm de largeur Dimension totale : 40mm épaisseur de la surface du banc x 762 mm de largeur x 3352mm de longueur x 425mm de hauteur au haut du coussin. Jambes métalliques de plaques solides, couleur de bronze foncé, en retrait du bord avec fini à marier au fini de bronze du projet Tapisserie : Momentum textiles, Bravo II, noir Mousse élastique à densité variable Poutres de support tel nécessaire pour le minimum de plaques de jamb Se référer au plan	1
9.0	BNCH-04	Banc	Commercially Available	Sièges Blok pour espace de rassemblement - Modèle : groupe de trois sièges (sans dossiers) de 30 po x 30 po chacun et deux sièges (avec dossiers) - Table centrale à dessus de 30 po x 30 po, en chêne blanc scié sur faux quartier. Dimensions hors tout de 180 po x 30 po	Davis Furniture	Modèle : Blok, nombre convenant à la configuration	Palette de chêne blanc scié sur faux quartier, fini du piétement bronze foncé correspondant à l'échantillon de contrôle du projet; textiles Momentum, Bravo II, noir.	Banc de placage de chêne blanc coupé sur quartier avec deux sièges coussins avec dossier, trois sièges coussins sans dossiers une surface table centrale de 762mm de largeur Dimension totale : 40mm épaisseur de la surface du banc x 762 mm de largeur x 4572mm de longueur x 425mm de hauteur au haut du coussin. Jambes métalliques de plaques solides, couleur de bronze foncé, en retrait du bord avec fini à marier au fini de bronze du projet Tapisserie : Momentum textiles, Bravo II, noir Mousse élastique à densité variable Poutres de support tel nécessaire pour le minimum de plaques de jamb Se référer au plan	1
10.0	BNCH-05	Banc	Commercially Available	Sièges Blok pour espace de rassemblement - groupe de cinq sièges (sans dossiers) de 30 po x 30 po chacun - Table centrale à dessus de 30 po x 30 po, en chêne blanc scié sur faux quartier. -2x le groupe. Dimensions hors tout de 180 po x 60 po	Davis Furniture	Modèle : Blok, number to suit configuratio	Palette de chêne blanc scié sur faux quartier, fini du piétement bronze foncé correspondant à l'échantillon de contrôle du projet; textiles Momentum, Bravo II, noir.	Banc de placage de chêne blanc coupé sur quartier avec cinq sièges coussins sans dossiers une surface table centrale de 762mm de largeur Dimension totale : 40mm épaisseur de la surface du banc x 762 mm de largeur x 4572mm de longueur x 425mm de hauteur au haut du coussin. Jambes métalliques de plaques solides, couleur de bronze foncé, en retrait du bord avec fini à marier au fini de bronze du projet Tapisserie : Momentum textiles, Bravo II, noir Mousse élastique à densité variable Poutres de support tel nécessaire pour le minimum de plaques de jamb Se référer au plan	2
11.1	BROM-01	Balai	Commercially Available	Balai avec manche en vinye. Voir BROM-02	Atlas Graham	Tête de balai : Trailblazer n° 772 pour balai vertical Manche de 48 po : en aluminium avec extrémité filetée n° 2408		- Doit être compatible avec BROM-02 - Manche en aluminium avec extrémité en nylon - Manche de 1194 à 1245 mm (de 47 à 49 po) de longueur Tête : - Soies fines de fibres synthétiques - Fibres fusionnées dans la tête - Résistant à l'eau et aux produits chimiques	6
11.2	BROM-02	Pelle à déchets	Commercially Available	Pelle à déchets, à long manche. Voir BROM-01	Rubbermaid Commercial Products	FG253100BLA Dimensions : 287 mm (11,3 po) x 325 mm (12,8 po) x 127 mm (5 po)	Couleur : noir	- Doit être compatible avec BROM-01 - Prise de manche réglable - Doit inclure des roulettes arrière - Dimensions : de 279 à 330 mm (de 11 à 13 po) x de 305 à 356 mm (de 12 à 14 po) x de 102 à 152 mm (de 4 à 6 po) - Longueur du manche : au moins 762 mm (30 po) - Couleur : noir	9
12.1	BROM-03	Balai	Commercially Available	Frang de dépooussiérag (vadrouille)	Rubbermaid Commercial Products	Frang de dépooussiérag (vadrouille) Rubbermaid J253 à bouclettes torsadées	Couleur : noir	Frang de dépooussiérag (vadrouille) à bouclettes torsadées 61cm x 12.7cm	4
12.2	BROM-04	Balai	Commercially Available	Frang de dépooussiérag (vadrouille), à long manche	Rubbermaid Commercial Products	Frang de dépooussiérag (vadrouille) M253 à bâti de broche à enclenchement	Couleur : noir	Convenant à BROM-03	4
13.1	BROM-05	Balai	Commercially Available	Frang de dépooussiérag (vadrouille)	Rubbermaid Commercial Products	Frang de dépooussiérag (vadrouille) Rubbermaid J255 à mélange de bouclettes torsadées	Couleur : noir	Frang de dépooussiérag (vadrouille) à bouclettes torsadées 91.4cm x 12.7cm	4
13.2	BROM-06	Balai	Commercially Available	Frang de dépooussiérag (vadrouille), à long manche	Rubbermaid Commercial Products	Rubbermaid M255 Frang de dépooussiérag (vadrouille) à bâti de broche à enclenchement	Couleur : noir	Convenant à BROM-05	4

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
14.0	CAGE-01	Cages de sécurité	Commercially Available	Cages de sécurité - Meuble de rangement	Metro Storage Systems	Cage : SEC55LC Tablettes : A2448NC	Finis : chrome	<ul style="list-style-type: none"> - 713 mm de largeur x 1285 mm de longueur x 1739 mm de hauteur - Modèle très robuste avec amortisseurs tout autour et roulettes de 5 po (127 mm) de diamètre - Doit inclure : des tablettes intermédiaires - Les cages de sécurité à 2 (deux) tablettes réglables doivent avoir une base très robuste, 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes 	8
15.0	CAGE-02	Cages d'inondation	Commercially Available	Cages d'inondation - Meuble de rangement	Metro Storage Systems	Cage : SEC53LC Tablettes : A2436NC	Finis : chrome	<ul style="list-style-type: none"> - Amortisseurs tout autour - Roulettes de 5 po (127 mm) de diamètre - Très robuste : capacité totale de 900 lb (408 kg) de charge uniformément répartie - Doit inclure : tablettes intermédiaires - 2 (deux) tablettes réglables - Métal chromé très robuste - Grillage métallique - Verrouillable - Dimensions : 713 de largeur x 980 de longueur x 1739 mm de hauteur 	1
16.0	CART-01	Chariot de nettoyage	Commercially Available	Chariot de nettoyage de grande capacité	Rubbermaid Commercial Products	Chariot de nettoyage de grande capacité 9T72 - FG9T7200BLA Sac de rechange en vinyle de grande capacité : 9T80 Dimensions : 1264 mm (49,8 po) de longueur x 552 mm (21,8 po) de profondeur x 975 mm (38,4 po) de hauteur	Chariot : noirs; sacs : jaunes	<ul style="list-style-type: none"> - Chariot de nettoyage de grande capacité - Doit inclure un sac en vinyle très robuste avec fermeture éclair - Trois (3) tablettes - Au moins 5 pieds cubes d'espace de rangement - Adapté à des sacs à ordures de rechange de 889 mm (35 po) x 1270 mm (50 po) - Logement verrouillable - Inclut deux (2) seaux amovibles d'au moins 9,4 litres (10 pintes) - Serres en caoutchouc maintenant les manches d'outils à la verticale, roulettes pivotantes de 4 po et roulettes fixes de 8 po 	6
17.0	CHRS-02	Sofa	Commercially Available	Sofa pour 3 personnes	Teknion	Vignette - NVBS D-V496-C	Textiles Momentum, gamme Bravo II, couleur Bark (écorce), pattes au fini chromé	<ul style="list-style-type: none"> - Sofa pour 3 personnes, entièrement rembourré - 711 mm x 2108 mm X 736 mm de hauteur - Testé jusqu'à 250 lb sans déformation - Construction à bloc de mousse haute densité et ossature en contreplaqué 	2
18.0	CLMP-01	Brides de suspension	Commercially Available	Brides de suspension murales pour tapis	Hamel Manufacturing	825SD	Acier inoxydable	<ul style="list-style-type: none"> - Quatre (4) décalcomanies durables - Bloc durable - Dessus façonné - Ressort en acier inoxydable - Axe soudé - Montable au mur - Dimensions : base d'au moins 3 mm (1/8 po) x 38 mm (1 1/2 po) - Acier inoxydable - Couleur : noir 	1

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
19.0	CPUH-01	Support d'unité centrale (UC)	Commercially Available	Support d'UC à montage suspendu	Richelieu	Ergo 500735190	Couleur : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Brides latérales en plastique avec poignée de commande - Montable latéralement - Largeur réglable : de 89 à 236 mm (de 3,5 à 9,3 po) - Hauteur réglable : de 343 à 572 mm (de 13,5 à 22,5 po) - Profondeur réglable : de 376 à 566 mm (de 14,8 à 22,3 po) - Coulisseau en plastique de 406 à 457 mm (de 16 à 18 po) - Capacité de charge : 85 lb 	7
20.0	CURT-01	Rideau de vinyle	Commercially Available	Ridau très robuste avec rail	TMI Group of Companies	Clean Screen Curtain	Couleur : clair	<ul style="list-style-type: none"> - Matériau clair de catégorie pour basses températures selon l'USDA - Non poreux - Rideaux en PVC flexible de 0,40 po d'épaisseur - Oeillets en acier inoxydable et rail de tige ronde - Quincaillerie de rail coulissant - 4400 mm de largeur x 3900 mm de hauteur approx. 	1
21.1	DOLL-01	Socle sur roues pour collecteur	Commercially Available	Socle sur roues carré très robuste pour collecteurs de recyclage	Rubbermaid Commercial Products	Socle sur roues carré BRUTE 3530 - FG353000BLA Socle sur roues carré Brute	Couleur : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité de charge statique continue de 300 lb - Dimensions des contenants : 438 mm (17,2 po) de largeur x 438 mm (17,2 po) de profondeur x 159 mm (6,2 po) de hauteur, carrés - Doit être compatible avec les collecteurs RECY-02 correspondants - Construction tout en plastique - Résistant à la rouille, à l'écaillage et au bosselage - Roues en caoutchouc très robustes avec capacité de pivotement 	6
21.2	RECY-02	Collecteur de recyclage	Commercially Available	Collecteur de recyclage carré sans couvercle. Voir DOLL-01 très robuste	Rubbermaid Commercial Products	3536-73 BRUTE (FG353673) Square Recycling Container without Lid Dimensions : 597 mm (23,5 po) de largeur x 597 mm (23,5 po) de profondeur x 737 mm (29 po) de hauteur	Couleur : bleu	<ul style="list-style-type: none"> - Doit être compatible avec DOLL-01 - Forme carrée - Contient de la résine recyclée après consommation (RRAC) - Dimensions : de 584 à 635 mm (de 23 à 25 po) de longueur x de 584 à 635 mm (de 23 à 25 po) de largeur x de 711 à 762 mm (de 28 à 30 po) de hauteur - Capacité : au moins 152 litres (40 gal.) - Symbole universel de recyclage imprimé en blanc sur un côté de la corbeille de recyclage - Couleur : bleu avec imprimés blancs 	6
22.1	DOLL-02	Socle sur roues pour collecteur	Commercially Available	Socle sur roues rond très robuste pour collecteurs de déchets	Rubbermaid Commercial Products	Socle sur roues BRUTE 2640 - Socle sur roues Brute FG264000BLA	Couleur : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité de charge statique continue de 350 lb - Rond - Doit être compatible avec WAST-02 - Construction tout en plastique - Résistant à la rouille, à l'écaillage et au bosselage - Roues en caoutchouc très robustes avec capacité de pivotement - Dimensions : de 445 à 470 mm (de 17,5 à 18,5 po) de diam. x 168 mm (6,6 po) de hauteur 	3
22.2	WAST-02	Poubelle ronde	Commercially Available	Poubelle sans couvercle – Ronde. Voir DOLL-02	Rubbermaid Commercial Products	BRUTE 2632 (FG263200 Gray) Contracted: 410-2632 Gray/06 410-2640BL A/02 Capacity: 32 gallons	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité : au moins 121 litres (32 gallons) - Doit convenir à des sacs à ordures de 889 mm (35 po) x 1270 mm (50 po) - Construction tout en plastique, résistant à la rouille, au pelage, à l'écaillage et au bosselage - Bords renforcés - Poignées intégrées - Base à double nervurage - Sans couvercle - Respecte les lignes directrices Hazard Analysis and Critical Control points (HACCP) - Dimensions : de 533 à 584 mm (de 21 à 23 po) de diamètre x de 686 à 737 mm (de 27 à 29 po) de hauteur - Couleur : gris 	3
23.0	ESCL-01	Appareil de nettoyage d'escalier mécanique	Commercially Available	Appareil de nettoyage d'escalier mécanique de modèle plancher	Windsor Industries Inc.	Treadway 1.310-108.0		<ul style="list-style-type: none"> - Freins et têtes de brosse commandés par pédales - Système de réservoir dans réservoir - Modèle de plancher - Tête de brosse courte - Commande à un seul bouton - Poignée repliable - Au moins quatre (4) flexibles - Deux (2) brosses motorisées à rotation inverse - Patin de centrage - Défecteurs externes 	1

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
24.0	FILE-01	Classeur	Commercially Available	Classeur latéral à 4 tiroirs	Artopex	47-41-036-3333-1CW	Couleur : noir; dessus et rives de stratifié : noir; poignées : noir	<ul style="list-style-type: none"> - De 889 à 940 mm (de 35 à 37 po) de largeur x au moins 457 mm (18 po) de profondeur x de 1346 à 1397 mm (de 53 à 55 po) de hauteur - Quatre (4) tiroirs de classeur latéral de 610 mm (12 po) de hauteur avec devant fixe - Poignées rectangulaires intégrées pleine largeur - Construction en acier - Soudures invisibles - Renforts latéraux pleine hauteur - Plancher à double fond empêchant l'ouverture simultanée de deux tiroirs - Serrure - Niveleurs accessibles - Suspension sur roulements à billes - Barres de suspension de côté à côté et serrure chromée - Contrepoids - Doit inclure un dessus en stratifié - Couleur : noir - un échantillon doit être approuvé par le responsable technique après l'attribution du marché 	5
25.0	FILE-02	Classeur	Commercially Available	Classeur latéral à 2 tiroirs	Artopex	Série 47 : 47-25-036-33-3067	Couleur : noir; dessus et rives de stratifié : noir; poignées : noir	<ul style="list-style-type: none"> - De 889 à 940 mm (de 35 à 37 po) de largeur x au moins 457 mm (18 po) de profondeur x 635-685 mm (25-27 po) de hauteur - Deux (2) tiroirs de classeur latéral avec devant fixe - Poignées rectangulaires intégrées pleine largeur - Construction en acier - Soudures invisibles - Renforts latéraux pleine hauteur - Plancher à double fond empêchant l'ouverture simultanée de deux tiroirs - Serrure - Niveleurs accessibles - Suspension sur roulements à billes - Barres de suspension de côté à côté et serrure chromée - Contrepoids - Doit inclure un dessus en stratifié 	1
26.0	FLOR-01	Récreuse à plancher automatique	Commercially Available	Récreuse-sècheuse à plancher automatique accompagnée avec accumulateur	Taski Swingo 1255B	Modèle Floor Scrubber Dryer 1255B de Taski Swingo		<ul style="list-style-type: none"> - Doit avoir des accumulateurs à gel - Autopropulsée - Compteur d'heures de service (horomètre) - Chargeurs non embarqués - 2 brosses/tampons et 2 porte-tampons requis - 67 po de longueur x 22 po de largeur x 33 po de hauteur - Aucune couleur précise requise - Cordon de 3 m (rétractable incorporé pour le chargement) 	3
27.0	FLOR-02	Polisseuse à plancher	Commercially Available	Polisseuse à plancher à accumulateur avec dispositif de dépoussiérage	Tennant	Tennant B5		<ul style="list-style-type: none"> - Polisseuse à plancher à accumulateur et tampon de 20 pouces avec dispositif de dépoussiérage - Doit avoir des accumulateurs à gel - Autopropulsée - Compteur d'heures de service (horomètre) - Chargeurs non embarqués - Aucune couleur précise requise 	2
28.0	FLOR-03	Polisseuse à plancher	Commercially Available	Polisseuse à plancher électrique à cordon et haute vitesse de rotation	Pacific Floor Care	B-1500 (495460 : base en aluminium coulé)		<ul style="list-style-type: none"> - Base en aluminium coulé; 1500 tr/min, 67 po x 22 po x 33 po - Tampons de polissage en fibres naturelles - Manœuvre manuelle - Construction de base en polyéthylène résistant aux chocs - Tampon d'au moins 508 mm (20 po) de diamètre - Productivité horaire : au moins 844 m² (9090 pi²) - Doubles leviers de commutation avec interrupteur de verrouillage de sécurité - Tube de manche plaqué acier - Voyant indicateur d'usure des balais de charbon 	3

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
29.0	FLOR-04	Polisseuse à plancher	Commercially Available	Polisseuse électrique à cordon à deux vitesses et manœuvre manuelle	Dustbane Products Inc.	Integra 19915 (19 po TX)		<ul style="list-style-type: none"> - Manœuvre manuelle - Manche réglable - Moulé par rotation - Base en polyéthylène : 480 mm (19 po) - Gâchette de manœuvre à deux doigts - Vitesse : de 175 à 320 tr/min - Puissance du moteur : à aimant permanent, au moins 1,5 hp (3200 tr/min) - Tension : 115 V c.a. - Intensité : basse : 10 A; haute : 13 A - Boîte de vitesses 	1
30.0	FLOR-05	Balayeuse à plancher	Commercially Available	Balayeuse-aspirateur à plancher à accumulateur	Advance	Balayeuse à plancher Advance SW900		<ul style="list-style-type: none"> - Doit avoir des accumulateurs à gel - Autopropulsée, 55 po de longueur x 37 po de largeur x 43 po de hauteur (1390 mm x 950 mm x 1100 mm) - Largeur utile de 24 po - Aucune couleur précise requise 	3
31.0	FRIG-01	Réfrigérateur	Commercially Available	Réfrigérateur	Whirlpool	WRT541SZDW	Couleur : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Conforme aux exigences de l'ADA - Régulation automatique des températures - Porte réversible - Commande de température réglable - Plage de capacité : de 20,28 à 21,3 pi³ - Certifié Energy Star - Plage de largeur : de 760 mm (30 po) à 831 mm (32,75 po) - Plage de hauteur : de 1651 mm (65 po) à 1682 mm (66 po) 	2
32.0	FRIG-02	Réfrigérateur	Commercially Available	Réfrigérateur à boissons vertical de 29 po, 1 porte, 5 tablettes chromées, réglables, de catégorie commerciale	KingsBottle	KBU650	Couleur : acier inoxydable	<ul style="list-style-type: none"> - 29,2 po de largeur x 28,6 po de profondeur x 86,5 po de hauteur (740 mm de largeur x 725 mm de profondeur x 2195 mm de hauteur) - Réfrigérateur à boissons - 1 porte - Deux épaisseurs de verre trempé - Garantie de 2 ans (incluse) - 5 tablettes d'acier chromées et réglables - Commande thermostatique numérique 	1
33.0	FRIG-03	Réfrigérateur	Commercially Available	Présentoir à boissons réfrigéré	KingsBottle	KBU-56-BP	Couleur : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Fini noir - Refroidisseur de boissons sous comptoir de catégorie commerciale - 2 portes à fermeture automatique, vitrage chauffé à faible émissivité avec cadre en acier inoxydable - Tablettes chromées - Évents dissipateurs de chaleur à l'avant - Niveau de bruit ne dépassant pas 68 dB - Éclairage à DEL - Régulateur de température - Gestion des économies d'énergie - Acier inoxydable extérieur et intérieur de catégorie commerciale - 35,4 po de largeur x 20,9 po de profondeur x 33 po de hauteur (900 mm x 736 mm X 838 mm de hauteur) 	1
34.0	GARM-01	Portemanteau	Commercially Available	Portemanteau mobile	Quality Fabricators Z Racks	The Heritage 360729 Z-Rack	Couleur : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Portemanteau mobile polyvalent conçu pour recevoir la marchandise à la verticale et emballée à plat - Roulettes blocables, tablettes supérieure et inférieure, 63 po de longueur x 23 po de largeur x 78 po de hauteur; construction en acier - Deux (2) tablettes et montants; capacité de 500 lb - Roulettes de 127 mm (5 po) ne laissant aucune marque - Amortisseurs pivotants pour la protection des murs - Poignées de conduite - Emboîtable - Fini noir appliqué par pulvérisation - Voir LAUN-01 pour les cintres 	12
35.0	HOLD-01	Porte-balais	Commercially Available	Support mural pour trois (3) vadrouilles ou balais	Bradley Corp.	9953 Support pour trois (3) vadrouilles/balais Dimensions : 610 mm (24 po) de largeur x 70 mm (2,75 po) de profondeur x 102 mm (4 po) de hauteur	Couleur/fini : acier inoxydable fini satiné	<ul style="list-style-type: none"> - Support pour trois (3) vadrouilles/balais - Plaque arrière murale : - Dimensions : de 584 à 635 mm (de 23 à 25 po) de largeur x de 51 à 102 mm (de 2 à 4 po) de profondeur x de 76 à 127 mm (de 3 à 5 po) de hauteur - Acier inoxydable au moins de calibre 22 - Surfaces apparentes en acier inoxydable - Comes en caoutchouc actionnés par ressorts sur dispositifs de retenue en acier plaqué - Supporte une vadrouille ou balai ayant une diamètre de manche entre 16 mm (5/8 po) et 25,4 mm (1 po) 	7

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODELE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
36.0	HOOK-01	Crochet à manteaux	Commercially Available	Crochet mural à manteaux	Mockett	CH53 Satin	Couleur/fini : fini nickelé	<ul style="list-style-type: none"> - Crochet à manteaux carré et à niveaux multiples - 3,75 po de hauteur x 2,75 po de largeur x 2 po de saillie - Acier inoxydable avec fini nickelé satin - Fixations dissimulées - Aucune coin pointu 	6
37.0	HOSE-01	Flexible	Commercially Available	Flexible d'entretien ménager	Acklands Grainger	WWG3LFX9 Numéro du fabricant : 3LFX9; Numéro UNSPSC : 40142008 Flexible d'entretien ménager en caoutchouc - 1200 mm (4 pi) pour alimentation / remplissage - Inclut un adaptateur en laiton pour robinet	Couleur : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Flexible d'entretien ménager en caoutchouc - 1200 mm (48 po) de longueur - Doit inclure un adaptateur en laiton pour raccordement aux évier d'entretien ou autres - Couleur : noir 	7
38.0	KEYB-01	Porte-clavier	Commercially Available	Système porte-clavier	ISE Group Inc.	Plateforme Leader 4 - SKATE avec bras de clavier A-LSTL de série Leader Standard assisté par ressort et sans levier	Bras au fini noir satiné appliqué par poudrage	<ul style="list-style-type: none"> - Aucun produit de remplacement - Plateforme Leader 4 - SKATE avec bras porte-clavier A-LSTL - Série Leader Standard avec bras assisté par ressort et sans levier - Bras à profil bas avec fort dégagement pour les genoux - Dispositif de levage et blocage pour un réglage de hauteur sans effort - Clavier et souris sur une même surface - Angle d'inclinaison entre +10 degrés et -20 degrés - Rail : 597 mm (23,5 po) Coin : de 457 à 559 mm (de 18 à 22 po) Dimensions : 686 mm (27 po) de longueur x 305 mm (12 po) de profondeur 	12
39.0	LADD-01	Escabeau	Commercially Available	Escabeau d'aluminium extra-robuste	Featherlite Industrial Ladders	Série 3400 : 3408 Type 1A Capacité de 136 kg (300 lb) 2438 mm (8 pi) de hauteur		<ul style="list-style-type: none"> - Escabeau d'aluminium extra-robuste - Dimensions : au moins 2440 mm (8 pi) - Hauteur en position ouverte : de 2286 à 2337 mm (de 90 à 92 po) - Échelons d'aluminium très robustes - Échelons d'aluminium striés et antidérapants d'au moins 76 mm (3 po) - Dessus porte-outils en copolymère - Tablette porte-outils rabattable - Bras d'écartement en acier zingué - Respecte les exigences de la CSA (Association canadienne de normalisation) pour la catégorie 1A, et de l'ANSI, type 1A - Capacité de charge : au moins 136 kg (300 lb) - Aucune couleur précise requise 	3
40.0	LADD-02	Escabeau	Commercially Available	Escabeau d'aluminium extra-robuste	Featherlite Industrial Ladders	Série 3400 : 3406 Type 1A Capacité de 136 kg (300 lb) 1829 mm (6 pi) de hauteur		<ul style="list-style-type: none"> - Escabeau d'aluminium extra-robuste - Dimensions : au moins 1830 mm (6 pi) de hauteur x 533 mm (21 po) de largeur - Hauteur en position ouverte : de 1702 à 1753 mm (de 67 à 69 po) - Échelons d'aluminium striés et antidérapants d'au moins 76 mm (3 po) - Dessus porte-outils en copolymère - Tablette porte-outils rabattable - Bras d'écartement en acier zingué - Respecte les exigences de la CSA (Association canadienne de normalisation) pour la catégorie 1A, et de l'ANSI, type 1A - Capacité de charge : au moins 136 kg (300 lb) 	4
41.0	LADD-03	Crochet à escabeau	Commercially Available	Crochet à escabeau	Racor	Tornado - 00525 Ladder Hooks	Sans objet	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité de 30 lb - Crochets de 7 po de longueur, revêtus de caoutchouc 	7
42.0	LADD-04	Escalier mobile	Commercially Available	Escalier de sécurité de 4 marches à roues	Uline	H-1934	Couleur : bleu	<ul style="list-style-type: none"> - Deux roues de 5 po et deux roues arrière rigides de 6 po - Marches métalliques perforées de 24 po de largeur - Capacité de 400 lb - 4 marches - 78 po (1980 mm) de hauteur, 34 po (864 mm) de largeur, 37 po (940 mm) de profondeur 	2
43.0	LAMP-01	Luminaire de tâche	Commercially Available	Lampe de bureau portative	Humanscale	Element Vision: EV-N-B-B LED Light	Couleur : noir.	<ul style="list-style-type: none"> - Capteur de mouvement à infrarouge passif pour allumer et éteindre la lampe - Base ronde sur pupitre, fini noir - Positionnement d'un seul mouvement - Gradation à sept réglages - Options de montage multiples - Portée maximale de 28 po (710 mm) et hauteur de travail de 18 po (460 mm) - Flux lumineux : 225 lumens - Efficacité : 32 lumens par watt - Température de couleur : 3000k - Garantie 3 an - 4 par boîte 	12

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
44.0	LAUN-01	Cintre	Commercially Available	Cintre métallique pour vêtements. Voir GARM-01	Richelieu	Metal Hanger - 301606140	Finis : chrome	<ul style="list-style-type: none"> - Si 10 par boîte, 39 boîtes requises (Doit avoir au moins 390 cintres) - Cintre métallique - Fini chromé - 6,35 mm de largeur x 175 mm de hauteur x 450 mm de longueur 	39
45.0	MATS-01	Tapis-décrottoir	Commercially Available	Tapis à haute résistance	Tandus Centiva	Abrasive Action II #02578	<ul style="list-style-type: none"> - Rouleau de 6 pi - Endos coussiné Powerbon - Couleur : Charcoal #19100 	<ul style="list-style-type: none"> - Non-tissé de fibres synthétiques - 24 onces par verge carrée - 8,0 points par pouce - Hauteur moyenne du velours : 0,187 - Motif texturé - Couleur : charbon; voir les dessins pour la zone et l'étendue 	505
46.0	MOPB-01	Seau et tordeur	Commercially Available	Seau et tordeur à poussée vers le bas	Vileda Professional	Downpress Wringer: 134710 Bucket:134725	Tordeur : bleu. Seau : bleu avec roulettes de 3 po	<ul style="list-style-type: none"> - Seau et tordeur doivent être compatibles - Capacité de 24,6 à 37,8 litres (de 26 à 40 pintes) - Graduations moulées pour faciliter les mesures précises - Base évasée - Ouvertures pour la vadrouille humide lorsque le tordeur est en place - Polymère haute densité moulé par injection - Engrenages et plaques de pression en nylon renforcé de fibres - Tord toutes les vadrouilles humides de 340 g jusqu'à 900 g (de 12 à 32 oz.) - De type à poussée vers le bas - Roulettes de 3 po 	4
47.1	MOPH-01	Tête de vadrouille (frange)	Commercially Available	Grosse frange tubulaire en microfibres. Voir MOPH 02	Rubbermaid Commercial Products	T813-06	Couleur : gris, bande de tête de 1 po, 6 par paquet	<ul style="list-style-type: none"> - Doit être compatible avec MOPH-02 - Bande de tête de 1 po et bande de maintien - Bande de tête tissée de 19 à 32 mm (de 0,75 à 1,25 po) revêtue de PVC - Conception tubulaire en bandes - Lavable à la machine - Doit résister aux cycles de lavage à 200 oF avec détergents et javelisant - Frange tubulaire à fils de microfibres - Ne requiert ni adaptateur ni nouveau manche ni nouveau bâti de vadrouillage à plat - 6 par paquet, soit 24 au total - Aucune couleur particulière requise 	4
47.2	MOPH-02	Manche de frange (vadrouille)	Commercially Available	Manche de vadrouille en plastique et fibre de verre. Voir MOPH 01	Impact Products	#84 Mop Handle Dimensions : 1372 mm (54 po) de longueur	Manche en fibre de verre. Couleur : orange. 12 par caisse	<ul style="list-style-type: none"> - Doit être compatible avec MOPH-01 - Tête de 178 à 203 mm (de 7 à 8 po) - Tête moulée par injection - Résistant à la rouille et à la corrosion - Fût en fibre de verre - Ne s'égratigne pas - Dimensions : de 1346 à 1397 mm de longueur - Poids : au plus 0,9 kg (2 lb) - 12 par caisse - Matériau : fibre de verre - Couleur : Aucune couleur particulière requise 	4
48.0	OHSE-03	Fauteuil de transport (fauteuil roulant)	Commercially Available	Fauteuil de transport léger pliant	Airgo	Comfort Plus : 700-846	Couleur : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité d'au moins 300 lb - Siège de 19 po de largeur - Appuie-bras amovibles et pivotant vers l'arrière - Dossier repliable - Repose-pieds pivotants et rabattables - Repose-pieds avec protège-talons - Ceinture de sécurité - Roues arrière blocables - Fini résistant aux éclats - Poids maximal du fauteuil : 10 kg (22 lb) - Aucune couleur particulière requise 	9
49.1	OHSE-11	Sac médical	Commercially Available	Sac médical avec base en vinyle	Acklands Grainger	FTMY2037174B	Base en vinyle, intérieur rembourré. Couleur : rouge	<ul style="list-style-type: none"> - Le fournisseur doit ranger OHSE-06, OSHE-08 et OHSE-09 dans l'OHSE-11 - Couleur : rouge 	1

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
49.2	OHSE-06	Défibrillateur	Commercially Available	Défibrillateur externe automatisé (DEA)	Cardiac Science	Powerheart AED G3 (9300A-1001)	Entièrement automatique avec trousse Ready. 80 mm x 310 mm x 270 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Ensemble de DEA : - Fonctionnement : entièrement automatique - Plage d'énergie admissible (J) : Énergie variable croissante (VE) de 95 à 351 J - Réglages par défaut du fabricant : 200 VE, 300 VE, 300 VE - Messages vocaux : Messages vocaux pour orienter l'utilisateur quant au processus de réanimation cardiopulmonaire - Écran texte : Affiche des messages textes pour orienter l'utilisateur quant au processus de sauvetage et présente également des renseignements de sauvetage pour les intervenants des services médicaux d'urgence - Indicateurs visibles : indicateurs d'état, indicateur de l'état de la pile, indicateur de service, indicateur des électrodes, affichage texte - Alertes audio : messages vocaux, alertes du système - Choc synchronisé : fonction intégrée de synchronisation automatique - Détection des pulsations d'un stimulateur cardiaque - Programmable - Capacité pédiatrique - Pile au lithium - Les électrodes doivent avoir une surface cumulative minimale de 228 cm² (35,3 po²) - Les électrodes doivent être dotées de fils prolongés : minimum de 1,3 m (4,3 pi) - Les électrodes doivent être connectées d'avance aux unités de DEA - Dimensions : de 229 à 279 mm (de 9 à 11 po) de largeur x de 279 à 330 mm (de 11 à 13 po) de profondeur x de 64 à 127 mm (de 2,5 à 5 po) de hauteur - Ensemble prêt à utiliser : - S'attache au sac de transport du DEA : comprend des gants en nitrile, rasoir, ciseaux, serviette, gaze de 4 po, masque à filtre unidirectionnel et mousqueton d'attache - Dimensions : de 178 à 229 mm (de 7 à 9 po) x de 76 à 102 mm (de 3 à 4 po) x de 25 à 51 mm (de 1 à 2 po) - Poids : de 0,14 à 0,23 kg (de 0,3 à 0,5 lb) - Aucune couleur particulière requise. 	2
49.3	OHSE-08	Trousse de premiers soins	Commercially Available	Trousse rembourrée de niveau C conforme au Code canadien du travail	Ambulance St-Jean	NO-CLC-PA-3	Couleur : rouge	<ul style="list-style-type: none"> - Trousse rembourrée de niveau C conforme au Code canadien du travail - Emballage unitaire Couleur : rouge 	2
49.4	OHSE-09	Couverture de premiers soins	Commercially Available	Couverture de premiers soins	Safety Media Inc.	AA92	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Tissu : 50 % laine, 50 % mélange de fibres multiples - Lavable à la machine - Dimensions : de 1500 à 1549 mm (de 59 à 61 po) de largeur x de 2108 à 2159 mm (de 83 à 85 po) de longueur - Aucune couleur particulière requise 	2
50.0	OHSE-07	Planche dorsale de premiers soins	Commercially Available	Planche dorsale avec trois (3) dispositifs de retenue	Ferno	Backboard: IE8050 - Millennia Boards - Restraints: RS7734 Backboard	Planche dorsale : bleue.	<ul style="list-style-type: none"> - Planche dorsale : - Dimensions : de 432 à 483 mm (de 17 à 19 po) de largeur x de 1803 à 1854 mm (de 71 à 73 po) de profondeur x de 38 à 64 mm (1,5 à 2,5 po) de hauteur - Forme moulée - Capacité de charge : 159 kg (350 lb) - Matériaux de fabrication : plastique avec remplissage en mousse - Contient cinq (5) paires de boucles à attache rapide en polycarbonate qui laissent passer les rayons X, décalées - Poids : de 5 à 6 kg (de 11 à 13,2 lb) - Sangles de fixation : - Quantité : trois (3) - Sangles de nylon/polyester, largeur minimale de 51 mm (2 po) - Boucle à dégagement rapide, de type automobile, en métal avec revêtement résistant à la corrosion - Sangles de fixation de 18 po : en plastique noir avec deux attaches rapides de 7 pi - Nylon/polyester 	1
51.0	OHSE-10	Tapis anti-fatigue	Commercially Available	Tapis anti-fatigue	Crown Mats and Matting	#540 Supreme with Zedlan Foam Backing.	Couleur : gris acier	<ul style="list-style-type: none"> - 915 mm x 1524 mm - Endos de mousse Zedlan - Surface antidérapante et pour la circulation des chariots - Chaise d'évacuation avec rangement mural et fond 	3
52.0	OHSE-12	Chaise d'évacuation	Commercially Available	EZ Glide avec PowerTraxx	Ferno	PT5910	37,5 po (953 mm) de hauteur, 20 po (516 mm) de largeur, 10 po (254 mm) de profondeur en position pliée	<ul style="list-style-type: none"> - Construction à bâti métallique - Barre de levage à 5 positions - Accumulateur rechargeable - Commandes de moteur sans fil - Frein électronique - Roulettes avant pivotantes de quatre pouces - Grosses roues arrière de six pouces - 37,5 po (953 mm) de hauteur, 20 po (516 mm) de largeur, 10 po (254 mm) de profondeur en position pliée - Épaisseur standard de 5/8 po - Vinyle avec motif à losanges et surface antidérapante résistante à la circulation de chariots - Dessus en PVC, endos en mousse de haute qualité - 20 pi x 3 pi 	1
53.0	OHSE-13	Tapis anti-fatigue	Commercially Available		Crown	540 Supreme with Zedlan Foam Backing.	Couleur : gris acier	<ul style="list-style-type: none"> - Épaisseur standard de 5/8 po - Vinyle avec motif à losanges et surface antidérapante résistante à la circulation de chariots - Dessus en PVC, endos en mousse de haute qualité - 20 pi x 3 pi 	4

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
54.0	OHSE-14	Miroir de sécurité	Commercially Available	Miroir convexe de sécurité pour l'intérieur	Uline	H-1548 Convex		<ul style="list-style-type: none"> - Vue grand angle de 160°, dans deux directions - Support pivotant réglable à l'intérieur et montage en applique - 26 po de diamètre - Doit inclure un nécessaire de quincaillerie de montage 	7
55.0	PALL-02	Cage empilable	Commercially Available	Cage de distribution empilable - Entièrement pliable avec paroi arrière rabattable	Retailquip	Standard Stillage SmartCube		<ul style="list-style-type: none"> - Cage de distribution empilable - Entièrement pliable avec paroi arrière rabattable et barrière avant pivotant vers l'extérieur - Fini galvanisé durable - Poids total de 93 kg et hauteur de 400 mm en position repliée - Dimensions : 1017 mm x 1224 mm x 1210 mm 	16
56.0	PALL-03	Cage de transport	Commercially Available	Cage-palette métallique pour le transport	Novodinamica	303x Series	Acier revêtu par poudrage. Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Cage-palette en acier revêtu pas poudrage avec rampe de chargement rabattable - 1280 mm de longueur x 900mm 	10
57.0	PLAT-01	Plateforme aérienne	Commercially Available	Plateforme aérienne	Genie	AWP-20S		<ul style="list-style-type: none"> - Appareil à c.a. (standard) - Hauteur maximale de plateforme de 20 pi - Capacité de levage de 350 lb (159kg) - L'accumulateur de la plateforme aérienne doit être à gel - Base standard 	2
58.0	POST-01	Trieuse à courrier	Commercially Available	Trieuse à courrier	Mayline Group	Satellite Sorter : SA3680G1LAM Kwik-File; deux (2) colonnes de 11 po de largeur Dimensions : 914 mm (36 po) de longueur x 635 mm (25 po) de profondeur x 2032 mm (80 po) de hauteur	Surface de travail en stratifié haute pression. Métal : noir. Couleur du SHP : noir avec rives noires	<ul style="list-style-type: none"> - Compartiments de 279 mm (11 po) et 305 mm (12 po) de largeur pour le tri du courrier - Surface de travail en stratifié haute pression de 25 mm (1 po) d'épaisseur et de 660 à 711 mm (de 26 à 28 po) de profondeur avec ajustement dans l'armoire par incréments de 12,7 mm (1/2 po) de hauteur - Armoire de construction en acier entièrement soudé - Panneau arrière d'armoire en acier comportant (1) une ouverture découpée de 70 à 83 mm (de 2,75 à 3,25 po) de diamètre pour le passage de câbles - Tablettes réglables par incréments de 12,7 mm (1/2 po) de hauteur - Dimensions : de 889 à 940 mm (de 35 à 37 po) de largeur x de 508 à 559 mm (de 20 à 22 po) de profondeur x de 2007 à 2057 mm (de 79 à 81 po) de hauteur - Fini : noir Rives : noir 	1
59.0	POWR-01	Barre d'alimentation avec limiteur de surtension	Commercially Available	Barre d'alimentation à huit (8) prises multicolores avec limiteur de surtension	Kensington Computer Products Group	Smart Socket: K6269INA Premium Adapter	Couleur : gris avec prises multicolores	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : de 63,5 à 76 mm (de 2,5 à 3 po) de profondeur x de 152 à 193,5 mm (de 6 à 7,62 po) de largeur x de 330 à 376 mm (de 13 à 14,8 po) de hauteur - Barre d'alimentation à huit (8) prises multicolores avec limiteur de surtension - Au moins 3090 joules de dissipation - Filtration contre les interférences (EMI/RFI) - Prises à angle droit - Interrupteur marche/arrêt encastré - Cordon de 2400 mm (8 pi-0 po) à 3048 mm (10 pi-0 po) - Anneaux chromocodés avec étiquettes de cordon assorties - Garantie limitée de 50 000 \$ pour le matériel branché - Couleur : gris avec prises multicolores 	13
60.0	RECY-01	Corbeille de recyclage	Commercially Available	Recyclage et déchets	Rubbermaid Commercial Products	2956-73 Desk-side recycling container	Couleur : bleu avec imprimés blancs	<ul style="list-style-type: none"> - Contient de la résine recyclée après consommation (RRC) - Dimensions : de 342 à 394 mm (de 13,5 à 15,5 po) de largeur x de 228 à 279,4 mm (de 9 à 11 po) de profondeur x de 355 à 406 mm (de 14 à 16 po) de hauteur - Capacité minimale : 27 litres (28-1/8 pintes) - Symbole universel de recyclage imprimé en blanc sur un côté de la corbeille de recyclage - Couleur : bleu avec imprimés blancs 	24
61.0	RECY-04	Trémie de recyclage	Commercially Available	Easy Access Starcarts	Rubbermaid Commercial Products	Waste Mega Brute Model : 9W71 Mobile waste Collector 3 Pack 9W71 Mobile Waste Collector 3 Pack	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Roulettes disposées en triangle - 63 po x 31 po x 69 po - Grande capacité : peut contenir jusqu'à 120 gallons ou 400 lb - Aire de rangement pour fournitures de nettoyages - Reçoit des sacs à ordures de 55 gallons - Couverture 	4
62.0	RECY-05	Trémie de recyclage	Commercially Available	Bac semi-rigide	Rubbermaid Commercial Products	3566 Rigid Liner (FG356600)	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité : 25 gal. (93,4 litres) - 16,2 po de longueur x 16,2 po de largeur x 28,5 po de hauteur - Bac rigide - Tout en plastique - Résistant à la rouille, à l'écaillage et au bosselage - Bord roulé 	1
63.0	SAFE-01	Boîte de sécurité	Commercially Available	Coffre-fort à fente de dépôt	Fire King	B2020S	Couleur : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Base en métal peint portant le dessus du coffre-fort à 650 mm - Coffre-fort coté B – anti-vol - Fente de dépôt – dépôt direct dans le compartiment supérieur - Codes utilisateurs multiples – max. de 30 - Dispositif de temporisation - Poids : 235 lb - Dimensions externes : 20½ po de hauteur x 20½ po de largeur x 20 po de profondeur 	1

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
64.0	SANI-01	Poste de désinfection pour les mains	Commercially Available	Support de distributeur de désinfectant pour les mains de type mains-libres	Deb	92752		<ul style="list-style-type: none"> - Base de 13 po x 13 po - Support de distributeur de désinfectant pour les mains de type mains-libres - Hauteur du support : 45 po (1140 mm) - Convenant à SANI-02 	10
65.0	SANI-02	Poste de désinfection pour les mains	Commercially Available	Distributeur de désinfectant pour les mains de type mains-libres	Deb	TF2CHR	Couleur : noir et chrome	<ul style="list-style-type: none"> - Système distributeur à utiliser avec le support de distributeur de désinfectant pour les mains de type mains-libres de Deb - 4 piles de format D permettent 5 ans de service dans des conditions typiques - 1200 mL, 170 mm de largeur x 100 mm de profondeur x 277 mm de hauteur - À montage mural 	12
66.0	SHEL-01	Tablette porte-outils	Commercially Available	Crochets et porte-outils avec tablette	Bradley Corp.	9934 Five (5) Hooks & Four (4) Holders	Métal : acier inoxydable de calibre 14; fini : satiné	<ul style="list-style-type: none"> - Tablette et console : acier inoxydable au moins de calibre 18 - Cinq (5) crochets et quatre (4) porte-outils (balais ou vadrouilles) - Crochets : acier inoxydable au moins de calibre 14 - Porte-outils : cames actionnées par ressort sur dispositifs de retenue en acier plaqué, pour retenir le manche d'un balai ou d'une vadrouille ayant un diamètre de 13 mm (0,5 po) à 32 mm (1,25 po) Dimensions : 1118 mm (44 po) de largeur x 203 mm (8 po) de profondeur x 349 mm (13,75 po) de hauteur 	4
67.0	SHEL-02	Étagères de métal	Commercially Available	Étagères industrielles	Uline	H-3353 avec six (6) tablettes réglables	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Système de rayonnage ouvert : poteaux, tablettes et pièces de contreventement - Dimensions du rayonnage : de 889 à 940 mm (de 35 à 37 po) de largeur x de 432 à 483 mm (de 17 à 19 po) de profondeur x de 1880 à 1930 mm (de 74 à 76 po) de hauteur - Tablettes en acier de calibre 20, poutrelles-caissons soudées avant et arrière - Poteaux : calibre 14 - Contreventements latéraux et arrière : calibre 11 - Composants de rayonnage de type clips : les tablettes peuvent être redispesées sans outils, écrous ni boulons, et sans perturber les rayonnages adjacents - Les bords avant et arrière de la tablette sont façonnées en une boîte fermée et soudée, sans arêtes ni saillies - Inclut des contreventements latéraux et arrière - Doit compter au moins six (6) tablettes - Réglage vertical par incréments de 25 à 44 mm (1 à 1,75 po) entre axes - Capacité des tablettes : 364 kg (800 lb) - Coins chevauchants et soudés - Fini : peinture appliquée par poudrage - Couleur : gris 	3
68.0	SHEL-03	Rayonnage métallique	Commercially Available	Rayonnage industriel	Uline	H-3354 avec six (6) tablettes réglables	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Système de rayonnage ouvert : poteaux, tablettes et pièces de contreventement - Dimensions du rayonnage : de 889 à 940 mm (de 35 à 37 po) de largeur x de 584 à 635 mm (de 23 à 25 po) de profondeur x de 1880 à 1930 mm (de 74 à 76 po) de hauteur - Composants de rayonnage de type clips : les tablettes peuvent être redispesées sans outils, écrous ni boulons, et sans perturber les rayonnages adjacents - Les bords avant et arrière de la tablette sont façonnées en une boîte fermée et soudée, sans arêtes ni saillies - Tablettes en acier de calibre 20, poutrelles-caissons soudées avant et arrière - Doit compter au moins six (6) tablettes - Poteaux : calibre 14 - Contreventements latéraux et arrière : calibre 11 - Réglage vertical par incréments de 25 à 44 mm (de 1 à 1,75 po) entre axes - Capacité des tablettes : 364 kg (800 lb) - Inclut des contreventements latéraux et arrière - Coins chevauchants et soudés - Fini : peinture appliquée par poudrage - Couleur : gris 	15
69.0	SHEL-04	Étagère d'entreposage	Commercially Available	Étagères d'entreposage à grande portée en panneaux de particules	Uline	H-1061 avec cinq (5) tablettes réglables en panneaux de particules	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité des tablettes : 1200 lb - 8 tablettes - Capacité globale : maximum de 13 000 lb - Tablettes en panneaux de particules - Bâti d'acier de calibre 14 à enclenchement rapide, sans boulons - 22 po de largeur x 24 po de profondeur x 84 po de hauteur - Acier de calibre 14 	3
70.0	SHEL-05	Étagère d'entreposage	Commercially Available	Étagères d'entreposage à grande portée en panneaux de particules	Uline	H-1537 avec six (6) tablettes réglables en panneaux de particules	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité des tablettes : 1200 lb - 8 tablettes - Capacité globale : maximum de 13 000 lb - Tablettes en panneaux de particules - Bâti en acier de calibre 14 à assemblage rapide par pression, sans boulons - Peint en gris - 22 po de largeur x 18 po de profondeur x 84 po de hauteur 	2

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIALY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
71.0	SHEL-06	Étagère d'entreposage	Commercially Available	Étagères d'entreposage à grande portée en panneaux de particules	Uline	H-1535 avec cinq (5) tablettes réglables en panneaux de particules	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité des tablettes : 1500 lb - 5 tablettes - Capacité globale : maximum de 13 000 lb - Tablettes en panneaux de particules - Bâti en acier de calibre 14 à assemblage rapide par pression, sans boulons - Peint en gris - 18 po de largeur x 18 po de profondeur x 84 po de hauteur 	2
72.0	SHEL-07	Étagère d'entreposage	Commercially Available	Étagères d'entreposage à grande portée en panneaux de particules	Uline	H-1969 avec sept (7) tablettes réglables en panneaux de particules	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité des tablettes : 1200 lb - 7 tablettes - Capacité globale : maximum de 13 000 lb - Tablettes en panneaux de particules - Bâti en acier de calibre 14 à assemblage rapide par pression, sans boulons - Peint en gris - Dimensions : 72 po de largeur x 18 po de profondeur x 96 po de hauteur - Capacité globale : 13 000 lb 	20
73.0	SHEL-08	Étagère d'entreposage	Commercially Available	Étagères d'entreposage à grande portée en panneaux de particules	Uline	H-1966 avec sept (7) tablettes réglables en panneaux de particules	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité des tablettes : 1500 lb - Maximum de 7 tablettes - Supports de tablette : 3 - Capacité globale : maximum de 13 000 lbs - Tablettes en panneaux de particules - Bâti en acier de calibre 14 à assemblage rapide par pression, sans boulons - Peint en gris - 18 po de largeur x 18 po de profondeur x 96 po de hauteur 	12
74.0	SHEL-10	Étagère d'entreposage	Commercially Available	Étagères d'entreposage à grande portée en panneaux de particules	Uline	H-1527 avec cinq (5) tablettes réglables en panneaux de particules	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité des tablettes : 1200 lb - 5 tablettes - Capacité globale : pas plus de 1200 lb pour chaque tablette - Tablettes en panneaux de particules - Bâti en acier de calibre 14 à assemblage rapide par pression, sans boulons - Peint en gris - Dimensions : 72 po de largeur x 18 po de profondeur x 72 po de hauteur 	1
75.0	SIGN-01	Panneau - Plancher mouillé	Commercially Available	Panneau de plancher bilingue « Caution - Wet Floor/ Attention - Plancher mouillé »	Vileda Professional	134775 Panneau « Attention - Plancher mouillé »	Couleur : jaune	<ul style="list-style-type: none"> - Construction en plastique durable - Messages en anglais et en français « Caution - Wet Floor/ Attention - Plancher mouillé » imprimés des deux côtés - Dimensions : 72 x 23 x 33 cm/28,35 x 9,06 x 12,99 po - Panneau pliable - Graphisme conforme aux normes ANSI - L'image doit être celle d'un homme qui glisse et tombe entourée d'un triangle 	90
76.1	SIGN-02	Traverse d'affiche suspendue - Fermé pour le nettoyage	Commercially Available	Traverse d'affiche suspendue bilingue « Closed for Cleaning/Fermé pour le nettoyage »	Vileda Professional	135029 Sign handle		<ul style="list-style-type: none"> - Tige horizontale réglable pour surpendre une affiche de bâti de porte (SIGN-03) - Fixation de traverse par torsion - Convient aux baies de porte de 89 à 122 cm / de 35 à 48 pouces 	3
76.2	SIGN-03	Affiche - Fermé pour le nettoyage	Commercially Available	Affiche suspendue bilingue « Closed for Cleaning/Fermé pour le nettoyage »	Vileda Professional	135028 Sign flag	Couleur : jaune	<ul style="list-style-type: none"> - Messages en anglais et en français de la même grosseur de caractère - Affiche en vinyle très robuste - Fait partie de SIGN-02. - Texte en noir : Closed for cleaning / Fermé pour le nettoyage - Couleur de l'affiche : jaune - Oeillets d'au moins 5 mm aux 4 coins - Inclut des anneaux de suspension - Doit être compatible avec STAN-02 	2
77.1	STAN-01	Barrière rétractable	Commercially Available	Barrière rétractable avec poteau de base et courroie rétractable. Voir STAN-02	Tensabarrier	Série 890 Slimline de Tensabarrier Base : 890B-MAX Basics	Inclut un couvercle en ABS à l'épreuve des égratignures. Poteau : 335-T Noir satiné appliqué par poudrage, fini standard. Courroie : B9 Noir (PMS426), 13 pi de longueur	<ul style="list-style-type: none"> - Poteau à fini appliqué par poudrage - Dimensions : poteau de 907 mm de hauteur x de 38 à 64 mm (de 1,5 à 2,5 po) de diamètre - Poids maximal de 9,5 kg (21 lb) - Courroie rétractable de 13 pi - Extrémité de ruban ordinaire - Base en fonte de 330 à 381 mm (de 13 à 15 po) de diam. avec couvercle en ABS à l'épreuve des égratignures - Accessoires : - Deux (2) adaptateurs de poteau porte-affiche fini noir satiné appliqué par poudrage 	48

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
77.2	STAN-02	Chariot à barrières rétractables	Commercially Available	Chariot à barrières rétractables. Voir STAN-01	Tensator	3035 Deluxe Storage Cart	Finis : appliqué par poudrage Couleur : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Doit être compatible avec STAN-01 - Transport et entreposage de 18 barrières rétractables (et accessoires) - Dimensions : de 787 à 838 mm (de 31 à 33 po) de largeur x de 1016 à 1067 mm (de 40 à 42 po) x de 1803 à 1854 mm (de 71 à 73 po) de hauteur - Poids maximal de 80 kg (175 lb) - En acier de calibre élevé - Roulettes blocables de 127 à 178 mm (de 5 à 7 po) de diamètre - Ouvertures coussinées pour protéger les poteaux - Plateau de rangement (pour accessoires) - Amortisseurs en caoutchouc 	3
78.0	STOL-01	Tabouret	Commercially Available	Tabouret de travail Aeron	Herman Miller	AE712-A-WB-G1-PJ-C7-BK-3D01	Finis de la base et du bâti : graphite (G1) - Roulettes de plancher rigides (C7) - Finis des accoudoirs : noir (BK) - Siège et dossier : carbone 3D01	<ul style="list-style-type: none"> - Dossier et siège en treillis - Bras entièrement réglables - Mécanisme permettant à l'utilisateur en position assise de régler la hauteur de l'appui-pieds - Piétement en étoile à cinq (5) branches - Réglage pneumatique de la hauteur du siège - Dispositif permettant à l'utilisateur de régler l'inclinaison du siège tout en limitant l'inclinaison - Options de soutien dorsal et support lombaire réglable - Plage de hauteur du siège réglable entre 622 et 737 mm (entre 24-1/2 po et 29 po) - Dimensions : de 660 à 711 mm (de 26 à 28 po) de largeur x de 483 à 533 mm (de 19 à 21 po) de largeur de siège x de 406 à 457 mm (de 16 à 18 po) de profondeur; 1327 mm (52-1/4 po) de hauteur max. 	10
79.0	STOL-02	Tabouret de travail	Commercially Available	Tabouret de travail	ADI Art Design International	Desire Series: DR-D-F-96-SS- LU Type de cylindre : standard	Rembourrage : Momentum Millenium Onyx black 2956; base : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Type de cylindre : standard - Hauteur de tabouret : Mécanisme : multi-fonctionnel, inclinaison centrale, blocable en toute position (F) - Accoudoirs : multi-fonctionnels en uréthane (96) - Siège : support de siège coulissant (SS) - Dossier : support lombaire pneumatique (LU) 	1
80.0	STOR-01	Armoire de rangement	Commercially Available	Armoire de rangement métallique à 2 portes	Artopex	47 Series: 47-68-036-YYYY- 3067	Couleur : noir (3067)	<ul style="list-style-type: none"> - De 889 à 940 mm (de 35 à 37 po) de largeur x de 432 à 483 mm (de 17 à 19 po) de profondeur x de 1956 à 2007 mm (de 77 à 79 po) de hauteur - Construction en acier - Poignée rectangulaire intégrée - Soudures invisibles - Renforts latéraux pleine hauteur - Plancher à double fond - Niveleurs accessibles - Deux (2) portes - Quatre (4) tablettes réglables - Verrouillable - Échantillon de fini doit être approuvé par le responsable technique après l'attribution du marché 	1
81.0	STOR-03	Armoire à papeterie	Commercially Available	Armoire à papeterie	Artopex	47 Series: 47-38-030-YY- 3067	Couleur : noir (3067)	<ul style="list-style-type: none"> - Armoire de 30 po de largeur (762 mm), 18 po de profondeur (457 mm ou 460 mm), 40 po de hauteur (1016 mm), deux portes, deux (2) tablettes réglables - Verrouillable - Poignées : pleine longueur (intégrées à la conception de la porte) - Construction en acier, soudures invisibles, plancher à double fond - Couleur émail au fini standard - Couleur : noir; un échantillon doit être approuvé par le responsable technique après l'attribution du marché 	1
82.0	TAGG-01	Étiquettes de vestiaire	Commercially Available	Étiquettes pour articles confisqués	Ketchum	XKD-653C-076	La couleur, la numérotation et le graphisme du plastique seront fournis	<ul style="list-style-type: none"> - Étiquettes à sac en plastique imprimées - Quantité : 500 unités x 2 copies - La couleur et le graphisme du plastique seront fournis par le Représentant du Ministère - 60 mm x 85 mm x 2mm 	1000

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
83.0	TASK-01	Fauteuil de tâche	Commercially Available	Fauteuil de bureau ordinaire	ADI Art Design International	Desire Task Chair DR-D-F-96-SS-LU	Rembouillage : Momentum Millenium Onyx black 2956; base: noir	<ul style="list-style-type: none"> - Mécanisme multi-fonctionnel - Commande d'inclinaison au centre, blocable - Support lombaire pneumatique réglable - Accoudoirs pivotants et réglables en hauteur/profondeur/largeur et pivot - Accoudoirs avec coussins enuréthane - Support de siège coulissant - Roulettes pour surface souple - Entièrement rembourré - Dimensions : de 572 à 622 mm (de 22,5 à 24,5 po) de largeur x de 610 à 660 mm (de 24 à 26 po) de profondeur x de 1118 à 1168 mm (de 44 à 46 po) de hauteur - Largeur du siège de 457 à 508 mm (de 18 à 20 po); profondeur du siège de 432 à 457 mm (de 17 à 18 po); hauteur du siège de 432 à 457 mm (de 17 à 18 po); hauteur des accoudoirs de 678 à 673 mm (de 25,5 à 26,5 po) 	14
84.0	TASK-02	Fauteuil de tâche - largeur B	Commercially Available	Fauteuil de travail - Zones publiques	Herman Miller	AE112-A-W-B-G1-PJ-NN-C7-BK-3D01	Fin de base et bâti : graphite (G1) - Roulettes pour planchers durs ou tapis (C7) - Fini des accoudoirs : noir (BK) - Siège et dossier : carbone 3D01	<ul style="list-style-type: none"> - Limiteur d'inclinaison et réglage d'angle de siège - Accoudoirs entièrement réglables - Coussins d'accouider non rembourrés - Fauteuil de dimensions moyennes (largeur B - 69mm) - Support à réglage de posture - Roulettes pour planchers durs ou tapis 	5
85.0	TASK-03	Fauteuil de tâche - largeur C	Commercially Available	Fauteuil de travail - Zones publiques	Herman Miller	AE112-A-W-C-G1-PJ-NN-C7-BK-3D01	Fin de base et bâti : graphite (G1) - Roulettes pour planchers durs ou tapis (C7) - Fini des accoudoirs : noir (BK) - Siège et dossier : carbone 3D01	<ul style="list-style-type: none"> - Limiteur d'inclinaison et réglage d'angle de siège - Accoudoirs entièrement réglables - Coussins d'accouider non rembourrés - Fauteuil de grandes dimensions (largeur C) - 72mm - Support à réglage de posture - Roulettes pour planchers durs ou tapis 	3
86.0	TELE-02	Support de téléviseur	Commercially Available	Support de téléviseur	Peerless-AV	SmartMount - SA746PU	Couleur : noir semi-brillant	<ul style="list-style-type: none"> - Support mural à bras articulé pour écran - Pour écrans de 30 à 50 po - Capacité de 80 lb - Hauteur ajustable sur 13 mm après installation - Inclinaison de +5 degré à -5 degré d'un seul geste - Portée d'au plus 564 mm - Logement de câbles intégré pour dissimuler les câbles - Plaque d'adaptation pour convenir aux différents écrans 	1
87.0	TROL-01	Chariot	Commercially Available	Chariot de nettoyage	Vileda Professional	Origo 300FX (147624). Incl. Accessoires : Rectangular long pails, Two (2) (120945) - Charing Bucket (131663) - Duo Press Holder (121841) - Duo Press (120788) - Sweb Duo MicroPlusmop (143815) Qté : 30 - Sweb Duo Mop Frame (137879) - Telescopic Handle (119967)		<ul style="list-style-type: none"> - Chariot : - Au moins trois (3) tablettes - Peut contenir au moins deux seaux de 25 L sur la tablette inférieure ouverte avec tordeur à vadrouille et porte-tordeur - Les autres tablettes doivent contenir au moins deux récipients plus petits - Surface de collecte et d'entreposage pour nettoyage d'ustensiles - Système de tiroirs pour plateaux et boîtes - Un (1) récipient en plastique pour sacs à ordures avec barres de soutien - Deux (2) plateaux complets - Deux (2) seaux de six (6) litres avec huit (8) clips de chromocodage - Quatre (4) roulettes pivotantes de 89 à 127 mm (de 3,5 à 5 po) à hauteur réglable - Un (1) ensemble porte-vadrouille - Un (1) support extensible pour sac à ordures - Tordeur : - 100 % polypropylène (châssis) avec acier inoxydable (levier) - Levier de tordeur ergonomique - Seaux longs ordinaires porte-tordeur - Deux (2) seaux de 25 litres avec clips de chromocodage - Vadrouille en microfibrilles : - 100 % polyester, à velours coupé - Bâti de vadrouille : plastique - Pièces en plastique : polypropylène, fibre de verre, polyamide - Pièces métalliques : acier inoxydable - Manche de vadrouille : - Deux (2) manches télescopiques : en aluminium - Réglables de 100 à 180 cm - Les manches doivent avoir une prise supérieure antidérapante et des clips de chromocodage 	2

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
88.0	TRUC-01	Chariot utilitaire plat	Commercially Available	Chariot à plateforme très robuste	Kleton	MB 296, capacité de 2000 lb	Finis : bleu émail; plateau : bois dur; poignée : chromée	<ul style="list-style-type: none"> - Poignée chromée à 40 po de hauteur - Poignée chromée amovible de 25 à 51 mm (de 1 à 2 po) de diamètre - Poignée peut être placée à l'une ou l'autre des extrémités - Le plateau en bois dur comporte un bâti fait de cornières d'au moins 51 mm x 51 mm (2 po x 2 po) avec un platelage en bois dur - Roulettes de caoutchouc moulées de 178 à 229 mm (de 7 à 9 po) de diam. - Deux (2) roulettes avant fixes et deux (2) roulettes arrière pivotantes boulonnées - Capacité d'au moins 907 kg (2000 lb) - Dimensions : de 1194 à 1245 mm (de 47 à 49 po) de longueur x de 584 à 635 mm (de 23 à 25 po) de profondeur x de 254 à 305 mm (de 10 à 12 po) de hauteur de plateau 	5
89.0	TRUC-02	Élévateur à fourche	Commercially Available	Transpalette	Raymond	8310		<ul style="list-style-type: none"> - 24 volts - Vitesse de déplacement : 3,9 milles à l'heure - Transpalette électrique pour service intensif (très robuste) - Poignée ergonomique - Chariot avec accompagnateur - Fourche de 4 pi (1200 mm) - Capacité de levage de 6000 lb 	8
90.1	TRUC-03	Élévateur à fourche	Commercially Available	Transpalette	Raymond	8310		<ul style="list-style-type: none"> - 24 volts - Vitesse de déplacement : 3,9 milles à l'heure - Transpalette électrique pour service intensif (très robuste) - Poignée ergonomique - Chariot avec accompagnateur - Fourche de 4 pi (1200 mm) - Capacité de levage de 6000 lb 	2
90.2	WAST-04	Conteneur à déchets	Commercially Available	Conteneur à déchets à chargement frontal	Suncast Commercial	RMTTHD150	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - 1050 mm de largeur x 2180 mm de longueur x 1245 mm de hauteur - Conteneur-chariot basculable très robuste de 1,5 verge cube - Surfaces intérieures lisses pour faciliter le nettoyage - Polyéthylène de densité moyenne (MDPE) rotomoulé - Roues de qualité industrielle de 14 po de diamètre avec freins intégrés - Modèle remorquable - Capacité de 2200 lb - Levable par fourche doit être compatible avec TRUC-03 	6
91.0	VACU-01	Aspirateur	Commercially Available	Aspirateur vertical de 15 po	Windsor Commercial Cleaning Equipment	SRXP15 - Modèle n° : 1.012-027.0		<ul style="list-style-type: none"> - Moteur d'aspirateur : biétagé, au moins 1,6 hp (1200 watts), au moins 90 po (228 cm) de hauteur d'eau d'aspiration, débit d'air d'au moins 105 pi³/min (50 L/s) - Bâti : plastique ABS moulé par injection et très résistant aux chocs - Flexible de rallonge intégré - Entraînement des brosses : régulateur de vitesse et embrayage de sécurité électroniques sous boîtier avec courroie dentelée antidérapante - Vitesse des brosses : au moins 5400 contacts de brosse à la minute, au moins 2700 tr/min - Moteur des brosses : règle automatiquement la hauteur des brosses selon le type de revêtement de sol - Capteur électronique - Sac à poussière : à trois couches, au moins 5,3 L (323 po³), sous boîtier, chargement par le haut - Filtration : capte au moins 99,6 % des particules de 0,3 microns et plus, surface de filtration d'au moins 490 cm² (76 po²); filtre HEPA captant au moins 99,97 % des particules de 0,3 microns et plus - Roulettes : de 51 à 75 mm (de 2 à 3 po) de diamètre, coutchoutées - Cordon d'alimentation : de 12,2 à 15,2 m (de 40 à 50 pi) de longueur, à double isolement - Alimentation électrique : 120 V, 60 cycles, 230 V, 50 Hz - Approbation : listé par les Underwriters Laboratories (UL) selon les normes de sécurité américaines et canadiennes - Largeur d'aspiration : de 356 à 406 mm (de 14 à 16 po) - Hauteur : de 1143 à 1194 mm (de 45 à 47 po) - Poids de la poignée : au plus 0,7 kg (1,5 lb) [Poids avec cordon d'alimentation : au plus 8,2 kg (18 lb)] - Accessoires embarqués : suceur plat, suceur pour meubles rembourrés, brosse d'époussetage et clip - Approbations de l'industrie : Indoor Air Quality Testing Program du CRI - Niveau de bruit en service : au plus 69 dBA - Aucune couleur particulière requise 	3

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
92.0	VACU-02	Aspirateur	Commercially Available	Aspirateur vertical de 12 po	Windsor Commercial Cleaning Equipment	SRXP12 - Modèle n° 1.012-024.0		<ul style="list-style-type: none"> - Moteur d'aspirateur : biétagé, au moins 1,6 hp (1200 watts), au moins 90 po (228 cm) de hauteur d'eau d'aspiration, débit d'air d'au moins 105 pi³/min (50 L/s) - Bâti : plastique ABS moul par injection et très résistant aux chocs - Entraînement des brosses : régulateur de vitesse et embrayage de sécurité électroniques sous boîtier avec courroie dentelée antidérapante - Vitesse des brosses : au moins 5400 contacts de brosse à la minute, au moins 2700 tr/min - Moteur des brosses : règle automatiquement la hauteur des brosses selon de type de revêtement de sol - Capteur électronique - Sac à poussière : à trois couches, au moins 5,3 L (323 po³), sous boîtier, chargement par le haut - Filtration : capte au moins 99,6 % des particules de 0,3 microns et plus, surface de filtration d'au moins 490 cm² (76 po²); filtre HEPA captant au moins 99,97 % des particules de 0,3 microns et plus - Roulettes : de 51 à 75 mm (de 2 à 3 po) diamètre, coutchoutées - Cordon d'alimentation : de 12,2 à 15,2 m (de 40 à 50 pi) de longueur, à double isolement - Alimentation électrique : 120 V, 60 cycles, 230 V, 50 Hz - Approbation : listé par les Underwriters Laboratories (UL) selon les normes de sécurité américaines et canadiennes - Largeur d'aspiration : de 279 à 330 mm (de 11 à 13 po) - Hauteur : de 1143 à 1194 mm (de 45 à 47 po) - Poids de la poignée : au plus 0,7 kg (1,5 lb) [Poids avec cordon d'alimentation : au plus 8,2 kg (18 lb)] - Accessoires embarqués : suceur plat, suceur pour meubles rembourrés, brosse d'époussetage et clip - Approbations de l'industrie : Indoor Air Quality Testing Program du CRI - Niveau de bruit en service : au plus 69 dBA - Aucune couleur particulière requise 	3
93.0	VACU-03	Aspirateur	Commercially Available	Aspirateur de liquides à grande capacité	Nace Care Solutions	WV 1800P WV 1800 Series High Capacity Wet Vacuum		<ul style="list-style-type: none"> - Aspirateur de liquides - Réservoir et tête en mousse structurée - Moteur : 1200 W, au moins 1,6 hp - Hauteur d'aspiration d'eau par le flexible d'au moins 2540 mm (100 po) - Débit d'air : 95 pi³/min - Réservoir d'au moins 76 litres (20 gallons) - Pompe l'eau à un débit d'au moins 227 litres (60 gallons) à la minute - Flexible de vidange inclus - Pompe de puisard permettant un pompage continu des liquides - Longueur de cordon d'alimentation : 12,8 mètres (42 pi) - Longueur de flexible : de 3 à 3,6 mètres (de 10 à 12 pi) - Poids : au plus 38,5 kg (81 lb) - Puissance de la pompe : 500 watts - Débit de sortie : au moins 60 gal/min - Niveau de bruit : au plus 64 dB(A) - Vitesses : une (1) seule - Moteur d'aspiration : biétagé - Type : centrifuge - Interrupteur haut niveau à flotteur à boule - Réservoir et tête en mousse structurée doivent être l'épreuve de la rouille - Pompe de puisard actionnée par flotteur - Pompe immergée faite de plastiques à haute résistance aux chocs - Le moteur doit avoir un arbre en acier inoxydable, un triple système d'étanchéité et une dispositif de protection thermique pour éviter la surchauffe - Aucune couleur particulière requise 	2
94.0	VACU-04	Aspirateur	Commercially Available	Aspirateur dorsal sans cordon	NSS Enterprises Inc.	Outlaw PB		<ul style="list-style-type: none"> - Sangles d'épaules, de poitrine et de taille réglables - 22 lb - Accumulateur 12 V - Capacité de 1,6 gal. - Aucune couleur particulière requise 	2

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
95.0	WASH-01	Nettoyeur à haute pression	Commercially Available	Nettoyeur à haute pression	Dynablast	MPU4500EXUVP		<ul style="list-style-type: none"> - Flexible de 8,5 à 9,5 m (de 28 à 31 pi) de longueur pour hautes pressions - Pistolet avec manche et buse - Support mural - Interrupteur à distance sous boîtier - Moteur : hermétique, refroidi par ventilateur (TEFC) de 3 hp - Tension : 230 V - Vitesse du moteur : au moins 1750 tr/min - Cordon d'alimentation : 7 mètres (23 pi) - Pompe : à plongeur triplex d'Interpump - Pression : au moins 1500 lb/po² - Débit : au moins 11 L/min (3 gal/min) - Dimensions : de 656 à 737 mm (de 27 à 29 po) x de 508 à 559 mm (20 à 22 po) x de 330 à 381 mm (de 13 à 15 po) - Injection de produit chimique : injecteur basse pression réglable intégré - Déchargeur : déchargeur réglable intégré - Aucune couleur particulière requise. 	1
96.0	WASH-02	Laveuse de récipients	Commercially Available	Laveuse de récipients à jet	Chicago Can Company	Aervoid 5-B Aervoid Jet Can Washer Installation for cold and hot water two (2) hand shutoff valves, two (2) shock	Cuvette : acier inoxydable Pattes de cuvette : fonte	<ul style="list-style-type: none"> - Non électrique - Actionnée par pédale - Peut nettoyer des seaux d'au plus 19 litres (5 gallons) - Buse à jet pulvérisé - Se fixe au plancher - Verrouillage de sécurité automatique - Grillage d'évacuation amovible - Installation pour eau chaude et eau froide - Deux (2) robinets d'arrêt manuels, deux (2) anti-béliers - Hauteur : de 711 à 762 mm (de 28 à 30 po) - Diamètre : de 660 à 711 mm (de 26 à 28 po) - Cuvette : acier inoxydable - Pattes : fonte 	1
97.0	WASH-03	Nettoyeur à vapeur et aspirateur	Commercially Available	Nettoyeur à vapeur et aspirateur pour déchets solides et liquides	Reliable	Tandem Pro 2000CV	Finis : acier inoxydable	<ul style="list-style-type: none"> - Appareil multi-fonctionnel : nettoyeur à vapeur, extracteur à vapeur et aspirateur pour déchets solides et liquides - Trousse d'accessoires - Réservoir de détergent de 2 L - Pression de service de 87 lb/po² - Délai de réchauffage de 5 minutes - Pression réglable - Capacité de 5 L d'eaux usées - Voyant et sonnerie d'avertissement lorsque le niveau d'eau est bas 	1
98.0	WAST-01	Corbeille à déchets	Commercially Available	Corbeille à déchets moyenne	Rubbermaid Commercial Products	2956 Wasterbasket (FG295600 BLA)	Couleur : noir	<ul style="list-style-type: none"> - Construction tout en plastique, résistant à la rouille, à l'écaillage et au bosselage - Bord roulé - Dimensions : 260 mm (10,2 po) de largeur x 365 mm (14,4 po) de profondeur x 381 mm (15 po) de hauteur - Capacité : au moins 26,6 L (28 1/8 pintes) 	24
99.0	WAST-05	Bacs à déchets	Commercially Available	Groupe de 5 bacs	Waste Wize Products Inc.	The Waste Watcher	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - 5 bacs de 23 gallons - 5 bacs de 11 po de largeur, 20 po de profondeur - 55 po (1397 mm) de largeur totale x 20 po (508 mm) de profondeur, 30 po (762 mm) de hauteur - Toutes les étiquettes doivent être bilingues (anglais et français) - Nécessaire de raccordement requis - Couverture : étiquette bleue « Paper only/Papier seulement »; étiquette grise « Cans & Bottles/Cannettes et bouteilles »; étiquette verte « Organics Only/Matières organiques seulement »; étiquette noire « Waste Only/Déchets seulement » 	1
100.0	WAST-08	Poubelle	Commercially Available	Bac rigide	Rubbermaid Commercial Products	FG356600	Couleur : gris	<ul style="list-style-type: none"> - Bac rigide de 24,7 gallons (93,4 litres) - 41,3 cm x 41,3 cm x 72,4 cm de hauteur (16,2 po x 16,2 po x 28,5 po) 	7
101.0	WAST-09	Bacs	Commercially Available	Poste de recyclage	Steelcase	Victor 2 waste and recycling freestanding station AWR254836	Métal enduit blanc arctique 2730 appliqué par poudrage; portes en chêne blanc scié sur faux quartier	<ul style="list-style-type: none"> - Poste combiné à 4 bacs, de construction métallique avec enduit blanc appliqué par poudrage et portes en chêne blanc scié sur faux quartier pour donner accès aux bacs - Toute la signalisation doit être bilingue - Français et anglais de la même grosseur de caractère - Doit inclure des bacs à déchets F130 	2

EP751-173057/A
111 Wellington - Biens offerts sur le marché
Pièce-jointe de l'annexe A - Description des articles

NUMÉRO D'ARTICLE	CODE DU COMPOSANT	NOM DU COMPOSANT	COMMERCIAALLY AVAILABLE/ POSTE DE TRAVAIL	DESCRIPTION	FABRICANT	MODÈLE	FINI	CRITÈRES OBLIGATOIRES	QUANTITÉ
102.0	WBRD-01	Tableau blanc	Commercially Available	Tableau blanc	Egan Visual Inc.	MES4836 Square Corner Marker Board Four (4) Markers One (1) Egan Cloth One (1) Pen Tray	Finis : tableau blanc / cadre en aluminium	<ul style="list-style-type: none"> - Tableau pour marqueurs avec cadre en aluminium - Surface à essuyage à sec supportant les accessoires magnétiques - Cadre en aluminium extrudé solide, coins carrés - Porte-marqueurs en aluminium sur toute la longueur - À monter aux murs - Doit inclure : quatre (4) marqueurs, un (1) chiffon de nettoyage / efface, un (1) porte-stylos - Dimensions : de 1194 à 1245 mm (de 47 à 49 po) de largeur x de 889 à 940 mm (de 35 à 37 po) de hauteur x de 25 à 51 mm (de 1 à 2 po) de profondeur - Fini : clair anodisé 	3
103.0	WKBE-01	Établi	Commercially Available	Établi	Lee Valley Tools	Établis Veritas - 05A01.01	Dessus d'établi : plaques d'érable lamellées; Piètement : noir, en fonte	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur de l'établi : 35 po - Base et dessus en bois de feuillus - Presse à vis double (capacité de serrage de 12 po) et grosse presse à vis (capacité de serrage de 13 po) - Établi comportant une presse à vis double - Presse de bout pleine largeur d'une capacité de serrage d'au moins 305 mm (12 po) , peut serrer des pièces à l'horizontale ou à la verticale - Presse à vis avant : vis d'au moins 28 mm (1-1/8 po) de diamètre, capacité de serrage d'au moins 330 mm (13 po) - Quatre (4) mentonnets en laiton - Surface utile de 635 à 686 mm (de 25 à 27 po) x de 1905 à 1956 mm (de 75 à 77 po) (avec la presse fermée) - Chacune des plaques prépercée de deux rangées de trous pour mentonnet de 3/4 po de diamètre - Construction à tiges de renfort (joints d'about seulement, aucun tenon ni mortaise) - Base en bois de feuillus : assemblage à tiges de renfort 	1
104.0	XRAY-05	Détecteur manuel de métaux	Commercially Available	Détecteur manuel de métaux	Garrett Electronics Inc.	Super Scanner V - 1165190	Pile 9 V	<ul style="list-style-type: none"> - Voyants DEL de trois couleurs - Une pile 9 V incluse - Détecte un pistolet de grosseur moyenne à 9 po de distance, un gros couteau à 6 po, des lames de rasoir ou un exacto à 3 po de distance, des drogues enrobées de papier d'aluminium et des petits bijoux d'une distance de 1 à 8 po (20,3 cm) - Boîtier en ABS robuste et résistant aux chocs avec compartiment de serpentín renforcé. Dépasse les critères des procédures II et IV de la norme Mil-Std-810F (Drop Test) Method 516.5. 	6
105.0	XRAY-06	Plateau pour radiographie	Commercially Available	Plateau pour scanner de radiographie	Rubbermaid Commercial Products	3509 Food/Tote Box (FG350900 WHT)	Couleur : blanc	457 mm x 305 mm x 152 mm - Capacité de 13,2 L. Si 6 par paquet, 4 paquets requis pour un total de 24 plateaux.	4
106.0	GUES-01	Fauteuil d'invité	Commercially Available	Fauteuil rembourré à pattes, avec bras et roulettes dures, empilable, pour invités	Haworth	IMPROV M600-2212	Fabricant du tissu : Haworth Fabrics; nom et numéro du motif : Horizon (catégorie A); nom et numéro de la couleur Compass 1N-002; couleur du bâti : noir.	<ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil empilable - Dossier rembourré - Sans dispositif connexion en groupes - Roulettes dures 	14