

2.1 Matrice de conformité du besoin

N° de l'article	N° de la fenêtre	N° du cadre	Côté	Emplacement	Verre d'origine	Fixe / coulissante	Lettre du dessin	Hauteur approx. du verre transparent	Largeur approx. du verre transparent	Remplacer?	Remarques générales	Type d'installation	Rayon	Fenêtres livrées	Fenêtres livrées assemblées?	Conformité (Meet / Not Meet)
Les données de ce tableau est à titre informatif seulement. L'Entrepreneur est responsable de la vérification de toutes les dimensions fournies avant la fabrication des fenêtres et composantes des fenêtres																
1	47	58	BÂBORD	À l'arrière du navire, intérieur, la plupart des fenêtres	VERRE TREMPÉ de 1/2 po	FIXES	A	33 po	57 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
2	48	58	BÂBORD	ARRIÈRE	VERRE TREMPÉ de 1/2 po	COULISSANTE horizontale	A	33 po	57 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	4 5/16 po	2 vitres Joints	Non	
3	49	58	BÂBORD	ARRIÈRE	VERRE TREMPÉ de 1/2 po	FIXES	B	33 po	24 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
4	50	58-60	BÂBORD	CÔTÉ BÂBORD	3/4 po FEUILLETÉ	FIXES	C	33 po	36 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 19 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
5	51	60-64	BÂBORD	PARTIE SUPÉRIEURE BÂBORD à proximité des transmetteurs d'ordres	3/4 po FEUILLETÉ	COULISSANTE horizontale de l'avant vers l'arrière pour accéder aux transmetteurs d'ordres	D	33 po	66 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 19 mm	Boulonné	4 5/16 po	3 vitres Joints	Non	
6	53	AVANT DE LA TIMONERIE	BÂBORD	AVANT	3/4 po FEUILLETÉ	FIXES Hublot tournant	F	33 po	66 po MIN	OUI	VERRE TREMPÉ ET FEUILLETÉ TRANSPAREN T 12 mm/6 mm AVEC MENEAU CENTRAL VERTICAL SÉPARATEUR COMPORTANT UN TROU CVS D'UN CÔTÉ POUR ADAPTATION À UN HUBLOT TOURNANT SPEICH EX38 S	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre Joints 1 hublot Speich AC38S.H ou un hublot tournant équivalent avec entraînement et commande	Non	

N° de l'article	N° de la fenêtre	N° du cadre	Côté	Emplacement	Verre d'origine	Fixe / coulissante	Lettre du dessin	Hauteur approx. du verre transparent	Largeur approx. du verre transparent	Remplacer?	Remarques générales	Type d'installation	Rayon	Fenêtres livrées	Fenêtres livrées assemblées?	Conformité (Meet / Not Meet)
Les données de ce tableau est à titre informatif seulement. L'Entrepreneur est responsable de la vérification de toutes les dimensions fournies avant la fabrication des fenêtres et composantes des fenêtres																
7	54	AVANT DE LA TIMONERIE	BÂBORD	AVANT	3/4 po FEUILLETÉ	FIXES	V	33 po	66 po MIN	OUI	VERRE TREMPÉ TRANSPARENT DE 19 mm AVEC MENEAU CENTRAL VERTICAL SÉPARATEUR	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
8	56	AVANT DE LA TIMONERIE	TRIBORD	AVANT	3/4 po FEUILLETÉ	FIXES	V	33 po	66 po MIN	OUI	VERRE TREMPÉ TRANSPARENT DE 19 mm AVEC MENEAU CENTRAL VERTICAL SÉPARATEUR	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
9	59	60-64	TRIBORD	PARTIE SUPÉRIEURE TRIBORD à proximité des transmetteurs d'ordres	3/4 po FEUILLETÉ	COULISSANTE horizontale de l'avant vers l'arrière pour accéder aux transmetteurs d'ordres	D	33 po	66 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 19 mm	Boulonné	4 5/16 po	3 vitres Joints	Non	
10	60	58-60	TRIBORD	CÔTÉ TRIBORD	3/4 po FEUILLETÉ	FIXES	C	33 po	36 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 19 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
11	61	58	TRIBORD	ARRIÈRE	VERRE TREMPÉ de 1/2 po	FIXES	B	33 po	24 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
12	62	58	TRIBORD	ARRIÈRE	VERRE TREMPÉ de 1/2 po	COULISSANTE horizontale	A	33 po	57 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	4 5/16 po	2 vitres Joints	Non	
13	63	58	TRIBORD	ARRIÈRE	VERRE TREMPÉ de 1/2 po	FIXES	A	33 po	57 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	

N° de l'article	N° de la fenêtre	N° du cadre	Côté	Emplacement	Verre d'origine	Fixe / coulissante	Lettre du dessin	Hauteur approx. du verre transparent	Largeur approx. du verre transparent	Remplacer?	Remarques générales	Type d'installation	Rayon	Fenêtres livrées	Fenêtres livrées assemblées?	Conformité (Meet / Not Meet)
Les données de ce tableau est à titre informatif seulement. L'Entrepreneur est responsable de la vérification de toutes les dimensions fournies avant la fabrication des fenêtres et composantes des fenêtres																
14	65	58	BÂBORD	PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	A	27 po	24 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
15	66	58	BÂBORD	PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	A	27 po	24 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
16	67	58-60	BÂBORD	BORDÉ DE FOND BÂBORD	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	A	27 po	36 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
17	68	60-62	BÂBORD	BORDÉ DE FOND BÂBORD	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	A	27 po	33 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
18	69	60-62	TRIBORD	PARTIE INFÉRIEURE BÂBORD	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	A	27 po	33 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
19	70	58-60	TRIBORD	PARTIE INFÉRIEURE BÂBORD	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	A	27 po	36 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
20	71	58	TRIBORD	PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	A	27 po	24 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	

N° de l'article	N° de la fenêtre	N° du cadre	Côté	Emplacement	Verre d'origine	Fixe / coulissante	Lettre du dessin	Hauteur approx. du verre transparent	Largeur approx. du verre transparent	Remplacer?	Remarques générales	Type d'installation	Rayon	Fenêtres livrées	Fenêtres livrées assemblées?	Conformité (Meet / Not Meet)
Les données de ce tableau est à titre informatif seulement. L'Entrepreneur est responsable de la vérification de toutes les dimensions fournies avant la fabrication des fenêtres et composantes des fenêtres																
21	72	58	TRIBORD	PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	A	27 po	24 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
22	74	AVANT DE LA TIMONE RIE	BÂBORD	PARTIE INFÉRIEURE AVANT	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	H	30 po	30 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
23	75	AVANT DE LA TIMONE RIE	BÂBORD	PARTIE INFÉRIEURE AVANT	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	H	30 po	30 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
24	76	AVANT DE LA TIMONE RIE	BÂBORD	PARTIE INFÉRIEURE AVANT	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	A	30 po	31 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
25	79	AVANT DE LA TIMONE RIE	TRIBORD	PARTIE INFÉRIEURE AVANT	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	A	30 po	31 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
26	80	AVANT DE LA TIMONE RIE	TRIBORD	PARTIE INFÉRIEURE AVANT	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	H	30 po	30 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	
27	81	AVANT DE LA TIMONE RIE	TRIBORD	PARTIE INFÉRIEURE AVANT	VERRE TREMPÉ À DOUBLE VITRAGE SCELLÉ de 1/2 po	FIXES	H	30 po	30 po MIN	OUI	Verre trempé transparent de 12 mm	Boulonné	3 13/16 po	1 vitre	Non	

Nom du représentant autorisé du soumissionnaire

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire

Date