



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada

Place Bonaventure,  
800 rue de la Gauchetière Ouest  
Voir aux présentes - See herein  
Montréal

Québec  
H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  
Place Bonaventure,  
800 rue de la Gauchetière Ouest  
Voir aux présentes - See herein  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6

<b>Title - Sujet</b> Équipement d'optométrie	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 21301-185095/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 004
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 21301-18-5095	<b>Date</b> 2017-10-17
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-SMTA-375-14509	
<b>File No. - N° de dossier</b> MTA-7-40042 (375)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-10-30</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Joseph, Marc	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mta375
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (514) 496-3666 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (514) 496-3822
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

N° de l'invitation - Sollicitation No.  
21301-185095/A  
N° de réf. du client - Client Ref. No.  
21301-185095

N° de la modif - Amd. No.  
004  
File No. - N° du dossier  
MTA-7-40042

Id de l'acheteur - Buyer ID  
mta375  
N° CCC / CCC No.  
N° VME - FMS

#### **AMENDMENT NO.004**

The purpose of this amendment is to provide the answer to a question raised by a potential bidder. This amendment will update the RFP consequently. Bidders should take this into account when drafting their proposals.

#### **Question 1**

In Annex "A - Requirement", item # 10 "Tonometer" The requested one needs to have a measurement range from 1 to 60 mmHg which is applicable for many Tonometer but the APC 40 and APC 60 are two terms specifically related to a specific Brand. This brand is the only provider for these terms. Please advise if you could remove these specific extra terms from the specifications.

#### **ANSWER 1**

#### **REMOVE**

In Annex "A - Requirement", item # 10 "Tonometer":

#### **10. Tonometer**

_ Measurement range	1 to 60mm HG. APC 40, APC 60
_ Working distance	minimum 11 mm
_ Alignment	
i) Method	alignment spot and focus indicator
ii) Inner light	green LED
iii) Operative range	36mm
iv) Mode	automatic
_ Monitor	minimum 5 inch color display
_ Printer	required with equipment

#### **INSERT**

In Annex "A - Requirement", item # 10 "Tonometer":

#### **10. Tonometer**

<b>_ Measurement range</b>	<b>1 to 60 mm HG.</b>
_ Working distance	minimum 11 mm
_ Alignment	
i) Method	alignment spot and focus indicator
ii) Inner light	green LED
iii) Operative range	36mm
iv) Mode	automatic
_ Monitor	minimum 5 inch color display
_ Printer	required with equipment

**ALL OTHER CLAUSES AND CONDITIONS OF THE REQUEST FOR PROPOSAL REMAIN  
UNCHANGED**