



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

FAX pour soumissions: (418) 648-2209

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet RISO-2V & 12V Batteries		
Solicitation No. - N° de l'invitation F3045-170065/B		Date 2018-01-24
Client Reference No. - N° de référence du client F3045-170065		Amendment No. - N° modif. 002
File No. - N° de dossier QCN-7-40171 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-016-17310		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2018-01-10
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-02-20		Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Carrier, Bertrand		Buyer Id - Id de l'acheteur qcn016
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2708 ()		FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Amendment 002 to our solicitation, to answer a question from the industry and to amend some mandatory technical criteria of the 12V batteries.

QUESTION #3:

Mandatory Technical Criteria 2V Battery:

- 1.1 Maximum dimensions: including the metal anti-leakage container
L 150mm x D 200mm x H 450mm
- 1.6 Maximum weight: 60 pds, including the metal anti-leakage container

Does the Length dimension (L) 152.3 mm and the weight of 66 lbs. are acceptable?

ANSWER #3:

No, due to physical and operational constraints, these changes are not acceptable.

- **At Annex A, insert the following revised Section 3:**

3. Minimal Performance Characteristics of the 12V Batteries:

- 3.1 Maximum dimensions : L 400mm x D 200mm x H 250mm
- 3.2 Deep discharge GEL **and/or AGM** battery
- 3.3 Includes carrying handle
- 3.4 Self-releasing safety vent at 10 psi max, **except for AGM model.**
- 3.5 Minimum operating temperatures of at least -30 ° C and + 40 ° C.
- 3.6 Terminals type : STUD et/ou SAE
- 3.7 Maximum weight: 70 pds.
- 3.8 Capacity of 95 AH minimal at the rate of 20 hours discharge at 1.75 VPC @ 25 ° C.

- **At Annex C, for the 12V batteries, insert the following revised table :**

Mandatory Technical Criteria Minimal Performance Characteristics of the 12V Batteries , Selected from Annex A <u>BATTERIES 12V</u>		Bidder's Substantiation (should indicate the reference to the technical documentation included in the Offer; such as title, page, section, paragraph...
2.1	Maximum dimensions : L 400mm x D 200mm x H 250mm	
2.2	Deep discharge GEL and/or AGM battery	
2.3	Includes carrying handle	
2.4	Self-releasing safety vent at 10 psi max., except for AGM model.	
2.5	Minimum operating temperatures of at least -30 ° C and + 40 ° C	
2.6	Terminals type : STUD et/ou SAE	
2.7	Maximum weight : 70 pds.	
2.8	Capacity of 95 AH min. at the rate of 20 hours discharge at 1.75 VPC @ 25 ° C.	

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.