





## MODIFICATION n° 005 À LA DEMANDE DE SOUMISSIONS

La modification à cette demande de soumissions est émise aux fins suivantes :

1. **Modifier la DDP**

---

### 1. MODIFICATION À LA DDP

1) A la page 1 (page couverture):

**SUPPRIMER:**

Solicitation closes – L'invitation prend fin

on – le 2018-06-14  
at – à 2:00 P.M. / 14 h

**INSERER:**

Solicitation closes – L'invitation prend fin

on – le 2018-06-28  
at – à 2:00 P.M. / 14 h

2. **SUPPRIMER** Partie 1.2 Sommaire dans sa **TOTALITÉ** et **REEMPLACER** avec:

L'Agence du Revenu du Canada nécessite l'approvisionnement et la livraison, au plus tard le 14 août 2018, de 110 radios portatives FM UHF et VHF pour des bureaux de l'ARC de la région du Québec comme spécifié en annexe A : Énoncé des travaux. Les radios portatives seraient utilisées comme moyen de communication lors de situations d'urgences.

3. **SUPPRIMER** Partie 7.3.1 Période du contrat dans sa **TOTALITÉ** et **REEMPLACER** avec

La période du contrat est de la date d'attribution du contrat au 14 août 2018.

4. **SUPPRIMER** Partie 7.8 Livraison dans sa **TOTALITÉ** et **REEMPLACER** avec

L'autorité du projet doit recevoir les produits à livrer au plus tard le 14 août 2018, à moins d'une demande contraire de l'ARC et de l'acceptation de l'entrepreneur.

5. **SUPPRIMER** Annexe A Énoncé des Travaux 2.0 Objectif dans sa **TOTALITÉ** et **REEMPLACER** avec:

**INSERER:**

Le fournisseur devra fournir 110 radios portatives UHF. Le fournisseur doit inclure une batterie, un chargeur de bureau et une boucle de ceinture pour chaque radio.



Les radios portatives qui seront fournies par le soumissionnaire doivent :

1. Avoir au minimum la gamme de fréquences suivante: UHF : 403-470 MHz
2. Avoir une puissance de sortie en UHF de 4 watts.
3. Avoir un minimum de 16 canaux par zone.
4. Fonctionner en mode analogique et numériques
5. Avoir le protocole Digital Mobile Radio «DMR»
6. Avoir un minimum de 2 zones.
7. Doit avoir les fonctionnalités suivantes: transmission, sur occupation, appel d'urgence, témoin lumineux pour les alertes et mode balayage.
8. Avoir un minimum de 2 clés programmables (fonctions PF)
9. Avoir un haut-parleur intégré
10. Avoir au minimum un bouton de sélection à 16 canaux
11. Doit comprendre une alarme d'urgence.
12. Doit avoir la fonctionnalité d'économie de la pile.
13. Doit avoir la certification selon la norme militaire MIL-STD-810 C/D/E/F/G
14. Doit avoir une classe de protection IP (Ingress Protection) -54/55
15. Doit avoir au minimum une pile de 2000 mAh
16. Avoir une distorsion audio de 10% ou moins
17. Pouvoir fonctionner à des températures variant de -30°C à +60°C
18. Doit inclure un simple chargeur de bureau ainsi qu'un clip de ceinture.
19. Doit avoir la possibilité d'ajouter des accessoires tel qu'un microphone haut-parleur ou d'oreillette microphone.

Le fournisseur doit livrer les biens au plus tard à la date précisée, et au lieu précisé :

Description des biens, articles ou du composant	Date de livraison	Lieu de fourniture
Fournir tous les équipements requis	Au plus tard le 14 août 2018.	CNVR Shawinigan 4695, Boul. Shawinigan-Sud Shawinigan, Qc G9N 5H9

**TOUTES AUTRES MODALITÉS DU CONTRAT DEMEURENT SANS CHANGEMENT.**