



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC**

**11 Laurier St./ 11, rue Laurier**

**Place du Portage, Phase III**

**Core 0B2 / Noyau 0B2**

**Gatineau, Québec K1A 0S5**

**Bid Fax: (819) 997-9776**

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

**Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

**Clothing and Textiles Division / Division des vêtements  
et des textiles**

**11 Laurier St./ 11, rue Laurier**

**6A2, Place du Portage**

**Gatineau, Québec K1A 0S5**

<b>Title - Sujet</b> Unisex 3 in 1 Anti-Static Inspector	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> T8518-180016/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> T8518-180016	<b>Date</b> 2018-07-20
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$PR-737-75006	
<b>File No. - N° de dossier</b> pr737.T8518-180016	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-07-31</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> DUSENBURY, Debbie	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pr737
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (873) 469-3175 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (819) 956-5454
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

## **This solicitation amendment no. 001 is issued to provide clarification to all bidders.**

### **Question #1**

These jackets have sizes XS to 4XL in short, regular and tall sizes. Slide Fastener lengths are not specified by jacket size for the following:

### **Response #1**

- a) Front Entry  
Short: 28 ½" Regular: 30 ½" Tall: 32 ½"
- b) Right Inside and Left Inside front attachment for removable fleece jacket  
Short: 23" Regular: 25" Tall: 27"
- c) Upper Front Pockets  
Short: 6" Regular: 6" Tall: 6"
- d) Lower Front Pockets  
Short: 7" Regular: 7" Tall: 7"
- e) Lower Side Seam  
Short: 9" Regular: 9" Tall: 9"
- f) Inside Pockets  
Short: 7" Regular: 7" Tall: 7"
- g) Arm Hole on removable fleece jacket  
Short: 27 1/2" Regular: 27 1/2" Tall: 27 1/2"
- h) inside pockets on removable fleece jacket  
Short: 5" Regular: 5" Tall: 5"

### **Question #2**

There no dimensions specified for the upper, lower, inside, and inside fleece pockets. Are they same size for all jacket sizes? If they are different sizes, please provide dimensions.

### **Response #2**

Yes, they are same sizes for all jacket sizes. Upper pocket must be 10L X8.5W with a tolerance of ¼"  
Lower 10LX 9.5W with tolerance of ¼". Inside 8LX6.5W with a tolerance of ¼". Inside fleece pockets 6.5Lx 6W with a tolerance of ¼".

### **Question #3**

CAG-8-1805-848, para 3.9, states "A label identifying the corresponding hood size must be sewn to the inside back hood facing mid back position or facing seam". There are no dimensions provided for hood sizes. How many different sizes hoods are available and what jacket size are they used on? Please provide dimensions for the hood sizes.

### **Response #3**

#### **Hood Height**

XS: 13 ½"  
S: 13 5/8"  
M: 13 ¾"  
L: 13 7/8"  
XL: 14"  
XXL: 14 1/8"  
XXXL: 14 ¼"  
XXXXL: 14 3/8"  
Tolerance of ¼"

#### **Hood depth**

XS: 9 3/4"  
S: 9 3/4"  
M: 9 ¾"  
L: 10"  
XL: 10"  
XXL: 10 1/4"  
XXXL: 10 1/4"  
XXXXL: 10 1/4"  
Tolerance of ¼"

### **Question #4**

If there are multiple hood sizes, what are the cut lengths of the drawcord in each size hood?

### **Response #4**

#### **Elastic cord for hood**

XS: 33"  
S: 33 1/4"  
M: 33 1/2"  
L: 33 3/4"  
XL: 34"  
XXL: 34 1/4"  
XXXL: 34 1/2"  
XXXXL: 34 3/4"  
Tolerance ¼"

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.**