



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

**Clothing and Textiles Division / Division des vêtements
et des textiles**

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

6A2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Blouson antistatique unisexe 3	
Solicitation No. - N° de l'invitation T8518-180016/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client T8518-180016	Date 2018-07-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PR-737-75006	
File No. - N° de dossier pr737.T8518-180016	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-07-31	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: DUSENBURY, Debbie	Buyer Id - Id de l'acheteur pr737
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-3175 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-5454
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La présente modification n° 001 à l'invitation à soumissionner vise à fournir des précisions à tous les soumissionnaires.

Question n° 1

Ces manteaux ont des grandeurs TP à TTTTG en tailles courtes, régulières et longues. Les longueurs des fermetures à glissière ne sont pas spécifiées par la taille de manteau pour les éléments suivants.

Veuillez indiquer les exigences de longueurs des fermetures à glissières.

Réponse n° 1

- a) Fermeture à glissière sur le devant
Court: 28 ½" Régulier: 30 ½" Long: 32 ½"
- b) Intérieur droit et intérieur gauche du devant de l'attachement de la doublure amovible en molleton.
Court: 23" Régulier: 25" Long: 27"
- c) Poches avant supérieures
Court: 6" Régulier: 6" Long: 6"
- d) Poches avant inférieures
Court: 7" Régulier: 7" Long: 7"
- e) Couture latérale inférieure
Court: 9" Régulier: 9" Long: 9"
- f) Poches intérieures
Court: 7" Régulier: 7" Long: 7"
- g) Emmanchure de la doublure amovible en molleton
Court: 27 1/2" Régulier: 27 1/2" Long: 27 1/2"
- h) Poches intérieurs de la doublure amovible en molleton
Court: 5" Régulier: 5" Long: 5"

Question n° 2

Il n'y a pas de dimensions spécifiées pour les poches supérieures, inférieures, intérieures et les poches intérieures de la doublure en molleton. Sont-elles de même taille pour toutes les grandeurs de manteaux? Si elles sont de tailles différentes, s'il vous plaît fournir les dimensions.

Réponse n° 2

Oui, elles sont de la même taille pour toutes les grandeurs de manteaux. Poches supérieures doivent être 10 Longueur x 8.5 Largeur avec une tolérance de 1/4". Poches inférieures 10 Longueur x 9.5 Largeur avec une tolérance de 1/4". Poches intérieures 8 Longueur x 6.5 Largeur avec une tolérance de 1/4". Poches intérieures de la doublure en molleton 6.5 Longueur x 6 Largeur avec une tolérance de 1/4".

Question n° 3

CAG-8-1805-848, paragraphe 3.9, stipule «Une étiquette identifiant la taille du capuchon correspondante doit être cousue sur le capuchon arrière intérieure, face à la position médiane arrière ou face à la couture». Il n'y a pas de dimensions pour les tailles de capuchons. Combien de capuchon de différentes tailles sont disponibles et sur quelle grandeur de manteau sont-ils utilisés? S'il vous plaît fournir les dimensions pour les tailles de capuchon.

Réponse n° 3

Hauteur du Capuchon

TP: 13 ½"
P: 13 5/8"
M: 13 ¾"
G: 13 7/8"
TG: 14"
TTG: 14 1/8"
TTTG: 14 ¼"
TTTTG: 14 3/8"
Tolérance de ¼"

Profondeur du capuchon

TP: 9 3/4"
P: 9 3/4"
M: 9 ¾"
G: 10"
TG: 10"
TTG: 10 1/4"
TTTG: 10 1/4"
TTTTG: 10 1/4"
Tolérance de ¼"

Question n° 4

S'il y a plusieurs tailles de capuchon, quelles sont les longueurs de coupe du cordon élastique dans chaque capuchon?

Réponse n° 4

Cordon élastique pour capuchon

TP: 33"
P: 33 1/4"
M: 33 1/2"
G: 33 3/4"
TG: 34"
TTG: 34 1/4"
TTTG: 34 1/2"
TTTTG: 34 3/4"
Tolérance ¼"

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.