



Questions et réponses

Question 1 :	Quel est le niveau de puissance de radiofréquence attendu pour ces filtres?
Réponse 1 :	Le niveau de puissance requis pour ces filtres est d'environ 1 Watt.

Question 2 :	Quel est le niveau de puissance RF maximum? Spécifiez pour chaque article, en particulier pour l'article 8 (banque de filtres commutée).
Réponse 2 :	La puissance de fonctionnement normale pour tous les filtres ne doit pas dépasser 0,1 Watt (20 dBm), mais ils doivent pouvoir supporter 1 Watt (30 dBm).

Période de sollicitation

Veuillez noter que la période de sollicitation a été prolongée jusqu'au 21 août 2018