



SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par le présente modifié; sauf indication contraire, les modalités du l'invitation demeurent les mêmes.

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Attn: Ron Coutu DAP 5-2-7
Solicitation No/ No de l'invitation:
W8485-184913/A
Bid Receiving – PWGSC / Réception des
soumissions - TPSGC
11 Laurier St. / 11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid FAX No – No de fax: 819-997-9776

Comments – Commentaires

Issuing Office - Bureau de distribution
National Defence Headquarters
101 Colonel By Drive
Ottawa, ON K1A 0K2
Attn.: Ron Coutu DAP 5-2-7

Solicitation Closes – L'invitation prend fin

At – à : 14:00 PM EDT – HAE

On - le : 22 août 2018

Title/Titre AMPLIFICATEUR, AUDIO FREQUENCE	
Solicitation No. – N° de l'invitation W8485-184913/A	Amendment No. - N° de la modification 001
Client Reference No. - N° de référence du client PW-18-00834828	Amendment Date – Date de la modification 16 août 2018
Date of Solicitation – Date de l'invitation 13 juillet 2018	
Address Enquiries to – Adresser toutes questions à ronald.coutu@forces.gc.ca	
Telephone No. – N° de téléphone N/A	FAX No – N° de fax N/A
Destination 25 CFSD Montreal, FCA Free Carrier 7 CFSD Edmonton, FCA Free Carrier	
Specified Herein Voir les présentes	

Instructions: See herein.

Instructions: Voir les présentes

Delivery required - Livraison exigée ASAP	Delivery offered - Livraison proposée
Vendor Name and Address - Raison sociale et adresse du fournisseur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of vendor (type or print) - Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur (caractère d'imprimerie)	
Name/Nom _____	Title/Titre _____
Signature _____	Date _____

CETTE MODIFICATION A ÉTÉ ÉMISE POUR MODIFIER LA DEMANDE DE PROPOSITION No. W8485-184913/A COMME SUIT :

1. À la page 15, l' **ANNEXE A – Énoncé des besoins** :

Insérer le texte suivant après la **Note** :

SPECIFICATIONS:

Gain: 61dB \pm 2dB at 1 KHz

Frequency Response: 300 Hz to 3500 Hz

Input Impedance: 5 \pm 2 OHMS

Output Current Draw: 15 \pm 5mA at 27.5 VDC

Max Output AC Voltage: 0.9 VRMS at 1000 Hz

Distorsion Level: 5% Max

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.