

PREFILTRO METALICO DE 24"X24"
FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO DE 24"X24"
FILTRO DE BOLSA 24"X24" 95% EFICIENCIA

VE-07 VE-06 VE-05

1.20x1.3

18"X12"
1473 CFM

VI-04

10"X9"

32"X16"

32"X16"
9088 CFM

25

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10"X9"

UC-05

HUM-03
NHB-020/ 7.6 KW

RE-03
23.8 KW

MANEJADORA DE AIRE
MARCA TRANE
TAG 04
MODELO LPCA21

MECHANICAL
013

CTO. MANTENIMIENTO.

CTO. DE CONTROL Y MONITOREO

LS 1 1/4" Ø
LL 1/2" Ø

18"X8"
1682 CFM

2 1/4" Ø
84 Gpm

SUBEN TUBERIA
1 1/8" Y 1/2"
A PISO 2

VAV-

26"2
1.2-1682

2 1/4" Ø
84 Gpm

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DUCTO ELEC.

DE LOSA