

**MODIFICATION N° 5 – 17 JANVIER 2019**

**CCC projet 104246 - DP – Matériel tactique et général, et électronique – Belize**

1. Conformément à l'article 7.7 (sous Évaluation) de la section 1 (Instructions à l'intention des répondants), la CCC accepte l'équipement de remplacement suivant :

| Ser   | Name   | Manufacturer |
|---|--|--------------|
| <b>N° ° 2 – Bottes de brousse :</b>         |  |              |
| <b>Article demandé :</b>                    |  |              |
| 2   | Bottes de brousse<br>Chaussures Altama – Botte de brousse 6853<br>(Hommes) – Cuir noir/nylon Cordura | ALTAMA       |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |  |              |
| 2   | Altama 315501  | ALTAMA       |

| Ser   | Name   | Manufacturer |
|---|--|--------------|
| <b>N° ° 6 – Doublure pour poncho:</b>       |  |              |
| <b>Article demandé :</b>                    |  |              |
| 6   | Doublure pour poncho<br>Doublure pour poncho Fox Outdoor<br>Products, camouflage Boisé numérique | Fox Outdoor  |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |  |              |
| 6   | Doublure de poncho de type Rothco G.I.<br>Camouflage   | Rothco       |

| Ser   | Name   | Manufacturer              |
|---|--|---------------------------|
| <b>N° ° 10 – Bergans :</b>                  |  |                           |
| <b>Article demandé :</b>                    |  |                           |
| 10  | Bergans - Sac militaire USGI ALICE, olive<br>terne, grand, avec cadre, sangle de maintien à<br>la taille, protège-rein et courroie d'épaules | Genuine US Military Issue |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |  |                           |
| 10  | Rothco Grand sac à dos Alice avec armature   | Rothco                    |

| Ser  | Name   | Manufacturer                 |
|--|--|------------------------------|
| <b>N° ° 11 – Tenue de camouflage Ghillie :</b> |  |                              |
| <b>Article demandé :</b>                       |  |                              |
| 11   | Tenue de camouflage Ghillie d'OUTERDO pour utilisation dans la jungle, comprenant :<br>- 1 x capuche avec mentonnière réglable et ouverture faciale en filet<br>- 1 x veste avec élastique à la taille et aux poignets, et fermetures à bouton pression<br>- 1 x pantalon avec cordon élastique à la taille<br>- 1 x fourreau à fusil<br>- 1 x sac de transport avec deux sangles de compression pour compacter la veste.<br>(ou l'équivalent) | OUTERDO<br>(ou l'équivalent) |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b>    |  |                              |
| 11   | Rothco – Tenue caméléon et couvre arme bushrag léger (64127 et 95120)  | Rothco                       |

| Ser   | Name   | Manufacturer                      |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>N° ° 14 – Corde de rappel:</b>           |  |                                   |
| <b>Article demandé :</b>                    |  |                                   |
| 14  | Corde de rappel<br>Corde statique de Singing Rock R44 NFPA, Certifié CE EN189 Type A UIAA<br>(ou l'équivalent) | Singing Rock<br>(ou l'équivalent) |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |  |                                   |
| 14  | Corde Axis R074AA08, NFPA, 11 mm x 61 m (200 pi), noire  | Petzl AXIS Rope                   |

| Ser   | Name   | Manufacturer                        |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>N° ° 15 – Corde lisse:</b>               |  |                                     |
| <b>Article demandé :</b>                    |  |                                     |
| 15  | Corde lisse<br>Corde de combat POWER GUIDANCE – Poly Dacron, largeur 1,5 po, longueur 50 pi – avec ancrage de corde de combat<br>(ou l'équivalent) | Power Guidance<br>(ou l'équivalent) |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |  |                                     |
| 15  | ENSEMBLE DE CORDES IC<br>Corde ondulatoire de 50 pi x 1,5 po de  | Iron Company                        |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | diamètre; comprend une gaine de nylon comme protection et pour la durabilité. Comprend une plaque d'ancrage avec pièces de montage. 100 % dacron pour plus de résistance et de longévité. Poignées thermorétractables pour une meilleure prise. |  |
|--|---|--|

| Ser   | Name   | Manufacturer                          |
|---|--|---------------------------------------|
| <b>N° ° 16 – Gants de rappel:</b>           |  |                                       |
| <b>Article demandé :</b>                    |  |                                       |
| 16  | Gants de rappel<br>Gants de rappel Liberty Mountain<br>(ou l'équivalent) | Liberty Mountain<br>(ou l'équivalent) |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |  |                                       |
| 16  | Petzl<br>K52 Petit<br>K52 Medium<br>K52 Grand<br>K52 Très Grand          | Petzl                                 |

| Ser   | Name  | Manufacturer |
|---|---|--------------|
| <b>N° ° 17 – Coudières :</b>                |   |              |
| <b>Article demandé :</b>                    |   |              |
| 17  | Coudières<br>Protège-coudes de combat tactique de l'Armée américaine de KUYOU | KUYOU        |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |   |              |
| 17  | Rothco Protège-coudes multiusage SWAT   | Rothco       |

| Ser   | Name   | Manufacturer |
|---|--|--------------|
| <b>N° ° 18 – Protège-genoux :</b>           |  |              |
| <b>Article demandé :</b>                    |  |              |
| 18  | Protège-genoux<br>Protège-genoux de combat tactique de l'Armée américaine de KUYOU | KUYOU        |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |  |              |
| 18  | Rothco Protège-genoux de protection tactique                                       | Rothco       |

| Ser   | Name   | Manufacturer |
|---|--|--------------|
| <b>N° 19 – Gants de tir :</b>               |  |              |
| <b>Article demandé :</b>                    |  |              |
| 19  | Gants de tir<br>Gants tactiques couvrant la totalité des doigts                | FREETOO      |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |  |              |
| 19  | Rothco Gants avec protège-jointures en fibre de carbone dure/résistants au feu | Rothco       |

| Ser   | Name  | Manufacturer                   |
|---|---|--------------------------------|
| <b>N° 21 – L'étui de dissimulation pour combat:</b> |   |                                |
| <b>Article demandé :</b>                            |   |                                |
| 21  | L'étui de dissimulation pour combat rapproché doit s'adapter au Glock 17 et au Beretta, et doit pouvoir accueillir la lampe de poche pour pistolet dans l'article 20. (ou l'équivalent) | BlackHawk<br>(ou l'équivalent) |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b>         |   |                                |
| 21  | Étui à fusil Bianchi T6500 :<br>Code de produit pour :<br>Beretta : 19962/19963<br>Glock 17/22 : 19960/19961  | Bianchi (Safariland)           |

| Ser   | Name  | Manufacturer      |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|----------------|-------|-----|----------------|-------|-----|----------------|-------|-----|-------|----------------|--------------|---|
| <b>N° 26 – Casques :</b>                    |   |                   |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |
| <b>Article demandé :</b>                    |   |                   |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |
| 26  | Casques<br>Système de casque FAST SF super haute coupe (Super High Cut) ou haute coupe (High Cut), y compris support NVG à l'avant, classe minimum V50, comme suit :<br><table border="1" data-bbox="402 1562 883 1717"> <thead> <tr> <th>Projectile</th> <th>Minimum V50 (ft/s)</th> <th>Minimum V50 (m/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 - Grain RCC</td> <td>4,200</td> <td>1,280</td> </tr> <tr> <td>4 - Grain RCC</td> <td>3,475</td> <td>1,059</td> </tr> <tr> <td>16 - Grain RCC</td> <td>2,475</td> <td>754</td> </tr> <tr> <td>64 - Grain RCC</td> <td>1,750</td> <td>533</td> </tr> <tr> <td>17 - Grain FSP</td> <td>2,297</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>9mm**</td> <td>1,195 (+50/-0)</td> <td>364 (+15/-0)</td> </tr> </tbody> </table><br>** (Crown BFD 23.4mm, Side BFD 27.1mm, Front BFD 29mm, Back BFD 19.1mm) | Projectile        | Minimum V50 (ft/s) | Minimum V50 (m/s) | 2 - Grain RCC | 4,200 | 1,280 | 4 - Grain RCC | 3,475 | 1,059 | 16 - Grain RCC | 2,475 | 754 | 64 - Grain RCC | 1,750 | 533 | 17 - Grain FSP | 2,297 | 700 | 9mm** | 1,195 (+50/-0) | 364 (+15/-0) | Ops-Core<br>(ou l'équivalent - Voir article 7.6 de la DP) |
| Projectile                                  | Minimum V50 (ft/s)  | Minimum V50 (m/s) |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |
| 2 - Grain RCC                               | 4,200   | 1,280             |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |
| 4 - Grain RCC                               | 3,475   | 1,059             |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |
| 16 - Grain RCC                              | 2,475   | 754               |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |
| 64 - Grain RCC                              | 1,750   | 533               |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |
| 17 - Grain FSP                              | 2,297   | 700               |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |
| 9mm**                                       | 1,195 (+50/-0)  | 364 (+15/-0)      |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |   |                   |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |
| 26  | Casque Caiman ballistique à coupe haute   | Revision Military |                    |                   |               |       |       |               |       |       |                |       |     |                |       |     |                |       |     |       |                |              |   |

| Ser   | Name  | Manufacturer |
|---|---|--------------|
| <b>N° ° 27 – Ceintures (très résistantes) :</b> |   |              |
| <b>Article demandé :</b>                        |   |              |
| 27  | Ceintures (très résistantes)<br>Ceinture tactique de survie, ceinture à la taille pour grimpeur, incendie, ceinture militaire CQB | Freehawk     |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b>     |   |              |
| 27  | Rothco Ceinture de gréeur   | Rothco       |

| Ser   | Name   | Manufacturer |
|---|--|--------------|
| <b>N° ° 28 – Lampes de poche M4 :</b>       |  |              |
| <b>Article demandé :</b>                    |  |              |
| 28  | Lampes de poche M4<br>Lampes torches tactiques à DEL L2 de 1 000 Lumens avec support décalé à 45° à décrochage rapide, support décalé à décrochage rapide et interrupteur à distance | CISNO        |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |  |              |
| 28  | TK15   | Fenix        |
| 28  | ALG-00   | Fenix        |
| 28  | AER-03   | Fenix        |

| Ser  | Name   | Manufacturer |
|--|--|--------------|
| <b>N° ° 29 – Ensemble d'outils de survie d'urgence :</b> |  |              |
| <b>Article demandé :</b>                                 |  |              |
| 29   | Couteaux<br>Ensemble d'outils de survie d'urgence professionnels 10 en 1 d'Eachway:<br>1 x pierre à feu<br>1 x couteau racloir multifonction<br>1 x stylo tactique<br>1 x mini-lampe portative<br>1 x sifflet<br>1 x lampe de poche<br>1 x couteau multifonction | Eachway      |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
|   | 1 x carte d'outils<br>1 x compas<br>1 x étui étanche et antichocs<br>1 x couverture de secours |               |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |  |               |
| 29  | Trousse de survie ultime   | BCB Adventure |

| Ser   | Name  | Manufacturer |
|---|---|--------------|
| <b>N° 32 – Lit de camp :</b>                |   |              |
| <b>Article demandé :</b>                    |   |              |
| 32  | Lit de camp<br>Lit militaire portatif pliable très résistant<br>avec sac de transport | Goplus       |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |   |              |
| 32  | Rothco Lit de camp / lit de camp style GI en<br>aluminium, surdimensionné             | Rothco       |

| Ser   | Name  | Manufacturer  |
|---|---|---------------|
| <b>N° 33 – Lampes frontales :</b>           |   |               |
| <b>Article demandé :</b>                    |   |               |
| 33  | Lampes frontales<br>Lampe frontale à DEL avec lumière rouge<br>(étanche) avec piles | nyteBright    |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |   |               |
| 33  | Fenix -HL12R  | Fenix         |
| 33  | Lampe frontale Quad Tac   | Princeton Tec |
| 33  | Vizz205-bk  | Princeton Tec |
| 33  | Vizz350-bk  | Princeton Tec |

| Ser   | Name  | Manufacturer               |
|---|---|----------------------------|
| <b>N° ° 34 – Compas de navigation:</b>      |   |                            |
| <b>Article demandé :</b>                    |   |                            |
| 34  | Compas de navigation avec :<br>- gradué en milles<br>- Plaque de base claire avec échelle Romer pour les échelles 1:50 000 et 1:25 000<br>- Déclinaison réglable<br>- Marquages lumineux pour la navigation de nuit | Silva<br>(ou l'équivalent) |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |   |                            |
| 34  | Pièce Suunto SS016326000  | Suunto                     |

| Ser   | Name                        | Manufacturer |
|---|-----------------------------|--------------|
| <b>N° ° 44 – : Caméras</b>                  |                             |              |
| <b>Article demandé :</b>                    |                             |              |
| 44  | Caméras<br>GoPro HERO4 noir | GoPro        |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |                             |              |
| 44  | Osmo Pocket                 | DJI          |

| Ser   | Name  | Manufacturer |
|---|---|--------------|
| <b>N° ° 47 – Drone Phantom:</b>             |   |              |
| <b>Article demandé :</b>                    |   |              |
| 47  | Drône Phantom<br>Quadrirotor Phantom 4 Pro avec trousse avancée | DJI          |
| <b>Équipement de remplacement accepté :</b> |   |              |
| 47  | Mavic 2 Zoom  | DJI          |
| 47  | Mavic 2 Pro   | DJI          |
| 47  | Mavic 2 Enterprise  | DJI          |
| 47  | Phantom 4 RTK, Enterprise Edition                               | DJI          |

\* **REMARQUE** : Les répondants doivent clairement indiquer à l'annexe A (Tableau de prix de l'équipement) tout équipement de remplacement proposé et fournir son nom, son numéro de pièce ou de modèle, son fabricant et son prix en dollars canadiens.

**-FIN-**

**MODIFICATION N° 5 – 17 JANVIER 2019**