



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Réfection gravelage périm. Joliette	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21301-201888/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client 21301-201888	Date 2019-04-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-110-15262	
File No. - N° de dossier MTC-8-41382 (110)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-04-23	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hivon, Michèle	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc110
Telephone No. - N° de téléphone (514) 607-4952 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 005

Réfection du gravelage périmétrique Joliette, Québec

LE DOCUMENT D'APPEL D'OFFRE EST MODIFIÉ TEL QUE DÉCRIT CI-DESSOUS :

- 1- Addenda no 1 : Les soumissionnaires sont avisés que l'Addenda no 1 en électricité, daté du 15 avril 2019, en pièce jointe, fait partie intégrante des documents constituant la soumission.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITION DEMEURENT INCHANGÉS

ADDENDA NO 1

PROJET : Réfection du gravelage périphérique

DATE : 2019-04-15

SPÉCIALITÉS : Électricité

DOSSIER : 14CL032-D03

CLIENT : Service correctionnel Canada

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Cet addenda comprend une (1) page et un (1) plan.

2. ÉLECTRICITÉ

2.1 Le plan EL-01 est réémis avec clarifications de la portée des travaux indiqués par des nuages.

2.2 Les équipements suivants doivent, sans s'y limiter, être utilisés pour effectuer les travaux :

- 2.2.1 Alarme de clôture câble sensitif: Vendu par Senstar modèle: C6FG0902 Mark 2 sensor cable for FlexPS/Intelli-FLEX. 150m (500') roll.
- 2.2.2 Alarme de clôture attaches: Vendu par Senstar modèle : GH0916 Bag of 1000 UV "Resistant black cable ties".
- 2.2.3 Alarme de clôture joints: Vendu par Senstar modèle: C6KT2600 Cable splice.
- 2.2.4 Alarme de clôture alimentation : Marque Phoenix Z13003 (Combined audio, power and data) (Multibrins. Voir avec Senstar probablement commande spéciale).
- 2.2.5 Alarme de clôture câble non sensitif : Câble RG59/U Black UV Resistant. (Exemple : Belden 9104-10-U1000).
- 2.2.6 PIDS PA Speaker Câble : Marque Phoenix Z13005 (Multibrins 17 paires. Voir avec Senstar probablement commande spéciale ou possibilité d'un autre numéro).
- 2.2.7 Borniers requis : Sont de qualité supérieure en matériel entièrement antirouille pour l'extérieur. Installation de férules appropriées sont requises sur tous les câbles multibrins.
- 2.2.8 Boîtiers requis : Les Boîte de connexions actuelle sont NEMA 4x en aluminium peinte ou S.S. (métal peint, plastique ou fibre de verre non conforme). Doit pouvoir se verrouiller avec un cadenas. Doit avoir un évent ("vent must be located upper left or right side of the box").

_____ FIN DE L'ADDENDA _____



2019-04-15

Émis par Thierry Gagnon, ing.

Date 2019-04-15