



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Vehicles & Industrial Products Division

140 O'Connor, Tower East

4th Floor

140 O'Connor, Tour Est

4ème étage

Ottawa

Ontario

K1A 0S5

Title - Sujet Remorques de motoneige doubles ferm	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P203-181132/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 5P203-181132	Date 2019-04-30
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$HP-940-76841	
File No. - N° de dossier hp940.5P203-181132	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-05-21	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Murray, David	Buyer Id - Id de l'acheteur hp940
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-9230 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Specified Herein Précisé dans les présentes	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P203-181132/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
HP940

Client Ref. No. - N° de réf. du client
5P203-181132

File No. - N° du dossier
hp940.5P203-181132

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette amendement 002 à la soumission est émise pour modifier l'Annexe « A » -
Spécifications – Remorques de motoneige doubles fermées.

À l'Annexe « A » - Spécifications – Remorques de motoneige doubles fermées :

Supprimer: l'Annexe « A » - Spécifications – Remorques de motoneige doubles
fermées (revision 1);

Insérer: l'Annexe « A » - Spécifications – Remorques de motoneige doubles
fermées (revision 2).

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES

Annexe « A » - Spécifications – Remorques de motoneige doubles fermées (revision 2)

Art.	Description des caractéristiques	conforme	Non conforme	Page correspondante de la proposition
M1	La remorque doit être une remorque couverte avec devant en "V", La remorque doit avoir un cadre et châssis en aluminium ou acier galvanisé. La remorque doit être tirée sur pare-chocs avec boule d'attelage qui répond à la capacité de charge avec Deux (2) chaînes de sécurité incluses.			
M2	Longueur hors tout: minimum 16 pieds (incluant 4 pieds du bout en "V") et un Maximum de 19 pieds et doit avoir Intérieure et extérieure en aluminium fini blanc (mais pas nécessairement le plafond intérieur).			
M3	Protège Pierre en aluminium de 24" minimum et maximum de 48 "			
M4	Largeur: minimum 96 po et maximum 103 po			
M5	Hauteur intérieur minimum de 72 po			
M6	Électricité Connexion Électrique en 7 brins. Indicateurs extérieurs, lumières de freinage et de signal doit être de type DEL Lumière intérieur de type DEL			
M7	Cadre et châssis – Capacité minimum de la remorque – 10,880 livres Essieux – minimum de 2 de capacité 5,440 livres chaque Dimension des pneus – minimum 13 po, maximum 15 po avec inclut un (1) pneu de secours complet monté sur jante. Système de frein – Electric aux 4 roues Cric de stationnement – monté devant Garde au sol – minimum 12 po Ailes positionné en dessous de la remorque, n'affectant pas l'espace intérieure de la remorque (deck over).			
M8	Intérieur Plancher – minimum contreplaqué traité marin Anneaux d'amarrage – minimum 6 en D, boulonnées au plancher Intérieur – minimum deux (2) lumières 12 volt de type DEL			
M9	Portes Arrière – de style rampe avec dimensions minimum de 93 po X 72 po assisté par ressorts. Côté-Porte d'accès latérale ou de côté. Barrure, poignées et pentures en acier inoxydable			

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P203-181132/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
HP940

Client Ref. No. - N° de réf. du client
5P203-181132

File No. - N° du dossier
hp940.5P203-181132

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

M10	Minimum Essieux et roues galvanisés.			
M11	Cric de stationnement 1500 livres minimum			
M12	Sécurité – toutes les portes doivent pouvoir être verrouillées avec un cadenas ou une serrure. Trois (3) copies des clefs incluent pour chaque remorque si applicable.			
M13	Toit ventilé avec protection de type « maxair ».			
M14	Manuel, un (1) français et un (1) anglais sur livraison.			
M15	Garantie – les remorques doivent avoir une garantie de minimum un (1) an.			