



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**Revision to a Request for a Standing Offer**

**Révision à une demande d'offre à commandes**

National Master Standing Offer (NMSO)

Offre à commandes principale et nationale (OCPN)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY REQUIREMENT for requirements at Appendix "E" only.

An Excel format of Appendix "A", "E", and "F" is available upon request to:  
ann.lacelle@pwgsc-tpsgc.gc.ca

**Vendor/Firm Name and Address**

**Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Fuel & Construction Products Division  
L'Esplanade Laurier,  
140 O'Connor Street,  
East Tower, 4th floor,  
Ottawa  
Ontario  
K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> DIESEL, GASOLINE & HEATING FUEL OIL	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> E60HL-190020/A	<b>Date</b> 2019-05-14
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> E60HL-190020	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>File No. - N° de dossier</b> hl636.E60HL-190020	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$HL-636-77063	
<b>Date of Original Request for Standing Offer</b> 2019-05-10	
<b>Date de la demande de l'offre à commandes originale</b>	
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-07-12</b>	
<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Lacelle, Ann	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> hl636
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 296-3977 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	
<b>Security - Sécurité</b> This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Acknowledgement copy required</b> <b>Accusé de réception requis</b>	<b>Yes - Oui</b> <input type="checkbox"/>	<b>No - Non</b> <input type="checkbox"/>
<b>The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.</b> <b>Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.</b>		
<b>Signature</b>	<b>Date</b>	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
<b>For the Minister - Pour le Ministre</b>		

Solicitation No. - N° de l'invitation  
E60HL-190020/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
hl636

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
E60HL-190020

File No. - N° du dossier  
hl636.E60HL-190020

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

Amendment number 001 is raised to add Appendix A.

---

1)      **INSERT :**      **Appendix A,** as attached

---

All other terms and conditions of the Request for Standing Offer remain unchanged.

**Public Services and Procurement Canada**  
**Services publics et Approvisionnement Canada**

**Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'**

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: NL001</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre Brookfield Rd St. John's, NL	Power Generating / Production D'électricité	1 X 2,275	3,000 L	
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. Site tank # T7. 2" Cam lock adapter is required.					
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. Site Tank #T7. 2" Cam lock adapteur est nécessaire.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre Brookfield Rd St. John's, NL	Off Highway / Hors Route	1 X 1,150	7,000 L	
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. Site tank # T8. 2" Cam lock adapter is required.					
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. Site Tank #T8. 2" Cam lock adapteur est nécessaire.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	F & O CCG Southside Road St. John's, NL	Off Highway / Hors Route	1 X 2,273	10,000 L	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	F & O CCG Southside Road St. John's, NL	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 2,200	24,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 290 EMPIRE AVE St-John's, NL	Power Generating / Production D'électricité	1 X 909	2,000 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 100 EAST WHITE HILLS Road St-John's, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X	3,000
					1	X	455
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 10 BARTERS HILL St-John's, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,273
					1	X	379
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND 220 Southside Rd. Pier # 26, Waterfront St. John's, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,137
							5,000 L
		<b>Instructions:</b> In case of fuel spill, inform Environmental Officer. Facility Manager to be contacted before delivery-WO Mario Rosales, Telephone:709-733-3513, Cell: 709-764-1526,Fax:709-733-3983, E- mail: Mario.Rosales@forces.gc.ca					
		<b>Instructions :</b> En cas de déversement de carburant, informer agent de l'environnement. Facility Manager à être contacté avant la livraison, WO Mario Rosales, téléphone :709-733-3513, Cell: 709-764-1526, Fax :709- 733-3983, E-mail: Mario.Rosales @ forces.gc.ca					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND 115 The Boulevard St. John's, NL	Power Generating / Production D'électricité	2	X	1,125
							10,000 L
		<b>Instructions:</b> In case of fuel spill, inform Environmental Officer. Facility Manager to be contacted before delivery-WO Mario Rosales, Telephone:709-733-3513, Cell: 709-764-1526,Fax:709-733-3983, E- mail: Mario.Rosales@forces.gc.ca					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	<b>Instructions :</b> En cas de déversement de carburant, informer agent de l'environnement. Facility Manager à être contacté avant la livraison, WO Mario Rosales, téléphone :709-733-3513, Cell: 709-764-1526, Fax :709-733-3983, E-mail: Mario.Rosales @ forces.gc.ca				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b> <b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NL001		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				68,500 L \$_____
<b>Zone:</b> NL001						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Signal Hill NHP St. John's, NL	Heating / Chauffage	2 X 620	12,000 L
		<b>Instructions:</b> Telephone prior to making deliveries (709) 772-0012				
		<b>Instructions :</b> téléphone avant de faire des livraisons (709) 772-0012				
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 99 CHURCHILL AVE St-John's, NL	Heating / Chauffage	1 X 13,638	191,388 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 290 EMPIRE AVE St-John's, NL	Heating / Chauffage	1 X 20,400 1 X 909	208,368 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	F&O CCG Buoy Maint. Bldg. 280 Southside Road St. John's, NL	Heating / Chauffage	1 X 15,000	250,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND 220 Southside Rd. Pier # 26, Waterfront St. John's, NL	Heating / Chauffage	1	X	14,000	250,000 L
					1	X	4,800	
			<b>Instructions:</b> In case of fuel spill, inform Environmental Officer. Facility Manager to be contacted before delivery-WO Mario Rosales, Telephone:709-733-3513, Cell: 709-764-1526,Fax:709-733-3983, E- mail: Mario.Rosales@forces.gc.ca 1 X 14,000 L (HMCS Cabot) 1 X 4,800 L (Boat House)					
			<b>Instructions :</b> En cas de déversement de carburant, informer agent de l'environnement. Facility Manager à être contacté avant la livraison, WO Mario Rosales, téléphone :709-733-3513, Cell: 709-764-1526, Fax :709- 733-3983, E-mail: Mario.Rosales @ forces.gc.ca 1 X 14.000 L (NCSM Cabot) 1 X 4,800 L (Boat House)					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre Brookfield Rd St. John's, NL	Heating / Chauffage	1	X	18,000	300,000 L
			<b>Instructions:</b> 2" Cam lock adapter is required Site Tank # T9 Above ground tank.					
			<b>Instructions :</b> 2" Cam lock adapteur est nécessaire. Site Tank #T9 Réservoir hors terre.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND 115 The Boulevard St. John's, NL	Heating / Chauffage	2	X	4,656	300,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions:</b> In case of fuel spill, inform Environmental Officer. Facility Manager to be contacted before delivery-WO Mario Rosales, Telephone:709-733-3513, Cell: 709-764-1526,Fax:709-733-3983, E- mail: Mario.Rosales@forces.gc.ca				
		<b>Instructions :</b> En cas de déversement de carburant, informer agent de l'environnement. Facility Manager à être contacté avant la livraison, WO Mario Rosales, téléphone :709-733-3513, Cell: 709-764-1526, Fax :709- 733-3983, E-mail: Mario.Rosales @ forces.gc.ca				
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	F&O CCG Base Bldg 280 Southside Rd St. John's, NL	Heating / Chauffage	1 X 15,000	500,000 L
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NL001		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 8 / TW : N° DE BESOIN			2,011,756 L	\$ _____
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans CCG Southside Road St. John's, NL	Off Highway / Hors Route	1 X 2,200	24,000 L
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NL001		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 14 / TW : N° DE BESOIN			24,000 L	\$ _____





## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: NL086</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 140 CATHEDRAL ST HARBOUR GRACE, NL	Power Generating / Production D'électricité	1 X 910	1,800 L	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NL086</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				1,800 L	\$_____
<b>Zone: NL096</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 174 TRANS CANADA HWY CLARENVILLE, NL	Power Generating / Production D'électricité	1 X 910	1,800 L	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NL096</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				1,800 L	\$_____
<b>Zone: NL101</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 87 MCGETTIGAN BLVD MARYSTOWN, NL	Power Generating / Production D'électricité	1 X 900	1,800 L	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: NL101	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				1,800 L	\$_____
Zone: NL181								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 2 CHURCH ST BURGEO, NL	Heating / Chauffage	1	X	1,200	8,968 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NL181	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				8,968 L	\$_____
Zone: NL201								
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Coast Guard Port aux Basques, NL	Marine / Marine			25,000 L	
		Instructions:	Approx 6,000 to 12,000 litres per call-up. Deliveries April 1 to November 30.					
		Instructions :	Approx 6000 à 12,000 litres par commande. Livraisons du 1er avril au 30 novembre.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NL201	REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN				25,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NL201								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Marine Atlantic Inc. 2 Caribou Road Port Aux Basques, NL	Heating / Chauffage	1	X	1,272	190,000 L
					2	X	500	
					Instructions: Above ground tanks.			
					Instructions : Réservoirs hors terre.			
					TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP - MQ 20 Bay Street Channel-Port Aux Basques, NL	Heating / Chauffage	
TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMO - MQ 22 Bay Street Channel-Port Aux Basques, NL	Heating / Chauffage	2	X	1,135	8,000 L		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL201		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					206,000 L	\$_____
Zone: NL201								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Marine Atlantic Inc. 2 Caribou Road Port Aux Basques, NL	Off Highway / Hors Route	1	X	10,000	196,960 L
					Instructions: underground tank			
					Instructions : réservoir sous terre.			

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	Marine Atlantic Inc. 2 Caribou Road Port Aux Basques, NL	Power	1	X	980	
				Generating / Production	1	X	900	
				D'électricité	1	X	558	
		Instructions:		1 x 900, 1 x 558, 1 x 980 - indoor above ground - and require approx 100 L each per year				
		Instructions :		1 x 900, 1 x 558, 1 x 980 - hors terre à l'interieure - et requièrent environ 100 L chacun par année.				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL201		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					197,560 L	\$_____
Zone: NL221								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 40 OREGON DR STEPHENVILLE, NL	Power	1	X	1,800	
				Generating / Production			3,600 L	
				D'électricité				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL221		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					3,600 L	\$_____
Zone: NL231								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 78 MOUNT BERNARD AVE CORNER BROOK, NL	Power	1	X	318	
				Generating / Production			1,800 L	
				D'électricité				

<b>File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A</b>								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1 REGENT Square Corner Brook, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X	909	2,000 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NL241</b>		<b>Zone: NL231</b>	<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				3,800 L	\$_____
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP Deer Lake Detachment 41 Old Bonne Bay Road Deer Lake, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,240	5,000 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NL261</b>		<b>Zone: NL241</b>	<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				5,000 L	\$_____
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 100 TRANS CANADA HWY GRAND FALLS - WINDSOR, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X	903	1,800 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NL261</b>		<b>Zone: NL261</b>	<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				1,800 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NL291								
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Various Bldgs Gander, NL	Heating / Chauffage	8	X	2,273	1,300,000 L
					1	X	9,100	
					1	X	18,000	
					1	X	22,730	
					12	X	908	
					1	X	4,546	
					1	X	6,800	
					1	X	4,400	
					1	X	4,727	
					1	X	3,200	
					1	X	6,000	
					1	X	13,368	

**Instructions:** Outdoor tanks and indoor tanks.  
In the event of a fuel outage emergency, supplier must be able to provide two hour delivery service.  
BB8, B129, T1, B11, B14, B17, B16, B115(8 X 2,273)  
B125 (1 X 9,100), B35 (1 x13,368), B128 (1 x 4,546) B110 (1 x 6,800), B109 (1 x 4,400), B116 (1 x 3,200), B107 (1 x 4,727), B108 (1 x 6,000)  
B101 (1 X 18,000)  
H1 (1 X 22,730)  
83 Bennett Dr (PMQ) (1 X 908)  
Sullivan is an old navy site (11 x 908)  
All spills (petroleum products, hazmat and/or halocarbons) regardless of their quantity or source shall be immediately reported to the 9 Wing Commissionaires at (709) 256-1703 extension 1725.

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> Réservoir a l'extérieur et à l'intérieur. Coupure d'urgence de carburant: le fournisseur doit être en mesure de fournir un service de livraison de 2 heures. BB8, B129, T1, B11, B14, B17, B16, B115(8 X 2,273) B125 (1 X 9,100), B35 (1 x13,368), B128 (1 x 4,546) B110 (1 x 6,800), B109 (1 x 4,400), B116 (1 x 3,200), B107 (1 x 4,727), B108 (1 x 6,000) B101 (1 X 18,000) H1 (1 X 22,730) 83 Bennett Dr (PMQ) (1 X 908) Sullivan is an old navy site (11 x 908) Tous les déversements (produits pétroliers, matières dangereuses et / ou des hydrocarbures halogénés), indépendamment de leur quantité ou de la source doivent être immédiatement signalées aux 9 commissionnaires Wing au (709) 256-1703 poste 1725.				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NL291		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 31 / TW : N° DE BESOIN			1,300,000 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NL291						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, CFHA Gander Married Quarters Gander, NL	Heating / Chauffage	72 X 900	60,000 L
			<b>Instructions:</b> Bldg #'s & corresponding tank sizes to be provided at time of award and faxed monthly to supplier re: delivery. Deliveries must be served by either a 13,000 or 18,000 L truck. Driver must notify CFHA immediately of delivery access problems at tel # (709) 256-1703,ext. 1291. CFHA will require top ups.			
			<b>Instructions :</b> L 'édifice # & tailles de réservoir correspondant devant être fournis au moment de l'attribution et de télécopieur mensuel au fournisseur re: livraison. Les livraisons doivent être servis soit par un L camion 13.000 ou 18.000. Le conducteur doit aviser immédiatement l'ALFC de problèmes d'accès de livraison à tel # (709) 256-1703, ext. 1291. ALFC, il faudra recharges.			
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: NL291			REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN			60,000 L \$_____



File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: NL291</b>							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND - 9 Wing Gander Section, Bldg 108 Gander, NL	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 15,911	180,000 L
		<b>Instructions:</b>	All spills of Petroleum products, HAZMATand/or halo carbons regardless of their quantity or source, shall be immediately reported to the 9 wing commissionaires at (709) 256-1703 Ext: 1725				
		<b>Instructions :</b>	Tout déversement POL, HAZMAT, et halocarbures indépendamment de leur quantité ou de la source, doit être immédiatement signalé aux commissionaires au (709) 256-1703 Ext: 1725				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NL291</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN</b>				180,000 L	\$ _____
<b>Zone: NL291</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND - 9 Wing Gander Section, Bldg 108 Gander, NL	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 16,000	60,000 L
		<b>Instructions:</b>	All spills of Petroleum products, HAZMATand/or halo carbons regardless of their quantity or source, shall be immediately reported to the 9 wing commissionaires at (709) 256-1703 Ext: 1725				
		<b>Instructions :</b>	Tout déversement POL, HAZMAT, et halocarbures indépendamment de leur quantité ou de la source, doit être immédiatement signalé aux commissionaires au (709) 256-1703 Ext: 1725				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND - CFB Gander APU Bldg #127 Gander, NL	Power Generating / Production D'électricité	2	X 750	2,000 L
		<b>Instructions:</b> All spills of Petroleum products, HAZMATand/or halo carbons regardless of their quantity or source, shall be immediately reported to the 9 wing commissionaires at (709) 256-1703 Ext: 1725  <b>Instructions :</b> Tout déversement POL, HAZMAT, et halocarbures indépendamment de leur quantité ou de la source, doit être immédiatement signalé aux commissionaires au (709) 256-1703 Ext: 1725					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 301 450 JAMES BLVD GANDER, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,273	4,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND - CFB Gander APU Bldg #136 Gander, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X 4,500	8,000 L
		<b>Instructions:</b> All spills of Petroleum products, HAZMATand/or halo carbons regardless of their quantity or source, shall be immediately reported to the 9 wing commissionaires at (709) 256-1703 Ext: 1725  <b>Instructions :</b> Tout déversement POL, HAZMAT, et halocarbures indépendamment de leur quantité ou de la source, doit être immédiatement signalé aux commissionaires au (709) 256-1703 Ext: 1725					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND - CFB Gander APU Bldg #101 Gander, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,270	8,000 L
		<b>Instructions:</b> All spills of Petroleum products, HAZMATand/or halo carbons regardless of their quantity or source, shall be immediately reported to the 9 wing commissionaires at (709) 256-1703 Ext: 1725					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	<b>Instructions :</b> Tout déversement POL, HAZMAT, et halocarbures indépendamment de leur quantité ou de la source, doit être immédiatement signalé aux commissionnaires au (709) 256-1703 Ext: 1725					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NL291						82,000 L	\$ _____
<b>Zone:</b> NL301							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Terra Nova National Park Glovertown, NL	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 9,869 1 X 4,545	150,000 L	
<b>Instructions:</b> Storage tanks have Camlock fittings.							
<b>Instructions :</b> Réservoirs de stockage ont raccords camlock.							
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NL301						150,000 L	\$ _____
<b>Zone:</b> NL301							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 154 MAIN ST S GLOVERTOWN, NL	Heating / Chauffage	1 X 2,273	11,986 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Terra Nova NP HQ Glovertown, NL	Heating / Chauffage	5 X	2,273	140,000 L	
					10 X	909		
		<b>Instructions:</b> September to May - fuel deliveries required every 2 weeks.						
		<b>Instructions :</b> De septembre à mai - les livraisons de combustible nécessaire toutes les 2 semaines						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NL301		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>					151,986 L	\$_____
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Terra Nova National Park Glovertown, NL	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	9,869	150,000 L	
		<b>Instructions:</b> Storage tanks have Camlock fittings.						
		<b>Instructions :</b> Réservoirs de stockage ont raccords camlock.						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NL301		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>					150,000 L	\$_____
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 335 CONFEDERATION DR BONAVISTA, NL	Power Generating / Production D'électricité	1 X	1,091	2,000 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NL321	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN			2,000 L		\$_____
Zone: NL331								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 18 ICEBERG ARENA RD FOGO, NL	Heating / Chauffage	1	X	2,273	11,419 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NL331	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN			11,419 L		\$_____
Zone: NL341								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP New Twillingate Detachment 24 Hospital Lane Twillingate, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,787	3,636 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NL341	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN			3,636 L		\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NL351								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 165-169 LITTLE BAY ROAD SPRINGDALE, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,610	3,636 L	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL351		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					3,636 L	\$_____
Zone: NL361								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP - MQ 79 High Street Baie Verte, NL	Heating / Chauffage	1	X 914	4,000 L	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL361		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					4,000 L	\$_____
Zone: NL381								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Canadian Heritage - Parks Gros Morne National Park Rocky Harbour, NL	Heating / Chauffage	1	X 910	5,000 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 7 Harbour Drive Rocky Harbour, NL	Heating / Chauffage	1	X 1,137	10,000 L	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A		Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue		
Product	Produit							
<b>Zone: NL381</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				15,000 L	\$	
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Canadian Heritage - Parks Gros Morne National Park Rocky Harbour, NL	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 22,700	160,000 L		
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>	
<b>Zone: NL381</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN</b>				160,000 L	\$	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP BUB 53 Married Quarters 143 Main Street Port Saunders, NL	Heating / Chauffage	1 X 910	5,000 L		
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP BUB 404 Married Quarters 18 Point Riche Road Port au Choix, NL	Heating / Chauffage	1 X 910	6,000 L		
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada - Port Aux Choix National Historic Site Port Aux Choir, NL	Heating / Chauffage	1 X 2,250	30,000 L		
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>	
<b>Zone: NL391</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				41,000 L	\$	

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: NL391</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 143 Main St. Port Saunders, NL	Power Generating / Production D'électricité	1 X 909	1,800 L	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
		<b>Zone: NL391</b>	<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>			1,800 L	\$_____
<b>Zone: NL401</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP BUB296 MQ & Detachment 89 Cloud Drive Roddickton, NL	Heating / Chauffage	1 X 910	7,000 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP BUB168 & BUB169 2 Married Quarters 85 & 87 Cloud Drive Roddickton, NL	Heating / Chauffage	2 X 910	10,000 L	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
		<b>Zone: NL401</b>	<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>			17,000 L	\$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NL421							
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans/Coast Guard St-Barbe, NL	Marine / Marine		30,000 L	
		Instructions:	Deliveries April 1- November 30 Delivery 24 hours from call-up.				
		Instructions :	Les livraisons en 24 heures de l'avis de commande. Les livraisons 1 avril - 30 novembre.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL421		REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN				30,000 L	\$_____
Zone: NL421							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP BUB 157 & 158 Married Quarters 5 & 6 Smallwood Crescent Flowers Cove, NL	Heating / Chauffage	2 X 910	10,000 L	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL421		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				10,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NL431							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada St. Anthony Airport St. Anthony, NL	Heating / Chauffage	1 X 9,100	200,000 L	
					1 X 4,500		
					1 X 2,273		
					1 X 1,200		
					1 X 454		
<div>Instructions: Site contact: Gregory Roache 709-454-3192, gregory.roache@tc.gc.ca. Above ground tanks. 3" Cam lock adapter is required. 1 X 9,100 L (CSB) 1 X 4,500 L (ATB) 1 X 2,273 L (Generator) 1 X 1,200 L (Pumphouse) 1 X 454 L (Pumphouse Generator)</div> <div>Instructions : Contact chantier: Gregory Roache 709-454-3192, gregory.roache@tc.gc.ca. Réservoirs hors terre. 3" Cam lock adapteur est nécessaire. 1 X 9,100 L (CSB) 1 X 4,500 L (ATB) 1 X 2,273 L (Génératrice) 1 X 1,200 L (station de pompage) 1 X 454 L (génératrice pour le station de pompage)</div>							
TW/Degree Day / CC/Degrés Jour			RCMP BUB160 & BUB159 2 Married Quarters 13 & 15 Lockes Road St. Anthony, NL	Heating / Chauffage	2 X 910	10,000 L	
TW/Degree Day / CC/Degrés Jour			F&O MCTS Centre 72 Main Street St. Anthony, NL	Heating / Chauffage	1 X 15,000	125,000 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NL431	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				335,000 L	\$_____
<hr/>								
Zone: NL431								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada St Anthony Airport St Anthony, NL	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	10,000	125,000 L
		<b>Instructions:</b> Site contact: Gregory Roache 709-454-3192, gregory.roache@tc.gc.ca. 3" Camlock adapter is required. Above ground tank.						
		<b>Instructions :</b> Contact chantier: Gregory Roache 709-454-3192, gregory.roache@tc.gc.ca. 3" camlock adaptateur est nécessaire. Réservoir hors terre.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP BUB 79 MQ & Detachment 57 & 65 West Street St. Anthony, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,273	3,200 L
					1	X	387	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NL431	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				128,200 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NL431							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada St Anthony Airport St Anthony, NL	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 13,600	50,000 L
		Instructions: Site contact: Gregory Roache 709-454-3192, gregory.roache@tc.gc.ca. 3" Camlock adapter is required. Above ground tank.					
		Instructions : Contact chantier: Gregory Roache 709-454-3192, gregory.roache@tc.gc.ca. 3" camlock adapteur est nécessaire. Réservoir hors terre.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL431		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN				50,000 L	\$_____
Zone: NL451							
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada L'Anse Aux Meadows National Historic Site L'Anse Aux Meadows, NL	Heating / Chauffage	1	X 13,000	50,000 L
					1	X 900	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL451		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN				50,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NL501								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 17 MAIN ST FORTEAU, NL	Heating / Chauffage	1	X	1,136	7,650 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL501		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					7,650 L	\$_____
Zone: NL531								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A low temperature operability	UFTS combustible diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP 164 DAKOTA DR HAPPY VALLEY-GOOSE BAY,, NL	Heating / Chauffage	1	X	9,142	55,166 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 147 HAMILTON RIVER RD HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X	454	900 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 2 MAIN ST SHESHATSHIU, NL	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,273	4,400 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL531		REQUIREMENT NUMBER: 7 / TW : N° DE BESOIN					60,466 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NL551								
Fuel oil heating type 1 pour point -39°C CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -39°C CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Wabush Airport 2 Airport Road Wabush, NL	Heating / Chauffage	1 X 22,400	457,000 L		
					2 X 36,500			
		Instructions:		1 X 22,400 L - Exterior above ground tank at Air Terminal Bldg. 2 X 36,500 L - Interior above ground Tanks at Combined Service Bldg. Supplier must be able to deliver product within eight (8) hours notice or better. Site Contact: Kirk King (709) 282-5379 kirk.king@tc.gc.ca				
		Instructions :		1 X 22,400 L - Réservoir hors terre à l'extérieur - Air Terminal Bldg. 2 X 36,500 L - Reservoir hors terre à l'intérieur - Combined Service Bldg. Le fournisseur doit être en mesure de livrer le produit dans les huit (8) heures à l'avance ou mieux. Contact Chantier: Kirk King (709) 282-5379 kirk.king@tc.gc.ca				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NL551		REQUIREMENT NUMBER: 6 / TW : N° DE BESOIN					457,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NL551								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Cda, Wabush Airport Combined Services Building Wabush, NL	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 10,000	275,000 L	
		<b>Instructions:</b> Above ground storage pump required. Delivery 8 hrs from call-up. Site Contact: Kirk King (709) 282-5379 kirk.king@tc.gc.ca						
		<b>Instructions :</b> Réservoirs hors terre pompe est exigée. Livraison 8 hrs après la commande. Contact Chantier: Kirk King (709) 282-5379 kirk.king@tc.gc.ca						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: NL551		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					275,000 L	\$_____
Zone: NL551								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Wabush Airport Wabush, NL	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 5,000	45,000 L	
		<b>Instructions:</b> Above ground tank pump required. Delivery 8 hrs from call-up. Site Contact: Kirk King (709) 282-5379 kirk.king@tc.gc.ca						
		<b>Instructions :</b> Réservoirs hors terre pompe est exigée. Livraison 8 hrs après la commande. Contact Chantier: Kirk King (709) 282-5379 kirk.king@tc.gc.ca						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: NL551		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					45,000 L	\$_____

**Public Services and Procurement Canada**  
**Services publics et Approvisionnement Canada**

**Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'**

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: NS001</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Broad Cove Campground Victoria Subd A. Ingonish, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2 X 2,500	30,000 L	
		<b>Instructions:</b> Deliveries Nov 2-22, 2017					
		<b>Instructions :</b> Livraisons 2-22 Nov 2017					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Ingonish Beach Compound Victoria Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 4,321	100,000 L	
		<b>Instructions:</b> Storage tank equipped with 2" camlock and F-Stop Storage tank must not be filled beyond 90% capacity.					
		<b>Instructions :</b> Le réservoir est équipé avec un adaptateur de camlock 2" et un F- Stop. Le réservoir ne doivent pas être remplis à plus de 90% de sa capacité.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP, 35598 Cabot Trail Ingonish Beach Detachment Ingonish Beach Victoria Co, NS	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,787	3,636 L	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS001</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				133,636 L	\$ _____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NS001								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Ingonish Beach Compound Victoria Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 4,321	110,000 L	
			Instructions:	Storage tank equipped with 2" camlock and F-Stop Storage tank must not be filled beyond 90% capacity.				
			Instructions :	Le réservoir est équipé avec un adaptateur de camlock 2" et un F-Stop. Le réservoir ne doivent pas être remplis à plus de 90% de sa capacité.				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS001		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					110,000 L	\$_____
Zone: NS001								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PC - 37437 Cabot Trail CBHNP Ingonish Campground Ingonish Beach Victoria Co, NS	Heating / Chauffage	2	X 910	5,000 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Ingonish Beach Victoria Co, NS	Heating / Chauffage	4	X 800	10,000 L	
			Instructions:	32 Franey Road: 1 x 800 L 39 Franey Road: 1 x 800 L 37392 Cabot Trail: 1 x 800 L 15 Warren Lake Road: 1 x 800 L				
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PC - 37639 Cabot Trail CBHNP Adminstration Bldg Ingonish Beach Victoria Co, NS	Heating / Chauffage	1	X 910	15,000 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PC - 35479 Cabot Trail CBHNP Broad Cove Campground Warren Brook Victoria Co, NS	Heating / Chauffage	4	X	910	15,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada - Cabot Trail 10, 20, 21 Parks Headquarter"s Lane Ingonish Beach Victoria Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	910	15,000 L
					1	X	910	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PC - 37486 Cabot Trail CBHNP Park Compound Ingonish Beach Victoria Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	2,275	35,000 L
1	X				910			
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS001		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					95,000 L	\$_____
Zone: NS011								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Cheticamp Compound Cheticamp Inverness Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,321	100,000 L
		Instructions:	Storage tank equipped with 2" camlock and F-Stop Storage tank must not be filled beyond 90% capacity.					
		Instructions :	Le réservoir est équipé avec un adaptateur de camlock 2" et un F-Stop. Le réservoir ne doivent pas être remplis à plus de 90% de sa capacité.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: NS011	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					100,000 L \$_____
Zone: NS011								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Cheticamp Compound Cheticamp Inverness Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,321	120,000 L
		<b>Instructions:</b> Storage tank equipped with 2" camlock and F-Stop Storage tank must not be filled beyond 90% capacity.						
		<b>Instructions :</b> Le réservoir est équipé avec un adaptateur de camlock 2" et un F-Stop. Le réservoir ne doivent pas être remplis à plus de 90% de sa capacité.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 32 BARRON RD CHÉTICAMP, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	454	900 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
		Zone: NS011	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					120,900 L \$_____
Zone: NS011								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada CBHNP Visitor Centre Cheticamp Inverness Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	1,000	1,200 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Cheticamp Inverness Co, NS	Heating / Chauffage	3	X 1,000	9,000 L
		Instructions:		16431 Cabot Trail: 1 x 1000 L 16433 Cabot Trail: 1 x 1000 L 27120 Cabot Trail: 1 x 1000 L			
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada CBHNP Cheticamp Campground Cheticamp Inverness Co, NS	Heating / Chauffage	4	X 1,000	15,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada CBHNP Park Compound Cheticamp Inverness Co, NS	Heating / Chauffage	3	X 1,000	45,000 L
					1	X 2,275	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS011		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					70,200 L \$_____
Zone: NS021							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 15319 Route #19 Inverness Detachment Inverness Inverness Co, NS	Heating / Chauffage	2	X 1,136	15,738 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS021		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					15,738 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
Zone: NS031								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 16 Hillcrest Drive Baddeck Detachment Baddeck Victoria Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	1,137	26,740 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Alexander Graham Bell NHS Baddeck Victoria Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	4,350	40,000 L
					1	X	2,275	
					1	X	946	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS031		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					66,740 L	\$_____
Zone: NS041								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Marine Atlantic Inc. 355 Purves St. North Sydney, NS	Off Highway / Hors Route	1	X	900	201,765 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Marine Atlantic Inc. 65 Memorial Drive North Sydney, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	7,000	
					1	X	900	6,870 L
		Instructions: above ground tank						
		Instructions : réservoir hors terre						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS041		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					208,635 L	\$_____

<b>File Number /</b> <b>N° du dossier :</b> E60HL-9-0020-20-A					<b>Storage</b> <b>Capacity /</b>		<b>Estimated</b>	
<b>Product</b>	<b>Produit</b>	<b>Delivery Method /</b> <b>Mode de livraison</b>	<b>Delivery Address /</b> <b>Adresse de livraison</b>	<b>End Use /</b> <b>Utilisation</b>	<b>Capacité du</b> <b>réservoir</b>		<b>Quantity /</b> <b>Qté prévue</b>	
<b>Zone:</b> NS041								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Marine Atlantic Inc. 355 Purves St. North Sydney, NS	Heating / Chauffage	1	X	4,540	97,420 L
		<b>Instructions:</b> above ground tank.						
		<b>Instructions :</b> réservoir hors terre.						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 25 Mapleview Drive North Sydney, NS	Heating / Chauffage	1	X	5,217	20,870 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NS041		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 8 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					118,290 L	\$_____
<b>Zone:</b> NS051								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Canadian Coastal Radar Site 155 Military Road Sydney, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,000	3,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Canadian Coast Guard College 1190 Westmount Rd Boatshed Sydney, NS	Marine / Marine	1	X	4,800	60,000 L
		<b>Instructions:</b> 1 ¾ " Camlock adapter required						
		<b>Instructions :</b> 1 ¾ " Camlock adapteur est necessaire.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Open Hearth Park 109 Ferry Street Sydney, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	10,000	100,000 L
					1	X	8,000	
		<b>Instructions:</b> Deliveries Nov 2-22, 2017						
		<b>Instructions :</b> Livraisons 2-22 Nov 2017						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 210 GEORGE Street Sydney, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	500	1,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 198 GEORGE Street Sydney, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,504	3,000 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NS051		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					167,000 L	\$_____
<b>Zone:</b> NS051								
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Canadian Coast Guard College 1190 Westmount Rd Boatshed Sydney, NS	Off Highway / Hors Route	1	X	1,800	32,000 L
		<b>Instructions:</b> 1 ¾ " Camlock adapter required.						
		<b>Instructions :</b> 1 ¾ " Camlock adapteur est necessaire.						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
		Zone: NS051	REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN				32,000 L \$_____
Zone: NS051							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 1795 Grand Lake Road Reserve Mines Detachment Glace Bay Cape Breton Co, NS	Heating / Chauffage	1 X 6,882		29,574 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 308 GEORGE Street Sydney, NS	Heating / Chauffage	2 X 1,136		29,657 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 210 GEORGE Street Sydney, NS	Heating / Chauffage	1 X 4,546		32,575 L
					1 X 500		
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	F&O 1270 WESTMOUNT RD Sydney, NS	Heating / Chauffage	2 X 4,540		46,260 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC Wentworth Court 70 Crescent Street Sydney, NS	Heating / Chauffage	3 X 1,137		50,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Glace Bay Armoury 76 Sterling Rd. Glace Bay Cape Breton Co, NS	Heating / Chauffage	1 X 4,545		85,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 47 DORCHESTER Street Sydney, NS	Heating / Chauffage	4 X 1,136		130,670 L



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO	Heating / Chauffage	1	X 18,185	446,500 L	
			Victoria Park Sydney, Cape Breton Co, NS		2	X 9,090		
		<b>Instructions:</b>		VP42 - Coriano Building	1 x 18,185 L - 4 Garrison Rd.;			
				VP40 - Debarres Garage	1 x 9,090 L - 10 Garrison Rd.;			
				VP4141 - Oglive Building	1 x 9,090 L - 5 Garrison Rd			
		<b>Instructions :</b>		VP42 - bâtiment Coriano	1 x 18,185 L - 4 Garrison Rd.;			
				VP40 - Debarres Garage	1 x 9,090 L - 10 Garrison Rd;			
				VP41 - bâtimentOglive	1 x 9,090 L - 5 Garrison Rd			
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Fisheries & Oceans Cdn CS GD CGE Westmount Rd 1190 Westmount Road Sydney, Cape Breton Co, NS	Heating / Chauffage	1	X 45,000	700,000 L	
					1	X 9,000		
1	X 200							
1	X 450							
<b>Instructions:</b>					House "F" - 1 X 450 L. Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment and safety plan for fuel delivery.			
<b>Instructions :</b>					Maison "F" - 1 X 450 L. Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.			
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: NS051		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				1,550,236 L	\$ _____	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Zone: NS061									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Compound Area Louisbourg Cape Breton Co, NS	Heating / Chauffage	4	X	2,270	21,000	L
					1	X	4,500		
					1	X	1,000		
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada New Visitor Area Louisbourg Cape Breton Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	4,500	25,000	L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Fortress Area Louisbourg Cape Breton Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	910	35,000	L
					1	X	9,700		
					1	X	4,700		
					1	X	685		
					5	X	1,000		
					1	X	1,500		
					5	X	1,800		
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire		
Zone: NS061		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				81,000	L	\$_____	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NS061							
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Fortress of Louisbourg - NHP Louisbourg, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 15,000	60,000 L
		Instructions: Storage tank must not be filled beyond 90% capacity.					
		Instructions : Le réservoir ne doivent pas être remplis à plus de 90% de sa capacité.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS061		REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN				60,000 L	\$_____
Zone: NS061							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Louisbourg National Park Louisbourg Cape Breton Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 10,000	40,000 L
		Instructions: Storage tank must not be filled beyond 90% capacity.					
		Instructions : Le réservoir ne doivent pas être remplis à plus de 90% de sa capacité.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS061		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				40,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NS071								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 10232 Grenville Street St. Peters Detachment St. Peters Richmond Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	1,137	8,036 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 1704 206 HWY ARICHAT, NS	Heating / Chauffage	1	X	1,137	8,310 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS071		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					16,346 L	\$ _____
Zone: NS081								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 6 PAINT ST PORT HAWKESBURY, NS	Heating / Chauffage	2	X	909	40,776 L
Zone: NS081		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					40,776 L	\$ _____
Zone: NS101								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 230 Main Street Canso Detachment Canso, NS	Heating / Chauffage	1	X	1,137	5,862 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 55 Queen Street Guysborough Detachment Guysborough, NS	Heating / Chauffage	2	X	909	14,782 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS101	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				20,644 L	\$_____
Zone: NS121								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 22552 Highway #7 Sheet Harbour Detachment Sheet Harbour, Halifax Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	909	8,358 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS121	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				8,358 L	\$_____
Zone: NS131								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Springhill Institute 330 McGee St (various bldgs.) Springhill Cumberland Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	1,137	45,000 L
					1	X	9,100	
		Instructions: Bldg A-13 - above ground tank - 1 X 1,137 L Bldg A-1 - below ground tank - 1 X 9,100 L						
		Instructions : Bldg A-13 - réservoir hors terre - 1 X 1,137 L Bldg A-1 - réservoir sous terre - 1 X 9,100 L						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 4 FAIRVIEW ST ANTIGONISH, NS	Heating / Chauffage	2	X	1,135	33,416 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation			
		Zone: NS131	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				78,416 L \$_____
Zone: NS141							
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans/Coast Guard Pictou, NS	Marine / Marine			10,000 L
		Instructions:	Deliveries April 1 to November 30. Approx. 5,000 - 10,000 L per call-up.				
		Instructions :	Livraisons du 1er avril au 30 novembre. Approx 5,000 - 10,000 L par commande.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS141	REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN				10,000 L \$_____
Zone: NS141							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 177 North Ford Street Stellarton Detachment Stellarton, Pictou Co, NS	Heating / Chauffage	1 X 2,270	16,715 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 340 EAST RIVER Road New Glasgow, NS	Heating / Chauffage	1 X 4,500	75,634 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Pictou Armoury B 3 44 Dawson St. Pictou Pictou Co., NS	Heating / Chauffage	1 X 4,800	120,000 L	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS141	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				212,349 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: NS151</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 155 Main Street Tatamagouche Detachment Tatamagouche Colchester Co, NS	Heating / Chauffage	2 X 909	9,406 L	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS151</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				9,406 L	\$_____
<b>Zone: NS161</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Springhill Inst. 330 Mcgee St Springhill Cumberland Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 4,540	50,000 L	
		<b>Instructions:</b> Bldg A4, 210-03, above ground.					
		<b>Instructions :</b> Bâtiment A4, 210-03, au dessus du sol.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Springhill Inst. 330 Mcgee St Springhill Cumberland Co, NS	Power Generating / Production D'électricité	1 X 9,092	12,000 L	
		<b>Instructions:</b> Bldg A5, 210-14 EC00041559					
		<b>Instructions :</b> Bâtiment A5, 210-14 EC00041559					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: NS161	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN			62,000 L \$_____	
Zone: NS161							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Springhill Inst. 330 Mcgee St Springhill Cumberland Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 9,180	150,000 L	
		Instructions:	Bldg A4, 210-02, EC00005230, above ground				
		Instructions :	Bâtiment A4, 210-02 EC00005230, au dessus du sol				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS161	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN			150,000 L \$_____	



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NS161							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Springhill Institute 330 McGee St Springhill Cumberland Co, NS	Heating / Chauffage	2	X 60,000	2,000,000 L
			<b>Instructions:</b> Above ground tank Minimum Call-up is 35,000 litres. Bottom Loading. Tank Truck with a 3" connector hose is required. Bldg A5, 210-13, EC00041552 Bldg A5, 210-15, EC00041552				
			<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. La quantité minimale par commande est 35,000 L. Chargement par le bas. Camion citerne avec un tuyau de raccordement de 3" est nécessaire. Bâtiment A5, 210-13, EC00041552 Bâtiment A5, 210-15, EC00041552				
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 4764 Main Street Oxford Detachment Oxford Cumberland Co, NS	Heating / Chauffage	1	X 2,364	10,689 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 156 Queen Street Pugwash Detachment Pugwash, Cumberland Co, NS	Heating / Chauffage	2	X 909	13,927 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Springhill Armoury 72 North St. Springhill Cumberland Co, NS	Heating / Chauffage	1	X 9,150	90,000 L
					1	X 2,200	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: NS161		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					2,114,616 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NS171							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Experimental Farm Nappan Cumberland Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 4,000	90,000 L
		Instructions: 2.5" cam lock adapter above ground tank					
		Instructions : 2.5" cam lock adapter réservoir hors terre					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 39 VICTORIA ST AMHERST, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,874	3,600 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS171		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				93,600 L	\$_____
Zone: NS171							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Experimental Farm Nappan Cumberland Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 4,000	16,000 L
		Instructions: 2.5" cam lock adapter above ground tank					
		Instructions : 2.5" cam lock adapter réservoir hors terre					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS171		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN				16,000 L	\$_____

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: NS171</b>								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Agriculture & Agri-food Canada Experimental Farm Nappan Cumberland Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	2,275	30,000 L
					1	X	4,500	
		<b>Instructions:</b>	2" cam lock adapter is required.					
		<b>Instructions :</b>	2" cam lock adapter est requise.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Amherst Armoury 34 Acadia St. Amherst Cumberland Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	2,250	80,000 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS171</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>					110,000 L	\$ _____
<b>Zone: NS191</b>								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 501 Main Street Parrsboro Detachment Parrsboro Cumberland Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	909	7,110 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS191</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>					7,110 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NS201								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Various Bldgs CFS Debert Plains Rd. Debert Colchester Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	450	75,000 L
					1	X	4,500	
					1	X	9,090	
					Instructions: Bldg 217- 2 x 450 L Bldg 219 - 1 x 4,500 L Great Village Tax site- 1 x 9,090 L			
Instructions : Bât 217- 2 x 450 L Bât 219 - 1 x 4,500 L Great Village Tax site- 1 x 9,090 L								
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS201		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					75,000 L	\$_____
Zone: NS201								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, RS Site Masstown 11662 Highway 2 Masstown, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	450	5,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND Transmitter Site 600 Mill Lane Rd. Great Village Colchester Co, NS	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	4,500	10,000 L
					1	X	455	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: NS201	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				15,000 L	\$_____
Zone: NS202								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Nova Institution for Women 180 James Street Truro, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	9,028	5,000 L
		Instructions:	Bldg Main, 250-01, EC00024231, above ground					
		Instructions :	Bâtiment Centrale, 250-01 EC00024231, au dessus du sol.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS202	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				5,000 L	\$_____
Zone: NS202								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 280 PICTOU RD TRURO, NS	Heating / Chauffage	1	X	9,000	20,529 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 379 Prince Street Truro Sub/division Truro Colchester Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	1,136	49,950 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Truro Armoury 126 Willow St. Truro Colchester Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	4,800	60,000 L
					1	X	910	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: NS202	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				130,479 L	\$ _____
Zone: NS211								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 7929 #7 HWY MUSQUODOBOIT HARBOUR, NS	Heating / Chauffage	1	X	909	5,222 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 136 Highway #2 Enfield Detachment Enfield Hants Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	1,136	21,230 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS211	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				26,452 L	\$ _____
Zone: NS211								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP, 136 Highway #2 Enfield Detachment Enfield Hants Co, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	600	1,500 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS211	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				1,500 L	\$ _____
Zone: NS221								

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CFHA, MQ, CFB Halifax 18 Highfield Park Drive Dartmouth, NS	Heating / Chauffage	2	X	25,000	150,000 L
					232	X	1,100	
					1	X	2,270	
					<b>Instructions:</b> Bldg #'s & corresponding tank sizes to be provided at time of award & emailed or faxed monthly to supplier re: deliveries. Below ground tanks. Halifax-2 x 25,000 L. Below ground. Bi-weekly deliveries May-Oct only. Shearwater 225 x 1,100 L. Halifax 7 x 1, 100L., 1 x 2,270 Above ground. All are residential, above ground tanks, and require monthly fuel delivery in winter when units are vacant. Driver must notify CFHA immediately of delivery access problems at Tel #(902)427-4754.			
			<b>Instructions :</b> L 'édifice # & tailles de réservoir correspondant devant être fournis au moment de l'attribution par courriel et de télécopieur mois pour re fournisseurs: les livraisons. Les réservoirs au sol. Halifax-2 x 25.000 L. sous terre. Livraisons bimensuelles de mai à octobre seulement. Shearwater 225 x 1,100L. Halifax 7 x 1,100L, 1 x 2,270L hors terre. Ils sont tous des réservoirs résidentiels, hors-terre et requièrent les livraisons mensuelle de carburant en hiver lorsque les unités sont vacants. Le conducteur doit aviser immédiatement l'ALFC de problèmes d'accès de livraison à Tel # (902) 427-4754.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada York Redoubt NHS 300 Purcelles Road on Rte 253 Halifax, NS	Heating / Chauffage	1	X	910	9,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	CSC, Carlton Centre 5853 College St Halifax Halifax Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	910	12,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	NRC, 1 Challenger Drive Bio AGC Storage Bldg Dartmouth Halifax Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	910	20,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Bldg 1 Sound Range Fergusons Cove 1 Fergusons Cove Rd. Halifax Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	2,275	25,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 1 Elleanor Drive Tantallon Detachment Tantallon Halifax Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	1,136	25,320 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 1171 COLE HARBOUR RD COLE HARBOUR, NS	Heating / Chauffage	2	X	909	32,186 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 711 Old Sackville Road Lower Sackville Detachment Lower Sackville Halifax Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	1,136	42,028 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND Maj Robert Campbell Armoury 255 Damascus Road Bedford, NS	Heating / Chauffage	1	X	9,029	70,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank.						
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre.						
TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DPWGS Shearwater Helicopter Hangar 101 Magnificent Ave. Shearwater, NS	Heating / Chauffage	1	X	9,100	87,865 L		
<b>Instructions:</b> 1-1/4" to 2-1/2" locking capacity Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment and safety plan for fuel oil delivery.								
<b>Instructions :</b> 1-1/4 "à 2-1/2" Capacité de verrouillage Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.								



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 3139 OXFORD Street Halifax, NS	Heating / Chauffage	1	X 13,250	130,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO RA Park Halifax, NS	Heating / Chauffage	4	X 2,270	150,000 L
		<b>Instructions:</b> RA1 - 5500 Royal Artillery Crt - 1 x 2,270 L RA2 - 5480 Royal Artillery Crt - 1 x 2,270 L RA3 - 5460 Royal Artillery Crt - 1 x 2,270 L RA6 - 1556 Brunswick St - 1 x 2,270 L					
		<b>Instructions :</b> RA1 - 5500 Royal Artillery Crt - 1 x 2,270 L RA2 - 5480 Royal Artillery Crt - 1 x 2,270 L RA3 - 5460 Royal Artillery Crt - 1 x 2,270 L RA6 - 1556 Brunswick St - 1 x 2,270 L					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO HMC Dockyard Halifax, NS	Heating / Chauffage	2	X 910	150,000 L
					1	X 9,090	
					1	X 1,136	
		<b>Instructions:</b> D155 - 2472 Provo Wallis St: 1 x 910 L for D155 - deliveries twice per week - every Tues + Fri D62 - 2434 Provo Wallis St: 1 x 9,090 L, 2 x 910 Building D211 - 2242 Valour Way: 1 X 1,136 L D166 - 2215 Provo Wallis St: 1 X 910 L Estimated usage per year 2000 L					
		<b>Instructions :</b> D155 - 2472 Provo Wallis St: 1 x 910 L pour D155 - les livraisons deux fois par semaine - chaque Mar + Ven D62 - 2434 Provo Wallis St: 1 x 9,090 L, 2 x 910 bâtiment D211- 2242 Valour Way: 1 X 1,136 L D166 - 2215 Provo Wallis St: 1 X 910 L Utilisation estimée par année 2000 L					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A										
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue			
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Emergency Use (if Req"d) Halifax, NS	Heating / Chauffage	1	X 910	250,000 L			
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Windsor Park Bldgs Halifax, NS	Heating / Chauffage	2	X 2,275	600,000 L			
					1	X 45,450				
					1	X 2,400				
		<b>Instructions:</b> WP60 - 3110 Windsor St: 1 x 2,275 L WP61 - 6368 Barracks Dr: 1 x 2,400 L WP62 - 6461 Hawk Terr: 1 x 45,450 L WP90 - 1 x 2,275 L								
		<b>Instructions :</b> WP60 - 3110 Windsor St: 1 x 2,275 L WP61 - 6368 Barracks Dr: 1 x 2,400 L WP62 - 6461 Hawk Terr: 1 x 45,450 L WP90 - 1 x 2,275 L								
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO HMC Dockyard D204 Halifax, NS	Heating / Chauffage	1	X 455,000	700,000 L			
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Stadacona Halifax, NS	Heating / Chauffage	1	X 43,000	700,000 L			
					1	X 4,546				
					1	X 2,270				
1	X 2,365									
<b>Instructions:</b> S7 - 2710 Admirals Way: 1 X 2,365 L S11 - 2782 Rutherford St: 1 X 43,000 L S20 - 2729 Admirals Way: 1 X 2,270 L S93 - 2727 Commanders Ln: 1 X 4,546										

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Instructions :		S7 - 2710 Admirals Way: 1 X 2,365 L S11 - 2782 Rutherford St: 1 X 43,000 L S20 - 2729 Admirals Way: 1 X 2,270 L S93 - 2727 Commanders Ln: 1 X 4,546				
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO CHP Bldgs Barge Dyk NAD, Hydrofoil Bldg W29 66 Ordnance Rd. Dartmouth Halifax Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	9,841	800,000 L
					1	X	71,472	
					1	X	89,268	
					1	X	1,500	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Degaussing Range, CFAD Bedford Halifax Co., NS	Heating / Chauffage	1	X	910	1,900,000 L
					1	X	3,785	
					2	X	2,272	
					10	X	5,000	
					4	X	13,000	
					2	X	2,000	
Instructions:		BD1 - Degaussing Control Bldg 1 x 910 L 300 Degaussing Ln; BD8 - Degaussing Workshop 1 x 2,272 L 290 Degaussing Ln; BM239 - Ammo Trans Facility 1 X 3,875 L 10 Sulphur Rd; Bedford Ammunition depot (10 x 5,000) BM36 - 1 x 13,000 L - 323 Copper Rd BM39 - 1 x 13,000 L - 285 Carbon Rd BM40 - 2 x 2,000 L - 400 Jetty Rd BM212 - 1 x 13,000 L - 142 Jetty Rd BM230 - 1 x 13,000 L - 261 Nickel Rd						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> BD1 - Contrôle démagnétisation Bât 1 x 910 L 300 Degaussing Ln; DG8 - Atelier démagnétisation 1 x 2.272 L] 290 Degaussing Ln; BM239 - Munitions Facility Trans 1 X 3,875 L 10 Sulphur Rd; dépôt de munitions de Bedford (10 x 5,000) BM36 - 1 x 13,000 L - 323 Copper Rd BM39 - 1 x 13,000 L - 285 Carbon Rd BM40 - 2 x 2,000 L - 400 Jetty Rd BM212 - 1 x 13,000 L - 142 Jetty Rd BM230 - 1 x 13,000 L - 261 Nickel Rd				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS221</b> <b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>					5,853,399 L	\$ _____
<b>Zone: NS221</b>						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Bedford Inst of Oceanography Dartmouth Halifax Co, NS	Off Highway / Hors Route	1 X 1,144	20,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, Diesel Engine Shop S-88 STAD Halifax, NS	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 2,360	25,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	F&O, Canadian Coast Guard Bedford Institute Oceanography Foot of Baffin Blvd. Dartmouth Halifax Co, NS	Marine / Marine	1	X	5,500	40,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. Tank positioned at small vessel moring to the left of the Commissionnaire's Gatehouse.						
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. Réservoir placé à bord d'un petit navire à gauche de la Commissionnaire's Gatehouse.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Department of National Defence Bldg 207 Dockyard Landside Halifax, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,200	80,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, Bldg 158 Bedford Magazine Dartmouth, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	10,000	90,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DFO/Cdn Coast Guard Dartmouth, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	56,000	112,000 L
		<b>Instructions:</b>	1 Yearly delivery Sept/Oct of 56,000 litres FOB into CCG vessels. To Michias Is. Hose required soft, 2" or 4" cam lock required.					
		<b>Instructions :</b>	1 livraison annuelle Sept / Oct de 56.000 litres FOB en navires de la GCC. Pour Michias Est. Tuyau nécessaire doux, 2 "ou 4" came de verrouillage nécessaires.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Halifax Dockyard Force Protection Water Side Halifax, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	7,200	120,000 L
		<b>Instructions:</b>	2" camlock adapter is required.					
		<b>Instructions :</b>	2" camlock adapteur est nécessaire.					

**Public Services and Procurement Canada**  
**Services publics et Approvisionnement Canada**

**Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'**

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, Bldg 32 Shearwater Motor Transport Shearwater, Halifax Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	13,676	250,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Department of National Defence Willow Park, Bldg 6 MSE Section Halifax, Halifax Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	22,000	1,100,000 L
					1	X	23,245	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS, Fisheries & Oceans Traffic Cntrl Ctr (MCTS) 10 Hudson Way Shannon Hill, Dartmouth, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	909	1,100 L
		<b>Instructions:</b> Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment and safety plan for fuel delivery.						
		<b>Instructions :</b> Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de carburant.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS Shearwater Helicopter Hangar 101 Magnificent Ave. Shearwater, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	909	1,200 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1713 BEDFORD ROW Halifax, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	909	1,800 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 176 PORTLAND Street DARTMOUTH, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	909	1,800 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Parks Canada Halifax Citadel NHS 5425 Sackville St Halifax, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,200	2,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 1171 COLE HARBOUR RD COLE HARBOUR, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,700	3,500 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 3139 OXFORD Street Halifax, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,050	8,200 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND Bedford Central Heating Bedford Halifax Co, NS	Heating and Power	1	X	10,000	10,000 L
				Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	910	
		Instructions: Above ground storage						
		Instructions : Réservoir hors terre						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND CFB Halifax Emergency Halifax Halifax Co, NS	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	2	X	2,275	10,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS, Fisheries & Oceans Bio Fish Lab 2 Challenger Drive Dartmouth Halifax Co, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	13,680	15,000 L
		Instructions: Financial code: R.029903.001-508197-906610-A561-RG01 Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment and safety plan for fuel delivery						
Instructions : Code financière: R.029903.001-508197-906610-A561-RG01 Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de carburant.								

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 80 GARLAND AVE Dartmouth, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	9,992	19,900 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND 1124 Purcells Cove Road Sandwich Point Halifax, NS	Heating and Power	1	X	908	20,000 L
				Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	682	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND CFB Halifax Various Sites Halifax Halifax Co, NS	Heating and Power	1	X	45,460	150,000 L
				Generating /	1	X	3,788	
				Production	1	X	2,273	
				D'électricité et	1	X	1,894	
				Chauffage	7	X	910	
					2	X	455	
					2	X	2,400	
					1	X	150	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS221		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					2,081,500 L	\$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NS221							
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	F&O, Canadian Coast Guard Bedford Institute Oceanography Foot of Baffin Blvd. Dartmouth Halifax Co, NS	Marine / Marine	1	X 5,500	80,000 L
		Instructions:	Above ground tank. Tank positioned at small vessel moring to the left of the Commissionnaire's Gatehouse.				
		Instructions :	Réservoir hors terre. Réservoir placé à bord d'un petit navire à gauche de la Commissionnaire's Gatehouse.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS221		REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN				80,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NS221							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A low temperature operability	UFTS combustible diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse temperature	TW/Standby / CC/Huile Secours	Cdn Food Inspection Agency 1992 Agency Drive Dartmouth, NS	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 13,875	13,875 L
		<b>Instructions:</b> Deliveries between 08:00-15:00 hrs mon-fri. Delivery driver is to call ahead (902) 5361010 & notify commissioner of delivery. Minimum desired tank level is 6,000 L					
		Contact: Tim Hurlbut (902) 536-1025					
		<b>Instructions :</b> Livraisons entre 08:00-15:00 h lundi au vendredi. Chauffeur-livreur est d'appeler à l'avance (902) 536-1010 et informer commissaire de la livraison. Minimum le niveau du réservoir souhaité est de 6,000 L					
		Contact: Tim Hurlbut (902) 536-1025					
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>		<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: NS221		REQUIREMENT NUMBER: 7 / TW : N° DE BESOIN					13,875 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NS221						
Fuel oil heating type 6. Sulphur limit must not exceed 2.0% on an annual basis. CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 6. Limite en soufre ne doit pas dépasser 2.0% sur une base annuelle. CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO HMCS Dockyard CHP D62 2434 Provo Wallis St. Halifax, NS	Heating / Chauffage	1 X 230,000	500,000 L
		Instructions:	Above ground tanks. Type 6 fuel in NS - maximum sulphur content 2.2% by mass.			
		Instructions :	Réservoirs hors-terre. Mazout type 6 dans NS - le contenu maximum de soufre 2.2% en masse.			
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS221		REQUIREMENT NUMBER: 11 / TW : N° DE BESOIN				500,000 L \$_____
Zone: NS221						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Department of National Defence Bldg 207 Dockyard Landside Halifax, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 3,600	48,000 L
		Instructions:	Above ground tank.			
		Instructions :	Réservoir hors terre.			

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Halifax Dockyard Force Protection Water Side Halifax, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	3,600	100,000 L
<b>Instructions:</b> 2" camlock adapter is required.								
<b>Instructions :</b> 2" camlock adaptateur est nécessaire.								
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Bedford Magazine Dartmouth, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	10,000	150,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Department of National Defence Shearwater Mt Garage Bldg #32 Shearwater, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	22,750	500,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND MSE Section Willow Park Halifax, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	33,000	1,200,000 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NS221		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 14 / TW : N° DE BESOIN					1,998,000 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: NS221</b>						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	Department of National Defence Bldg 30 CFB Shearwater Shearwater Halifax Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		40,000 L
<b>Instructions:</b> Bottom loading						
<b>Instructions :</b> Chargement par le dessous						
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS221</b>					40,000 L	\$_____
<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU : N° DE BESOIN</b>						
<b>Zone: NS221</b>						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up / Ramassage	DND, Bldg 32 CFB Shearwater Shearwater Halifax Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	0 X 3,500	100,000 L
<b>Instructions:</b> Bottom loading						
<b>Instructions :</b> Chargement par le dessous						
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
		Zone: NS221	REQUIREMENT NUMBER: 14 / PU : N° DE BESOIN			100,000 L \$ _____
Zone: NS221						
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Pick Up / Ramassage	Department of National Defence Bldg 30 CFB Shearwater Shearwater Halifax Co, NS	Off Highway / Hors Route		40,000 L
		Instructions: Bottom Loading				
		Instructions : chargement par le bas				
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS221	REQUIREMENT NUMBER: 13 / PU : N° DE BESOIN			40,000 L \$ _____
Zone: NS221						
Diesel type A (P50) operability temperature cloud point -43°C	Diesel type A (P50) température de service point de trouble -43°C	205 L Drum / Baril 205 L	DFO - for furtherance to Sable Island 647 Barnes Rd. Halifax, NS	Off Highway / Hors Route		6,560 L
		Instructions: To be palletized in groups of 4 drums.				
		Instructions : Doit être sur palettes dans des groupes de 4 tambours.				

**Public Services and Procurement Canada**  
**Services publics et Approvisionnement Canada**

**Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'**

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Diesel type A (P50) operability temperature cloud point -43°C	Diesel type A (P50) température de service point de trouble -43°C	205 L Drum / Baril 205 L	Parks Canada - for furtherance to Sable Island Address TBD at call-up Halifax, NS	Off Highway / Hors Route		246,000 L
<p><b>Instructions:</b> Call-ups to be made from early April until late October.  Approximately 40-160 drums per order.  Delivery 14 days from call-up.  Drums must be secured to pallets with 5 steel bands and wooden blocking.  Drums must be placed on the pallets so that their large bungs are not obstructed by the bands and blocking.  Drums must be clearly color coded as to their content and that the labels be facing the outside of the pallet.</p> <p><b>Instructions :</b> Les livraisons à partir de début Avril à fin Octobre.  Environ 40-160 barils par commande.  Livraison 14 jours subséquente de la demande.  Les barils doivent être fixés à des palettes avec 5 bandes d'acier et le blocage en bois.  Les barils doivent être placés sur les palettes afin que leurs grands bouchons ne sont pas obstrués par les bandes et le blocage.  Les barils doivent être clairement codées en couleur de leur contenu, et que les étiquettes font face à l'extérieur de la palette.</p>						
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NS221		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 27 / DR : N° DE BESOIN			252,560 L	\$ _____

**Zone:** NS221

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation		
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	205 L Drum / Baril 205 L	DFO - for furtherance to Sable Island 647 Barnes Rd. Halifax, NS	Off Highway / Hors Route		8,200 L
<p><b>Instructions:</b> To be palletized in groups of 4 drums.</p> <p><b>Instructions :</b> Doit être sur palettes dans des groupes de 4 tambours.</p>						
		205 L Drum / Baril 205 L	Parks Canada - for furtherance to Sable Island Address TBD at call-up Halifax, NS	Off Highway / Hors Route		18,450 L
<p><b>Instructions:</b> Call-ups to be made from early April until late October. Approximately 32-44 drums per order. Delivery 14 days from call-up. Drums must be secured to pallets with 5 steel bands and wooden blocking. Drums must be placed on the pallets so that their large bungs are not obstructed by the bands and blocking. Drums must be clearly color coded as to their content and that the labels be facing the outside of the pallet.</p>						



**Public Services and Procurement Canada**  
**Services publics et Approvisionnement Canada**

**Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'**

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	<b>Instructions :</b> Les livraisons à partir de début Avril à fin Octobre. Environ 32-44 barils par commande. Livraison 14 jours subséquente de la demande. Les barils doivent être fixés à des palettes avec 5 bandes d'acier et le blocage en bois. Les barils doivent être placés sur les palettes afin que leurs grands bouchons ne sont pas obstruées par les bandes et le blocage. Les barils doivent être clairement codées en couleur de leur contenu, et que les étiquettes font face à l'extérieur de la palette.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS221</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 14 / DR : N° DE BESOIN</b>				26,650 L	\$_____
<b>Zone: NS231</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Sandy Cove Aquaculture Research Stn. 270 Sandy Cove Rd. Ketch Harbour, NS	Heating / Chauffage	2 X 2,275 1 X 4,500 1 X 9,000 1 X 1,137	200,000 L	
		<b>Instructions:</b> 2 x 2,275 L - 2" cam lock adapter is required 1 x 4,500 L - 2" cam lock adapter is required 1 x 9,000 L - 4" cam lock adapter is required					
		<b>Instructions :</b> 2 x 2,275 L - 2" cam lock adapteur est nécessaire 1 x 4,500 L - 2" cam lock adapteur est nécessaire 1 x 9,000 L - 4" cam lock adapteur est nécessaire					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO DCD School Herring Cove Sandwich Point Halifax Co., NS	Heating / Chauffage	1	X	9,737	500,000 L
					1	X	13,500	
					1	X	2,275	
					1	X	910	
		Instructions:	Bldg DC-37 - 75 Smoke Rd.: 1 x 9,737 L 1 x 13,500L Bldg #18 - 46 Smoke Rd: 1 x 2,275 L Bldg #19 - 70 Flood Ln.: 1 x 910					
		Instructions :	Bât DC-37 - 75 Smoke Rd.: 1 x 9,737 L 1 x 13,500L Bât #18 - 46 Smoke Rd: 1 x 2,275 L Bât #19 - 70 Flood Ln: 1 x 910					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS231		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					700,000 L	\$_____
Zone: NS241								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 625 14 HWY, CHESTER, NS	Heating / Chauffage	1	X	2,365	13,634 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO OPS Building B8 1062 Parkwood Dr. Mill Cove Lunenburg Co., NS	Heating / Chauffage	1	X 15,000	60,000 L
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS241</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				73,634 L	\$_____
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 625 14 HWY, CHESTER, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,400	2,800 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND CFS Mill Cove Ops Hubbards Halifax Co, NS	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 2,400	10,000 L
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS241</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				12,800 L	\$_____
<b>Zone: NS251</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 88 Lillydale Road Lunenburg Detachment Lunenburg Lunenburg Co, NS	Heating / Chauffage	2	X 909	7,257 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 77 DUFFERIN Street Bridgewater, NS	Heating / Chauffage	2	X 1,136	32,700	L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 14 COOKS RD BRIDGEWATER, NS	Heating / Chauffage	2	X 909	34,364	L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS251		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					74,321 L	\$_____
Zone: NS261								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Staff Housing Caledonia Queens Co, NS	Heating / Chauffage	4	X 910	4,000	L
		Instructions: Houses - 33, 45, and 48 Hemlock St., and 45 Pine St.						
		Instructions : Maisonss - 33, 45, et 48 Hemlock St., et 45 Pine St.						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Kejimkujik NP Campgrd SHR Bldg Maitland Bridge Anna Co, NS	Heating / Chauffage	1	X 2,275	12,000	L
		Instructions: Do not fill after October 1						
		Instructions : Ne pas remplir compter du 1er octobre						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Warden Road Housing Maitland Bridge Anna Co, NS	Heating / Chauffage	4	X 910	16,000	L
		Instructions: Show Houses separately #15, 17, 21, 25						
		Instructions : Montrer les maisons séparément #15, 17, 21, 25						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Kejimkujik NHP Pk Compound Maitland Bridge Anna Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	2,250	20,000 L
					1	X	910	
		<b>Instructions:</b> Show Main Compound #10 and Garage #8 separately.						
		<b>Instructions :</b> Montrer Main Compound et Garage #8 séparément						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Kejimkujik Nat Pk Admin Bldg Maitland Bridge Anna Co, NS	Heating / Chauffage	1	X	2,275	22,000 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NS261		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 8 / TW : N° DE BESOIN					74,000 L	\$_____
<hr/>								
<b>Zone:</b> NS261								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Kejimkujik National Park Maitland Bridge Anna Co, NS	Off Highway / Hors Route	1	X	2,500	16,000 L
		<b>Instructions:</b> Visual Fill						
		<b>Instructions :</b> Remplissage par la vue						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NS261		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : N° DE BESOIN					16,000 L	\$_____

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: NS261</b>									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Kejimkujik National Park Maitland Bridge Anna Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,500	87,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Visual Fill						
		<b>Instructions :</b>	Remplissage par la vue						
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS261</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN</b>						87,000 L	\$ _____
<b>Zone: NS271</b>									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 20 SHORE RD LIVERPOOL, NS	Heating / Chauffage	2	X	909	9,608 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	F & O, Mersey Biodiversity Facility, 96 Fish Hatchery Rd Milton, Queens Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	4,700	18,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Above ground storage tanks. 2" Camlock adapter is required.						
		<b>Instructions :</b>	Réservoirs hors terre. 2" Camlock adapteur est nécessaire.						
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS271</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>						27,608 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NS281								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CCR Barrington Radar Site NE Barrington, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	22,700	15,000 L
		Instructions: Above ground storage						
		Instructions : Réservoir hors terre						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS281		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					15,000 L	\$_____
Zone: NS281								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 2486 Barrington Barrington Detachment Barrington Passage, NS	Heating / Chauffage	2	X	909	9,121 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS281		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					9,121 L	\$_____
Zone: NS291								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 200 Harriet Street Shelburne Detachment Shelburne Shelburne Co, NS	Heating / Chauffage	2	X	909	7,914 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS291	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				7,914 L	\$_____	
Zone: NS301									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 15 WILLOW Street Yarmouth, NS	Heating / Chauffage	1	X	5,000	44,184	L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND Armoury Yarmouth Yarmouth Co, NS	Heating / Chauffage	3	X	2,272	120,000	L
					1	X	4,498		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS301	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				164,184 L	\$_____	
Zone: NS301									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 156 STARRS RD YARMOUTH, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	455	900	L
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS301	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				900 L	\$_____	



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: NS311</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 60 Meteghan Connector Rd Meteghan Detachment Meteghan Digby Co, NS	Heating / Chauffage	2 X	909	11,494 L
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
		<b>Zone: NS311</b>	<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				11,494 L \$_____
<b>Zone: NS321</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada, 21 Historic Lane Port Royal Nat'l Historic Site Granville Ferry Anna Co, NS	Heating / Chauffage	1 X	910	5,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Fort Anne Nat'l Historic Site Annapolis Royal Anna Co, NS	Heating / Chauffage	2 X	910	12,000 L
			<b>Instructions:</b> Officers quarters located at 323 St. George Street.				
			<b>Instructions :</b> Les quartiers des officiers sont situés au 323, rue St. George.				
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND Rifle Range Granville Ferry Anna Co, NS	Heating / Chauffage	4 X	910	15,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Fisheries & Oceans Westport Search and Rescue Station Westport Digby Co, NS	Heating / Chauffage	1 X	910	18,000 L
			<b>Instructions:</b> Right on Water St - at the very end.				
			<b>Instructions :</b> Directement sur Water St - à la toute fin.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (d	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 129 Victoria Street Digby Detachment Digby Digby Co, NS	Heating / Chauffage	2	X 909	32,169 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS321		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				82,169 L	\$_____
Zone: NS321							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Port Royal National Historic S 21 Historic Lane Port Royal, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,143	2,000 L
		Instructions: Double-walled tank.					
		Instructions : Réservoir à double paroi					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Greenwood Sea Cadet Camp (HMCS Acadia) Digby Warf, 151 Water St. Digby, NS	Marine / Marine	25,000 L		
		Instructions: Fuel to deliver into boats, approximately 600 L per call-up. Must be able to deliver on Digby Warf.					
		Instructions : Carburant à Livrer dans des bateaux, approximativement 600 L par commande. Doit être capable de livrer sur Digby Warf.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS321		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				27,000 L	\$_____

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
Zone: NS321								
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Department of National Defence Annapolis Boatshed, Hwy 1 Annapolis Royal, NS	Off Highway / Hors Route	1	X	2,000	10,000 L
		Instructions: Above ground tank.						
		Instructions : Réservoir hors terre.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Greenwood Sea Cadet Camp (HMCS Acadia) Clementsport, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,000	10,000 L
		Instructions: Above ground tank.						
		Instructions : Réservoir hors terre.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS321		REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN					20,000 L	\$ _____
Zone: NS331								

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFHA Greenwood Married Quarters Greenwood Kings Co, NS	Heating / Chauffage	579	X 910	300,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Bldg #'s & corresponding tank sizes to be provided at time of award & faxed monthly to supplier re: deliveries. Deliveries must be served by either a 13,000 or 18,000 litre truck. Driver must notify CFHA immediately of delivery access problems at tel # (902) 765-1494,ext.5903. Tanks located inside basement.					
		<b>Instructions :</b>	L 'édifice # & tailles de réservoir correspondant devant être fournis au moment de l'attribution et de télécopieur mois pour re fournisseurs: les livraisons. Les livraisons doivent être servis soit par un 13.000 ou 18.000 litres camion. Le conducteur doit aviser immédiatement l'ALFC de problèmes d'accès de livraison à tel # (902) 765-1494, ext.5903. Réservoirs situés à l'intérieur de sous-sol.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 552 GRANVILLE ST BRIDGETOWN, NS	Heating / Chauffage	2	X 909	5,564 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND Armoury Middleton Annapolis Co, NS	Heating / Chauffage	1	X 2,270	40,000 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND CFB Greenwood, various Bldgs Greenwood Kings Co, NS	Heating / Chauffage	1	X 108,000	1,000,000 L
					4	X 900	
					2	X 5,000	
					5	X 2,270	
					3	X 2,315	
					1	X 15,000	
					1	X 34,050	
					1	X 2,200	
					1	X 4,500	
					4	X 1,137	
					1	X 2,365	
					1	X 2,275	
					1	X 2,272	
<b>Instructions:</b> Bldg #'s & corresponding tank sizes to be provided at time of award							
<b>Instructions :</b> L 'édifice # & tailles de réservoir correspondant devant être fournis au moment de l'attribution							
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>		<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> NS331		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 8 / TW : N° DE BESOIN				1,345,564 L	\$_____

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: NS331</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Greenwood Greenwood Kings Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 35,000	400,000 L	
		<b>Instructions:</b> Above ground tanks which require climbing of stairs to deliver					
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre lequel requiert monter des marches pour livrer					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND Canadian Forces Camp Aldershot Kings County, NS	Power Generating / Production D'électricité	2 X 2,000 1 X 1,500 4 X 500	10,000 L	
		<b>Instructions:</b> Above ground tanks. Bldg. 215 - 1 x 500L, Bldg. 216 - 1 x 2000L, Bldg. 221 - 1 x 2000L, Bldg. 201A - 1 x 1500L, Bldg. 222A - 1 x 500L, Bldg. 257 - 1 x 500L, Bldg. 112 - 1 x 500L.					
		<b>Instructions :</b> Réservoirs hors terre.					
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>		<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS331</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				410,000 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NS331							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND 14 Wing Greenwood Greenwood, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	35,000	600,000 L
		Instructions: Above ground storage - requires climbing of stairs to deliver					
		Instructions : Réservoir hors terre - requiert monter des marches pour livrer					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS331		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN				600,000 L	\$_____
Zone: NS331							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	DND 14 Wing Greenwood Greenwood, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route			200,000 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS331		REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU : N° DE BESOIN				200,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NS331						
Fuel oil heating type 6. Sulphur limit must not exceed 2.0% on an annual basis. CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 6. Limite en soufre ne doit pas dépasser 2.0% sur une base annuelle. CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, CFB Greenwood Bldg 216 (new CHP) Greenwood Kings Co, NS	Heating / Chauffage	2 X 409,903	6,400,000 L
		Instructions:	Above ground tanks. Type 6 fuel in NS - maximum sulphur content 2.2% by mass.			
		Instructions :	Réservoirs hors-terre. Mazout type 6 dans NS - le contenu maximum de soufre 2.2% en masse.			
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NS331		REQUIREMENT NUMBER: 11 / TW : N° DE BESOIN				6,400,000 L \$_____
Zone: NS341						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Kentville Res Ctr -32 Main St Kentville, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 4,550	60,000 L
		Instructions:	2" cam lock adapter above ground tank next to station garage			
		Instructions :	2" cam lock adapter réservoir hors terre près du garage			
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Camp Aldershot, Bldg 58 Aldershot, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 21,000	200,000 L
		Instructions:	Above ground storage			
		Instructions :	Réservoir hors terre			



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NS341	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					260,000 L	\$_____
Zone: NS341									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Kentville Res Ctr -32 Main St Kentville, NS	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,275	4,550 L	
		Instructions: 2" cam lock adapter, above ground tank next to heating plant							
		Instructions : 2" cam lock adapter réservoir hors terre près							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Grand Pré National Historic Site PO Box 150 Grand-Pré, NS	Off Highway / Hors Route	1	X	1,000	5,000 L	
		Instructions: Above ground storage tank.							
		Instructions : Réservoir hors terre.							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Kentville Res Ctr -32 Main St Kentville, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X	2,275	40,000 L	
		Instructions: 2" cam lock adapter above ground tank next to station garage							
		Instructions : 2" cam lock adapter réservoir hors terre près du garage							

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Camp Aldershot, Bldg 58 Aldershot Kings Co, NS	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	21,000	100,000 L
		<b>Instructions:</b>	Above ground tanks which require climbing of stairs to deliver					
		<b>Instructions :</b>	Réservoir hors terre lequel requiert monter des marches pour livrer					
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS341</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>					149,550 L	\$ _____
<b>Zone: NS341</b>								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Cda, Grand-Pré Nat'l Historic Site,Maintenance Bldg 2250 Grand-Pré Rd Grand-Pré, NS	Heating / Chauffage	1	X	960	2,500 L
		<b>Instructions:</b>	Above ground storage tank.					
		<b>Instructions :</b>	Réservoir hors terre.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Cda, Grand-Pré Nat'l Historic Site, Church Bldg 2250 Grand-Pré Rd Grand-Pré, NS	Heating / Chauffage	1	X	2,200	9,000 L
		<b>Instructions:</b>	Above ground storage tank.					
		<b>Instructions :</b>	Réservoir hors terre.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A										
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue			
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	F & O, Coldbrook Biodiversity Facility, 1420 Fish Hatchery Rd Coldbrook, Kings Co, NS	Heating / Chauffage	1	X 1,135	10,000 L			
		<b>Instructions:</b> Above ground storage tank. 2" Camlock adapter is required.								
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. 2" Camlock adapteur est nécessaire.								
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 18 Jones Road New Minas Detachment New Minas Kings Co, NS	Heating / Chauffage	2	X 909	30,596 L			
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Agriculture & Agri-food Canada Kentville Research Ctr 32 Main St Kentville Kings Co, NS	Heating / Chauffage	2	X 910	1,000,000 L			
					3	X 4,550				
					2	X 45,500				
		<b>Instructions:</b> 2" cam lock adapter is required.								
		<b>Instructions :</b> 2" cam lock adapter est requise.								
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND - Canadian Forces Camp Aldershot Aldershot Kings Co, NS	Heating / Chauffage	3	X 1,137	1,238,000 L			
					1	X 2,315				
					1	X 2,270				
					1	X 2,272				
					1	X 9,150				
					1	X 10,000				
					1	X 18,000				
					1	X 9,091				
					1	X 4,642				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions:</b> Bldg 22- 1 x 1,137L, Bldg 26-1 x 1,137L, Bldg 70-1 x 2,272L, Bldg 140-1 x 1,137L, Bldg 209-1x 10,000L, Bldg 210-1x 2,315L, Bldg 216-1x 18,000L, Bldg 218-1x 9,150L, Bldg 220-1x 2,270L, Bldg 221-1x 9,091L, Bldg 222-1x 4,642L  <b>Instructions :</b> Bldg 22- 1 x 1,137L, Bldg 26-1 x 1,137L, Bldg 70-1 x 2,272L, Bldg 140-1 x 1,137L, bât 209-1x 10,000L, bât 210-1x 2,315L, bât 216-1x 18,000L, bât 218-1x 9,150L, bât 220-1x 2,270L, bât 221-1x 9,091L, bât 222-1x 4,642L				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: NS341		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN			2,290,096 L	\$ _____

Zone: NS351

**Public Services and Procurement Canada**  
**Services publics et Approvisionnement Canada**

**Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'**

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFHA Newport Corner Newport Corner, NS	Heating / Chauffage	11	X 1,100	4,000 L
		<b>Instructions:</b> Bldg #'s & corresponding tank sizes to be provided at time of award & emailed or faxed monthly to suppliers re: deliveries. Deliveries must be served by either a 13,000 or 18,000 L truck. All are residential, above ground tanks, and require monthly fuel delivery in winter when units are vacant. . Driver must notify CFHA immediately of delivery access problems at tel# (902) 427-4754.					
		<b>Instructions :</b> L 'édifice # & tailles de réservoir correspondant devant être fournis au moment de l'attribution et par courriel ou de télécopieur mensuel aux fournisseurs Re: livraisons. Les livraisons doivent être servis soit par un 13000 ou 18000 L camion.Ils sont tous des réservoirs résidentiels, hors-terre et requièrent les livraisons mensuelle de carburant en hiver lorsque les unités sont vacants. Le conducteur doit aviser immédiatement l'ALFC de problèmes d'accès de livraison à tel # (902) 427-4754.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP, 140 Morrison Drive Windsor Detachment Windsor Hants Co, NS	Heating / Chauffage	2	X 909	11,177 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Windsor Armoury 62 Fort Edward St. Windsor Hants Co, NS	Heating / Chauffage	1	X 4,545	50,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND/FCEO Canadian Forces Buildings 9 First Ave. Newport Corner Hants Co, NS	Heating / Chauffage	1	X 910	70,000 L
					2	X 1,137	
					1	X 2,270	
		<b>Instructions:</b> NC13 - Garage: 1 X 910 L NC7 - Powerhouse: 2 X 1,137 L NC9 - Ops Bldg.: 1 X 2,270 L					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013	<b>Instructions :</b> NC13 - Garage: 1 X 910 L NC7 - centrale électrique : 2 X 1,137 L NC9 - bât Ops : 1 X 2,270 L				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS351</b>					135,177 L	\$_____
<b>Zone: NS351</b>						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Nrs Oceanographic Station Newport Corner Hants Co, NS	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 13,638	20,000 L
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NS351</b>					20,000 L	\$_____
<b>Zone: PE001</b>						
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans/Coast Guard Souris, PE	Marine / Marine		30,000 L
<b>Instructions:</b> Delivery April 1 - November 30. Delivery 24 hours from call-up.						
<b>Instructions :</b> Les livraisons 1 avril - 30 novembre. Les livraisons en 24 heures de l'avis de commande.						
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: PE001	REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN				30,000 L	\$_____
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 198 Main Street Souris, PE	Heating / Chauffage	1	X	908	7,150 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PE001	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				7,150 L	\$_____
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 198 Main Street Souris, PE	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,400	4,800 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PE001	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				4,800 L	\$_____
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 5199 AA MacDonald Hwy Montague, PE	Heating / Chauffage	1	X	909	20,698 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PE031	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN			20,698 L	\$_____
Zone: PE031							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 5199 AA MacDonald Hwy Montague, PE	Power Generating / Production D'électricité	1 X 909	2,000 L	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PE031	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN			2,000 L	\$_____
Zone: PE071							
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans/Coast Guard Charlottetown, PE	Marine / Marine		25,000 L	
		Instructions: Approx 6,000 to 12,000 litres per call-up. Deliveries April 1 to November 30.					
		Instructions : Approx 6000 à 12,000 litres par commande. Livraisons du 1er avril au 30 novembre.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PE071	REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN			25,000 L	\$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PE071								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Dalvay Compound Dalvay, PE	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,000	10,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada 440 University Ave Research Br Charlottetown, PE	Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,176	11,000 L
		Instructions: 2.5" camlock adapter is required.						
		Instructions : 2.5" camlock adapteur est nécessaire.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Harrington Farm Harrington, PE	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	1,150	100,000 L
					2	X	4,000	
					1	X	5,100	
					1	X	11,350	
		Instructions: 2.5" cam lock adapter above ground tank						
		Instructions : 2.5" cam lock adapter réservoir hors terre						
TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 191 Great George Street Charlottetown, PE	Power Generating / Production D'électricité	1	X	909	1,800 L		
TW/Standby / CC/Huile Secours	Parks Canada Dalvay Compound Dalvay, PE	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,000	2,000 L		

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 450 UNIVERSITY AVE CHARLOTTETOWN, PE	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,271	2,500 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Parks Canada Dalvay Compound Dalvay, PE	Off Highway / Hors Route	1	X	2,250	4,500 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 161 GRAFTON ST. Charlotteown, PE	Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,346	5,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PE071		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					136,800 L	\$_____
Zone: PE071  Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Harrington Farm Harrington, PE	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,000	60,000 L
		Instructions: 2.5" cam lock adapter above ground tank						
		Instructions : 2.5" cam lock adapter réservoir hors terre						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Park HQ Dalvay, PE	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,000	200,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: PE071	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN			260,000 L	\$_____
Zone: PE071							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Stanhope Lane (Day Use) Stanhope, PE	Heating / Chauffage	1 X 2,250	4,000 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Brackley Beach Brackley, PE	Heating / Chauffage	1 X 2,250	7,000 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Pope House Ardgowan NHP Parkdale, PE	Heating / Chauffage	1 X 5,000	24,000 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Port-La-Joye - Fort Amherst Rocky Point, PE	Heating / Chauffage	1 X 2,250	30,000 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, 88 Watts Ave, West Royalty Ind Prk Charlottetown, PE	Heating / Chauffage	1 X 2,273	35,000 L	
		Instructions: No cam lock fitting Storage Tank EC Tag No.: EC-00016431					
		Instructions : Aucun raccord camlock. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00016431					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	F&O, CCG Helicopter Hangar Maple Hill Rd Charlottetown Arpt. Charlottetown, PE	Heating / Chauffage	1 X 4,550	40,000 L	
		Instructions: 2" Cam lock adapter is required					
		Instructions : 2" camlock adapteur est nécessaire.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Headquarters Dalvay, PE	Heating / Chauffage	1 X	1,125	56,000 L
					4 X	2,250	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, 106 Brighton Road Brighton Compound Charlottetown, PE	Heating / Chauffage	8 X	910	60,000 L
		<b>Instructions:</b> All tanks have 2" cam lock fittings. Bldg #1 - 2 x 910 L Bldg #2 - 2 x 910 L Bldg #3 - 2 x 910 L Garage - 2 x 910 L  <b>Instructions :</b> Tous les réservoirs ont un raccord 2" camlock. bât #1 - 2 x 910 L bât #2 - 2 x 910 L bât #3 - 2 x 910 L Garage - 2 x 910 L					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 450 UNIVERSITY AVE CHARLOTTETOWN, PE	Heating / Chauffage	1 X	4,682	78,804 L
					1 X	2,271	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND Corner of Water & Haviland Queen Charlotte Armoury Charlottetown, PE	Heating / Chauffage	1 X	9,100	80,000 L
		<b>Instructions:</b> Tank has 2" cam lock fitting  Storage Tank EC Tag No.: EC-00004824  <b>Instructions :</b> Réservoir a une raccord 2" camlock .  Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00004824					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND- HMCS Queen Charlotte Naval Res, 10 Water St Parkway Charlottetown, PE	Heating / Chauffage	1 X	9,400	130,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions:</b>	2" cam lock fitting Storage Tank EC Tag No.: EC-00007063				
		<b>Instructions :</b>	Raccord camlock 2 ". Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00007063				
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Agriculture & Agri-food Canada 1200 Brackley Pt. Road Harrington, PE	Heating / Chauffage	1 X 10,000 1 X 25,000	170,000 L	
		<b>Instructions:</b>	3" Cam lock adapter is required				
		<b>Instructions :</b>	3" camlock adapteur est nécessaire.				
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	CFIA Charlottetown Lab 93 Mount Edward Rd Charlottetown, PE	Heating / Chauffage	1 X 18,000	200,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Contact: Ken Bryanton (902) 368-0950 Ext. 271				
		<b>Instructions :</b>	Contact: Ken Bryanton (902) 368-0950 Ext. 271				
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 161 GRAFTON ST. Charlotteown, PE	Heating / Chauffage	1 X 18,100 2 X 800	307,982 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Agriculture & Agri-food Canada 440 University Ave Research Br Charlottetown, PE	Heating / Chauffage	1 X 1,000 1 X 1,125 3 X 2,270 1 X 5,000 1 X 25,000	640,000 L	
<b>Instructions:</b>	3" Cam lock adapter is required. 2 X 2,275 L - Bldg.#32 & #5 (Ravenwood)						
<b>Instructions :</b>	3" camlock adapteur est nécessaire. 2 x 2,275 L - Bldg. #32 & #5 (Ravenwood)						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire		
Zone: PE071		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					1,862,786 L	\$_____		
Zone: PE081										
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	Parks Canada Green Gables Cavendish, PE	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,000	2,000 L		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire		
Zone: PE081		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					2,000 L	\$_____		
Zone: PE081										
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Simpson House Cavendish, PE	Heating / Chauffage	1	X	1,125	8,000 L		
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Cavendish Beach Cavendish, PE	Heating / Chauffage	1	X	2,250	9,000 L		
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Cavendish Campgrounds Cavendish, PE	Heating / Chauffage	9	X	1,125	24,000 L		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire		
Zone: PE081		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					41,000 L	\$_____		

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: PE091</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 29 SCHURMAN"S POINT RD SUMMERSIDE, PE	Heating / Chauffage	2 X 1,136	34,119 L	
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, Slemon Park Armouries Bldg # 10 Summerside, PE	Heating / Chauffage	1 X 7,600	110,000 L	
		<b>Instructions:</b> No cam lock fitting Storage Tank EC Tag No.: EC-00016008					
		<b>Instructions :</b> Aucun raccord camlock. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00016008					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DPWGS, Joseph A. Ghiz Bldg. 275 Pope Rd Summerside, PE	Heating / Chauffage	1 X 36,000	800,000 L	
		<b>Instructions:</b> 2" male Cam lock adapter is required Supplier must be able to provide a site hazard assessment & safety plan applicable to the fuel oil delivery.					
		<b>Instructions :</b> Adaptateur 2 "camlock mâle est nécessaire. Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PE091</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				944,119 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PE091								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A low temperature operability	UFTS combustible diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DPWGS, Joseph A. Ghiz Bldg. 275 Pope Rd Summerside, PE	Power Generating / Production D'électricité	1	X 9,000	30,000 L	
		Instructions:	2" male Cam lock adapter is required Supplier must be able to provide a site hazard assessment & safety plan applicable to the fuel oil delivery.					
		Instructions :	Adaptateur 2 "camlock mâle est nécessaire. Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PE091		REQUIREMENT NUMBER: 7 / TW : N° DE BESOIN					30,000 L	\$_____
Zone: PE091								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 30 Schurman"s Point Rd Summerside, PE	Power Generating / Production D'électricité	1	X 910	1,800 L	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PE091		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					1,800 L	\$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PE121							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP 39544 WESTERN RD, WEST PRINCE TIGNISH, PE	Heating / Chauffage	2	X 1,136	23,286 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PE121		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				23,286 L	\$_____
Zone: PE121							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 39544 WESTERN RD, WEST PRINCE TIGNISH, PE	Power Generating / Production D'électricité	1	X 909	1,800 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PE121		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				1,800 L	\$_____
Zone: NB011							
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Shédiac, NB	Marine / Marine			10,000 L
		Instructions:	Deliveries April 1 to November 30. Approx. 5,000 - 10,000 L per call-up.				
		Instructions :	Livraisons du 1er avril au 30 novembre. Approx 5,000 - 10,000 L par commande.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A		Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue		
Product	Produit							
		Zone: NB011	REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN			10,000 L	\$	
Zone: NB011								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 10 WELDON Street Shediac, NB	Power Generating / Production D'électricité	1 X 734	1,450 L		
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: NB011	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN			1,450 L	\$	
Zone: NB021								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 343 UNIVERSITY AVE Moncton, NB	Power Generating / Production D'électricité	1 X 800	1,600 L		
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1045 MAIN Street Moncton, NB	Power Generating / Production D'électricité	1 X 18,901 1 X 4,745 1 X 1,094 1 X 600	50,678 L		
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: NB021	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN			52,278 L	\$	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Zone: NB031									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Dorchester Penitentiary 4902 Main Street Dorchester, NB	Power	1	X	1,500	50,000 L	
				Generating / Production	1	X	620		
				D'électricité	1	X	22,700		
				Instructions: Building E59 Fire Pump House: 220-05 / 220-06, 2 tanks are above ground and located inside the building; Building C-6 Boiler Room: 1 X 22,700 L tank requires a 3" camlock adapter and is an above ground tank.					
Instructions : Construire E59 Maison de pompe à incendie: 220-05 / 220-06, les deux réservoirs sont au dessus du sol et situé à l'intérieur du bâtiment; Boiler Room Bâtiment C-6: 1 X 22700 L exige un 3 "adaptateur camlock et est un réservoir hors-sol									
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Dorchester Penitentiary 4902 Main Street Dorchester, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,711	60,000 L	
				Instructions: Bldg F107, 221-02 EC00000281, above ground.					
				Instructions : Bâtiment F107, 221-02 EC00000281, au dessus du sol.					
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NB031		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					110,000 L	\$_____	

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
<b>Zone: NB031</b>									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Dorchester Penitentiary 4902 Main Street Dorchester, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	22,959	200,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Bldg F107, 221-01 EC00000280, above ground.						
		<b>Instructions :</b>	Bâtiment F107, 221-01 EC00000280, au dessus du sol						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>	
<b>Zone: NB031</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN</b>					200,000 L	\$_____	
<b>Zone: NB031</b>									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Dorchester Penitentiary 4902A Main Street Dorchester, NB	Heating / Chauffage	1	X	34,350	40,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Bldg C6, 220-11, EC00024879						
		<b>Instructions :</b>	Bâtiment C6, 220-11, EC00024879						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>	
<b>Zone: NB031</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>					40,000 L	\$_____	
<b>Zone: NB041</b>									

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Fundy National Park Residence, 16 Foster Road Alma, NB	Heating / Chauffage	1	X	900	1,500 L
		<b>Instructions:</b> Roth fast fill adapter for double wall tanks is required.						
		<b>Instructions :</b> Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	P.C. Fundy Nat Prk 35 Pt Wolfe Rd Superintendent House Alma, NB	Heating / Chauffage	1	X	910	1,000 L
		<b>Instructions:</b> Roth fast fill adapter for double wall tanks is required.						
		<b>Instructions :</b> Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park Paint Shop, 44 Service Rd Alma, NB	Heating / Chauffage	1	X	910	3,000 L
		<b>Instructions:</b> Roth fast fill adapter for double wall tanks is required.						
		<b>Instructions :</b> Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park F7 House - 16 Residence Rd Alma, NB	Heating / Chauffage	1	X	910	5,000 L
		<b>Instructions:</b> Roth fast fill adapter for double wall tanks is required.						
		<b>Instructions :</b> Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.						
TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park F8 House - 18 Residence Rd Alma, NB	Heating / Chauffage	1	X	910	5,000 L		

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions:</b> Roth fast fill adapter for double wall tanks is required.					
		<b>Instructions :</b> Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park Fire Shed, 19 Bunkhouse Rd Alma, NB	Heating / Chauffage	1	X 910	5,000 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada F43 House - 8582 Main St Alma, NB	Heating / Chauffage	1	X 910	6,000 L
		<b>Instructions:</b> Roth fast fill adapter for double wall tanks is required.					
		<b>Instructions :</b> Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Fundy National Park Residence, 5 Bennett Lane Alma, NB	Heating / Chauffage	1	X 900	10,000 L
		<b>Instructions:</b> Roth fast fill adapter for double wall tanks is required.					
		<b>Instructions :</b> Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park Trade Shop, 35 Service Rd Alma, NB	Heating / Chauffage	1	X 910	12,000 L
		<b>Instructions:</b> Roth fast fill adapter for double wall tanks is required.					
		<b>Instructions :</b> Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada, Fundy Nat. Park Visitor Centre, 8642 Hwy 114 Alma, NB	Heating / Chauffage	1	X 910	16,000 L
		<b>Instructions:</b> Roth fast fill adapter for double wall tanks is required.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	P.C. Fundy Nat Prk Assembly Hall 8 HdQ Campground Rd Alma, NB	Heating / Chauffage	1 X	1,125	20,000 L	
		<b>Instructions:</b> Roth fast fill adapter for double wall tanks is required.						
		<b>Instructions :</b> Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada, Bennet House Fundy Nat. Park, 2 Bennet Lane Alma, NB	Heating / Chauffage	2 X	910	25,000 L	
		<b>Instructions:</b> Roth fast fill adapter for double wall tanks is required.						
		<b>Instructions :</b> Roth adaptateur de remplissage rapide pour les réservoirs à double paroi est nécessaire.						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NB041</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>					109,500 L	\$_____
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fundy National Park Maintenance Compound 20 Service Road, Route 114 Alma, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	4,546	60,000 L	
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NB041</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>					60,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
Zone: NB041								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fundy National Park Maintenance Compound 20 Service Road, Route 114 Alma, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,546	120,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NB041		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					120,000 L	\$_____
Zone: NB061								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, Camp Sussex Armoury 9 Leonard Drive Sussex, NB	Heating / Chauffage	1	X	9,169	70,000 L
		Instructions:	2" cam lock fitting is required. Storage Tank EC Tag No.: EC-00005009					
		Instructions :	Raccord camlock 2 " est nécessaire. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00005009					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NB061		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					70,000 L	\$_____
Zone: NB071								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CCG Search & Rescue Station St. John 4 Navy Way St. John, NB	Marine / Marine	1	X	14,892	53,000 L



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Ward Street Saint John, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 3,350	3,000 L
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NB071</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				56,000 L	\$_____
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Coast Guard Base Ward St Saint John, NB	Heating / Chauffage	1	X 45,000	600,000 L
		<b>Instructions:</b> 2" Camlock adapter is required.					
		<b>Instructions :</b> 2" Camlock adapteur est nécessaire.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, St John Armoury, Trailers 60 Broadview Avenue Saint John, NB	Heating / Chauffage	2	X 909	5,000 L
		<b>Instructions:</b> No cam lock fitting					
		<b>Instructions :</b> Aucun raccord camlock.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NB071</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				605,000 L	\$_____
<b>Zone: NB081</b>							

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	St-Andrews Biological Sta 531 Brandy Cove Road St- Andrews, NB	Marine / Marine	1	X 4,546	10,000 L
		<b>Instructions:</b> 1 x 4,546 - above ground tank next to Filter Bldg/Wharf. Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment & safety plan applicable to the fuel oil delivery.					
		<b>Instructions :</b> 1 x 1,4546 - réservoir hors terre, a coté de bâtiment Filtre/quai Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 99-107 MOUNT PLEASANT Road St-George, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,180	2,200 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 20 ST. STEPHEN DR ST. STEPHEN, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 757	3,028 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 204 MILLTOWN BLVD St-Stephen, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,271	4,400 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 480 MILLTOWN BLVD ST. STEPHEN, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,721	6,884 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	St-Andrews Biological Sta 531 Brandy Cove Road St- Andrews, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 14,185	20,000 L
					1	X 4,498	
					1	X 1,150	
					1	X 772	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	<b>Instructions:</b> 1 x 14,185 L - Above ground tank by Generator Bldg. - no lock, 1 x 4,498 L - Above ground tank beside Generator Bldg - 1.5 inch camlock, 1 x 1,150 L - Above ground tank by Lauzier Bldg. - 1.5 inch camlock,  1 x 772 L - Above ground interior tank at Lauzier Bldg - exterior fill tank - 1.5 inch camlock Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment & safety plan applicable to the fuel oil delivery.				
		<b>Instructions :</b> 1 x 14.185 L - réservoir hors-terre par le générateur Bldg. - Pas de verrouillage, 1 x 4.498 L - réservoir hors-terre à côté du générateur Bldg - 1,5 pouces camlock, 1 x 1.150 L - réservoir hors-terre par Lauzier Bldg. - 1,5 pouces camlock, 1 x 772 L - réservoir hors terre à l'intérieur Lauzier Bldg - extérieur remplissage du réservoir - 1,5 pouces camlock Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>
						<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: NB081		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				46,512 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NB081								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	St-Andrews Biological Sta 531 Brandy Cove Road St- Andrews, NB	Heating / Chauffage	1	X	36,150	420,000 L
					1	X	18,897	
					6	X	909	
		Instructions: Cam Lock 1½" - Wet Lab Bldg - 1 x 36,150 L Cam Lock 1 ½" - Lauzier Bldg. - 1 X 18,897 L N/A - Esther Lord Bldg. (Residence) - 2 X 909 L N/A - Conference Centre - 2 X 909 L N/A - Medcolf Bldg. (Cottages 3&4) - 2 X 909 L Supplier must be able to provide a site specific hazard assessment & safety plan applicable to the fuel oil delivery.						
		Instructions : Cam Lock 1½" - Wet Lab Bldg - 1 x 36,150 L Cam Lock 1 ½" - Lauzier Bldg. - 1 X 18,897 L N/A - Esther Lord Bldg. (Residence) - 2 X 909 L N/A - Conference Centre - 2 X 909 L N/A - Medcolf Bldg. (Cottages 3&4) - 2 X 909 L Fournisseur doit être en mesure de fournir une évaluation des dangers du site et de sécurité applicables à la livraison de mazout.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NB081		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					420,000 L	\$_____
Zone: NB091								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 1 ROUTE 774 WELSHPOOL, NB, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	908	3,632 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NB091	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					3,632 L	\$_____
Zone: NB101									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP Detachment - Grand Manan 1269 Hwy 776 Grand Harbour, NB	Heating / Chauffage	2	X	910	20,000 L	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NB101	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					20,000 L	\$_____
Zone: NB111									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 2785 Route 4 St. Croix, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	455	1,000 L	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NB111	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					1,000 L	\$_____
Zone: NB121									

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada FRDC Bldg. 75 850 Lincoln Road, Tank C Fredericton, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,200	1,200 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada FRDC Bldg. 4 850 Lincoln Road, Tank B Fredericton, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,200	1,600 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	NRCan,1350 Regent St South HJF Forestry Centre Greenhouse Fredericton, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	1,000	2,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada FRDC Bldg. 1 850 Lincoln Road, Tank A Fredericton, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	8,000	5,200 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	NRCan Acadia Research Forest Richibucto Road ,2325 Route 10 Burpee, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	1,500	6,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	NRCan 1350 Regent St South HJF Forestry Centre Fredericton, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	4,000	8,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada FDRC, 850 Lincoln Rd Tank #1 Fredericton, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	5,000	20,000 L
Instructions: 2" cam lock adapter above ground tank								
Instructions : 2" cam lock adapter réservoir hors terre								

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Gagetown, Golf and Curling Club 55 Fraser Avenue Oromocto, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	2,000	20,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND - 5CDSB Gagetown AMMO Compound Bldg. MA-23 Oromocto, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	2,000	20,000 L
		<b>Instructions:</b> 2" camlock adapter required						
		<b>Instructions :</b> 2" camlock adapteur est nécessaire.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND - CFB Gagetown, PC-105 Petersville Training Area Gagetown, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	13,500	350,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. Delivery lead-time is 8 hours from the time of call-up. Delivery is to be made between the hours of 0730-1600 unless otherwise indicated in call-up.						
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. Délai à livraison est à 8 heures de l'avis à la commande. Les livraisons seront faites entre 07h30 et 16h00 hrs sauf si indiqué autrement sur la commande.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND - Lauvina Woods 13 km from CFB Gagetown Oromocto, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	25,000	350,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery lead-time is 8 hours from the time of call-up. Delivery is to be made between the hours of 0730-1600 unless otherwise indicated in call-up.						
		<b>Instructions :</b> Délai à livraison est à 8 heures de l'avis à la commande. Les livraisons seront faites entre 07h30 et 16h00 hrs sauf si indiqué autrement sur la commande.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Gagetown Bulk Fuel Facility L-60 Oromocto, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X 75,834	9,000,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery lead time is 8 hours from time of call-up. Delivery is to be made between the hours of 0700-1700 weekdays and anytime on weekends. Delivery of fuel on weekends to be included.  minimum call-up = 18,000 litres.					
		<b>Instructions :</b> Délai de livraison est de 8 heures de l'avis de la commande subséquente. Les livraisons seront faites entre 07h00 et 17h00 hrs en semaine et en tout temps le week-end. Livraison de carburant le week-end doit être inclus.  Commande minimum 18,000 litres.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Transport Canada 1945 Champlain Street (Dieppe) Moncton, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 413	1,200 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1445 REGENT ST, Fredericton, NB	Power Generating / Production D'électricité	2	X 1,136	4,544 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Public Safety Canada 485 Bishop Dr. Fredericton, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 10,750	5,500 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. Delivery contact Lorri Jodoin or Stephen Chase 506-452-3020. Deliveries between 8:30am - 4:30pm. Tank is in a secure area that needs to be unlocked.					



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. Contact pour les livraisons Lorri Jodoin ou Stephen Chase 506-452-3020. Les livraisons entre 8h30-16h30. Réservoir est dans une zone sécurisée qui doit être déverrouillé.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NB121</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				9,795,244 L	\$ _____
<b>Zone: NB121</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND Worthington Tank Farm CFB Gagetown Oromocto, NB	Heating / Chauffage	2 X 909	6,000 L	
		<b>Instructions:</b> No cam lock fitting Delivery time - 24 hrs from time of Call-up.					
		<b>Instructions :</b> Aucun raccord camlock Délai de livraison - 24 heures de temps de demande.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	F&O, Mactaquac Fish Culture 114 Fish Hatchery Lane French Village York County, NB	Heating / Chauffage	1 X 910 1 X 1,150	10,000 L	
		<b>Instructions:</b> 2" Camlock adapter is required.					
		<b>Instructions :</b> 2" Camlock adapteur est nécessaire.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Natural Resources Cda, Acadia Acadia Research Forest 2323 Route 10 Burpee, NB	Heating / Chauffage	1 X 910 1 X 2,273	15,000 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND Petersville Camp CFB Gagetown Oromocto, NB	Heating / Chauffage	7	X	909	160,000 L
					1	X	9,092	
					1	X	2,270	
		<b>Instructions:</b> All Bldgs have 2" cam lock fitting. Bldg # PC-25: 1 x 2,270 L, Bldg # PC-33: 1 x 9,092 L, Bldg #'s PC-101, PC-102, PC-108, PC-316 x 2, PC-317 x 2 (are all 8 x 910 L). Storage Tank EC Tag No.: EC-00007067						
		<b>Instructions :</b> Tous les réservoirs ont un raccord 2" camlock. bât # PC-25: 1 x 2,270 L, bât # PC-33: 1 x 9,092 L, bât #'s PC-101, PC-102, PC-108, PC-316 x 2, PC-317 x 2 (tout est 8 x 910 L). Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00007067						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND CFB Gagetown Various Bldgs Oromocto, NB	Heating / Chauffage	2	X	2,500	460,000 L
					11	X	910	
					5	X	4,745	
					1	X	9,200	
					1	X	9,092	
					1	X	4,546	
		<b>Instructions:</b> Bldg #'s, corresponding tank sizes & type/size of cam lock fittings to be provided at time of award Camp Argonaut-located within confines of the base Tank Wagon delivery-Delivery time - 24 hrs from time of Call-up.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> Bldg # 's, tailles de réservoir correspondant & type / taille de camlock à fournir au moment de l'attribution. Camp Argonaut sont situées dans des limites de la base Camion-citerne délais de livraison, livraison - 24 heures de temps de demande.				
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, New Central Heating Plant Bldg C-9 Oromocto, NB	Heating / Chauffage	1 X 520,842	1,000,000 L
		<b>Instructions:</b> Outdoors/above-ground tanks. Fuel outage emergency: supplier must be able to provide 8 hour delivery service. 4" cam lock fitting Storage Tank EC Tag No.: EC-00006969				
		<b>Instructions :</b> Réservoir a l'extérieur / hors-terre. Coupure d'urgence de carburant: le fournisseur doit être en mesure de fournir un service de livraison de 8 heures. Raccord camlock 4" Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00006969				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: NB121		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				1,651,000 L \$_____

Zone: NB121

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND - Lauvina Woods 13 km from CFB Gagetown Oromocto, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 1,100	5,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. Delivery lead-time is 8 hours from the time of call-up. Delivery is to be made between the hours of 0730-1600 unless otherwise indicated in call-up. <b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. Délai à livraison est à 8 heures de l'avis à la commande. Les livraisons seront faites entre 07h30 et 16h00 hrs sauf si indiqué autrement sur la commande.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, 5CDSB Gagetown, Swan Lake - Bldg. SW 8, Gagetown Training Area Gagetown, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 2,227	10,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery lead time is 8 hours from time of call-up. Delivery is to be made between the hours of 0730-1600 unless otherwise indicated in call-up. <b>Instructions :</b> Délai à livraison est à 8 heures de l'avis à la commande. Les livraisons seront faites entre 07h30 et 16h00 hrs sauf si indiqué autrement sur la commande.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Gagetown, Golf and Curling Club 55 Fraser Avenue Oromocto, NB	Off Highway / Hors Route	1	X 2,000	20,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Gagetown B-14 Oromocto, NB	Off Highway / Hors Route	1	X 2,300	30,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. Delivery between 0730-1600 hrs. Delivery 24 hours from call-up. <b>Instructions :</b> Au-dessus de réservoir au sol. Livraison entre 0730-1600 heures. Livraison à partir de 24 heures de demande.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Gagetown Forestry Complex (adjacent to south side) Gagetown, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	2,000	50,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery 24 hrs after call-up. Above ground tanks.						
		<b>Instructions :</b> Livraison 24 hrs après la commande. Réservoirs hors terre.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Gagetown, CE Compound (near Bldg.14), Bldg. S-40 Gagetown, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	2,000	50,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery 24 hrs after call-up. Above ground tanks.						
		<b>Instructions :</b> Livraison 24 hrs après la commande. Réservoirs hors terre.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Gagetown B-14 Oromocto, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	9,000	50,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. Driver must report to Fire Station bldg G3 before making delivery. Delivery between 0730-1600 hrs. Delivery 24 hours from call-up.						
		<b>Instructions :</b> Au-dessus de réservoir au sol. Le conducteur doit signaler à la caserne de pompiers bldg G3 avant de prendre livraison. Livraison entre 0730-1600 heures. Livraison à partir de 24 heures de demande.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND - CFB Gagetown, PC-105 Petersville Training Area Gagetown, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	13,500	150,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	<b>Instructions:</b> Above ground storage.  Delivery lead time is 8 hours from time of call-up. Delivery is to be made between the hours of 0730-1600 unless otherwise indicated in call-up.				
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre.  Délai à livraison est à 8 heures de l'avis à la commande. Les livraisons seront faites entre 07h30 et 16h00 hrs sauf si indiqué autrement sur la commande.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Gagetown Bldg K20 Gagetown, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	3 X 22,750	4,000,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery lead time is 8 hours from time of call-up. Delivery is to be made between the hours of 0730-1600 unless otherwise indicated in call-up. Minimum call-up = 18,000 litres.				
		<b>Instructions :</b> Délai de livraison est de 8 heures de l'avis de la commande subséquente. Les livraisons seront faites entre 07h30 et 16h00 hrs sauf si indiqué autrement sur la commande. Commande minimum 18,000 litres.				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: NB121		REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN				4,365,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: NB121</b>						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	DND CFB Gagetown Gagetown, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		1,000,000 L
<b>Instructions:</b> Availability of fuel for large exercises and major activities must be available 24 hours a day seven days a week for unlimited pick-up. The supplier will normally be notified within a min. of five days before the commencement of a major exercise or activity, however, emergency requirements are to be fulfilled with 24 hrs.						
<b>Instructions :</b> Le carburant pour les gros exercices et activités importantes doit être disponible 24/7 pour ramassage illimité. Le fournisseur sera habituellement avertis au moins 5 jours avant le début d'une activité ou exercice important, cependant, les besoins urgents doivent être comblés en 24 hrs.						
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NB121</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU : N° DE BESOIN</b>			1,000,000 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: NB121</b>						
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Pick Up / Ramassage	DND CFB Gagetown B-14 Oromocto, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		250,000 L
<b>Instructions:</b> Availability of fuel for large exercises and major activities must be available 24 hours a day seven days a week for unlimited pick-up. The supplier will normally be notified within a min. of five days before the commencement of major exercise or activity, however, emergency requirements are to be fulfilled with 24 hrs.						
<b>Instructions :</b> Le carburant pour les gros exercices et activités importantes doit être disponible 24/7 pour ramassage illimité. Le fournisseur sera habituellement avertis au moins 5 jours avant le début d'une activité ou exercice important, cependant, les besoins urgents doivent être comblés en 24 hrs.						
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: NB121</b>					250,000 L	\$_____
<b>REQUIREMENT NUMBER: 13 / PU : N° DE BESOIN</b>						
<b>Zone: NB151</b>						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	RCMP Detachment 243 Main Street Blackville, NB	Heating / Chauffage	1 X 910	20,000 L



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NB151	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				20,000 L	\$_____
Zone: NB156								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 4575 ROUTE 122, FOSTERVILLE, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	909	3,636 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NB156	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				3,636 L	\$_____
Zone: NB161								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Agriculture & Agri-Food Canada Benton Ridge Sub-Station 489 Benton Rd. Benton, NB	Heating / Chauffage	2	X	2,275	25,000 L
		Instructions: 2" camlock adapter is required.						
		Instructions : 2" camlock adapteur est nécessaire.						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, Armoury 107 Chapel Street Woodstock, NB	Heating / Chauffage	1	X	4,546	70,000 L
		Instructions: 2" cam lock fitting is required Storage Tank EC Tag No: EC-0000-4781						
		Instructions : 2" camlock adapteur est nécessaire. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-0000-4781						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NB161	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					95,000 L	\$_____
Zone: NB161									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada 539 Benton Road Benton, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	5,000	10,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 1043 ROUTE 95 BELLEVILLE, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	300	1,200 L	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NB161	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					11,200 L	\$_____
Zone: NB181									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, Grand Falls Arm 576 Madawaska Road Grand Falls, NB	Heating / Chauffage	1	X	10,000	95,000 L	
		Instructions:	2" Cam Lock adapter is required Storage Tank EC Tag No.: EC-00002718						
		Instructions :	2" camlock adapteur est nécessaire. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00002718						
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
		Zone: NB181	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				95,000 L	\$_____	
Zone: NB181									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 10 DU PONT Street St-Leonard, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	720	1,400 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 1015 MAIN ST, GRAND FALLS GRAND FALLS, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,721	3,442 L	
									Total Quantity/ Quantité totale
		Zone: NB181	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				4,842 L	\$_____	
Zone: NB186									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 6 ROUTE 190 PERTH-ANDOVER, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,400	4,800 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 205 SMUGGLERS RD RIVER DE CHUTE, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,721	6,884 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 1449 ROUTE 110 ROYALTON, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,721	6,884 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NB186	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					18,568 L	\$_____
Zone: NB191									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 790 PRINCIPALE Street Clair, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	322	600 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 66 ST. FRANCOIS Street Edmundston, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	910	1,800 L	
					1	X	445		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NB191	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					2,400 L	\$_____
Zone: NB211									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, Armoury 169 Water Street Campbellton, NB	Heating / Chauffage	1	X	4,745	30,000 L	
		Instructions:	2" cam lock fitting Storage Tank EC Tag No.: EC-00006998						
		Instructions :	2" camlock adapteur est nécessaire. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00006998						
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: NB211	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				30,000 L	\$ _____
Zone: NB221								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, Armoury Bldg "B" (new) 1820 King Avenue Bathurst, NB	Heating / Chauffage	1 X	18,184	150,000 L	
		Instructions: 2" cam lock fitting Storage Tank EC Tag No.: EC-00006979						
		Instructions : Raccord camlock 2 " est nécessaire. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00006979						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 120 HARBOURVIEW BLVD Bathurst, NB	Heating / Chauffage	1 X	25,000	196,573 L	
					2 X	1,136		
					1 X	227		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NB221	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				346,573 L	\$ _____
Zone: NB221								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 120 HARBOURVIEW BLVD Bathurst, NB	Power Generating / Production D'électricité	2 X	1,136	4,000 L	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NB221	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				4,000 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
<hr/>						
Zone: NB231						
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Shippagan, NB	Marine / Marine		10,000 L
		Instructions:	Deliveries April 1 to November 30. Approx. 5,000 - 10,000 L per call-up.			
		Instructions :	Livraisons du 1er avril au 30 novembre. Approx 5,000 - 10,000 L par commande.			
</						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: NB251								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Atlantic Institution Renous, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	9,179	25,000 L
		Instructions: Bldg 16, 231-01, EC00000269, above ground.						
		Instructions : Bâtiment 16, 231-01, EC00000269, au dessus du sol.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Atlantic Institution Renous, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	15,000	42,000 L
					1	X	2,366	
		Instructions: Bldg 11, 231-07, inside bldg. Bldg Main, 231-10, EC00007559, above ground.						
		Instructions : Bâtiment 11, 231-07, situé à l'interieur. Bâtiment Centrale, 231-10, EC00007559, au dessus du sol.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWPC Pay Centre 2 Victoria Avenue Miramichi, NB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	15,000	7,500 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NB251		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					74,500 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: NB251							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC- Atlantic Institution 13175 Route 8 Renous, NB	Heating / Chauffage	2	X 45,460	920,000 L
		Instructions:	Minimum Call-up is 35,000 L Bldg Main, 231-03, EC00000275, underground Bldg Main, 231-04, EC00000276, underground				
		Instructions :	La quantité minimale par commande est 35,000 L Bâtiment Centrale, 231-03, EC00000275, dessous terre Bâtiment Centrale, 231-04, EC00000276. dessous terre.				
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 171 DUKE Street Miramichi, NB	Heating / Chauffage	2	X 1,136	74,268 L
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, Armoury 305 George Street Newcastle, NB	Heating / Chauffage	1	X 9,092	140,000 L
		Instructions:	2" cam lock fitting Storage Tank EC Tag No.: EC-00007066				
		Instructions :	2" camlock adapteur est nécessaire. Réservoir de stockage EC Tag No.: EC-00007066				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NB251		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					1,134,268 L \$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Zone: NB251									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC- Atlantic Institution 13175 Route 8 Renous, NB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,179	100,000 L	
		Instructions:	Bldg 16, 231-02, EC00000270, above ground						
		Instructions :	Bâtiment 16, 231-02, EC00000270, au dessus du sol						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: NB251		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					100,000 L	\$ _____	
Zone: NB261									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Agency Kouchibouguac National Park of Canada, 186 Route 117 Kouchibouguac, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	2,200	5,000 L	
		Instructions:	Above ground storage tank						
		Instructions :	Réservoir hors terre.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: NB261		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					5,000 L	\$ _____	

<b>File Number / N° du dossier :</b> E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone:</b> NB261								
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Agency Kouchibouguac National Park of Canada, 186 Route 117 Kouchibouguac, NB	Off Highway / Hors Route	1	X	2,200	10,000 L
		<b>Instructions:</b>	Above ground storage tank.					
		<b>Instructions :</b>	Réservoir hors terre.					
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
		<b>Zone:</b> NB261	<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 13 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					10,000 L \$_____
<b>Zone:</b> NB261								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Agency Kouchibouguac National Park South Campground,186 Route 117 Kouchibouguac, NB	Heating / Chauffage	6	X	1,000	22,000 L
		<b>Instructions:</b>	Above ground tanks. Fuel deliveries required between April and November only.					
		<b>Instructions :</b>	Réservoir hors terre. Les livraisons de combustible nécessaire entre Avril et Novembre seulement.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Agency Kouchibouguac National Park Compound Bldg.,186 Route 117 Kouchibouguac, NB	Heating / Chauffage	1	X 4,000	20,000 L
		Instructions:	Above ground tank. Fuel deliveries required between November and April only.				
		Instructions :	Réservoir hors terre. Les livraisons de combustible nécessaire entre Novembre et Avril seulement.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: NB261		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				42,000 L	\$_____
Zone: PQ021							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 1340 de la Digue Havre St-Pierre, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 740	1,765 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ021		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				1,765 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ031							
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada 1, chemin de l'Aéroport Port Cartier, PQ	Heating / Chauffage	3	X 37,500	100,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery must be done on business days only between 08:00 and 11:30 hours and 13:00 and 15:30 hours. Above-ground tank and fill-up system above the tank.					
		<b>Instructions :</b> Les livraisons doivent se faire les jours ouvrables seulement, entre 8h00 et 11h30 et 13h00 et 15h30 Réservoir hors-terre avec le système de dessus-chargement					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN Reserve Navale 366 Ave Arnaud Sept-Iles, PQ	Heating / Chauffage	1	X 22,700	190,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tanks with top-loading system					
		<b>Instructions :</b> Réservoirs hors-terre avec le système de dessus-chargement					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Transport Canada CP 2001 Aéroport Sept-Iles Sept-Iles, PQ	Heating / Chauffage	1	X 35,000	110,000 L
					1	X 20,000	
					1	X 1,135	
					1	X 946	
					<b>Instructions:</b> Delivery hours: between 7:30 am and 15:30 monday to friday Above ground tanks with top-loading system.		
		<b>Instructions :</b> Heures de livraison est entree 7h30 et 15h30 lundi au vendredi. Réservoirs hors-terre avec le système de dessus-chargement.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A		Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit						
<b>Zone: PQ031</b>		<b>Zone: PQ031</b>	<b>REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN</b>			400,000 L	\$ _____
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Aéroport Sept-Iles Sept-Iles, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 10,000	40,000 L	
		<b>Instructions:</b> Supplier must deliver the product in 24 hours between 07:30 and 15:30 Monday - Friday. Underground Tank. Gravity delivery.					
		<b>Instructions :</b> Fournisseur doit livrer le produit en 24 heures entre 7h30 hrs et 15h30 du lundi au vendredi - réservoir sous-terre, livraison par gravité.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada 1, chemin de l'Aéroport Port Cartier, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 7,500	110,000 L	
		<b>Instructions:</b> Deliveries must be made during open hours only, from 8-11:30 am and 1-3:30 pm. The transporter must call 30 minutes before the delivery.					
		<b>Instructions :</b> Les livraisons doivent se faire les jours ouvrables seulement, entre 8h00 et 11h30 et 13h00 et 15h30. Le livreur doit appeler 30 minutes avant la livraison.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ031</b>		<b>Zone: PQ031</b>	<b>REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN</b>			150,000 L	\$ _____

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
<b>Zone: PQ031</b>									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 1501 Boul. Laure Sept-Iles, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,460	1,765	L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 701 Blvd Laure Sept-Iles, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	908	1,765	L
					1	X	454		
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada 1, chemin de l'Aéroport Port Cartier, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	7,500	40,000	L
		<b>Instructions:</b>	Deliveries must be made during open hours only, from 8-11:30 am and 1-3:30 pm. The transporter must call 30 minutes before the delivery.						
		<b>Instructions :</b>	Les livraisons doivent se faire les jours ouvrables seulement, entre 8h00 et 11h30 et 13h00 et 15h30. Le livreur doit appeler 30 minutes avant la livraison.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Aéroport Sept-Iles Sept-Iles, PQ	Off Highway / Hors Route	1	X	10,000	140,000	L
		<b>Instructions:</b>	Supplier must deliver the product in 24 hours between 07:30 and 15:30 Monday - Friday. Underground Tank. Gravity delivery.						
		<b>Instructions :</b>	Fournisseur doit livrer le produit en 24 heures entre 0730 hrs et 1530 hrs du lundi au vendredi - réservoir sous-terre, livraison par gravité						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Aéroport Sept-Iles Sept-Iles, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 20,000	180,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Supplier must deliver the product in 24 hours between 07:30 and 15:30 Monday - Friday. Underground Tank. Gravity delivery.				
		<b>Instructions :</b>	Fournisseur doit livrer le produit en 24 heures entre 0730 hrs et 1530 hrs du lundi au vendredi - réservoir sous-terre, livraison par gravité				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ031		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : N° DE BESOIN				363,530 L	\$_____
<b>Zone:</b> PQ031							
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Sept-Iles, PQ	Marine / Marine		100,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Deliveries April 1 to November 30. Approx. 3,000 - 30,000 L per call-up.				
		<b>Instructions :</b>	Livraisons du 1er avril au 30 novembre. Approx 3,000 - 30,000 L par commande.				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ031		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 9 / TW : N° DE BESOIN				100,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ051							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 235 Principale St Cap-Aux-Meules, PQ	Heating / Chauffage	3	X 1,000	18,824 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ051		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				18,824 L	\$_____
Zone: PQ071							
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Gaspé, PQ	Marine / Marine			615,000 L
		Instructions:	Approx. 1,100 to 30,000 litres per call-up Deliveries Apr 1- Nov 30 Delivery 24 hours from call-up.				
		Instructions :	Approx. 1,100 à 30,000 litres par commande Les livraisons 1 avril - 30 novembre Livraison en 24 heures de l'avis de commande.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ071		REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN				615,000 L	\$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ071							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parcs Canada 1501 Boulevard Forillon Gaspé, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 4,500	14,000 L
		Instructions: Above ground tank					
		Instructions : Réservoir hors-terre					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 39 York Blvd Est. Gaspé, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 455	1,098 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ071		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					15,098 L \$_____
Zone: PQ071							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A low temperature operability	UFTS combustible diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse temperature	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parcs Canada 1501 Boulevard Forillon Gaspé, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route			10,000 L
		Instructions: Above ground tank.					
		Deliveries December - March.					
		Instructions : Réservoir hors-terre.					
		Les livraisons décembre à mars.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: PQ071	REQUIREMENT NUMBER: 7 / TW : N° DE BESOIN				10,000 L \$_____	
Zone: PQ071								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parcs Canada 1501 Boulevard Forillon Gaspé, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,200	120,000 L
		Instructions: Above ground storage						
		Instructions : Réservoir hors-terre						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ071	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN				120,000 L \$_____	
Zone: PQ131								
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Matane, PQ	Marine / Marine			25,000	L
		Instructions: Approx. 2,000 to 12,000 litres per call-up Deliveries Apr 1 - Nov 30						
		Instructions : Approx. 2,000 à 12,000 litres par commande Les livraisons 1 avril - 30 novembre						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ131	REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN				25,000 L \$_____	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ131							
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	MDN Manège de Matane 374 St Jerome Matane, PQ	Heating / Chauffage	2	X 1,136	30,000 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ131		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN				30,000 L	\$_____
Zone: PQ131							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 150 DION BLVD MATANE, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 34,163	10,000 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ131		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				10,000 L	\$_____
Zone: PQ141							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	TPSGC Institut Maurice-Lamontagne, 850 de la Mer Mont-Joli, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 14,416	14,000 L
					1	X 24,000	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 405 Sainte Odile Hill Rimouski, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,450	1,098 L	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ141		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				15,098 L	\$_____
Zone: PQ141							
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Rimouski-Est, PQ	Marine / Marine	325,000 L		
		Instructions:	Approx. 5,000 to 35,000 litres per call-up Deliveries Apr 1 -Nov 30 Delivery 24 hours from call-up.				
		Instructions :	Approx. 5,000 à 35,000 litres par commande Les livraisons 1 avril - 30 novembre Livraison en 24 heures de l'avis de commande.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ141		REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN				325,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
Zone: PQ141									
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	MDN 84 Rue Industriel, CP 279 Rimouski, PQ	Heating / Chauffage	1	X	45,459	80,000	L
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ141		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN						80,000 L	\$_____
Zone: PQ141									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 180 DE LA CATHÉDRALE AVE RIMOUSKI, PQ	Heating / Chauffage	1	X	6,819	4,000	L
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ141		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN						4,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ181						
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Cacouna, PQ	Marine / Marine		12,000 L
		Instructions:	Approx 4,000 to 6,000 litres per call-up. Deliveries Apr 1 - Nov 30 Delivery 24 hours from call-up Mon-Fri. Delivery 48 hours from call-up Sat-Sun.			
		Instructions :	Approx 4,000 à 6,000 litres par commande. Les livraisons 1 avril - 30 novembre Livraison en 24 heures de l'avis de commande Lundi-Vendredi. Livraison en 48 heures de l'avis de commande Samedi-Dimanche			
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ181		REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN			12,000 L	\$_____
Zone: PQ181						
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	MDN 327 Boul Theriault Riviere-du-Loup, PQ	Heating / Chauffage	1 X 30,000 1 X 5,000	60,000 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ181		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN			60,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ211							
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'ecoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	MDN Manege Militaire Montmagny 194 De la Gare Montmagny, PQ	Heating / Chauffage	2 X 1,136	20,000 L	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ211		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN				20,000 L	\$_____
Zone: PQ241							
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans La Baie, PQ	Marine / Marine		10,000 L	
		Instructions:	Approx 5,000 to 10,000 litres per call-up. Deliveries April 1 to November 30				
		Instructions :	Approx 5,000 à 10,000 litres par commande. Livraisons du 1er avril au 30 novembre.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans La Baie, PQ	Marine / Marine		18,000 L	
		Instructions:	Approx. 2,000 to 15,000 litres per call-up Deliveries Apr 1 - Nov 30 Delivery 24 hours from call-up.				
		Instructions :	Approx. 2,000 à 15,000 litres par commande Les livraisons 1 avril - 30 novembre Livraison en 24 heures de l'avis de commande.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
		Zone: PQ241	REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN			28,000 L \$ _____
<hr/>						
Zone: PQ241						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN BFC Bagotville Mse Section Alouette, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 25,000	400,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank Deliveries from April 16 to October 31. 2" Camlock adapter is required. Capacity of 20,000 L in one delivery, minimum flow 1,000L / minute. Delivery lead time is 12 hours from time of call-up. Delivery is to be completed between 7:30 - 15:30, Mon-Thurs.				
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre Livraisons du 16 avril au 31 octobre. 2" Camlock adaptateur est nécessaire. Capacité de 20,000L en une seule livraison, débit minimum 1000L/min. Délai de livraison est à 12 heures de l'avis à la commande. Les livraisons seront faites complété entre 07h30 à 15h30, du Lundi au Jeudi.				
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 2251 René-Lévesque Jonquière, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,385	1,764 L



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CNRC-NRC Site Saguenay 501 boul. de l'Université Est Chicoutimi, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 5,000	2,000 L
		<b>Instructions:</b> 2" Cam lock adapter is required.					
		<b>Instructions :</b> 2" Cam lock adapteur est nécessaire.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ241		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : N° DE BESOIN				403,764 L	\$_____
<b>Zone:</b> PQ241							
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN CFB Bagotville, Bldg B-52 Alouette, PQ	Heating / Chauffage	1	X 2,273	9,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tanks with top-loading system					
		<b>Instructions :</b> Réservoirs hors-terre avec le système de dessus-chargement					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ241		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 31 / TW : N° DE BESOIN				309,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ241							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN BFC Bagotville Mse Section Alouette, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 25,000	400,000 L
		Instructions:	Deliveries from November 01 to April 15. 2" Camlock adapter is required. Capacity of 20,000 L in one delivery, minimum flow 1,000L / minute. Delivery lead time is 12 hours from time of call-up. Delivery is to be completed between 7:30 - 15:30, Mon-Thurs.				
		Instructions :	Livraison du 01 novembre au 15 avril. 2" Camlock adapteur est nécessaire. Capacité de 20,000L en une seule livraison, débit minimum 1000L/min. Délai de livraison est à 12 heures de l'avis à la commande. Les livraisons seront faites complété entre 07h30 à 15h30, du Lundi au Jeudi.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby / CC/Huile Secours	MDN BFC Bagotville Various Bldgs Alouette, PQ	Power Generating / Production D'électricité	2	X	646	100,000 L
					2	X	1,110	
					2	X	1,140	
					8	X	1,135	
					1	X	1,145	
					2	X	1,110	
					2	X	2,200	
					11	X	2,275	
					3	X	2,329	
					1	X	4,498	
					1	X	9,092	
					3	X	22,959	
					1	X	34,338	
<b>Instructions:</b> Above ground tanks								
<b>Instructions :</b> Réservoirs hors terre								
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>		<b>Unit price/ Prix unitaire</b>	
Zone: PQ241		REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN					500,000 L \$_____	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: PQ241</b>							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Department of National Defence 3 E Escadre Bagotville Bagotville, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 25,000	345,000 L	
<b>Instructions:</b> Above ground tank. 2" Camlock adapter is required. Capacity of 20,000 L in one delivery, minimum flow 1,000L / minute. Delivery lead time is 12 hours from time of call-up. Delivery is to be completed between 7:30 - 15:30, Mon-Thurs.							
<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. 2" Camlock adaptateur est nécessaire. Capacité de 20,000L en une seule livraison, débit minimum 1000L/min. Délai de livraison est à 12 heures de l'avis à la commande. Les livraisons seront faites complété entre 07h30 à 15h30, du Lundi au Jeudi.							
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ241</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN</b>				345,000 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ241						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	MDN BFC Bagotville Alouette, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		25,000 L
		Instructions: Pick-up April 16 - October 31. Supplier must be available 24 hrs/day, 7days/week.				
		Instructions : Ramassage du 16 avril - 31 octobre. Le fournisseur doit être disponible 24 hrs/jour, 7 jours/semaine.				
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ241		REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU : N° DE BESOIN				25,000 L \$_____
Zone: PQ241						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Pick Up / Ramassage	MDN BFC Bagotville Alouette, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		20,000 L
		Instructions: Supplier must be available 24 hrs/day, 7days/week.				
		Instructions : Le fournisseur doit être disponible 24 hrs/jour, 7 jours/semaine.				
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation		
		Zone: PQ241	REQUIREMENT NUMBER: 39 / PU : N° DE BESOIN			20,000 L \$_____
Zone: PQ241						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Pick Up / Ramassage	MDN BFC Bagotville Alouette, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		25,000 L
		Instructions:	Pick-up November 1 - April 15. Supplier must be available 24 hrs/day, 7days/week.			
		Instructions :	Ramassage 01 novembre - 15 avril. Le fournisseur doit être disponible 24 hrs/jour, 7 jours/semaine.			
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ241	REQUIREMENT NUMBER: 4 / PU : N° DE BESOIN			25,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ271								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Ferme Recher 1468 St-Cyrille Normandin, PQ	Off Highway / Hors Route	1	X	4,550	15,000 L
			Instructions:	Minimum delivery of 3000 litres. 4" cam lock adapter. Above ground tank				
			Instructions :	Livraison minimum de 3000 litres 4" cam lock adapter Réservoir hors terre				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ271		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					15,000 L	\$_____
Zone: PQ271								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Ferme Recher 1468 St-Cyrille Normandin, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,550	15,000 L
			Instructions:	Minimum delivery of 2500 litres. 4" cam lock adapter Above ground tank				
			Instructions :	Livraison minimum de 2500 litres 4" cam lock adapter Réservoir hors terre				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ271		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					15,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: PQ271</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri Cda - Ferme De Recherches 1468 Rue St-Cyrille Normandin, PQ	Heating / Chauffage	1	X 13,000	30,000 L
		<b>Instructions:</b>	4" Cam lock adapter is required. Minimum delivery 5,000 L				
		<b>Instructions :</b>	4" cam lock adaptér est nécessaire quantité livrée minimum 5,000 L				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ271</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				30,000 L	\$_____
<b>Zone: PQ311</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parcs Canada Poste de Fartage Saint-Jean-des-Piles, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 10,000	30,000 L
		<b>Instructions:</b>	Above ground tank over-fill prevention valve. Deliveries Apr 1 - Nov 30.				
		<b>Instructions :</b>	Réservoir hors-terre, un adaptateur de limiteur de remplissage est obligatoire. Les livraisons 1 avril - 30 novembre.				



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parc Canada 50 Chemin Du Lac Goulet St-Mathieu, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 10,000	30,000 L	
		<b>Instructions:</b> Above ground tank over-fill prevention valve. Deliveries Apr 1 - Nov 30						
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors-terre, un adaptateur de limiteur de remplissage est obligatoire. Les livraisons 1 avril - 30 novembre.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 4695 Shawinigan-Sud Shawinigan, PQ	Power Generating / Production D'électricité	4	X 1,094	4,411 L	
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ311		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					64,411 L \$_____	
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parcs Canada Poste de Fartage Saint-Jean-des-Piles, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 10,000	44,000 L	
		<b>Instructions:</b> Above ground tank over-fill prevention valve.						
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors-terre, un adaptateur de limiteur de remplissage est obligatoire.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parc Canada 50 Chemin Du Lac Goulet St-Mathieu, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 25,000	100,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank over-fill prevention valve.					
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors-terre, un adaptateur de limiteur de remplissage est obligatoire.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ311		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 39 / TW : N° DE BESOIN					144,000 L \$_____
<b>Zone:</b> PQ311							
Diesel type A (P50) operability temperature cloud point -43°C	Diesel type A (P50) température de service point de trouble -43°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parcs Canada Poste de Fartage Saint-Jean-des-Piles, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 10,000	10,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank over-fill prevention valve. Deliveries Dec 1 - Mar 31					
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors-terre, un adaptateur de limiteur de remplissage est obligatoire. Les livraisons 1 décembre - 31 mars					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Diesel type A (P50) operability temperature cloud point -43°C	Diesel type A (P50) température de service point de trouble -43°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parc Canada 50 Chemin Du Lac Goulet St-Mathieu, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 10,000	10,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank over-fill prevention valve. Deliveries Dec 1 - Mar 31.  <b>Instructions :</b> Réservoir hors-terre, un adaptateur de limiteur de remplissage est obligatoire. Les livraisons 1 déc - 31 mars.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ311</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 27 / TW : N° DE BESOIN</b>				20,000 L	\$ _____
<b>Zone: PQ311</b>							
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Generatrice Lac Edouard Lac Edouard, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 25,000	36,400 L
		<b>Instructions:</b> For above ground tanks, an automatic shut-off nozzle is required to make deliveries.  <b>Instructions :</b> Pour les resevoirs hors-terre, un adaptateur pour limiteur de remplissage est obligatoire.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Parc Nat'l de la Mauricie St Mathieu, PQ	Heating / Chauffage	1	X 5,000	32,000 L
		<b>Instructions:</b> For above ground tanks, an automatic shut-off nozzle is required to make deliveries.					
		<b>Instructions :</b> Pour les reservoirs hors-terre, un adaptateur pour limiteur de remplissage est obligatoire.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ311</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN</b>					68,400 L \$_____
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Generatrice Wape Nord Wapizagonke Nord Wape Nord, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 25,000	36,400 L
		<b>Instructions:</b> 35 km from Saint-Jean Des Piles in Mauricie Park.					
		For above ground tanks, an automatic shut-off nozzle is required to make deliveries.					
		<b>Instructions :</b> 35 km de Saint-Jean Des Piles dans la Parc de Mauricie.					
		Pour les resevoirs hors-terre, un adaptateur pour limiteur de remplissage est obligatoire.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ311</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>					36,400 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: PQ315</b>						
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Trois-Rivieres, PQ	Marine / Marine		420,000 L
		<b>Instructions:</b>		Approx. 8,000 to 125,000 litres per call-up. Deliveries April 01 to October 31 Delivery 24 hours from call-up.		
		<b>Instructions :</b>		Approx. 8,000 à 125,000 litres par commande. Livraison 01 avril au 31 octobre Livraison en 24 heures de l'avis de commande.		
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ315</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN</b>			420,000 L	\$_____
<b>Zone: PQ315</b>						
ULS diesel fuel ultra low sulphur - type A - except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type A - sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Trois-Rivieres, PQ	Marine / Marine		120,000 L
		<b>Instructions:</b>		Approx 2,000 to 20,000 litres per call-up. Delivery 24 hours from call-up. Deliveries Nov 01 to March 31		
		<b>Instructions :</b>		Approx 2,000 a 20,000 litrres par commande. Livraison en 24 heures de l'avis de commande. Les livraisons du 01 novembre au 31 mars.		
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ315</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 24 / TW : N° DE BESOIN</b>			120,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ333								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 1123 ELGIN RD S SAINT-PAMPHILE, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	455	882 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ333		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					882 L	\$_____
Zone: PQ341								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, USS Valcartier Bâtisse 6 Courcellette, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,500	15,000 L
Instructions: Above ground tank								
Instructions : Réservoir hors terre								
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Defence Research and Development Canada (Valcartier) 2459 Route de la Bravoure Quebec, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	15,000	180,000 L
Instructions: Delivery 24 hrs from call-up.								
Instructions : Livraison en 24 heures de la demande.								
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ341		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					195,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: PQ341</b>							
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Defence Research and Development Canada (Valcartier) 2459 Route de la Bravoure Quebec, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 20,000	220,000 L	
		<b>Instructions:</b> Delivery 24 hours from call-up.					
		<b>Instructions :</b> Livraison en 24 heures de la demande.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ341</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN</b>				220,000 L	\$_____
<b>Zone: PQ341</b>							
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	MDN CFB Valcartier Various Bldgs Courcelette, PQ	Heating / Chauffage	2 X 1,136 1 X 2,500	50,000 L	
		<b>Instructions:</b> 1 x 2,500 L Bldg 388 2 x 1,136 L Bat 610					
		<b>Instructions :</b> 1 x 2,500 L Bldg 388 2 x 1,136 L Bat 610					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	MDN, CHP Edifice #5 Rue des Braves, BFC Valcartier Courcellette, PQ	Heating / Chauffage	1 X 350,000	300,000 L
		<b>Instructions:</b> If/when fuel is required estimated average daily use is 70,000 litres Above ground tanks with bottom loading system Tank wagon must have a pump, minimum of 100,000 L per call  <b>Instructions :</b> Quand le mazout est requis, le quantité prévue par jour est 70,000 litre. Reservoirs hors-terre avec le systeme a chargement par le bas le camion citerne dios avoir une pompe, livraison minimum 100,000 litres.				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ341</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN</b>			350,000 L	\$_____
<b>Zone: PQ341</b>						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Valcartier Centre Plein Air Castor Edifice 594 Courcellette, PQ	Off Highway / Hors Route	1 X 5,000	9,000 L
		<b>Instructions:</b> Must be delivered via truck with pump  <b>Instructions :</b> Doit etre livré par l'intermédiaire du camion avec pompe.				



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Valcartier Centre Myriam Bédard Edifice 695 Courcellette, PQ	Off Highway / Hors Route	1	X 5,000	9,000 L
		<b>Instructions:</b> Must be delivered via truck with pump.					
		<b>Instructions :</b> Doit être livré par l'intermédiaire du camion avec pompe.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN USS Valcartier, Various Bldgs Courcellette, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage			640,000 L
		<b>Instructions:</b> Various tanks/bldgs as per pages provided: provided at time of award					
		<b>Instructions :</b> Pour les citernes/édifices varies voir les pages fournies: au temps d'adjudication					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service USS Valcartier Courcellette, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X 50,180	5,000,000 L
		<b>Instructions:</b> Building 261					
		<b>Instructions :</b> Bâtisse 261					
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>
							<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ341		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 4 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					5,658,000 L \$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ341								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, USS Valcartier Bâtisse 6 Courcellette, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 2,500	6,000 L	
		Instructions:	Outside tank					
		Instructions :	Citerne à l'extérieur					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service USS Valcartier Courcellette, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X 50,180	1,200,000 L	
		Instructions:	Building 261 "supplier has to connect to the vapour regenerator"					
		Instructions :	Bâtisse 261 "le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur"					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ341		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					1,206,000 L	\$_____
Zone: PQ351								
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	MTPSG Hangard 76 Port de Quebec Quebec, PQ	Heating / Chauffage	1	X 4,000	15,000 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, CFB Valcartier 4 Côte de la Citadelle Quebec, PQ	Heating / Chauffage	1	X 2,355	14,000 L
		Instructions:	Contact: Eric Borque 418-844-5000 ext 5397				
			2" NPT Female.				
		Instructions :	Contact: Eric Borque 418-844-5000 ext 5397				
			2 "NPT femelle.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ351		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN				29,000 L	\$_____
Zone: PQ351							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -43°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -43°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Nat. Battlefield Commission 701 Grande Allée Ouest Quebec, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 2,250	18,000 L
		Instructions:	For the period of mid-November to mid-March annually.				
		Instructions :	Pour la periode de mi-novembre à mi-mars de chaque année.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	P et O Garde Cotiere Canadienne 101 Boul. Champlain Quebec, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 20,000	20,000 L
		Instructions:	Deliveries from November 1 - April 30 Delivery 24 hours from call-up.				
		Instructions :	Livraisons du 1 novembre au 30 avril Livraison en 24 heures de l'avis de commande.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -43°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -43°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Port de Québec Quebec, PQ	Power Generating / Production D'électricité		480,000 L	
		<b>Instructions:</b>	FOB into vessels Approximate litres per call-up: 75,000-150,000 L				
		<b>Instructions :</b>	FAB dans navire Litres approximatifs par demande: 75,000-150,000 L				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ351		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 12 / TW : N° DE BESOIN				518,000 L	\$_____
<b>Zone:</b> PQ351							
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans 101 boul. Champlain Quebec, PQ	Marine / Marine		200,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Approx. 3,000 to 20,000 litres per call-up Deliveries Apr 1 - Nov 30 Delivery 24 hours from call-up.				
		<b>Instructions :</b>	Approx. 3,000 à 20,000 litres par commande Les livraisons 1 avril - 30 novembre Livraison en 24 heures de l'avis de commande.				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ351		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 9 / TW : N° DE BESOIN				200,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ351									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Nat. Battlefield Commission 701 Grande Allée Ouest Quebec, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,527	75,000 L	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service Detachment de St-Malo Quebec, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,000	100,000 L	
		Instructions: "Minimum delivery of 3,500 litres." Building 104 "supplier has to connect to the vapour regenerator"							
		Instructions : "Livraison minimum de 3,500 litres." Bâtisse 104 "le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur"							
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: PQ351		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN						175,000 L	\$_____
Zone: PQ351									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 104 Dalhousie Quebec, PQ	Power Generating /	1	X	227	1,764 L	
				Production	1	X	1,136		
				D'électricité	1	X	2,272		
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 112 Dalhousie Quebec, PQ	Power Generating /	1	X	1,136	1,765 L	
				Production	1	X	227		
				D'électricité					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 130 Dalhousie Quebec, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	450	1,765 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 805 Ave. Wilfrid-Laurier Quebec City, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,359	8,824 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Nat. Battlefield Commission 701 Grande Allée Ouest Quebec, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,250	10,000 L
		<b>Instructions:</b> For the period of mid-March to mid-November annually.						
		<b>Instructions :</b> Pour la periode de mi-mars à mi-novembre de chaque année.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 330 DE LA GARE DU PALAIS ST. QUÉBEC, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,136	1,764 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 3 DU CHIEN-D"OR CROSS QUÉBEC, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,135	1,765 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ351		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : N° DE BESOIN					27,647 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ351							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service Detachement de St-Malo Quebec, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 10,000	150,000 L
		Instructions: Building 104					
		Instructions : Bâtisse 104					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ351		REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN				150,000 L	\$_____
Zone: PQ351							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	205 L Drum / Baril 205 L	Port de Québec Quebec, PQ	Off Highway / Hors Route			40,000 L
		Instructions: The Supplier must fill drums provided by Parks Canada. Transport and filling of drums to be included in the unit price. Approximate number of drums per call-up: 10-64					
		Instructions : Le fournisseur doit remplir les barils fournis par Parcs Canada Le transport et le remplissage des barils doit être inclus dans le prix unitaire Nombre de barils approximatif par demande: 10-64					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ351		REQUIREMENT NUMBER: 39 / DR : N° DE BESOIN				40,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ361								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agr & Agro Ferme Harlaka Chemin Sainte-Helene Levis, PQ	Off Highway / Hors Route	1	X	1,000	2,000 L
		Instructions: 2" cam lock adapter above ground tank.						
		Instructions : 2" cam lock adapter réservoir hors terre.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agr & Agro Ferme Chapais 3595 Blvd. Guillaume Couture Levis, PQ	Off Highway / Hors Route	1	X	1,000	5,000 L
		Instructions: 2" cam lock adapter above ground tank.						
Instructions : 2" cam lock adapter réservoir hors terre.								
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP 925 9E RUE DE L"AÉROPORT SAINTE-FOY, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	10,000	7,684 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agr & Agro Ferme St-Augustin 525 Route 138 St-Augustin de Desmaures, PQ	Off Highway / Hors Route	1	X	2,000	10,000 L
Instructions: 2" cam lock adapter above ground tank.								
Instructions : 2" cam lock adapter réservoir hors terre.								
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ361		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					24,684 L	\$



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
<b>Zone: PQ361</b>									
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'ecoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Agri Cda-ferme Experim.chapais 3595 Blvd. Guillaume Couture Levis, PQ	Heating / Chauffage	1	X	3,800	7,500	L
		<b>Instructions:</b>	2" Cam lock adapter is required. Batiment 6 - Labo-Champs - 1 X 3800 L						
		<b>Instructions :</b>	2" Cam lock adapter est necessaire. Batiment 6 - Labo-Champs - 1 X 3800 L						
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ361</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN</b>						7,500 L	\$_____
<b>Zone: PQ381</b>									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 999 ROUTE 173 SAINT-THÉOPHILE, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,000	1,764	L
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ381</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>						1,764 L	\$_____
<b>Zone: PQ391</b>									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 1020 DES LIGNES RD WOBBURN, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	455	882	L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue			
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire		
		Zone: PQ391	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				882 L	\$_____		
Zone: PQ391										
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CBSA 1020 DES LIGNES RD WOBURN, PQ	Heating / Chauffage	1	X	1,136	2,684 L		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire		
		Zone: PQ391	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				2,684 L	\$_____		
Zone: PQ412										
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 165 rue St-Hyacinthe Chartierville, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	910	882 L		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire		
		Zone: PQ412	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				882 L	\$_____		

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
Zone: PQ421								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CBSA 26 ROUTE 253 EAST HEREFORD, PQ	Heating / Chauffage	1	X	1,136	2,394 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ421		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					2,394 L	\$ _____
Zone: PQ421								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 26 ROUTE 253 EAST HEREFORD, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	455	882 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ421		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					882 L	\$ _____
Zone: PQ431								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CBSA 1871 ROUTE 141 SAINT-HERMÉNÉGILDE, PQ	Heating / Chauffage	1	X	1,136	1,764 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CBSA 1000 ROUTE 147 DIXVILLE, PQ	Heating / Chauffage	3	X	2,325	35,294 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

<div>File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A</div>								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: PQ431	Requirement Number: 8 / TW : N° DE BESOIN					37,058 L \$_____
Zone: PQ431								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 1871 ROUTE 141 SAINT-HERMÉNÉGILDE, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,136	1,098 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 1000 ROUTE 147 DIXVILLE, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	455	2,195 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ431	Requirement Number: 3 / TW : N° DE BESOIN					3,293 L \$_____
Zone: PQ441								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 4236 Blvd Bourque Rock Forest, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	569	883 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada 2000 rue College Centre de recherche Sherbrooke, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,000	75,000 L
		Instructions:	4" cam lock adapter Underground tank					
		Instructions :	4" cam lock adapteur Réservoir sous terre					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 50 DE LA CITÉ PL. SHERBROOKE, PQ	Power Generating / Production D'électricité	2 X	1,122	2,647 L
					1 X	226	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ441</b>						<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>	78,530 L \$_____
<b>Zone: PQ441</b>							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada 2000 rue College Centre de recherche Sherbrooke, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	9,000	20,000 L
		<b>Instructions:</b>	4" cam lock adapter underground tank Financial code #: 0011-0200-5308-54000-143610-523888				
		<b>Instructions :</b>	4" cam lock adapteur Réservoir sous terre Code financier: 0011-0200-5308-54000-143610-523888				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ441</b>						<b>REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN</b>	20,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ441								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Agri Cda-centre De Recherches 2000, Rte 108 Est, CP 90 Lennoxville, PQ	Heating / Chauffage	2	X 1,000	40,000 L	
		Instructions:	2" Camlock adapter is required.					
		Instructions :	2" Camlock adapteur est nécessaire.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: PQ441		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					40,000 L	\$_____
Zone: PQ471								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Etablissement Donnacona 1537 Route 138 Donnacona, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 9,000	100,000 L	
		Instructions:	Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		Instructions :	Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: PQ471		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					100,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ471								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etablissement Donnacona 1537, Route 138 Donnacona, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 9,000	160,000 L	
		Instructions:	Supplier has to connect to the vapour regenerator. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		Instructions :	Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: PQ471		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					160,000 L	\$_____
Zone: PQ471								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	SCC - Etablissement Donnacona 1537 Route 138 Donnacona, PQ	Heating / Chauffage	1	X 22,765	10,000 L	
		Instructions:	Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		Instructions :	Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: PQ471		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					10,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ481							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, CEEM Ctr D"essais Et D"experim. En Munitions, 695 Marie-victorin Nicolet, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 7,500	56,000 L
		Instructions:	Delivery 24 hours from call-up.				
		Instructions :	Livraison en 24 heures de la demande.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ481		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				56,000 L	\$_____
Zone: PQ491							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etablissement Joliette 400 rue Marsolais Joliette, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 1,200	3,000 L
		Instructions:	Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		Instructions :	Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etablissement Joliette 400 rue Marsolais Joliette, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 5,000	17,000 L	
		Instructions:	Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		Instructions :	Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ491		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				20,000 L	\$_____
Zone: PQ501							
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Sorel, PQ	Marine / Marine		175,000 L	
		Instructions:	Deliveries April 01 to 31 Oct Approx. 2,500 to 20,000 litres per call-up Delivery 24 hours from call-up.				
		Instructions :	Livraison 01 avril au 31 octobre Approx. 2,500 à 20,000 litres par commande Livraison en 24 heures de l'avis de commande.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ501		REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN				175,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ501						
ULS diesel fuel ultra low sulphur - type A - except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type A - sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Sorel, PQ	Marine / Marine		20,000 L
		Instructions:	Approx 2,500 to 12,000 litres per call-up. Delivery 24 hours from call-up. Deliveries Nov 01 to March 31			
		Instructions :	Approx 2,500 a 12,000 litres par commande. Livraison en 24 heures de l'avis de commande. Les livraisons du 01 novembre au 31 mars.			
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ501		REQUIREMENT NUMBER: 24 / TW : N° DE BESOIN			20,000 L	\$_____
Zone: PQ511						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 240 rue Lemire Drummondville, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X 455	883 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	SCC - Etablissement Drummond 2025 Boul Jean de Brébeuf Drummondville, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 15,000	20,000 L
		Instructions:	Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.			
		Instructions :	Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.			

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	SCC - Etablissement Drummond 2025 Boul Jean de Brébeuf Drummondville, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 20,000	15,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Supplier must be ready to deliver within 4 hours. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		<b>Instructions :</b>	Le fournisseur doit être en mesure de livrer le produit dans les quatre heures. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ511</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				35,883 L	\$ _____
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etablissement Drummond Drummondville, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 20,000	110,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Supplier has to connect to the vapour regenerator. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		<b>Instructions :</b>	Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue		
		Zone: PQ511	Requirement Number: 39 / TW : N° DE BESOIN				110,000 L	\$_____
Zone: PQ511								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	SCC - Etablissement Drummond 2025 Boul Jean de Brébeuf Drummondville, PQ	Heating / Chauffage	1 X 25,000	20,000 L		
		Instructions: Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.						
		Instructions : Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.						
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: PQ511	Requirement Number: 8 / TW : N° DE BESOIN				20,000 L	\$_____
Zone: PQ521								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	TPSGC Ed Fed 3600 Casavant St-Hyacinthe, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 25,000	10,000 L		
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Cdn Food Inspection Agency 3400 Casavant Boulevard West St-Hyacinthe, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X 3,861	3,800 L		
		Instructions: Above ground tank.						
		Instructions : Réservoir hors terre.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation						
									Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ521	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					13,800 L	\$_____	
Zone: PQ531										
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	TPSGC Ed Fed 1001 St Laurent Longueuil, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,250	5,000	L	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Canal de Chambly 1840 Avenue Bourgogne Chambly, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,700	18,880	L	
		Instructions: Underground tank.								
		Instructions : Réservoir sous terre.								
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CDN Space Agency 6767 route de l'aéroport St-Hubert, PQ	Off Highway / Hors Route	2	X	1,200	21,200	L	
		Instructions: Call before delivery (514) 774-4872 2" Cam lock adapter is required.								
		Instructions : Appel avant livraison (514) 774-4872 2" Cam Lock adapteur est nécessaire.								

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CDN Space Agency 6767 route de l'aéroport St-Hubert, PQ	Power	1	X	15,000	78,800 L	
				Generating / Production	1	X	20,000		
				D'électricité	2	X	2,500		
		<b>Instructions:</b> Call before delivery (514) 774-4872 2" Camlock adapter is required.							
		<b>Instructions :</b> Appel avant livraison (514) 774-4872 2" camlock adapteur est nécessaire							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN Garnison St-Hubert St-Hubert, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X	10,000	200,000 L	
		<b>Instructions:</b> Tank is located at the entrance to the Base. To be delivered within 24-48 hours from call-up.							
		<b>Instructions :</b> Réservoir est situé à l'entrée à la base Livraison requise en 24-48 H apres reception de la commande par le fournisseur.							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 5000 de L"Aeroport St-Hubert, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,500	1,098 L	
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ531		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : N° DE BESOIN					324,978 L	\$_____	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ531								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CDN Space Agency 6767 route de l'aéroport St-Hubert, PQ	Off Highway / Hors Route	1	X	1,200	15,000 L
		Instructions: Call before delivery (514) 774-4872 2" camlock adapter is required.						
		Instructions : Appel avant livraison (514) 774-4872 2" camlock adapteur est nécessaire.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Canal de Chambly 1840 Avenue Bourgogne Chambly, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,700	30,250 L
		Instructions: Underground tank.						
		Instructions : Réservoir sous terre.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN Garnison St-Hubert St-Hubert, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	10,000	300,000 L
		Instructions: Tank is located at the entrance to the Base. Supplier has to connect to the vapour regenerator. To be delivered within 24-48 hours from call-up.						
		Instructions : Réservoir est situé à l'entrée à la base Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur. Livraison requise en 24 à 48 h apres reception de la commande par le fournisseur.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ531		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					345,250 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
Zone: PQ531									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Canal Chambly 1840 Bourgogne Chambly, PQ	Heating / Chauffage	4	X	1,000	14,385 L	
		Instructions: Delivery by call-up only.							
		Instructions : Livraison sur commande seulement.							
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ531		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN						14,385 L	\$_____
Zone: PQ531									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN Génératrices, SVC Génie 4810 Rue Leckie St-Hubert, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	3,785	4,000 L	
		Instructions: Supplier has to connect to the vapour regenerator. Above ground tanks. Delivery driver will need an escort to access different sites. Escort POC will be Serge Bouchard. Tel 514-252-2777 ext 2232.							
		Instructions : Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur. Réservoir hors terre. Le chauffeur de livraison est teru d'être accompagné afin de trouver les differents sites. Contact escorte sera Serge Bouchard. Tél. 514- 252-2777 ext 2232.							
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
		Zone: PQ531	REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN				4,000 L	\$ _____
Zone: PQ541								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	La Maison de L'OACI 999 Robert-Bourassa Montreal, PQ	Power Generating / Production D'électricité	2 X	2,296	3,530 L	
					1 X	1,135		
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 200 RENÉ-LÉVESQUE BLVD W MONTRÉAL, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X	9,100	13,172 L	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Centre Météorologique Canadien 2121, route Transcanadienne Dorval, PQ	Power Generating / Production D'électricité	2 X	4,500	36,000 L	
		Instructions: Deliveries within 24-48 hours from call-up.						
		Instructions : Les livraisons en 24-48 heures de commandes.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	A.C.C. Hôpital Ste-Anne Réception de la Marchandise 305 Boul Anciens Combattants Ste-Anne-de-Bellevue, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X	16,000	90,000 L	
		Instructions: Tanker with a pump capacity of at least 15, 000 liters with a simple adapter opening of 3 "						
		Instructions : Camion citerne avec pompe d'une capacite d'au moins 15, 000 litres muni d'un adaptateur à ouverture simple de 3"						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, 202 Depot d"Ateliers, 6769 Notre-Dame Est Bat. #003 Montreal, PQ	Off Highway / Hors Route	2 X	2,000	150,000 L	
					1 X	900		

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	<b>Instructions:</b> 1 x 2000 L @ Bldg 15 1 x 2000 L @ mobile-red Bldg 003 1 x 900 L @ mobile blue tank Bldg 003 (requires a 2 1/4" adaptor)  Supplier has to connect to the vapour regenerator.				
		<b>Instructions :</b> 1 x 2000 L @ Bâtisse 15 1 x 2000 L @ mobile rouge Bâtisse 003 1 x 900 L @ mobile bleu citerne Bâtisse 003 (a besoin de 2 1/4" adaptor)  Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service USS, Longue-Pointe Montreal, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2 X 15,000	803,304 L
		<b>Instructions:</b> Building 60 To be delivered within 24-48 hours from call-up.  <b>Instructions :</b> Bâtisse 60 Livraison requise en 24 à 48 H après reception de la commande par le fournisseur.				
TW/Standby / CC/Huile Secours		PWGSC 740 BEL-AIR ST. Montréal, PQ		Power Generating / Production D'électricité	1 X 2,500	3,529 L
					1 X 1,136	
TW/Standby / CC/Huile Secours		PWGSC 400 Place D"Youville Montreal, PQ		Power Generating / Production D'électricité	6 X 1,136	3,529 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A										
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue		
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	TPSGC Ed Federal 715 Peel Montreal, PQ	Heating and Power	2	X	26,000	36,000 L		
				Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	10,000			
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire		
Zone: PQ541		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					1,139,064 L	\$_____		
Zone: PQ541										
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017		Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Senneville, PQ	Marine / Marine				12,000 L
		Instructions:	Approx 4,000 to 7,000 litres per call-up. Deliveries Apr 1 - Nov 30 Delivery 24 hours from call-up.							
		Instructions :	Approx 4,000 à 7,000 litres par commande. Les livraisons 1 avril - 30 novembre Livraison en 24 heures de l'avis de commande.							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Port de Pointe Théoret Secteur Montreal Montreal, PQ	Marine / Marine				20,000 L		
		Instructions:	Approx. 1,500 to 2,500 litres per call-up.							
		Instructions :	Approx. 1,500 à 2,500 litres par commande.							

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Beauharnois, PQ	Marine / Marine		28,000 L
		<b>Instructions:</b> Approx 2,000 to 7,000 litres per call-up. Deliveries March 1 - Dec 31 Delivery 24 hours from call-up.				
		<b>Instructions :</b> Approx 2,000 à 7,000 litres par commande. Les livraisons 1 mars - 31 décembre Livraison en 24 heures de l'avis de commande.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Ile de Charron Secteur Montréal, PQ	Marine / Marine		50,000 L
		<b>Instructions:</b> Approx. 12,000 to 30,000 litres per call-up. Deliveries April 01 to Oct 31 Delivery 24 hours from call-up.				
		<b>Instructions :</b> Approx. 12,000 à 30,000 litres par commande. Livraison 01 avril au 31 octobre Livraison en 24 heures de l'avis de commande.				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ541		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 9 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>				110,000 L \$_____
ULS diesel fuel ultra low sulphur - type A - except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre - type A - sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2007	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisherie & Oceans Ile de Charron Secteur Montreal Montreal, PQ	Marine / Marine		40,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery 24 hours from call-up. Deliveries Nov 1- Mar 31				
		<b>Instructions :</b> Livraison en 24 heures de l'avis de commande. Les livraisons du 01 novembre au 31 mars.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A		Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Product	Produit							
<b>Zone: PQ541</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 24 / TW : N° DE BESOIN</b>					40,000 L	\$_____
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Canal Lachine 1156 Rue Mills Montreal, PQ	Heating / Chauffage	2 X 1,135	27,580 L		
		<b>Instructions:</b> Delivery by call-up only.						
		<b>Instructions :</b> Livraison sur commande seulement.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Central Thermique Hopital Ste-Anne 305 Blvd Anciens Combattants Ste-Anne-de-Belleville, PQ	Heating / Chauffage	2 X 54,000	500,000 L		
		<b>Instructions:</b> Truck must be equipped with a shutter release pump. 3" Connection not acceptable. Above ground tanks with top-loading system.						
		<b>Instructions :</b> Camion doit etre muni avec une pompe avec boyau declencheur. Connexion de 3 po. pas acceptable. Reservoirs hors-terre avec le systeme de dessus-chargement.						
<b>Zone: PQ541</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>					527,580 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: PQ541</b>						
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	MDN Garrison Montréal Centrale Thermique, Bâtisse 37 6769 rue Notre-Dame est Montreal, PQ	Heating / Chauffage	2 X 159,250	2,000,000 L
<b>Instructions:</b> If/when fuel is required estimated average daily usage 50,000 litres Above ground tanks with bottom-loading system Supplier has to connect to the vapour regenerator. Delivery to be Mon-Fri: 07:30-15:00. Delivery driver will need a visitor access authorization in order to enter the south area of the Garrison.						
<b>Instructions :</b> Quand le mazout est requis, le quantité prévue par jour est 50,000 litre. Reservoirs hors-terre avec le systeme a chargement par le bas Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur. Livraison Lun-Vend: 0730-1500. Chauffeur de livraison est tenus d'avoir une autorisation d'accès visiteur afin d'accéder au coté sud de la garrison.						
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ541</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN</b>			2,000,000 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ541								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, Garrison Montréal Génératrices, SVC Génie 6769 Notre-Dame Est Montreal, PQ	Heating and Power	1	X	5,500	10,000 L
				Generating / Production	4	X	3,870	
				D'électricité et Chauffage	1	X	2,200	
					5	X	1,135	
					7	X	1,200	
					1	X	400	
Instructions:				Supplier has to connect to the vapour regenerator. Above ground tanks. Delivery driver will need an escort and visitor access authorization to fuel certain sites. Escort POC will be Serge Bouchard. Tel. 514-252 -2777 ext 2232. Delivery Mon-Fri: 07:30-15:00.				
Instructions :				Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur. Réservoirs hors terre. Le chauffeur de livraison est tenu d'être accompagné et d'avoir une autorisation d'accès visiteur pour accéder à certains sites. Contact escorte sera Serge Bouchard. Tél 514-252-2777 ext 2232. Livraison Lun-Vend 0730-1500.				
					Total Quantity/ Quantité totale		Unit price/ Prix unitaire	
Zone: PQ541		REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN					10,000 L \$_____	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ541									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service USS, Longue-Pointe Montreal, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	20,000	537,264 L	
		Instructions: Building 60 Supplier has to connect to the vapour regenerator. To be delivered within 24-48 hours from call-up.							
		Instructions : Bâtisse 60 Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur. Livraison requise en 24 à 48 H apres reception de la commande par le fournisseur.							
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: PQ541		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN						537,264 L	\$_____
Zone: PQ571									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 2 PRINCIPALE ST STANSTEAD, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	455	1,098 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 226 DUFFERIN ST STANSTEAD, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	400	1,976 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 2 AUTOROUTE 55 STANSTEAD, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,827	5,294 L	



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: PQ571	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				8,368 L	\$_____	
Zone: PQ571									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CBSA 2 PRINCIPALE ST STANSTEAD, PQ	Heating / Chauffage	2	X	1,100	3,529 L	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CBSA 226 DUFFERIN ST STANSTEAD, PQ	Heating / Chauffage	2	X	1,100	7,058 L	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CBSA 2 AUTOROUTE 55 STANSTEAD, PQ	Heating / Chauffage	1	X	5,000	129,411 L	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: PQ571	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				139,998 L	\$_____	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ581							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Etablissement Cowansville 400 Rue Fordyce Cowansville, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 2,500	22,000 L
<div>Instructions: EBW Cap</div> <div>Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.</div> <div>Instructions : Bouchon EBW</div> <div>Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.</div>							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 4 DE MANSONVILLE LINE HIGHWATER, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 450	882 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 549 ROUTE 139 ABERCORN, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 910	1,098 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 139 VALLÉE MISSISQUOI RD SUTTON, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 455	1,098 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ581		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					25,078 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone:</b> PQ581								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CBSA 549 ROUTE 139 ABERCORN, PQ	Heating / Chauffage	1	X	455	1,176 L
					1	X	425	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CBSA 4 DE MANSONVILLE LINE HIGHWATER, PQ	Heating / Chauffage	1	X	1,136	1,764 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CBSA 139 VALLÉE MISSISQUOI RD SUTTON, PQ	Heating / Chauffage	1	X	1,136	2,104 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Etablissement Cowansville 400 Rue Fordyce Cowansville, PQ	Heating / Chauffage	1	X	13,717	16,000 L
		<b>Instructions:</b>	ULC Cap The supplier shall perform the delivery from 6:00 to 00:00 hours unless exceptional situation.  Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		<b>Instructions :</b>	Bouchon ULC Le fournisseur devra effectuer les les livraisons de 6:00 à 00:00 heures à moins de situation exceptionnelle.  Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	SCC -Etablissement Cowansville 400 Rue Fordyce Cowansville, PQ	Heating / Chauffage	1	X	30,000	60,000 L
		<b>Instructions:</b>	Delivery from 06:00 to 00:00 hours except under special circumstances. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> Le fournisseur devra effectuer les livraisons de 06:00 à 00:00 heures, a moins de situation exceptionnelle. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ581		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 8 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					81,044 L	\$_____
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etablissement Cowansville Cowansville, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 5,000	130,000 L	
		<b>Instructions:</b> EBW Cap Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.						
		<b>Instructions :</b> Bouchon EBW Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ581		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 39 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					130,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ591								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Experi. Farm, 57 Ch. St-armand Frelighsburg, PQ	Off Highway / Hors Route	1	X	2,250	10,000 L
		Instructions: 4" cam lock adapter above ground tank						
		Instructions : 4" cam lock adapter réservoir hors terre						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 191-193 237 RD FRELIGHSBURG, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	425	882 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 383 RICHFORD RD FRELIGHSBURG, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	455	882 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 10 ROUTE 133 SAINT-ARMAND, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,135	1,976 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ591		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					13,740 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ591							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Experi. Farm, 57 Ch. St-armand Frelighsburg, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 2,250	8,000 L	
		Instructions: 4" cam lock adapter above ground tank					
		Instructions : 4" cam lock adapter réservoir hors terre					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ591		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				8,000 L	\$_____
Zone: PQ591							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri Cda - Ferme Experimentale 57 Chemin St-Armand Frelighsburg, PQ	Heating / Chauffage	1 X 1,135	15,000 L	
		Instructions: 2.5" Cam lock adapter is required.					
		Instructions : 2.5" Cam lock adapter est necessaire					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ591		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				15,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: PQ591									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND 1111 rue Principale Ouest Farnham, PQ	Heating and	1	X	1,272	5,000 L	
				Power	1	X	1,576		
				Generating / Production	1	X	815		
				D'électricité et Chauffage	3	X	330		
		Instructions:	Above ground tank. Approx. 2 call-ups per year.						
		Instructions :	Réservoir hors-terre. Remplissage 2 fois par an environ.						
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ591		REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN						5,000 L	\$_____
Zone: PQ601									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 750 Blvd Industriel Saint-Jean-Sur-Richelieu, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	455	883 L	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 2500 Ch. Beech S Clarenceville, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	455	883 L	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 6 Route 225 Noyan, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	450	1,765 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Stn Recherche 430 Boul Gouin St Jean Sur Richelieu, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 9,000	10,000 L
<b>Instructions:</b> 3" cam lock adapter above ground tank							
<b>Instructions :</b> 3" cam lock adapter réservoir hors terre							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Experimental Farm 1134 Rte 219 L'Acadie, PQ	Off Highway / Hors Route	1	X 4,550	14,000 L
<b>Instructions:</b> 3" cam lock adapter above ground tank							
<b>Instructions :</b> 3" cam lock adapter réservoir hors terre							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service USS St Jean Hangar 101 Richelieu, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 25,171	294,000 L
<b>Instructions:</b> Hangar 101							
<b>Instructions :</b> Hangar 101							
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> PQ601		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : N° DE BESOIN				321,531 L	\$ _____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Zone: PQ601									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada Experimental Farm 1134 Rte 219 L'Acadie, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,275	20,000 L	
		Instructions:		3" cam lock adapter above ground tank					
		Instructions :		3" cam lock adapter réservoir hors terre					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	MDN, Station-Service USS St Jean Richelain, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	25,171	550,000 L	
		Instructions:		Hangar 101					
		Instructions :		Hangar 101					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: PQ601		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN						570,000 L	\$_____
Zone: PQ601									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri Cda - Ferme Experimentale 1134, Rte 219 L'Acadie, PQ	Heating / Chauffage	2	X	3,800	35,000 L	
					2	X	2,200		
		Instructions:		4" Cam lock adapter is required.					
		Instructions :		4" Cam lock adapter est necessaire					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: PQ601	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				35,000 L	\$_____
Zone: PQ601								
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	MDN, Garisson St. Jean 25 ch, Grand-Bernier, Bat:151 St-Jean-sur-Richelieu Richelain, PQ	Heating / Chauffage	2 X 50,000		115,000 L	
		Instructions:	If/when fuel is required estimated average daily usage 25,000 litres Underground tanks with top-loading system					
		Instructions :	Quand le mazout est requis, la quantité prévue par jour est 25,000 litre. Réservoirs souterrain avec le systeme de chargement au dessus.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ601	REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN				115,000 L	\$_____
Zone: PQ601								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby / CC/Huile Secours	MDN, Garrison St. Jean Génératrices, Dét. OI 25 Ch. Grand Bernier St-Jean-sur-Richelieu, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 10,000 1 X 5,000 1 X 2,500 2 X 2,000 4 X 1,000		9,000 L	
		Instructions: Above and below ground tanks.						
		Instructions : Réservoirs hors terre et souterrain.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ601	REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN					9,000 L	\$_____
Zone: PQ611									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada 1815 Ch. de la Riviere Ste-Clotilde, PQ	Off Highway / Hors Route	1	X	2,275	10,000 L	
		Instructions: 3" cam lock adapter above ground tank							
		Instructions : 3" cam lock adapter réservoir hors terre							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 1 ROUTE 219 HEMMINGFORD, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	678	882 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 154 Route 223 Lacolle, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	400	1,098 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 300 Route 221 Lacolle, PQ	Power Generating / Production D'électricité	4	X	1,135	1,098 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CFIA 503 Route 15 SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,000	8,823 L	
					1	X	3,861		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue		
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
		Zone: PQ611	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				21,901 L	\$	
Zone: PQ611									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agri et Agroalimentaire Canada 1815 Ch. de la Riviere Ste-Clotilde, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,275	10,000	L
		Instructions:	3" cam lock adapter above ground tank.						
		Instructions :	3" cam lock adapter réservoir hors terre.						
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ611	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				10,000 L	\$	
Zone: PQ611									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CFIA 503 Route 15 SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE, PQ	Heating / Chauffage	1	X	7,550	38,554	L
					1	X	5,000		
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CBSA 501 ROUTE 15 ST-BERNARD-DE-LACOLLE, PQ	Heating / Chauffage	1	X	5,000	141,176	L
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ611	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				179,730 L	\$	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: PQ621</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 461 Dufferin St Salaberry-de-Valleyfield, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X 2,490	5,295 L	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ621</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				5,295 L	\$ _____
<b>Zone: PQ631</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 980 ROUTE 138 TROUT RIVER, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X 400	882 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 8750 ROUTE 132 DUNDEE, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X 455	1,098 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 2705 DOUANES RD ATHELSTAN, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X 455	1,098 L	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ631</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				3,078 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: PQ641</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Centre Federal de Formation Bat C29 (CDQ) 6099 Boul. Levesque Laval, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 2,700	2,000 L	
		<b>Instructions:</b> Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.  Hours of arrival for delivery are: 8:00 to 10:30 am and 1:00 to 2:30 pm, Monday to Friday excluding Federal holidays.  <b>Instructions :</b> Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.  Les heures d'arrivée pour la livraison sont les suivantes: 8h00 à 10h30 et 13h00 à 14h30, lundi au vendredi sauf fériés fédéral.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Centre Federal de Formation Bat C15 6099 Boul. Levesque Laval, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 16,589	16,000 L	
		<b>Instructions:</b> Deliveries must comply with the Institution's standard security procedures.  <b>Instructions :</b> Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Etab Montee St Francois 250 Montee St-Francois Laval, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 10,000	110,000 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	<b>Instructions:</b> An automatic stop valve. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.  Hours of arrival for delivery are: 8:00 to 10:30 am and 1:00 to 2:30 pm, Monday to Friday excluding Federal holidays.  <b>Instructions :</b> Un clapet d'arrêt automatique. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.  Les heures d'arrivée pour la livraison sont les suivantes: 8h00 à 10h30 et 13h00 à 14h30, lundi au vendredi sauf fériés fédéral.				
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1575 CHOMEDEY BLVD Laval, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X 2,300 1 X 450	1,764 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Centre Federal de Formation Bat 1 600 Montee St. Francois Laval, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 4,895	3,000 L
		<b>Instructions:</b> Supplier must be able to deliver in 4 hours from call-up. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures. Hours of arrival for delivery are: 8:00 to 10:30 am and 1:00 to 2:30 pm, Monday to Friday excluding Federal holidays.  <b>Instructions :</b> Fournisseur doit être en mesure de livrer le produit dans les quatre heures suivant la commande. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution. Les heures d'arrivée pour la livraison sont les suivantes: 8h00 à 10h30 et 13h00 à 14h30, lundi au vendredi sauf fériés fédéral.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	Etab Montee St Francois Bat C27 250 Montee St-Francois Laval, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 7,560	6,000 L
		<b>Instructions:</b>	Supplier must be able to deliver in 4 hours from call-up. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures. Hours of arrival for delivery are: 8:00 to 10:30 am and 1:00 to 2:30 pm, Monday to Friday excluding Federal holidays.				
		<b>Instructions :</b>	Fournisseur doit être en mesure de livrer le produit dans les quatre heures suivant la commande. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution. Les heures d'arrivée pour la livraison sont les suivantes: 8h00 à 10h30 et 13h00 à 14h30, lundi au vendredi sauf fériés fédéral.				
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>
							<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
		<b>Zone:</b> PQ641	<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>				138,764 L \$



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ641							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etab Montee St-Francois 250 Montee St-Francois Laval, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 25,000	500,000 L
		Instructions:	Supplier has to connect to the vapour regenerator at each fill. An automatic stop valve. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures. Hours of arrival for delivery are: 8:00 to 10:30 am and 1:00 to 2:30 pm, Monday to Friday excluding Federal holidays.				
		Instructions :	Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur à chaque remplisser. Un clapet d'arrêt automatique. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution. Les heures d'arrivée pour la livraison sont les suivantes: 8h00 à 10h30 et 13h00 à 14h30, lundi au vendredi sauf fériés fédéral.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ641		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					500,000 L \$_____
Zone: PQ661							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 475 GRANDE LIGNE ROUTE 342 RD Rigaud, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 4,630	17,647 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A		Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit						
<b>Zone: PQ661</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				17,647 L	\$_____
<b>Zone: PQ671</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Canal Carillon 220, Du Barrage Carillon, PQ	Heating / Chauffage	2 X 1,135	13,500 L	
		<b>Instructions:</b> Delivery by call-up only.					
		<b>Instructions :</b> Livraison sur commande seulement.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ671</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				13,500 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A										
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue				
Zone: PQ691										
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -43°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -43°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Etablissement Archambault Med. 242 Montee Gagnon Ste Anne-des-Plaines, PQ	Heating and	1 X 23,000	32,500 L				
				Power	1 X 15,000					
				Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 5,000					
		Instructions: 10,000L to be delivered Aug 1-May 1 The supplier must be able to deliver the product within 4 hours of the order  Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.								
		Instructions : 10,000L disponible du 1er Aout au 1er Mai. Le fournisseur doit etre en mesure de fournir le produit dans les 4 heures suivant la commande  Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.								
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Etablissement Archambault Med. 242 Montee Gagnon Ste Anne-des-Plaines, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 33,000	20,000 L				
		Instructions: Supplier must deliver fuel with 4 hours of call-up. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.								
		Instructions : Fournisseur doit être en mesure de livrer le produit dans les (4) heures suivant la commande. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.								

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ691	REQUIREMENT NUMBER: 12 / TW : N° DE BESOIN				52,500 L	\$ _____
Zone: PQ691								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Etablissement Archambault Med. 242 Montee Gagnon Ste Anne-des-Plaines, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	15,000	50,000 L	
		Instructions:	Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		Instructions :	Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ691	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				50,000 L	\$ _____
Zone: PQ691								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Etablissement Archambault Med. 242 Montee Gagnon Ste Anne-des-Plaines, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	25,000	150,000 L	
		Instructions:	Supplier has to connect to the vapour regenerator. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		Instructions :	Le fournisseur doit se relier au récupérateur de vapeur. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ691	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN			150,000 L	\$_____
Zone: PQ691							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Etablissement Archambault Med. 242 Montee Gagnon Ste Anne-des-Plaines, PQ	Heating / Chauffage	1 X 100,000	250,000 L	
		Instructions: Underground tanks. 4" Cam lock adapter is required. Delivery within 24 hrs of call-up. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		Instructions : Réservoirs sous-terre. 4" Cam lock adapter est nécessaire. Livraison en dedans de 24 heures suivant la commande. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: PQ691	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN			250,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ721							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Service Correctionnel Canada Etablissement La Macaza La Macaza, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 10,000	150,000 L
		Instructions:	Connection type 40 in EMCO-Wheaton Model 724-4040 Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		Instructions :	Type de raccordement 40 po EMCO-Wheaton modèle 724-4040 Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ721		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					150,000 L \$_____
Zone: PQ721							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -43°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -43°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	SCC - Etablissement La Macaza 321 Chemin de l'Aéroport La Macaza, PQ	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 5,000	10,000 L
		Instructions:	Connection type 40 in EMCO-Wheaton Model 724-4040  Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		Instructions :	Type de raccordement 40 po EMCO-Wheaton modèle 724-4040  Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A		Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Product	Produit					
<b>Zone: PQ721</b>		<b>Zone: PQ721</b>	<b>REQUIREMENT NUMBER: 12 / TW : N° DE BESOIN</b>			10,000 L \$_____
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	SCC - Etablissement La Macaza 321 Chemin de l'Aéroport La Macaza, PQ	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 22,700	40,000 L
		<b>Instructions:</b> Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		<b>Instructions :</b> Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	SCC - Etablissement La Macaza 321 Chemin de l'Aéroport La Macaza, PQ	Heating / Chauffage	2 X 54,595	200,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. 2" Cam lock adapter is necessary as well as a pumping truck. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. 2" Cam lock adapter est nécessaire ainsi qu'un camion de pompage. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: PQ721</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN</b>			240,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: PQ731							
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Manoir Papineau 500, Notre-Dame Montebello, PQ	Heating / Chauffage	1	X 5,000	35,000 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ731		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN				35,000 L	\$_____
Zone: PQ751							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 115 BISSEY ST. GATINEAU, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 910	1,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1770 PINK RD. GATINEAU, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,273	1,100 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 654 MEECH LAKE RD. CHELSEA, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,166	1,200 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	NRCAN 75 MCCLELLAND RD Cantley, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 15,000	1,750 L



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 50 VICTORIA ST. GATINEAU, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 11,827	2,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 200 DU PORTAGE PROM, GATINEAU, GATINEAU,, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 4,633	2,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 241 CITÉ-DES-JEUNES BLVD Gatineau, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,270	2,000 L
				Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,137	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 22 EDDY ST. GATINEAU, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 11,086	2,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 30 VICTORIA ST. Gatineau, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 15,000	2,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 555 DES ENTREPRISES AVE, GATIN Gatineau, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,200	2,200 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 140 DU PORTAGE PROM, GATINEAU, GATINEAU,, PQ	Power Generating / Production D'électricité	2	X 1,135	4,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 625 DU CARREFOUR BLVD Gatineau, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1	X 45,460	5,600 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 11 LAURIER ST. GATINEAU, PQ	Power Generating / Production D'électricité	3 X	9,092	8,000 L	
					1 X	1,136		
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 45 SACRÉ-COEUR BLVD GATINEAU,, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X	6,500	8,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 25 Eddy St. Gatineau, PQ	Power Generating / Production D'électricité	1 X	6,250	20,000 L	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: PQ751		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					62,850 L	\$_____
Zone: ON001								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans End of Harbour Road Cornwall, ON	Marine / Marine			20,000 L	
		Instructions: Delivery into-vessels. Minimum delivery: 1,000 L						
		Instructions : Livraison au navire. Livraison minimum: 1,000 L						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON001		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					20,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: ON001								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 111 WATER ST E CORNWALL, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	742	329 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	ND 505 FOURTH ST CORNWALL, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,170	533 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON001		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					862 L	\$_____
Zone: ON021								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	National Research Council 1200 Montreal Rd, Bldg M-15 Ottawa, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	1,200	2,500 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP, Armoured Systems Eng. Section, 1426 St. Joseph Blvd Ottawa, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	1,345	2,600 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DPWGS National Press Bldg 150 Wellington St. Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,110	3,500 L
		<b>Instructions:</b> Tank is padlocked. Call PWGSC service desk at 819-775-7300, request they contact a Bldg Technician by radio at National Press Bldg for fuel delivery.  <b>Instructions :</b> Le réservoir est cadenassée. Appelez le service de service de TPSGC à l'819-775-7300, demander qu'ils communiquent avec un technicien Édifice par radio à la presse nationale Édifice pour la livraison de carburant.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Equitation Division Ottawa, ON	Off Highway / Hors Route	1	X 1,137	14,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DPWGS Food Preparation Facility 1170 Algoma Road Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 3,700	14,400 L
		<b>Instructions:</b> Delivery bewteen 07:30 to 16:00 Hrs. Call BST 819-775-7300.  After hours and weekends call PWGSC BST 1-800-463-1850.  <b>Instructions :</b> Livraison entre 07:30 à 16:00 heures. Appelez 819-775-7300 BST. Après des heures et le week-end appeler TPSGC BST 1-800-463-1850.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DPWGS RCMP CPIC Bldg) 1200 Vanier Parkway Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 60,000	60,000 L
		<b>Instructions:</b> Financial Code: 1631-B122-450600-S310100-IG00-506023 Invoice must include the Shared Services reference number (example, RAS Nbr.12-2201) in addition to the financial code.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	<b>Instructions :</b> Code financier: 1631-B122-450600-S310100-IG00-506023 La facture doit indiquer le numéro de référence de Services Partagés (par exemple, RAS Nbr.12-2201) en plus du code financier.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Cdn Food Inspection Agency Var Bldgs 3851 Fallowfield Rd Nepean, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	1,110	74,000 L
					2	X	1,200	
					1	X	454	
					1	X	45,000	
					1	X	1,362	
					2	X	4,500	
		<b>Instructions:</b> Financial Code: 0012-0760-7944-54114-715121-700761						
		Bldg 201 1 x 45,000 Litres Bldg 211 1 x 1,362 Litres Bldg 128 1 x 1,200 Litres Bldg 138 1 x 454 Litres Bldg 141 2 x 4500Litres Bldg 200 1 x 1,200 Litres Bldg 205 1 x 1,110 Litres						
		<b>Instructions :</b> Code Financier: 0012-0760-7944-54114-715121-700761						
		Bldg 201 1 x 45,000 Litres Bldg 211 1 x 1,362 Litres Bldg 128 1 x 1,200 Litres Bldg 138 1 x 454 Litres Bldg 141 2 x 4500Litres Bldg 200 1 x 1,200 Litres Bldg 205 1 x 1,110 Litres						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Central Exp Farm Bldg 114 Ottawa, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 18,000	100,000 L
<b>Instructions:</b> 4" cam lock adapter above ground tank							
<b>Instructions :</b> 4" cam lock adapter réservoir hors terre							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council 1200 Montreal Rd M-40 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 200	288 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC - National Defence Medical Centre 1745 Alta Vista Drive Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,200	300 L
<b>Instructions:</b> 2" camlock adaptors, Tank cannot be dipped conventionally due to an antisiphoning adaptor							
<b>Instructions :</b> 2" camlock adaptors, Réservoir ne peut pas être jauger conventionnellement raison d'une valve antidéversement							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC (Uplands) 300 Paul Benoit Drive, B475 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 910	400 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Building #512 Uplands #265 Deniverville Private Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 400	400 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC CRPTC - Sanitary Pump House 15 Shirley Blvd. Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 454	400 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	<b>Instructions:</b> Two inch pipe fill. Delivery contact: 613-991-9942 PWGSC staff on-site to witness filling.  <b>Instructions :</b> Tuyau de remplissage de deux pouces. Contact livraison: 613-991-9942 Les employés de TPSGC sur place pour assister à remplir.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 440 COVENTRY RD Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 750	400 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 111 SUSSEX DR OTTAWA, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	3 X 909	450 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Justice Bldg) 249 Wellington St Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,137	500 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Langevin Block) 80 Wellington St Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,137	500 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Postal Station "B") 59 Sparks St Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 910	500 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (La Promenade Bldg) 151 Sparks St at O'Connor Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2 X 1,137 1 X 136	500 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 395 WELLINGTON ST, OTTAWA, ON OTTAWA, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,400	500 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 79 BENTLEY AVE Nepean, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	454	500 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council 1200 Montreal Rd M-47 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	200	576 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 2000 RESEARCH RD GLOUCESTER, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	715	750 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC (Uplands) 330 Croil St, B471 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	450	800 L
		<b>Instructions:</b> 2" cam lock adapter is required						
		<b>Instructions :</b> 2" cam lock adapter est nécessaire						
TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC (Lift Station - Uplands) McGill St. Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,135	800 L		
<b>Instructions:</b> 2" cam lock adapter is required								
<b>Instructions :</b> 2" cam lock adapter est nécessaire								



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC RCR - Rideau Committee Rooms 1 Wellington Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 453	906 L
<b>Instructions:</b> 2 " Camlock adapter is required.							
<b>Instructions :</b> 2" Camlock adapteur est nécessaire.							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC - VSF Vehicle Screening Facility 111 Wellington Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 453	906 L
<b>Instructions:</b> 2" Camlock adapter is required.							
<b>Instructions :</b> 2" Camlock adapteur est nécessaire.							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Supreme Court) Wellington Ave Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2	X 1,137	1,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Blackburn Bldg) 85 Sparks St Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2	X 1,137	1,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Confederaton Bldg) 229 Wellington Street Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2	X 1,137	1,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Victoria Bldg) 140 Wellington St Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,135	1,000 L
					1	X 454	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A														
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC - CFS Leitrim 3545 Leitrim Road Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	50,000	1,000 L						
		Instructions: 2" camlock adaptors												
		Instructions : 2" camlock adaptors												
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Health Canada 100 Chardon Driveway Tunney's Pasture Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,000	1,000 L						
		Instructions: Above ground tank.												
		Instructions : Réservoir hors terre.												
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Health Canada 51 Chardon Driveway Tunney's Pasture Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	903	1,000 L						
		Instructions: Above ground tanks. 2" Camlock.												
		Instructions : Réservoir hors terre. 2" Camlock.												
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 122 BANK ST Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	4	X	2,365	1,000 L						
					1	X	989							
					1	X	712							
					1	X	458							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 2720 RIVERSIDE DR. OTTAWA, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,115	1,000 L						

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 373 SUSSEX DR, OTTAWA, ON OTTAWA, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,227	1,400 L	
					1	X	909		
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 1508 THOMAS ARGUE RD Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	3,995	1,400 L	
					2	X	360		
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (CHP-NRC) 100 Sussex Dr Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2	X	2,500	1,500 L	
					1	X	227		
					1	X	4,500		
					1	X	454		
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Central Heating Plant) 501 Heron Rd Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,892	1,500 L	
					1	X	757		
		<b>Instructions:</b> 2" fill line replaces 4" lock adapter.							
		<b>Instructions :</b> 2" ligne de déchargement remplace 4" cam lock adapteur							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC CRPTC - Mess Hall 4 Snider Rd. Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,900	1,600 L	
				<b>Instructions:</b> Two inch fill pipe. Delivery contact: 613-991-9942 PWGSC staff on-site to witness filling.					
				<b>Instructions :</b> Tuyau de remplissage de deux pouces. Contact livraison: 613-991-9942 Les employés de TPSGC sur place pour assister à remplir.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council 1200 Montreal Rd M-60 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 400	1,728 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	NRCAN 1 HAANEL DR Nepean, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 45,000	1,800 L
					1	X 2,499	
					1	X 1,892	
					2	X 909	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Wellington Bldg) 180 Wellington St Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2	X 1,137	2,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council 1200 Montreal Rd M-12 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,000	2,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 284 WELLINGTON ST, OTTAWA, ON OTTAWA, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,365	2,000 L
					2	X 639	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGCS 350 KING EDWARD AVE, OTTAWA OTTAWA, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 15,000	2,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 275 SPARKS ST, OTTAWA, ON OTTAWA, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,078	2,000 L
					1	X 935	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	NRCAN 2617 ANDERSON RD Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,577	2,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC (DND) - HMCS Carleton 79 Prince of Wales Dr. Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,200	2,400 L
		<b>Instructions:</b> Unit is outside in compound area. Need PWGSC employee to be present for delivery. Delivery contact: Julie Mercier 613-978-5357						
		<b>Instructions :</b> L'unité est à l'extérieur dans la zone composée. L'employé de TPSGC doit être présent pour la livraison. Personne-ressource à la livraison: Julie Mercier 613-978-5357						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	NRCAN 3484 LIMEBANK RD Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	750	2,400 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 1 SANDRIDGE RD Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	4,500	2,500 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	NRCAN 615 BOOTH ST Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,135	3,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council 1200 Montreal Rd M-5A Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,000	3,600 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	NRCAN 555 BOOTH ST Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,993	3,800 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 555 MACKENZIE AVE, OTTAWA, ON OTTAWA, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 22,730	4,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 875 HERON RD, OTTAWA, ON OTTAWA, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 4,700	4,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	NRCAN 601 BOOTH ST Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,270	4,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Wm. Logan) 580 Booth St Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,892	4,540 L
		<b>Instructions:</b> Tennant: NRCan/SSC					
		<b>Instructions :</b> Tennant: RNCAN/SPC					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council 1920 Research Rd Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,000	4,576 L
					1	X 300	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Aircraft Srvcs Hangar) 450 Croil Pvt., B347 Gloucester (Uplands), ON	Off Highway / Hors Route	1	X 1,137	5,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council Cda 100 Sussex Dr Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,250	5,000 L
					1	X 1,135	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, Deployable Technical Analysis Laboratory 1426 St Joseph Blvd Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2	X	300	5,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Health Canada 775 Brookfield Rd Tunney"s Pasture Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,500	5,000 L
		<b>Instructions:</b> Underground tank. 2" Camlock.						
		<b>Instructions :</b> Réservoir sous terre. 2" Camlock.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1800 WALKLEY RD Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,000	5,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 588 BOOTH ST Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,200	5,280 L
		<b>Instructions:</b> Tenant: SSC						
		<b>Instructions :</b> Tennant: SPC						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Basebuilding) 580 booth St Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2	X	1,137	5,457 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 101 COLONEL BY DR, OTTAWA, ON OTTAWA, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,000	5,500 L
					1	X	750	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A											
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue			
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (chp Tunney's No. 13) Tunneys Pasture 50 Chardon Drive Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2	X	1,137	6,000 L			
					1	X	910				
					1	X	910				
		TW/Standby / CC/Huile Secours	NRC- Bldg U89 2320 Lester Rd Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,000	6,000 L			
					1	X	2,000				
					1	X	500				
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council 709 Greenbank Rd Ottawa, ON	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	1,000	6,000 L			
					1	X	2,000				
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Health Canada 70 Columbine Driveway Tunney's Pasture Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,270	6,000 L			
		<b>Instructions:</b> Outside above ground tank.									
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre, à l'extérieur.									
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Health Canada 50 Columbine Driveway Tunney's Pasture Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,270	6,000 L			
		<b>Instructions:</b> Above ground tank.									
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre.									
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 125 SUSSEX DR, OTTAWA, ON OTTAWA, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	10,000	6,500 L			



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC Sir John A. Macdonald Bldg. 144 Wellington Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,500	7,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council Cda 1200 Montreal Rd Bldg M-50 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	400	7,584 L
					1	X	500	
					1	X	1,800	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 240 SPARKS ST, OTTAWA, ON OTTAWA, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	9,607	8,000 L
					1	X	1,250	
					2	X	625	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 1426 ST JOSEPH BLVD Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	25,411	8,000 L
					1	X	3,995	
					1	X	1,798	
					1	X	1,366	
					1	X	1,139	
					1	X	1,070	
					1	X	492	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	NRCAN 2464 SHEFFIELD RD Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,164	8,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (C.H.P. Cliff) 1 Cliff St Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	13,500	10,000 L
					1	X	1,135	
					1	X	908	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PSEPC/SPPCC 269 Laurier Ave. West Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité		10,000 L
<b>Instructions:</b> 2 inch cam-lock adaptors required. PSEPC to provide quantity of fuel required at time of call-up. Fill lines locked - contact Steve Tardiff at 613-944-4852 for access.						
<b>Instructions :</b> 2" Camlock adapteur est nécessaire. SPPCC pour fournir la quantité de carburant requise quand demande. Ligne de déchargement verrouillé - contact Steve Tardiff à 613-944-4852 pour l'accès.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Health Canada 100 Eglantine Driveway Tunney's Pasture Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,870 1 X 2,270	10,000 L
<b>Instructions:</b> Above ground tanks. 2" Camlock, 2 fill stations side by side, and each system is 2 tanks connected.						
<b>Instructions :</b> Réservoirs hors terre. 2 "Camlock, 2 remplissage côté des stations de l'autre, et chaque système est de 2 réservoirs reliés.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council Cda 1200 Montreal Rd Bldg M-36 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2 X 400 2 X 1,080 1 X 1,000	11,200 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council Cda 1200 Montreal Rd Bldg M-55 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2 X 400 1 X 2,000 1 X 2,250	14,160 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (MCDC) 1600 Tom Roberts Gloucester, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	22,700	15,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS - Ctr Block Underground Service Bldg-Parliament Bldgs Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	7,600	15,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Health Canada 251 Sir Frederick Banting Driveway, Tunney's Pasture Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,000	20,000 L	
				Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,700		
		<b>Instructions:</b> 1 tank outside and 1 underground. 2" Camlock.							
		<b>Instructions :</b> 1 Réservoir à l'exterieur, 1 réservoir sous terre. 2" Camlock.							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Canadian Nuclear Safety Commission 280 Slater Street Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2	X	5,000	20,000 L	
				Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,893		
		<b>Instructions:</b> Above ground tanks. With liquid-tight camlock.							
		<b>Instructions :</b> Réservoirs hors terre. Avec camlock étanche aux liquides.							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC (Sir Edward Drake Bldg) 1500 Bronson Avenue Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	900	21,000 L	
				Power Generating / Production D'électricité	1	X	25,500		

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council Cda 1200 Montreal Rd Bldg M-54 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	200	21,584 L
					1	X	1,000	
					1	X	3,375	
					1	X	2,000	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Cdn Space Agency, David Fla Lab., 3701 Carling Ave Bldg 65 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	9,100	30,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council Cda 1200 Montreal Rd Bldg M-6 Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	400	36,000 L
					1	X	4,546	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS (Sir Leonard Tilley) 719 Heron Rd Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	3	X	900	40,000 L
					1	X	25,000	
					2	X	10,000	
					1	X	2,000	
		<b>Instructions:</b>		Delivery agent must have a GOC secret level security clearance.				
<b>Instructions :</b>		Agent de livraison doit avoir une niveau d'autorisation de sécurité secret de gouvernement du canada						
TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS L'Esplanade Laurier 300 Laurier Ave, West Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2	X	10,200	48,000 L		
<b>Instructions:</b>		Filling procedures posted at fill site.						
<b>Instructions :</b>		Procédures de remplissage sont affichés sur le site de remplissage.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS CHP RCMP 1200 Vanier Parkway Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	2	X	45,000	193,580 L	
					1	X	6,620		
					1	X	4,200		
					1	X	3,320		
					1	X	1,100		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON021		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN						983,965 L	\$_____
Zone: ON021									
Oxygenated unleaded automotive gasoline grade 1 containing 85% ethanol	Essence automobile sans plomb oxigénée, qualité 1 contenant 85% d'éthanol	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Central Exp Farm Bldg 114 Ottawa, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	11,000	75,000 L	
Instructions:		4" cam lock adapter Above ground tank							
Instructions :		4" cam lock adapteur Réservoir hors terre							
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON021		REQUIREMENT NUMBER: 29 / TW : N° DE BESOIN						75,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Zone: ON021									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Central Exp Farm Bldg 114 Ottawa, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	7,000	70,000 L	
		Instructions: 4" camlock adapter							
		Instructions : 4" camlock adapteur							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	National Research Council Cda 1200 Montreal Rd Bldg M-19 Ottawa, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	15,000	105,687 L	
		Instructions: Deliveries by gravity drop.							
Instructions : ravitaillement par gravité									
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON021		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN						175,687 L	\$_____
Zone: ON021									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	National Research Council Bldg U99 Greenbank Rd Ottawa, ON	Heating / Chauffage	2	X	910	6,370 L	
		Instructions: Above ground tanks.							
		Instructions : Réservoirs hors terre.							

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DPWGS, Bldg.#351, Ammo Depot Alert Road, Uplands Airport Ottawa, ON	Heating / Chauffage	1	X 23,000	30,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank.					
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors-terre.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Cdn Food Inspection Agency Var Bldgs 3851 Fallowfield Rd Nepean, ON	Heating / Chauffage	2	X 37,854	350,000 L
		<b>Instructions:</b> Financial code: 0012-0760-7944-54114-715121-700761					
		Average 20,000 litres per call up					
		<b>Instructions :</b> code financier: 0012-0760-7944-54114-715121-700761					
		Moyenne de 20 000 litres par commande					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Long Island Canal HQ 2 Mi from Manotick, ON	Heating / Chauffage	1	X 2,275	18,500 L
					1	X 910	
		<b>Instructions:</b> 1 tank in the basement, 1 tank above ground.					
		<b>Instructions :</b> 1 réservoir dans le sous-sol, 1 réservoir hors-terre.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS, DND HQ Bldg.#34, 35 Shirley Blvd. Connaught Rifle Range Ottawa, ON	Heating / Chauffage	1	X 25,000	100,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tanks. 2" camlock adapter is required. PWGSC staff on-site to witness filling.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> Réservoirs hors-terre. 2" camlock adaptateur est nécessaire. Les employés de TPSGC sur place pour assister à remplissage.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	NRC Central Heating and Cooling Plant (CHCP) 98 Sussex Drive Ottawa, ON	Heating / Chauffage	5 X 37,000	277,500 L	
		<b>Instructions:</b> 2.5" Camlock adapter is required. Tanks are located in basement of plant. Gravity feed only, no pump.					
		<b>Instructions :</b> 2.5" Camlock adaptateur est nécessaire. Les réservoirs sont situés au sous-sol. Alimentation par gravité, pas de pompe.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council Bldg M6 Montreal Rd Labs Ottawa, ON	Heating / Chauffage	3 X 91,000	284,370 L	
		<b>Instructions:</b> Below ground tanks,					
		<b>Instructions :</b> Réservoirs sous terre.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS CHP Confederation Hgts 501 Heron Road Ottawa, ON	Heating / Chauffage	2 X 81,000	600,000 L	
		<b>Instructions:</b> 2 tanks in the basement.					
		<b>Instructions :</b> 2 réservoirs dans le sous-sol.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DPWGS CHP Tunneys Pasture 50 Chardon Drive Ottawa, ON	Heating / Chauffage	4 X 90,000	2,000,000 L	
		<b>Instructions:</b> Above ground tanks. 4" Cam lock adapter is required					



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013	Mazout de chauffage type 2	<b>Instructions :</b> Réservoirs hors-terre. un adaptateur cam lock de 4" est requis					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON021</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				3,666,740 L	\$ _____
<b>Zone: ON021</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby / CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (bldg #2e) Ottawa, ON	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 1,000	1,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (T80C) Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,100	1,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (B103) Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 6,250	2,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (bldg #3) Ottawa, ON	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 2,250	2,200 L	
		<b>Instructions:</b> 4" UST cam lock tight fill					
		<b>Instructions :</b> 4" UST came de verrouillage serré remplir					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse tem	TW/Standby / CC/Huile Secours	Com Research Centre 3701 Carling Ave (B70) Ottawa, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,980	5,000 L	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON021		REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN				11,200 L	\$_____
Zone: ON021							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	DND 8355 Franktown Rd. Richmond, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		30,000 L	
		Instructions:	4 inch Vapour recovery. Contact: DHTC Transport (613) 838-4756 est 2339				
		Instructions :	Récupération des vapeurs 4 pouces. Contact: DHTC Transport (613) 838-4756 ext 2339				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON021		REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU : N° DE BESOIN				30,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: ON021						
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Pick Up / Ramassage	DND 8355 Franktown Rd. Richmond, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		30,000 L
		Instructions: 4 inch Vapour recovery. Contact: DHTC Transport (613) 838-4756 ext 2339.				
		Instructions : Récupération des vapeurs 4 pouces. Contact: DHTC Transport (613) 838-4756 ext 2339				
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON021		REQUIREMENT NUMBER: 13 / PU : N° DE BESOIN			30,000 L	\$_____
Zone: ON025						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Remount Detachment Pakenham, ON	Off Highway / Hors Route	1 X 1,137	9,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 2683 11TH CONC N PAKENHAM, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 757	700 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON025		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN			9,700 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: ON031								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	National Research Council Cda IRC National Fire Lab Bldg U-96, 8 Concession Rd Mississippi Mills, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	910	5,500 L
					1	X	250	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DGSTCO 7913 Flewellyn Road Ashton, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	473	6,500 L
		Instructions: Delivery truck will need to call 1 hour prior to arrival at the locked gate.						
		Instructions : Camion de livraison devra appeler 1 heure avant l'arrivée à la porte verrouillée.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON031		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					12,000 L	\$_____
Zone: ON031								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Interpret Office 1 Jasper Ave Smith Falls, ON	Heating / Chauffage	1	X	910	8,600 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON031		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					8,600 L	\$_____

**Zone:** ON081

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Royal Military College Kingston, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	3,800
					1	X	1,000
			<b>Instructions:</b> Bldg 69: 1 x 1,000 L				
			Sawyer Bldg Mod 1 (19 General Crerar Cres): 1 x 3,800 L Above ground tank				
			<b>Instructions :</b> Bldg 69: 1 x 1,000 L				
			Sawyer Bldg Mod 1 (19 General Crerar Cres): 1 x 3,800 L Réservoir hors terre.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Pittsburgh Institute Joyceville, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	3,800
			<b>Instructions:</b> Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				18,000 L
			<b>Instructions :</b> Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Bath Inst, Hwy 33 Bath, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,000
							20,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	<b>Instructions:</b> Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		<b>Instructions :</b> Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Kingston Bldgs E-32, B-62, A-21 And HMCS Cataraqui Kingston, ON	Off Highway / Hors Route	3 X 910	50,000 L
					2 X 1,137	
					1 X 4,500	
					1 X 10,000	
					1 X 2,000	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Collins Bay Inst, 1455 Bath Rd Kingston, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 15,140	120,000 L
<b>Instructions:</b> Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet. Deliveries must comply with the Institution's standard security procedures.						
<b>Instructions :</b> Doit être livrés entre 08h00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Joyceville Institution Joyceville, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 12,000	192,000 L
		<b>Instructions:</b> Must be delivered between 08:00 - 15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC recovery valves. 2" camlock adapter required. Delivery required every 6-8 weeks approx. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		<b>Instructions :</b> Doit être livrés entre 08h00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. 2" camlock adaptateur est nécessaire. Les livraison chaque 6-8 semaine approx. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Bldg A-33 Kingston, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 25,000	500,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC Regional Headquarters (RHQ) 443 Union St. Kingston, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 908	4,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery must occur within 8 hrs of call-up. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		<b>Instructions :</b> La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					



File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Joyceville Institution Joyceville, ON	Heating and Power	1	X	7,600	5,800 L
				Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	35,000	
		<b>Instructions:</b>		Delivery must occur within 8 hrs of call-up. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		<b>Instructions :</b>		La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Joyceville Institution Joyceville, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	6,742	15,000 L
<b>Instructions:</b>		2" Camlock adapter is required. Delivery must occur within 8 hrs of call-up. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.						
<b>Instructions :</b>		2" camlock adaptateur est nécessaire. La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Bath Inst, Hwy 33 Bath, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	40,455	62,000 L
					1	X	3,000	
<b>Instructions:</b>		Delivery must occur within 8 hrs of call-up. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par	<b>Instructions :</b> La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> ON081					<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : N° DE BESOIN	1,000,300 L \$ _____
<b>Zone:</b> ON081						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Joyceville Institution Joyceville, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 11,400	163,000 L
		<b>Instructions:</b> Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		<b>Instructions :</b> Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Collins Bay Inst, 1455 Bath Rd Kingston, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 15,140	166,000 L
		<b>Instructions:</b> Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.  <b>Instructions :</b> Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Bath Inst, Hwy 33 Bath, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 18,000	280,000 L
		<b>Instructions:</b> Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.  <b>Instructions :</b> Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Base POL Building A-33 Kingston, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 25,000	600,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: ON081	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					1,209,000 L	\$_____
Zone: ON081									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC/TPSGC LaSalle Causeway 386 Ontario Street Kingston, ON	Heating / Chauffage	1	X	910	3,000	L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Collins Bay Inst, 1455 Bath Rd Attn: Plant Maintenance Kingston, ON	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	45,000	30,000	L
		<b>Instructions:</b> 2" Camlock adapter is required. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.							
		<b>Instructions :</b> 2" Camlock adapteur est nécessaire. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Joyceville Institution Bldg 12 Joyceville, ON	Heating / Chauffage	1	X	35,000	30,000	L
		<b>Instructions:</b> Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.							
		<b>Instructions :</b> Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.							

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, CHP Bldg. A21 CFB Mcnaughton Barracks 15 Craftsman Blvd. Kingston, ON	Heating / Chauffage	2 X 40,000	800,000 L
		<b>Instructions:</b> If/when fuel is required, estimated average max daily usage = 70,000 L. 3" Cam lock adapter is required.				
		<b>Instructions :</b> Si / quand le carburant est nécessaire, estimé en moyenne max = dose journalière de 70.000 L. 3" Camlock adapteur est nécessaire.				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON081</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>			863,000 L	\$_____
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Kingston SAR Station 53 Yonge St Kingston, ON	Marine / Marine		10,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery into vessels. Station operates Mar - Dec. Minimum delivery 1,000 L				
		<b>Instructions :</b> Livraison au navire La station fonctionne de mars à décembre. Livraison minimum: 1,000 L				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON081</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN</b>			10,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
<hr/>								
Zone: ON081								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	DND CFJSR Kingston, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X	7,000	90,000 L
<div>Instructions:</div> <div>Instructions :</div>								
<hr/>								
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
<hr/>								
Zone: ON081		REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU : N° DE BESOIN					90,000 L	\$_____
<hr/>								
Zone: ON081								
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Rmc Mech Eng Bldg B-69 Kingston, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X	2,275	5,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Cataraqui Boathouse Kingston, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,000	9,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, RMC Boathouse HMCS Ontario Kingston, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	2,275	20,000 L
<hr/>								
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: ON081</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN</b>				34,000 L	\$_____
<b>Zone: ON121</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 770 GIBBONS RD. RENFREW, ON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,224	1,800 L	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON121</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				1,800 L	\$_____
<b>Zone: ON141</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND CFB Petawawa CHP Bldg #P049 Petawawa, ON	Heating / Chauffage	3 X 90,000	3,000,000 L	
		<b>Instructions:</b> Below ground tanks. If/when fuel is required, estimated average daily usage - 75,000 L, 24 hours notice. For weekends additional deliveries on friday emergency 24 hour accessible telephone contact required					
		<b>Instructions :</b> Réservoirs sous-terre. Si / quand le carburant est nécessaire, estimé par jour en moyenne - 75.000 L, un préavis de 24 heures. Pour le week-end, les livraisons supplémentaires le vendredi. D'urgence 24 heures contact téléphonique accessible requise					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: ON141	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				3,000,000 L	\$_____	
Zone: ON141									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Petawawa Storage Bldg D105 Petawawa, ON	On Highway	1	X	100,000	3,500,000 L	
				Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	600,000		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: ON141	REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN				3,500,000 L	\$_____	



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: ON141								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Petawawa Various Bldgs Petawawa, ON	Heating and Power	6	X	2,200	162,400 L
				Generating / Production	2	X	1,360	
				D'électricité et Chauffage	1	X	4,200	
					3	X	15,500	
					3	X	2,273	
					1	X	10,000	
					1	X	5,000	
					2	X	1,540	
					2	X	1,320	
					3	X	15,500	
					1	X	1,100	
					1	X	960	
Instructions: Varous tanks/bldgs provided at time of award								
Instructions : Pour les citernes/édifices fournies au temps d'ajudication								
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON141		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					162,400 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
Zone: ON141								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Petawawa Bldg D-107 Petawawa, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	100,000	1,000,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON141		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					1,000,000 L	\$_____
Zone: ON146								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Tx Site Point Petre, ON	Heating / Chauffage	1	X	1,100	20,000 L
					1	X	25,000	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON146		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					20,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: ON151								
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, 27 Buffalo Ave Rifle Range, Bldg 36 Trenton, ON	Heating / Chauffage	1	X	2,500	2,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Trenton 16 North Star Foam Pumpouse Bldg. 57 Astra, ON	Heating / Chauffage	1	X	662	5,300 L
		Instructions: Above ground tank Camlock Adapter - fill tight with lid Fuel deliveries required 4 times a year						
		Instructions : Réservoir hors terre. Camlock Adapter - remplir avec couvercle étanche Les livraisons de combustible nécessaire 4 fois par an						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Receiver Site Carrying Place, ON	Heating / Chauffage	1	X	4,250	12,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON151		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN					19,300 L	\$_____
Zone: ON151								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, 127 Canso, Bldg 27 Central Heating Plant Trenton, ON	Heating / Chauffage	4	X	45,000	302,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
		Zone: ON151	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					302,000 L \$_____
Zone: ON151								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Trenton, Mountain Det., Hwy 62, S of Bellville Prince Edward County, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	4,500	48,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CFB Trenton - 32 Alert Blvd HE Main Building Trenton, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	15,000	1,000,000 L
		<b>Instructions:</b> Can not gravity feed fuel. Supplier must pump fuel to the above ground, above tank filling ports with 2" cam lock fittings.						
		<b>Instructions :</b> ne peut pas alimentation par gravité le carburant Fournisseur doit pomper le carburant à une hors terre, hors réservoir orifice de remplissage avec 2" cam lock raccorderie						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CFB Trenton - 32 Alert Blvd HE Main Building Trenton, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,990	1,300,000 L
		<b>Instructions:</b> Must pump the fuel to above ground, above tank filling ports; 2" cam lock adapter.						
		<b>Instructions :</b> doit pomper le carburant à une hors terre, hors réservoir orifice de remplissage 2" cam lock adapteur						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 494 DUNDAS ST E BELLEVILLE, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	4,500	2,200 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND Belleville Armouries 187 Pinnacle St. Belleville, ON	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	1,152	3,000 L
		<b>Instructions:</b> Tank is in a locked compound. EGS shop will be there for filling of tank. <b>Instructions :</b> Le réservoir est dans un composé verrouillé. EGS sera là pour le remplissage du réservoir.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND CFB Trenton Various Locations Trenton, ON	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	227	47,000 L
					2	X	455	
					6	X	910	
					2	X	4,550	
					4	X	1,800	
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON151</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>					2,400,200 L	\$ _____
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Trenton, Mountain Det., Hwy 62, S of Bellville Prince Edward County, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	2,500	48,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CFB Trenton - 32 Alert Blvd HE Main Building Trenton, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 25,000	1,400,000	L
		Instructions: Must pump the fuel to above ground, above tank filling ports; 2" cam lock adapter.						
		Instructions : doit pomper le carburant à une hors terre, hors réservoir orifice de remplissage 2" cam lock adaptateur						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON151		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					1,448,000 L	\$_____
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	DND, POL Compound Tanker Trenton, ON	Off Highway / Hors Route			500,000	L
		Instructions:						
		Instructions :						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON151		REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU : N° DE BESOIN					500,000 L	\$_____

**Public Services and Procurement Canada**  
**Services publics et Approvisionnement Canada**

**Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'**

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: ON161</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Warkworth Institution, 15847 County Rd 29 Warkworth, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 7,700	41,000 L	
		<b>Instructions:</b> Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		<b>Instructions :</b> Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Warkworth Institution, 15847 County Rd 29 Warkworth, ON	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	2 X 7,700	118,000 L	
		<b>Instructions:</b> Delivery must occur within 8 hrs of call-up. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		<b>Instructions :</b> La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>	
<b>Zone: ON161</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				159,000 L \$	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: ON161</b>							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Warkworth Institution, 15847 County Rd 29 Warkworth, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 15,400	131,000 L
		<b>Instructions:</b>	Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		<b>Instructions :</b>	Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON161</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN</b>				131,000 L	\$ _____
<b>Zone: ON161</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	Correctional Services Canada Warkworth Institution, 15847 County Rd 29 Warkworth, ON	Heating / Chauffage	3	X 5,650	10,000 L
		<b>Instructions:</b>	Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.				
		<b>Instructions :</b>	Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.				



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: ON161	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				10,000 L	\$_____	
Zone: ON231									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	F&O, Cobourg SAR Station 114 Division Street South Cobourg, ON	Marine / Marine	1	X	2,200	12,000 L	
		Instructions:	Station operates Mar - Dec.						
		Instructions :	La station fonctionne de mars à décembre.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: ON231	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN				12,000 L	\$_____	
Zone: ON241									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Sideline 24 Pickering, ON	Heating / Chauffage	2	X	910	1,820 L	
		Instructions:	5045 Sideline 24 1 x 910 L 5260 Sideline 24 1 x 910 L						
			Require fuel delivery when buildings are vacant.						
		Instructions :	5045 Sideline 24 1 x 910 L 5260 Sideline 24 1 x 910 L						
			Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Various buildings 19th Avenue Markham, ON	Heating / Chauffage	3	X 910	2,417 L
		<b>Instructions:</b> 6445 19th Avenue 1 x 910 L 6447 19th Avenue 1 x 910 L 7489 19th Avenue 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.					
		<b>Instructions :</b> 6445 19th Avenue 1 x 910 L 6447 19th Avenue 1 x 910 L 7489 19th Avenue 1 x 910 L  Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Various Buildings York Durham Line Markham, ON	Heating / Chauffage	3	X 910	2,730 L
		<b>Instructions:</b> 11290 York Durham Line 1 x 910 L 11410 York Durham Line 1 x 910 L 9992 York Durham Line 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.					
		<b>Instructions :</b> 11290 York Durham Line 1 x 910 L 11410 York Durham Line 1 x 910 L 9992 York Durham Line 1 x 910 L  Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Sideline 22 Pickering, ON	Heating / Chauffage	3	X 910	2,730 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions:</b> 3870 Sideline 22 1 x 910 L 4380 Sideline 22 1 x 910 L 4560 Sideline 22 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				
		<b>Instructions :</b> 3870 Sideline 22 1 x 910 L 4380 Sideline 22 1 x 910 L 4560 Sideline 22 1 x 910 L  Requière les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Sideline 20 Pickering, ON	Heating / Chauffage	3 X 910	2,730 L
		<b>Instructions:</b> 4185 Sideline 20 1 x 910 L 4955 Sideline 20 1 x 910 L 4130 Sideline 20 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				
		<b>Instructions :</b> 4185 Sideline 20 1 x 910 L 4955 Sideline 20 1 x 910 L 4130 Sideline 20 1 x 910 L  Requière les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Concession 9 Pickering, ON	Heating / Chauffage	3 X 910	2,730 L
		<b>Instructions:</b> 1095 Concession 9 1 x 910 L 975 Concession 9 1 x 910 L 355 Concession 9 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> 1095 Concession 9 1 x 910 L 975 Concession 9 1 x 910 L 355 Concession 9 1 x 910 L  Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various Buildings Uxbridge-Pickering Townline Uxbridge, ON	Heating / Chauffage	4 X 910	3,640 L
		<b>Instructions:</b> 190 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 192 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 196 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 250 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				
		<b>Instructions :</b> 190 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 192 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 196 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 250 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L  Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Orchard Heights Drive Pickering, ON	Heating / Chauffage	4 X 910	3,640 L
		<b>Instructions:</b> 1632 Orchard Heights Drive 1 x 910 L 1628 Orchard Heights Drive 1 x 910 L 1624 Orchard Heights Drive 1 x 910 L 1633 Orchard Heights Drive 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> 1632 Orchard Heights Drive 1 x 910 L 1628 Orchard Heights Drive 1 x 910 L 1624 Orchard Heights Drive 1 x 910 L 1633 Orchard Heights Drive 1 x 910 L				
		Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Sideline 32 Pickering, ON	Heating / Chauffage	4 X 910	3,640 L
		<b>Instructions:</b> 3850 Sideline 32 1 x 910 L 3900 Sideline 32 1 x 910 L 3875 Sideline 32 1 x 910 L 5070 Sideline 32 1 x 910 L				
		Require fuel delivery when buildings are vacant.				
		<b>Instructions :</b> 3850 Sideline 32 1 x 910 L 3900 Sideline 32 1 x 910 L 3875 Sideline 32 1 x 910 L 5070 Sideline 32 1 x 910 L				
		Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Sideline 34 Pickering, ON	Heating / Chauffage	4 X 910	3,640 L
		<b>Instructions:</b> 4445 Sideline 34 1 x 910 L 4440 Sideline 34 1 x 910 L 4630 Sideline 34 1 x 910 L 5005 Sideline 34 1 x 910 L				
		Require fuel delivery when buildings are vacant.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> 4445 Sideline 34 1 x 910 L 4440 Sideline 34 1 x 910 L 4630 Sideline 34 1 x 910 L 5005 Sideline 34 1 x 910 L				
		Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Various buildings Major MacKenzie Drive East Markham, ON	Heating / Chauffage	5 X 910	4,550 L
		<b>Instructions:</b> 7056 Major MacKenzie Drive East 1 x 910 L 7255 Major MacKenzie Drive East 1 x 910 L 7258 Major MacKenzie Drive East 1 x 910 L 7593 Major MacKenzie Drive East 1 x 910 L 7630 Major MacKenzie Drive East 1 x 910 L				
		Require fuel delivery when buildings are vacant.				
		<b>Instructions :</b> 7056 Major MacKenzie Drive East 1 x 910 L 7255 Major MacKenzie Drive East 1 x 910 L 7258 Major MacKenzie Drive East 1 x 910 L 7593 Major MacKenzie Drive East 1 x 910 L 7630 Major MacKenzie Drive East 1 x 910 L				
		Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various Buildings Brock Road Pickering, ON	Heating / Chauffage	5 X 910	4,550 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions:</b> 3730 Brock Road 1 x 910 L 4235 Brock Road 1 x 910 L 3575 Brock Road 1 x 910 L 3535 Brock Road 1 x 910 L 3550 Brock Road 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				
		<b>Instructions :</b> 3730 Brock Road 1 x 910 L 4235 Brock Road 1 x 910 L 3575 Brock Road 1 x 910 L 3535 Brock Road 1 x 910 L 3550 Brock Road 1 x 910 L  Requière les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Sideline 28 Pickering, ON	Heating / Chauffage	5 X 910	4,550 L
		<b>Instructions:</b> 3815 Sideline 28 1 x 910 L 3920 Sideline 28 1 x 910 L 4140 Sideline 28 1 x 910 L 4955 Sideline 28 1 x 910 L 4250 Sideline 28 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				
		<b>Instructions :</b> 3815 Sideline 28 1 x 910 L 3920 Sideline 28 1 x 910 L 4140 Sideline 28 1 x 910 L 4955 Sideline 28 1 x 910 L 4250 Sideline 28 1 x 910 L  Requière les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings York-Durham Line Pickering, ON	Heating / Chauffage	5	X	910
			<b>Instructions:</b> 4645 York Durham Line 1 x 910 L 4715 York Durham Line 1 x 910 L 4725 York Durham Line 1 x 910 L 4735 York Durham Line 1 x 910 L 5095 York Durham Line 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.  <b>Instructions :</b> 4645 York Durham Line 1 x 910 L 4715 York Durham Line 1 x 910 L 4725 York Durham Line 1 x 910 L 4735 York Durham Line 1 x 910 L 5095 York Durham Line 1 x 910 L  Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				4,550 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Concession 8 Pickering, ON	Heating / Chauffage	5	X	910
			<b>Instructions:</b> 1905 Concession 8 1 x 910 L 685 Concession 8 1 x 910 L 425 Concession 8 1 x 910 L 305 Concession 8 1 x 910 L 860 Concession 8 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> 1905 Concession 8 1 x 910 L 685 Concession 8 1 x 910 L 425 Concession 8 1 x 910 L 305 Concession 8 1 x 910 L 860 Concession 8 1 x 910 L				
		Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Various Buildings 9th Line Markham, ON	Heating / Chauffage	6 X 910	5,460 L
		<b>Instructions:</b> 10233 9th Line 1 x 910 L 10465 9th Line 1 x 910 L 10691 9th Line 1 x 910 L 10825 9th Line 1 x 910 L 11129 9th Line 1 x 910 L 11344 9th Line 1 x 910 L				
		Require fuel delivery when buildings are vacant.				
		<b>Instructions :</b> 10233 9th Line 1 x 910 L 10465 9th Line 1 x 910 L 10691 9th Line 1 x 910 L 10825 9th Line 1 x 910 L 11129 9th Line 1 x 910 L 11344 9th Line 1 x 910 L				
		Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Sideline 30 Pickering, ON	Heating / Chauffage	6 X 910	5,460 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions:</b>	3825 Sideline 30 1 x 910 L 5415 Sideline 30 1 x 910 L 5090 Sideline 30 1 x 910 L 5230 Sideline 30 1 x 910 L 5250 Sideline 30 1 x 910 L 5120 Sideline 30 1 x 910 L			
			Require fuel delivery when buildings are vacant.			
		<b>Instructions :</b>	3825 Sideline 30 1 x 910 L 5415 Sideline 30 1 x 910 L 5090 Sideline 30 1 x 910 L 5230 Sideline 30 1 x 910 L 5250 Sideline 30 1 x 910 L 5120 Sideline 30 1 x 910 L			
			Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.			
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Donnalea Avenue Pickering, ON	Heating / Chauffage	6 X 910	5,460 L
		<b>Instructions:</b>	3561 Donnalea Avenue 1 x 910 L 3563 Donnalea Avenue 1 x 910 L 3569 Donnalea Avenue 1 x 910 L 3595 Donnalea Avenue 1 x 910 L 3584 Donnalea Avenue 1 x 910 L 3580 Donnalea Avenue 1 x 910 L			
			Require fuel delivery when buildings are vacant.			

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> 3561 Donnalea Avenue 1 x 910 L 3563 Donnalea Avenue 1 x 910 L 3569 Donnalea Avenue 1 x 910 L 3595 Donnalea Avenue 1 x 910 L 3584 Donnalea Avenue 1 x 910 L 3580 Donnalea Avenue 1 x 910 L  Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Various Buildings Elgin Mills Road East Markham, ON	Heating / Chauffage	7 X 910	6,370 L
		<b>Instructions:</b> 7097 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 7528 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 7558 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 7636 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 7672 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 7840 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 6492 Elgin Mills Road East 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				
		<b>Instructions :</b> 7097 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 7528 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 7558 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 7636 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 7672 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 7840 Elgin Mills Road East 1 x 910 L 6492 Elgin Mills Road East 1 x 910 L  Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Uxbridge-Pickering Townline Pickering, ON	Heating / Chauffage	7 X 910	6,370 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions:</b> 1345 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 1295 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 1175 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 685 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 645 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 625 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 385 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				
		<b>Instructions :</b> 1345 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 1295 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 1175 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 685 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 645 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 625 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L 385 Uxbridge Pickering Townline 1 x 910 L  Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Sideline 26 Pickering, ON	Heating / Chauffage	7 X 910	6,370 L
		<b>Instructions:</b> 3705 Sideline 26 1 x 910 L 3750 Sideline 26 1 x 910 L 5095 Sideline 26 1 x 910 L 5265 Sideline 26 1 x 910 L 5395 Sideline 26 1 x 910 L 5397 Sideline 26 1 x 910 L 5240 Sideline 26 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> 3705 Sideline 26 1 x 910 L 3750 Sideline 26 1 x 910 L 5095 Sideline 26 1 x 910 L 5265 Sideline 26 1 x 910 L 5395 Sideline 26 1 x 910 L 5397 Sideline 26 1 x 910 L 5240 Sideline 26 1 x 910 L  Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Brougham Road Pickering, ON	Heating / Chauffage	7 X 910	6,370 L
		<b>Instructions:</b> 3637 Brougham Road 1 x 910 L 3704 Brougham Road 1 x 910 L 3680 Brougham Road 1 x 910 L 3676 Brougham Road 1 x 910 L 3652 Brougham Road 1 x 910 L 3644 Brougham Road 1 x 910 L 3628 Brougham Road 1 x 910 L  Require fuel delivery when buildings are vacant.				
			<b>Instructions :</b> 3637 Brougham Road 1 x 910 L 3704 Brougham Road 1 x 910 L 3680 Brougham Road 1 x 910 L 3676 Brougham Road 1 x 910 L 3652 Brougham Road 1 x 910 L 3644 Brougham Road 1 x 910 L 3628 Brougham Road 1 x 910 L  Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.			
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Highway 7 Pickering, ON	Heating / Chauffage	7 X 910	7,076 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions:</b>	1612 Hwy #7 1 x 910 L 1400 Hwy #7 1 x 910 L 1360 Hwy #7 1 x 910 L 680 Hwy #7 1 x 910 L 1720 Hwy #7 1 x 910 L 1686 Hwy # 7 1 x 910 L 1640 Hwy #7 1 x 910 L			
			Require fuel delivery when buildings are vacant.			
		<b>Instructions :</b>	1612 Hwy #7 1 x 910 L 1400 Hwy #7 1 x 910 L 1360 Hwy #7 1 x 910 L 680 Hwy #7 1 x 910 L 1720 Hwy #7 1 x 910 L 1686 Hwy # 7 1 x 910 L 1640 Hwy #7 1 x 910 L			
			Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.			
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various buildings Concession 7 Pickering, ON	Heating / Chauffage	9 X 910	8,190 L
		<b>Instructions:</b>	1705 Concession 7 1 x 910 L 1665 Concession 7 1 x 910 L 1185 Concession 7 1 x 910 L 865 Concession 7 1 x 910 L 1370 Concession 7 1 x 910 L 630 Concession 7 1 x 910 L 850 Concession 7 1 x 910 L 440 Concession 7 1 x 910 L 390 Concession 7 1 x 910 L			
			Require fuel delivery when buildings are vacant.			

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b>	1705 Concession 7 1 x 910 L 1665 Concession 7 1 x 910 L 1185 Concession 7 1 x 910 L 865 Concession 7 1 x 910 L 1370 Concession 7 1 x 910 L 630 Concession 7 1 x 910 L 850 Concession 7 1 x 910 L 440 Concession 7 1 x 910 L 390 Concession 7 1 x 910 L			
			Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.			
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Various Buildings Concession 2 Uxbridge, ON	Heating / Chauffage	13 X 910	11,830 L
		<b>Instructions:</b>	1060 Concession 2 1 x 910 L 1090 Concession 2 1 x 910 L 1100 Concession 2 1 x 910 L 1120 Concession 2 1 x 910 L 1140 Concession 2 1 x 910 L 1300 Concession 2 1 x 910 L 1065 Concession 2 1 x 910 L 1159 Concession 2 1 x 910 L 1469 Concession 2 1 x 910 L 1509 Concession 2 1 x 910 L 1559 Concession 2 1 x 910 L 1649 Concession 2 1 x 910 L 1869 Concession 2 1 x 910 L			
			Require fuel delivery when buildings are vacant.			

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> 1060 Concession 2 1 x 910 L 1090 Concession 2 1 x 910 L 1100 Concession 2 1 x 910 L 1120 Concession 2 1 x 910 L 1140 Concession 2 1 x 910 L 1300 Concession 2 1 x 910 L 1065 Concession 2 1 x 910 L 1159 Concession 2 1 x 910 L 1469 Concession 2 1 x 910 L 1509 Concession 2 1 x 910 L 1559 Concession 2 1 x 910 L 1649 Concession 2 1 x 910 L 1869 Concession 2 1 x 910 L				
		Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Various buildings Reesor Road Markham, ON	Heating / Chauffage	13 X 910	15,831 L
		<b>Instructions:</b> 10094 Reesor Road 1 x 910 L 10377 Reesor Road 1 x 910 L 10453 Reesor Road 1 x 910 L 10522 Reesor Road 1 x 910 L 10578 Reesor Road 1 x 910 L 10725 Reesor Road 1 x 910 L 10888 Reesor Road 1 x 910 L 10972 Reesor Road 1 x 910 L 11274 Reesor Road 1 x 910 L 9656 Reesor Road 1 x 910 L 9683 Reesor Road 1 x 910 L 9768 Reesor Road 1 x 910 L 9769 Reesor Road 1 x 910 L				
		Require fuel delivery when buildings are vacant.				



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> 10094 Reesor Road 1 x 910 L 10377 Reesor Road 1 x 910 L 10453 Reesor Road 1 x 910 L 10522 Reesor Road 1 x 910 L 10578 Reesor Road 1 x 910 L 10725 Reesor Road 1 x 910 L 10888 Reesor Road 1 x 910 L 10972 Reesor Road 1 x 910 L 11274 Reesor Road 1 x 910 L 9656 Reesor Road 1 x 910 L 9683 Reesor Road 1 x 910 L 9768 Reesor Road 1 x 910 L 9769 Reesor Road 1 x 910 L  Requièrent les livraisons de carburant quand les unités sont vacants.				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON241</b>					137,254 L	\$_____
<b>Zone: ON281</b>						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP Post Garage Bldg 345 Harry Walker Parkway Newmarket, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,338	7,000 L
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON281</b>					7,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: ON291								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Agency Trent Severn Waterways Washago, ON	Heating / Chauffage	1	X 1,000	3,000 L	
		Instructions:	Indoor tank.					
		Instructions :	Réservoir intérieur					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: ON291		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					3,000 L	\$_____
Zone: ON301								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	32 Sev. Bn. 1 Yukon Lane North York, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route			45,000 L	
		Instructions:						
		Instructions :						
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: ON301		REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU : N° DE BESOIN					45,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: ON301								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	HC 2301 MIDLAND AVE TORONTO, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	3,800	650 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 200 TOWN CENTRE CRT TORONTO, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	10,000	1,150 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 25 ST CLAIR AVE E Toronto, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,110	4,440 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 4905 Dufferin Street Toronto, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	3,900	6,597 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON301		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					12,837 L	\$ _____
Zone: ON311								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 2755 HIGH POINT DR MILTON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,154	1,800 L
Zone: ON311		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					1,800 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
<hr/>									
Zone: ON331									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC Grand Valley Institution 1575 Homer Watson Blvd. Kitchener, ON	Power	1	X	2,200	18,600 L	
				Generating / Production D'électricité	1	X	900		
		Instructions:		Delivery must occur within 8 hrs of call-up. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		Instructions :		La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: ON331		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					18,600 L	\$ _____	
<hr/>									
Zone: ON351									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans 867 Lakeshore Rd Burlington, ON	Marine / Marine	1	X	5,000	35,000 L	
		Instructions:		Delivery into storage tank or into-vessels 2" Camlock adapter is required for storage tank.					
		Instructions :		Livraison au réservoir ou au navire. 2" Camlock adapter est nécessaire pour réservoir.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: ON351		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					35,000 L	\$ _____	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: ON351</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 55 BAY ST, HAMILTON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 455	1,820 L	
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON351</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				1,820 L	\$_____
<b>Zone: ON361</b>							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries/Oceans - CCG SAR Station Port Weller St Catharines, ON	Marine / Marine	1 X 2,200	20,000 L	
		<b>Instructions:</b>	2" Camlock adapter is required.				
		<b>Instructions :</b>	2" Camlock adapter est nécessaire.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Canadian Coast Guard Port Colborne, ON	Marine / Marine		20,000 L	
		<b>Instructions:</b>	Delivery into-vessels. Minimum delivery 1,000 L				
		<b>Instructions :</b>	Livraison au navire. Livraison minimum 1,000 L.				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON361</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN</b>				40,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: ON361</b>						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	DND Lincoln & Welland Regiment 459 Prince Charles South Welland, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		100,000 L
<b>Instructions:</b> .						
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON361</b>					100,000 L	\$_____
<b>Zone: ON361</b>						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up / Ramassage	DND Lincoln & Welland Regiment 459 Prince Charles South Welland, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		25,000 L
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON361</b>					25,000 L	\$_____
<b>Zone: ON361</b>						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 630 YORK RD NIAGRA-ON-THE-LAKE, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 6,683	26,732 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: ON361	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				26,732 L	\$_____	
Zone: ON381									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	F&O, Port Dover SAR Station PO Box 699, 55 Passmore Avenue Port Dover, ON	Marine / Marine	1	X	1,900	12,000 L	
		Instructions:	Station operates Mar - Dec. 2" Camlock adapter is required.						
		Instructions :	La station fonctionne de mars à décembre 2" Camlock adapter est nécessaire.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: ON381	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN				12,000 L	\$_____	
Zone: ON411									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada 1391 Sandford Street London, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	2,270	9,080 L	
		Instructions:	2.5" cam lock adapter above ground tank						
		Instructions :	2.5" cam lock adapter réservoir hors terre						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 457 RICHMOND ST. LONDON, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	378	459 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	Agriculture & Agri-food Canada 1391 Sandford Street London, ON	Power	1	X	2,275	21,825 L	
				Generating / Production	1	X	4,000		
				D'électricité	1	X	1,100		
		Instructions:		1 x 2,275 L: 4" cam lock adapter above ground tank. 1 x 4,000 L: 2 1/2" flip top above ground tank. 1 x 1,100 L: 2 1/2" cam lock adapter above ground tank.					
		Instructions :		1 x 2,275 L: 4" cam lock adapter réservoir hors terre. 1 x 4,000 L: 2 1/2" flip top reservoir hors terre. 1 x 1,100 L: 2 1/2" cam lock adapter réservoir hors terre.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: ON411		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					31,364 L	\$_____	
Zone: ON411									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada 1391 Sandford Street London, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	600	3,600 L	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: ON411		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					3,600 L	\$_____	



File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone:</b> ON431							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DFO, Cdn Coast Guard Base 370 Dalhousie Street Amherstburg, ON	Marine / Marine	1	X 1,900	20,000 L
		<b>Instructions:</b>	Delivery into storage tank or into-vessels. 2" Camlock adapter is required for storage tank.				
		<b>Instructions :</b>	Livraison au réservoir ou au navire. 2" Camlock adapter est nécessaire pour réservoir.				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> ON431		<b>REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN</b>					20,000 L \$_____
<b>Zone:</b> ON431							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada E F Whelan Experimental Farm Woodslee, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 1,363	7,000 L
		<b>Instructions:</b>	2" Camlock adapter is required. Above ground tank.				
		<b>Instructions :</b>	2" camlock adapteur est nécessaire. Réservoir hors terre.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada 2585 County Rd 20, Harrow Research Development Ct Harrow, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,546	40,000 L
		Instructions: 2" Camlock adapter is required. Above ground tank.						
		Instructions : 2" camlock adaptateur est nécessaire. Réservoir hors terre.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON431		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					47,000 L	\$_____
Zone: ON431								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada E F Whelan Experimental Farm Woodslee, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	2,275	16,000 L
		Instructions: 2" Camlock adapter is required. Above ground tank.						
		Instructions : 2" camlock adaptateur est nécessaire. Réservoir hors terre.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada 2585 County Rd 20, Harrow Research Development Ct Harrow, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	4,500	40,000 L
		Instructions: 2" Camlock adapter is required. Above ground tank.						
		Instructions : 2" camlock adaptateur est nécessaire. Réservoir hors terre.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada 2585 County Rd 20, Harrow Research Development Ct Harrow, ON	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	45,500	91,000 L
		<b>Instructions:</b> 3.0" Camlock adapter is required. Above ground tank.						
		<b>Instructions :</b> 3.0" camlock adaptateur est nécessaire. Réservoir hors terre.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	RCMP 6080 RIVERSIDE DR E WINDSOR, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	3,000	12,000 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> ON431		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>					159,000 L	\$_____
<b>Zone:</b> ON441								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 105 CHRISTINA ST S SARNIA, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	720	2,880 L
		<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>						
<b>Zone:</b> ON441		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>					2,880 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: ON491								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Goderich Coast Guard Station North Harbour Rd. Goderich, ON	Marine / Marine	1	X	2,000	12,000 L
		Instructions: 2" Camlock adapter is required.						
		Instructions : 2" Camlock adapter est nécessaire.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON491		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					12,000 L	\$_____
Zone: ON531								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	F&O, Meaford SAR Station 128 Fuller Street Meaford, ON	Marine / Marine	1	X	1,900	12,000 L
		Instructions: Delivery into storage tank or into-vessels. Threaded fitting on storage tank.						
		Instructions : Livraison au réservoir ou au navire. Raccord fileté au réservoir.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Department of National Defence Bldg # M-214 4 CDTC Meaford, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	27,000	300,000 L
		Instructions: Above ground tank, min delivery 1,000 litres, max delivery 25,000 litres						
		Instructions : Réservoir hors terre livraison minimum 1,000L, maximum 25,000L						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
		Zone: ON531	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN			312,000 L \$_____
Zone: ON531						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Department of National Defence Bldg # M-214 4 CDTC Meaford, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 95,000	500,000 L
		Instructions: Above ground tank min delivery 1,000 litres max delivery 25,000 litres				
		Instructions : Réservoirs hors terre livraison minimum 1,000 litres livraison maximum 25,000 litres				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	Department of National Defence Various Bldgs 4 CDTC Meaford, ON	Heating and Power	1	X	2,270	40,000 L
				Generating / Production	1	X	2,220	
				D'électricité et Chauffage	2	X	2,200	
					1	X	300	
					1	X	500	
					1	X	3,290	
		<b>Instructions:</b>	Above ground storage tanks 1 x 2,270L, M-223 (ammo compound) 1 x 2,220L, M-211 (water/sewage plant) 1 x 2,200L, M-103 (water plant stn) 1 x 2,200L, M-213 (sewage plant) 1 x 300L, M-200 (headquarters) 1 x 500L, M-201 (range control) 1 x 3,290L: M-205 (kitchen)					
		<b>Instructions :</b>	Réservoirs hors terre 1 x 2,270L, M-223 (ammo compound) 1 x 2,220L, M-211 (water/sewage plant) 1 x 2,200L, M-103 (water plant stn) 1 x 2,200L, M-213 (sewage plant) 1 x 300L, M-200 (headquarters) 1 x 500L, M-201 (range control) 1 x 3,290L: M-205 (kitchen)					
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>
								<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: ON531		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN						540,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: ON541								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Bruce Penn Cyprus Lk Maint. Bldg 469 Cyprus Lake Road Tobermory, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,700	20,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada -Fathom Five Natl Marine Park, Marine Oper. Base 248 Big Tub Road Tobermony, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	1,900	27,000 L
		Instructions: Delivery weekly June 15 - Labor Day						
		Instructions : Livraison hebdomadaire 15 juin - fête du travail						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON541		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					47,000 L	\$_____
Zone: ON541								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Bruce Penn Cyprus Lk Maint. Bldg 469 Cyprus Lake Road Tobermory, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	1,900	5,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada -Fathom Five Natl Marine Park, Marine Oper. Base 248 Big Tub Road Tobermony, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,700	32,000 L
		Instructions: Delivery weekly June 15 - Labour Day						
		Instructions : Livraison hebdomadaire 15 juin - fête du travail						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A		Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit						
<b>Zone: ON541</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				37,000 L	\$_____
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada - Maint Bldg Cyprus Lake Compound 469 Cyprus Lake Road Tobermory, ON	Heating / Chauffage	1 X 4,500	20,000 L	
		<b>Instructions:</b> Above ground tank delivery hours: 8:00am to 4:30pm Monday to Friday. Identify Invoices as: Cyprus Lake Maintenance Compound					
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. Heures des livraisons 08:00 à 16:30, Lundi-vendredi. Identifier les factures que: Cyprus Lake Maintenance Compound.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada Marine Operations Base 248 Big Tub Road Tobermory, ON	Heating / Chauffage	3 X 4,500	20,000 L	
		<b>Instructions:</b> Delivery hours: 8:00am to 4:30pm Monday to Friday. Identify 3 separate invoices : 1) Big Tub Road - 1 X 4,500 L - Residence 2) Big Tub Road - 1 X 4,500 L - Office 3) Big Tub Road - 1 X 4,500 L - Workshop					
		<b>Instructions :</b> Heures des livraisons 08:00 à 16:30, Lundi-vendredi. Identifier les 3 factures séparée: 1) Big Tub Road - 1 x 4,500 L - Residence 2) Big Tub Road - 1 x 4,500 L - Office 3) Big Tub Road - 1 x 4,500 L - Workshop					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON541</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				40,000 L	\$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation			
<b>Zone: ON571</b>							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, CHP, CFB Borden 21 Spitfire Lane, Bldg A154 Borden, ON	Heating / Chauffage	1 X	201,400	300,000 L
		<b>Instructions:</b>	Delivery must occur within 24 hours of call-up. Above ground tanks. On demand from Sunday to Sunday - 24 hours.				
		<b>Instructions :</b>	La livraison doit avoir lieu dans les 24 heures suivant la commande. Réservoirs hors-terre. Par demande, du dimanche à dimanche - 24 heures.				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: ON571</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				300,000 L	\$_____
<b>Zone: ON571</b>							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Borden Bldg P-188 Borden, ON	Off Highway / Hors Route	1 X	45,000	275,000 L
		<b>Instructions:</b>	4 ½ " camlock adapter is required.				
		<b>Instructions :</b>	4 ½ " camlock adapteur est necessaire.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Borden Bldg P-188 Borden, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2 X	45,000	1,250,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, CFB Borden Data Centre Bldg 0-143 Borden, ON	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	2	X 22,750	3,000,000 L	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON571		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					4,525,000 L	\$_____
Zone: ON571								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Pol Bldg P-188 Borden, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X 45,000	1,400,000 L	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON571		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					1,400,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: ON601							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Georgian Bay Islands, Nat"I Pk 2611 Muskoka Road 5 Honey Harbour, ON	Off Highway / Hors Route	1	X 3,800	40,000 L
		Instructions: Above ground tank. Delivery lead time is 48 hrs from time of call-up					
		Instructions : Reservoir hors terre. Delai de livraison est de 48 hrs de l'avis de la commande subsequente					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON601		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					40,000 L \$_____
Zone: ON601							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Georgian Bay Islands, Nat"I Pk 2611 Muskoka Road 5 Honey Harbour, ON	Off Highway / Hors Route	1	X 7,600	20,000 L
		Instructions: Above ground tank. Delivery lead time is 48 hrs from time of call-up					
		Instructions : Reservoir hors terre. Delai de livraison est de 48 hrs de l'avis de la commande subsequente					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON601		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					20,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: ON611							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC, P.O. Box 5000 Beaver Creek Institution 2000 Beaver Creek Drive Gravenhurst, ON	Off Highway / Hors Route	1	X 5,000	22,000 L
		<b>Instructions:</b> Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		<b>Instructions :</b> Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC, P.O. Box 5000 Fenbrook Institution 2000 Beaver Creek Drive Gravenhurst, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X 25,000	80,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery must occur within 8 hrs of call-up. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		<b>Instructions :</b> La livraison doit avoir lieu dans 8 hrs de la commande. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>		<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: ON611		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					102,000 L \$

**Public Services and Procurement Canada**  
**Services publics et Approvisionnement Canada**

**Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'**

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: ON611							
Automotive gasoline unleaded grade 2 (mid-grade)	Essence automobile sans plomb qualité 2 (intermediaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC, P.O. Box 5000 Beaver Creek Institution 2000 Beaver Creek Drive Gravenhurst, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 10,000	160,000 L
		<b>Instructions:</b> Must be delivered between 08:00-15:30, Mon-Fri. Tanks fitted with VOC Tank Recovery Valves. Trucks must have a maximum hose length of 40 feet. Deliveries must comply with the institution's standard security procedures.					
		<b>Instructions :</b> Doit être livrés entre 08 heures 00-15h30, lundi au vendredi. Les citernes équipées de COV Vannes réservoir de récupération. Les camions doivent avoir une longueur de tuyau maximum de 40 pieds. Les livraisons doivent se conformer aux procédures de sécurité standard de l'institution.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: ON611		REQUIREMENT NUMBER: 15 / TW : N° DE BESOIN				160,000 L	\$_____
Zone: ON661							
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Canadian Coast Guard 28 Waubeek St Parry Sound, ON	Off Highway / Hors Route	1	X 4,546	15,000 L
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: ON661		REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN				15,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Zone: ON661									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Canadian Coast Guard 28 Waubeek St Parry Sound, ON	Off Highway / Hors Route	1	X	4,546	10,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Canadian Coast Guard 28 Waubeek St Parry Sound, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,360	3,000 L	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON661		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN						13,000 L	\$_____
Zone: ON661									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Dept. of Fisheries & Oceans 28 Waubeek St Parry Sound, ON	Marine / Marine	20,000 L				
		Instructions: Delivery into-vessels. Minimum delivery: 1,000 L							
		Instructions : Livraison au naivre. Livraison minimum: 1,000 L							
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON661		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN						20,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: ON701									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB North Bay MSE SEC Bldg #16 North Bay, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	7,600	150,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	MDN, CFB North Bay AGC Bldg 127 15 Uxbridge Dr Hornell Heights, ON	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	2	X	25,000	100,000 L	
		Instructions: Delivery driver will need an escort to access the restricted area							
		Instructions : Le chauffeur doit être accompagné pour accéder à la zone restreint							
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON701		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN						250,000 L	\$_____
Zone: ON701									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB North Bay MSE SEC Bldg #16 North Bay, ON	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	22,700	300,000 L	
									Total Quantity/ Quantité totale

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: ON701	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				300,000 L	\$_____
Zone: ON721								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 19 LISGAR ST. GREATER SUDBURY, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	910	420 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1050 NOTRE DAME AVE GREATER SUDBURY, ON	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,136	800 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: ON721	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				1,220 L	\$_____
Zone: ON751								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans/Coast Guard Roberta Bondar Park Dock Foster Drive Sault Ste. Marie, ON	Marine / Marine			20,000 L	
		Instructions:	Delivery into-vessels. Minimum delivery: 1,000 L					
		Instructions :	Livraison au navire. Livraison minimum: 1,000 L					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: ON751	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN				20,000 L	\$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: ON911							
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada - Pukaskwa Nat'l Park - Hwy 627 Heron Bay, ON	Heating / Chauffage	1 X 3,936	80,000 L	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON911		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN				80,000 L	\$_____
Zone: ON911							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Pukaskwa Nat'l Park - Hwy 627 Heron Bay, ON	Off Highway / Hors Route	1 X 1,250	7,500 L	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: ON911		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				7,500 L	\$_____
Zone: ON951							
Diesel Fuel Type B except minimum flash point must be 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Carburant Diesel Type B sauf point d'éclair doit être minimum 43°C CAN/CGSB-3.517-2017	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Thunder Bay Coast Guard Base 100 Main St Thunder Bay, ON	Marine / Marine		50,000 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: ON951	REQUIREMENT NUMBER: 9 / TW : N° DE BESOIN			50,000 L	\$_____
Zone: ON951							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 221 ARCHIBALD ST N THUNDER BAY, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 680	348 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 33 COURT ST. THUNDER BAY, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 900	350 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 7690 HIGHWAY 61 PIGEON RIVER, ON	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,345	3,052 L	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: ON951	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN			3,750 L	\$_____
Zone: ON971							

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Indigenous Services Canada EHO Office 78 Seventh Avenue Sioux Lookout, ON	Heating / Chauffage	1	X 1,135	6,000 L
		<b>Instructions:</b> Saturday or after hour emergency deliveries may be required					
		<b>Instructions :</b> Livraison le samedi ou après urgence heures peuvent être nécessaires					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Indigenous Services Canada Dental Office 74 Seventh Avenue Sioux Lookout, ON	Heating / Chauffage	1	X 1,135	6,000 L
		<b>Instructions:</b> Saturday or after hour emergency deliveries may be required.					
		<b>Instructions :</b> Livraison le samedi ou après urgence heures peuvent être nécessaires					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 45 PRINCE ST SIOUX LOOKOUT, ON	Heating / Chauffage	2	X 1,000	32,894 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Indigenous Services Canada Hospital Building 82 Seventh Avenue Sioux Lookout, ON	Heating / Chauffage	1	X 10,000	250,000 L
		<b>Instructions:</b> October to May - weekly deliveries (approx 4500L/week); June to September - monthly deliveries. Saturday or after hour emergency deliveries may be required.					
		<b>Instructions :</b> Octobre à mai - livraisons hebdomadaires (environ 4500 ? / semaine). Juin à Septembre - livraisons mensuelles. Samedi ou après les livraisons d'urgence de l'heure peut être requis.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Indigenous Services Canada Residence 90 - 1/2 Queen St. Sioux Lookout, ON	Heating / Chauffage	1	X 1,000	4,000 L
		<b>Instructions:</b> Tank in basement of house. Monthly fill-ups required (approx. 700 L).					
		<b>Instructions :</b> Réservoir au sous-sol de la maison. Remplit mensuels sont requis (environ 700 L).					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Indigenous Services Canada Residence 9 Sixth Avenue Sioux Lookout, ON	Heating / Chauffage	1	X 1,000	4,000 L
		<b>Instructions:</b> Tank in basement of house. Monthly fill-ups required (approx 700 L).					
		<b>Instructions :</b> Réservoir au sous-sol de la maison. Remplit mensuels sont requis (environ 700 L).					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Indigenous Services Canada Residence 81 - 7th Avenue Sioux Lookout, ON	Heating / Chauffage	1	X 1,135	7,000 L
		<b>Instructions:</b> Tank in basement of house. Monthly fill-ups required (approx. 700 L).					
		<b>Instructions :</b> Réservoir au sous-sol de la maison. Remplit mensuels sont requis (environ 700 L).					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Indigenous Services Canada Residence 79 - 7th Avenue Sioux Lookout, ON	Heating / Chauffage	1	X 1,135	7,000 L
		<b>Instructions:</b> Tank in basement of house. Monthly fill-ups required (approx. 700L).					
		<b>Instructions :</b> Réservoir au sous-sol de la maison. Remplit mensuels sont requis (environ 700 L).					

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
		<b>Zone:</b> ON971	<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 8 / TW : N° DE BESOIN				316,894 L	\$_____
<hr/>								
<b>Zone:</b> ON996								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Indigenous Services Canada for furtherance from Red Lake to various communities Red Lake, ON	Heating / Chauffage			350,000 L	
<b>Instructions:</b>			Red Lake delivery to Cochenour airport approx. 20 K from Red Lake.					
			Product may be delivered into aircraft, holding tank or drums. At time of award, Client Dept. to provide Supplier and Designated Delivery Contact with updated address listing. All Delivery Costs associated with each call-up are to be negotiated between Health Canada and Supplier's Agent. Delivery Charge will appear as a separate line on the Invoice.					
			Deer Lake Nursing Station: 1 x 25,000 L, 1 x 30,000 L North Spirit Lake Health Station: 1 x 25,000 L Pikangikum Nursing Station: 1 x 25,000 L Poplar Hill Health Station: 1 x 25,000 L					
<b>Instructions :</b>			Red Lake livraison à l'aéroport environ Cochenour. 20 K de Red Lake. Le produit peut être livré dans les avions, réservoir d'eaux usées ou des tambours. Au moment de l'attribution, Dept client de fournir Fournisseur et coordonnées de livraison désigné avec liste d'adresses mis à jour. Tous les frais de livraison associés à chaque commande subséquente doivent être négociés entre Santé Canada et l'agent du fournisseur. Frais de livraison apparaîtra comme une ligne séparée sur la facture.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: ON996	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN			350,000 L	\$_____
Zone: ON998							
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Indigenous Services Canada for furtherance from Pickle Lake to various communities Pickle Lake, ON	Heating / Chauffage		350,000 L	
		<b>Instructions:</b> Product may be delivered into aircraft, holding tank or drums. At time of award, Client Dept. to provide Supplier and Designated Delivery Contact with updated address listing. All Delivery Costs associated with each call-up are to be negotiated between Health Canada and Supplier's Agent. Delivery Charge will appear as a separate line on the Invoice.					
		Cat Lake Nursing Station: 1 x 25,000 L Fort Hope Nursing Station: 2 x 30,000 L Lansdowne House Nursing Station: 1 x 25,000 L North Spirit Lake Health Station: 1 x 25,000L Round Lake Nursing Station: 1 x 25,000 L Sandy Lake Nursing Station: 1 x 25,000 L					
		<b>Instructions :</b> Le produit peut être livré dans les avions, réservoir d'eaux usées ou des tambours. Au moment de l'attribution, Dept client de fournir Fournisseur et coordonnées de livraison désigné avec liste d'adresses mis à jour. Tous les frais de livraison associés à chaque commande subséquente doivent être négociées entre Santé Canada et l'agent du fournisseur. Frais de livraison apparaîtra comme une ligne séparée sur la facture.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
		Zone: ON998	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				350,000 L \$_____	
Zone: MB001								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Lower Fort Garry National Historic Site 598 Highway 9 St-Andrews, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	300	8,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC, Stony Mountain Institution, Hwy #7 North Stony Mountain, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,500	60,000 L
		Instructions: 2" Camlock adapter Deliveries from 8:00 - 16:00 hrs. Must sign in at Rockwood Institute when entering premises and leaving. Must then report to Powerhouse for delivery.						
		Instructions : 2" Camlock Adapter est requise Les livraisons 8:00-16:00 heures. Doivent signer un registre à Rockwood institut lors de l'entrée des locaux et en laissant						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND #TDB (Log Bldg), 17 Wing Winnipeg Whytewold Rd Entrance Winnipeg, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	76,000	750,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 269 MAIN ST. WINNIPEG, MB	Power Generating / Production D'électricité	2	X	1,136	600 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1700 INKSTER BLVD Winnipeg, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	680	780 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1091 PORTAGE AVE WINNIPEG, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,900	2,040 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 66 STAPON RD. WINNIPEG, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	2,500	2,080 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 303 MAIN ST. WINNIPEG, MB	Power Generating / Production D'électricité	2	X	1,136	3,720 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	F & O 501 UNIVERSITY CRES WINNIPEG, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	9,150	5,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CSCHAH 1015 Arlington Street Winnipeg, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	29,000	50,000 L
<b>Instructions:</b> 4" cam lock required - gravity drop								
<b>Instructions :</b> 4" cam lock est nécessaire -ravitaillement par gravité								
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: MB001		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					882,220 L	\$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: MB001</b>						
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	CSCHAH 1015 Arlington Street Winnipeg, MB	Heating / Chauffage	1 X 50,000	30,000 L
		<b>Instructions:</b> Below ground tank. 4" Camlock gravity drop				
		<b>Instructions :</b> Réservoir sous-terre. 4" camlock adaptateur est nécessaire. ravitaillement par gravité				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: MB001</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN</b>				30,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: MB001</b>							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC, Stony Mountain Institution, Hwy #7 North Stony Mountain, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 15,000	175,000 L	
		<b>Instructions:</b> 2" Camlock Adaptor required Deliveries from 8:00 - 16:00 hrs. Must sign in at Rockwood Institute when entering premises and leaving. Must then report to Powerhouse for delivery.  The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"  <b>Instructions :</b> 2" Camlock Adapter est requise. Les livraisons 8:00-16:00 heures. Doivent signer un registre à Rockwood institut lors de l'entrée des locaux et en laissant  La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND #TDB (Log Bldg), 17 Wing Winnipeg Whyteford Rd Entrance Winnipeg, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 25,300	600,000 L	
		<b>Instructions:</b> The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"  <b>Instructions :</b> La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: MB001	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					775,000 L	\$_____
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC, Stony Mountain Institution, Hwy #7 North Stony Mountain, MB	Heating / Chauffage	2	X	61,000	130,000 L	
		Instructions:	Above ground tanks. 4" Camlock adapter is required. Deliveries from 08:00 - 16:00 hours. Must sign in at Rockwood Institute when entering premises and leaving. Must then report to Powerhouse for delivery.						
		Instructions :	Réservoirs hors-terre. 4" Camlock Adapter est requise Les livraisons 8:00-16:00 heures. Doivent signer un registre à Rockwood institut lors de l'entrée des locaux et en laissant						
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: MB001	REQUIREMENT NUMBER: 32 / TW : N° DE BESOIN					130,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: MB001							
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC, Stony Mountain Institution, Hwy #7 North Stony Mountain, MB	Off Highway / Hors Route	1 X	4,650	10,000 L
		Instructions: Above ground tanks. 2" Camlock adapter is required. Deliveries from 08:00 - 16:00 hours. Must sign in at Rockwood Institute when entering premises and leaving. Must then report to Powerhouse for delivery.					
		Instructions : Réservoirs hors-terre. 2" Camlock Adapter est requise Les livraisons 8:00-16:00 heures. Doivent signer un registre à Rockwood institut lors de l'entrée des locaux et en laissant					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: MB001		REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN					10,000 L \$_____
Zone: MB001							
Fuel oil heating type 1 pour point -40°C cloud point -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'ecoulement -40°C point de trouble -34°C (P-40) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, Bldg # 51 CHP (N), CFB Winnipeg Winnipeg, MB	Heating / Chauffage	2 X	45,500	100,000 L
		Instructions: Above ground tanks with 3" connections.					
		Instructions : Réservoirs hors-terre avec les connexions de 3".					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: MB001		REQUIREMENT NUMBER: 31 / TW : N° DE BESOIN					100,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
Zone: MB011									
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Stn Bldg 73 Morden, MB	Off Highway / Hors Route	1	X	5,000	60,000 L	
			Instructions:	2.5" cam lock adapter Vertical above ground tank					
			Instructions :	2.5" cam lock adapter Réservoirs vertical hors terre					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: MB011		REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN					60,000 L	\$_____	
Zone: MB011									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Stn Bldg 73 Morden, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,000	60,000 L	
			Instructions:	2.5" cam lock adapter Vertical above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"					
			Instructions :	2.5" cam lock adapter Réservoirs vertical hors terre La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: MB011	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				60,000 L	\$_____
Zone: MB021								
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada CMCDC 370 River Road Portage la Prairie, MB	Off Highway / Hors Route	1 X 2,200	22,000 L		
		<b>Instructions:</b> Above ground tank 2" cam lock adapter is required						
		The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.						
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire						
		La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: MB021	REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN				22,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: MB021								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada 370 River Road Portage la Prairie, MB	Off Highway / Hors Route	1	X	250	1,800 L
		Instructions: Above ground tank.						
		Instructions : Réservoir hors terre.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: MB021		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					1,800 L	\$_____
Zone: MB031								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada CMCDC Carberry, MB	Off Highway / Hors Route	1	X	2,200	20,000 L
		Instructions: Additional Directions: Hwy 1 & Hwy 5						
		Above ground tank. 2" cam lock adapter is required.						
		Instructions : Directions Supplémentaires: l'autoroute 1 et l'autoroute 5						
		Réservoir hors terre 2" cam lock adapter est nécessaire						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Shilo C.E. Bldg #P-101 Shilo, MB	Off Highway / Hors Route	1	X	2,500	25,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Station 18th St. & Grand Valley Rd Brandon, MB	Off Highway / Hors Route	1	X	7,500	135,000 L
		<b>Instructions:</b> 3" cam lock adapter Above ground tank Minimum Delivery 1,000 L - 7,000 L						
		<b>Instructions :</b> 3" cam lock adapter Réservoirs hors terre Livraison minimum de 1,000 L - 7,000 L						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Shilo Petrol Pt Bldg N-132 Shilo, MB	On Highway	1	X	75,000	1,500,000 L
				Vehicles / Véhicules Sur	1	X	24,000	
				Route	1	X	50,000	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND CFB Shilo, C.E. Bldg #C-106 Shilo, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	227	500 L
TW/Standby / CC/Huile Secours	DND CFB Shilo, C.E. Bldg #L-158 Shilo, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	227	750 L		
TW/Standby / CC/Huile Secours	DND CFB Shilo, C.E. Bldg #L-134 Shilo, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	600	1,000 L		
TW/Standby / CC/Huile Secours	Department of National Defence CFB Shilo CE Well 37 Shilo, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,000	1,000 L		



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, CFB Shilo C.E. Bldg #M-120 Shilo, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,200	1,500 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, CFB Shilo C.E. Bldg #M-104 Shilo, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,200	2,500 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CFB Shilo CE Bldg M128 Shilo, MB	Heating and Power	1	X 3,785	5,000 L
				Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 946	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Department of National Defence CFB Shilo CE A-117 Shilo, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,000	6,000 L
					1	X 2,600	
		<b>Instructions:</b> A-117: 1 x 1000 L L-128: 1 x 2600 L					
TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, CFB Shilo C.E. Bldg #L-148 Shilo, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,200	7,500 L		
			1	X 5,000			
TW/Standby / CC/Huile Secours	DND - CFB Shilo Heating Plant - Bldg L-107 Shilo, MB	Heating and Power	1	X 50,000	120,000 L		
		Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 1,200			
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>
							<b>Unit price/ Prix unitaire</b>

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: MB031		Zone: MB031	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN			1,825,750 L	\$ _____
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada CMCDC Carberry Carberry, MB	Off Highway / Hors Route	1 X 200	2,000 L	
		Instructions: Additional Directions: Hwys 1 and 5 Junction					
		Above ground tank The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"					
		Instructions : Directions Supplémentaire: d'autoroutes 1 et 5 Junction					
		Réservoir hors terre. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Shilo C.E. Bldg #P-101 Shilo, MB	Off Highway / Hors Route	1 X 2,500	10,000 L	
		Instructions: The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"					
		Instructions : La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Station 18th St. & Grand Valley Rd Brandon, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	7,500	125,000 L	
		<b>Instructions:</b>		3" cam lock adapter Above ground tank Minimum Delivery 1,000 L - 7,000 L					
		<b>Instructions :</b>		3" cam lock adapter Réservoirs hors terre Livraison minimum de 1,000 L - 7,000 L					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB Shilo Petrol Point Bldg N-132 Shilo, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	75,000	500,000 L	
		<b>Instructions:</b>		The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Manitoba's "The Biofuels Amendment Act"					
		<b>Instructions :</b>		La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon "Loi modifiant la Loi sur les biocarburant" du Manitoba.					
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> MB031		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 39 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>						637,000 L	\$_____
<b>Zone:</b> MB050									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 48.999207, -101.017155 HW 83 MELITA, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,000	2,000 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 49.001169, -100.558537 HW 21 BRENDA, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,000	2,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CBSA 49.000926, -101.297509 HW 256 EDWARD, MB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,000	2,000 L	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: MB050		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN						6,000 L	\$_____
Zone: MB071									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada 15 mi north of Erickson Wasagaming, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	12,500	175,000 L	
		Instructions: 4" Cam lock adapter is required							
		Instructions : 4" cam lock adapter est necessaire							
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: MB071		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN						175,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Zone: MB071									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada 15 mi north of Erickson Wasagaming, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	12,500	190,000 L	
		Instructions:	4" Cam lock adapter is required above ground tank - top loading system						
		Instructions :	4" cam lock adapter est necessaire reservoir hors terre - system de dessus - chargement						
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: MB071		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN						190,000 L	\$_____
Zone: MB092									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP/GRC Moose Lake Detachment Spruce Street Moose Lake, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,500	33,204 L	
		Instructions:	Contact Adam Harmes 204-678-2399 for deliveries/invoicing						
		Instructions :	Contacter Adam Harmes 204-678-2399 pour les livraisons/facture.						
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: MB092		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN						33,204 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: MB172							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Springer Lake Nopiming Provincial Park Springer Lake, MB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 5,000	70,000 L
		Instructions:	Additional Direction: Approx 2.5 hrs from Winnipeg (65 km NE of Lac du Bonnet). Access is via provincial roads until 2 km from the camp where a logging and private access road are used. Road is seasonally cleared. Access to the site is controlled and will be arranged at time of delivery request. Rush delivery within 1 day of request. Approx. 2500-5000 L per delivery (1-2 times/month).				
		Instructions :	Direction supplémentaires: Environ 2,5 heures de Winnipeg (65 km au NE de Lac du Bonnet). L'accès se fait via les routes provinciales jusqu'à 2 km du camp, où l'abattage et la route d'accès privé sont utilisés. Route est dégagée de façon saisonnière. L'accès au site est contrôlé et sera organisé au moment de la demande de livraison. Rush livraison en 1 jour de la demande. Env. 2500-5000 L par livraison (1-2 fois / mois).				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: MB172		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				70,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: SK061								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Poverty Ridge Warden Station SE-08-01-04-W 3rd M of oldpost Killdeer, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 3,000	13,000 L	
		Instructions:	The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".					
		Instructions :	La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: SK061		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					13,000 L	\$_____
Zone: SK061								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Poverty Ridge Warden Station SE-08-01-04-W 3rd M of oldpost Killdeer, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X 2,500	13,000 L	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
Zone: SK061		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					13,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: SK081							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Val Marie Irrigation Project Val Marie, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 2,300	18,500 L
		<b>Instructions:</b> Additional Directions: 1 mile east on Hwy 18, Junctions 4 and 18 Tank has camlock fill port. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)."					
		<b>Instructions :</b> Directions Supplémentaires: 1 mille à l'est de l'autoroute 18, Jonctions 4 et 18. Réservoir avec adaptateur de remplissage. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: SK081		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					18,500 L \$_____
Zone: SK081							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Val Marie Irrigation Project Val Marie, SK	Off Highway / Hors Route	2	X 2,300	80,000 L
		<b>Instructions:</b> Additional Directions: 1 mile east on Hwy 18, Junctions 4 and 18. Tank has cam lock fill port					
		<b>Instructions :</b> Directions Supplémentaires: 1 mille à l'est de l'autoroute 18, Jonctions 4 et 18. Réservoir avec un adaptateur de remplissage.					



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: SK081	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					80,000 L	\$_____
Zone: SK086									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada 55 km SW of Maple Creek Hwy 271 Maple Creek, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	6,600	16,000 L	
		Instructions: Above ground storage The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".							
		Instructions : Réservoir hors terre. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.							
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: SK086	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					16,000 L	\$_____
Zone: SK086									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada 55 km SW of Maple Creek Hwy 271 Maple Creek, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	3,300	10,000 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: SK086	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				10,000 L	\$_____	
Zone: SK091									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre Swift Current, SK	On Highway	1	X	7,500	80,000 L	
				Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,000		
		Instructions:		3" cam lock adapter Above ground tank. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".					
		Instructions :		3" cam lock adapter Réservoir hors terre. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: SK091	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				80,000 L	\$_____	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A										
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue		
Zone: SK091										
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre Swift Current, SK	Off Highway / Hors Route	1	X	7,500	135,000 L		
					1	X	5,000			
		Instructions:		7500 Litre tank requires a 3" cam lock. 5000 Litre tank requires a 2.5" cam lock. Storage tanks above ground						
		Instructions :		7500 Litre tank a besoin d'un 3" cam lock. 5000 Litre tank a besoin d'un 2.5" cam lock. Réservoirs hors terre						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre Swift Current, SK	Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,000	5,000 L		
Instructions:		Tank requires a 3" cam lock adaper Storage tanks above ground								
Instructions :		Le réservoir a besoin d'un 3" cam lock adaper Réservoirs hors terre								
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire		
Zone: SK091		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					140,000 L	\$_____		

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
<b>Zone: SK106</b>									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada CSIDC 901 McKenzie Street South Outlook, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,500	4,000	L
		<b>Instructions:</b>		Vertical above ground tank. 2" camlock adapter is required.					
		<b>Instructions :</b>		The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)". Réservoir vertical hors terre. 2" camlock adapteur est nécessaire.					
				La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.					
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>	
<b>Zone: SK106</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN</b>					4,000 L	\$	
<b>Zone: SK106</b>									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada CSIDC 901 McKenzie Street South Outlook, SK	Off Highway / Hors Route	1	X	2,500	20,000	L
		<b>Instructions:</b>		Vertical above ground tank.					
		<b>Instructions :</b>		Réservoir vertical hors terre.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: SK106		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					20,000 L	\$ _____
Zone: SK121								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Depot Depot Fueling Station 5600 11th Avenue Regina, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	50,000	1,238,095 L
		<b>Instructions:</b> Contact Ian Kydd 639-625-3648 or Glenda Kolchinski 639-625-3687, for deliveries/invoicing 3" Camlock adapter is required.						
		The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".						
		<b>Instructions :</b> Contacter Ian Kydd 639-625-3648 ou Glenda Kolchinski 639-625-3687, pour les livraisons/facture 3" Cam lock adapteur est necessaire						
		La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: SK121		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					1,238,095 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone:</b> SK121							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Depot Central Heating Plant 5600 11th Avenue Regina, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	9,951	25,000 L
			<b>Instructions:</b> Contact Ian Kydd 639-625-3648 or Glenda Kolchinski 639-625-3687, for deliveries/invoicing				
			3" Camlock adapter is required.				
			<b>Instructions :</b> Contacter Ian Kydd 639-625-3648 ou Glenda Kolchinski 639-625-3687, pour les livraisons/facture				
			3" Camlock adapter est nécessaire.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Depot EEC Building 5600 11th Avenue Regina, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2 X	49,951	100,000 L
			<b>Instructions:</b> Contact Ian Kydd 639-625-3648 or Glenda Kolchinski 639-625-3687, for deliveries/invoicing				
			3" Camlock adapter is required.				
			<b>Instructions :</b> Contacter Ian Kydd 639-625-3648 ou Glenda Kolchinski 639-625-3687, pour les livraisons/facture				
			3" Camlock adapter est nécessaire.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Depot Depot Fueling Station 5600 11th Avenue Regina, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	10,000	125,000 L
			<b>Instructions:</b> Contact Ian Kydd 639-625-3648 or Glenda Kolchinski 639-625-3687, for deliveries/invoicing				
			3" Camlock adapter is required.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	<b>Instructions :</b> Contacter Ian Kydd 639-625-3648 ou Glenda Kolchinski 639-625-3687, pour les livraisons/facture 3" Cam lock adaptateur est necessaire					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1975 SCARTH ST. REGINA, SK	Power Generating / Production D'électricité	2	X 1,136	780 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1783 HAMILTON ST. Régina, SK	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,273	780 L
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: SK121</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				251,560 L	\$_____
<b>Zone: SK131</b>							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Farm Indian Head, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 4,550	30,000 L
		<b>Instructions:</b> 3.0" camlock adapter. Vertical above ground tank. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".					
		<b>Instructions :</b> 3.0 camlock adapter. Réservoir vertical hors terre. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: SK131	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				30,000 L	\$_____
Zone: SK131								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Farm Indian Head, SK	Off Highway / Hors Route	1	X	4,550	60,000 L
		Instructions:	3.0" camlock adapter. Vertical above ground tank.					
		Instructions :	3.0" camlock adapteur. Réservoir vertical hors terre.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: SK131	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				60,000 L	\$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: SK151								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Environment Canada Last Mountain Lake Simpson, SK	Off Highway / Hors Route	1	X 2,250	5,000 L	
			Instructions:	Above ground storage.				
			Instructions :	Réservoir hors terre.				
			La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: SK151		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					5,000 L	\$ _____
Zone: SK151								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Environment Canada Last Mountain Lake Simpson, SK	Off Highway / Hors Route	2	X 2,250	75,000 L	
			Instructions:	Above ground storage.				
			Instructions :	Réservoir hors terre.				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: SK151</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				75,000 L \$_____
<b>Zone: SK161</b>						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Farm, 410 Lowe Road Saskatoon, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 9,100	50,000 L
		<b>Instructions:</b> 4" cam lock adapter Above Ground Tank, Top Loading System The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".				
		<b>Instructions :</b> 4" cam lock adapter Réservoir hors terre, système de chargement par le haut. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Regional Psychiatric Ctr 2520 Central Avenue Saskatoon, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,100	100,000 L	
		<b>Instructions:</b> Deliveries are to be made before 11:00 am or after 1:00 pm - maintenance personnel are to accompany delivery vehicle. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".  <b>Instructions :</b> Les livraisons doivent être faites avant que le 11:00 ou après le 13:00 le personnel d'entretien doit accompagner le véhicule de livraison. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Camp Dundurn Dundurn, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	41,000	200,000 L	
		<b>Instructions:</b> The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".  <b>Instructions :</b> La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».							
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: SK161		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN						350,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: SK161							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Saskatoon Research Centre 107 Science Place Saskatoon, SK	Power Generating / Production D'électricité	1	X 4,500	3,000 L
		Instructions: 2" cam lock adapter Steel indoor tank					
		Instructions : 2" cam lock adapter Réservoir intérieur en acier					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Regional Psychiatric Ctr 2520 Central Avenue Saskatoon, SK	Off Highway / Hors Route	1	X 14,500	35,000 L
		Instructions: Deliveries are to be made before 11:00 am or after 1:00 pm - maintenance personnel are to accompany delivery vehicle.					
Instructions : Les livraisons doivent être faites avant que le 11:00 ou après le 13:00 le personnel d'entretien doit accompagner le véhicule de livraison							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Farm, 410 Lowe Road Saskatoon, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 4,500	50,000 L
		Instructions: 4" cam lock adapter Above Ground Tank, Top Loading System					
		Instructions : 4" cam lock adapter Réservoir hors terre, système de chargement par le haut.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Dnd, Dundurn Mse Section Bldg B-155 Dundurn, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 22,700	250,000 L
					1	X 946	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	EC Nat. Hydrology Rsrch Ctr. 11 Innovation Boulevard Saskatoon, SK	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,270	7,000 L
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: SK166</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>				345,000 L	\$_____
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Station, Hwy 6 South Melfort, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 5,000	10,000 L
		<b>Instructions:</b> 4" cam lock adapter Underground tank. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".					
		<b>Instructions :</b> 4" cam lock adapter Réservoir sous terre La description de produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit: "essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)".					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: SK166</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN</b>				10,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: SK166									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Station, Hwy 6 South Melfort, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,000	30,000 L	
		Instructions:	4" cam lock adapter Underground tank						
		Instructions :	4" cam lock adapter Réservoir sous terre.						
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: SK166	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					30,000 L	\$_____
Zone: SK167									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Scott Research Farm Scott, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,500	20,000 L	
		Instructions:	4" cam lock adapter Underground tank. The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".						
		Instructions :	4" cam lock adapter Réservoir sous terre. La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A											
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue			
									Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: SK167	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN						20,000 L	\$_____	
Zone: SK167											
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Scott Research Farm Scott, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,500	45,000 L			
		Instructions:	4" cam lock adapter Underground tank.								
		Instructions :	4" cam lock adapter Réservoirs sous terre.								
									Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: SK167	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN						45,000 L	\$_____	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: SK170							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada, Batoche Nat"I Historic Site, Hwy #225 27 km West of Domremy Domremy, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 2,500	10,000 L
		Instructions:	The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".				
		Instructions :	La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: SK170		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					10,000 L \$_____
Zone: SK170							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Batoche Nat"I Historic Site - Hwy #225 27 km West of Domremy Domremy, SK	Off Highway / Hors Route	1	X 318	3,000 L
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: SK170		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					3,000 L \$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: SK171							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Sask Penitentiary 15th Street West Prince Albert, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 11,000	240,000 L
		Instructions:	The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".				
		Instructions :	La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: SK171		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				240,000 L	\$_____
Zone: SK171							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Sask Penitentiary West End 20th Ave W Prince Albert, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 11,000	100,000 L
		Instructions:	Above ground tank. 3" camlock adapter is required.				
		Instructions :	Réservoir hors terre 3" cam lock adapteur est nécessaire				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC - Sask Penitentiary West End 20th Ave W Prince Albert, SK	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	2	X 50,000	60,000	L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank 3" cam lock adapter is required						
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre 3" cam lock adapter est nécessaire						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: SK171</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>					160,000 L	\$_____
<b>Zone: SK175</b>								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Sturgeon Crossing Wdn Station Waskesiu Lake, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X 2,275	15,000	L
		<b>Instructions:</b> The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".						
		<b>Instructions :</b> La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Prince Albert Nat"I Park - Operations Centre 990 Hwy #264 Waskesiu Lake, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 12,500	850,000 L
		<b>Instructions:</b> The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".					
		<b>Instructions :</b> La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : <<essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)>>.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> SK175		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 39 / TW : N° DE BESOIN				865,000 L	\$_____
<b>Zone:</b> SK175							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Operations Centre 990 Hwy #264 Waskesiu Lake, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 12,500	450,000 L
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> SK175		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : N° DE BESOIN				450,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: SK261</b>							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Sandy Bay Detachment/FNP Lot 1, Block 20, Sandy Bay Ave PO Box 100 Sandy Bay, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 8,190	43,333 L	
		<b>Instructions:</b> Contact Sgt. Ryan Davies 306-754-4600 for deliveries/invoicing.					
		The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".					
		<b>Instructions :</b> Contacter Sgt. Ryan Davies 306-754-4600 pour les livraisons/factures.					
		La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Pelican Narrows Detachment #1 Bear Street Pelican Narrows, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 10,000	150,000 L	
		<b>Instructions:</b> Contact S/Sgt Dean Lerat at 306-632-3300 for deliveries/invoicing.					
		The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".					
		<b>Instructions :</b> Contacter S/Sgt Dean Lerat à 306-632-3300 pour les livraisons/factures.					
		La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: SK261	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				193,333 L	\$_____
Zone: SK270								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP - Wollaston Lake Box #216 #1 Wharf Street Wollaston Lake, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 10,000	50,000 L		
		Instructions:	Contact Sgt. Dwayne Whitford 306-633-1203 for delivery/invoicing.					
			The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".					
		Instructions :	Contacter Sgt. Dwayne Whitford 306-633-1203 pour les livraisons/factures.					
			La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: SK270	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				50,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: SK271							
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP- Stony Rapids Detachment Lot 4 Blok 4 Jonson Street Box 40 Stony Rapids, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 5,000	19,000 L
		Instructions:	Contact Sgt. Regan Uliski 306-439-2185 for deliveries/invoicing.				
		Instructions :	Contacter Sgt. Regan Uliski 306-439-2185 pour les livraisons/factures.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP - Black Lake 315 Boneleye Road Black Lake, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 5,000	50,000 L
		Instructions:	Contact Sgt. Regan Uliski 306-439-2185 for deliveries/invoicing.				
		Instructions :	Contacter Sgt. Regan Uliski 306-439-2185 pour les livraisons/factures.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: SK271		REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN				69,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: SK281							
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP - Fond Du Lac PO Box 160 234 Main Road Fond Du Lac, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 15,000	28,000 L
		Instructions:	Must be delivered within 3 weeks each year to utilize the Athabaska winter road.				
			Contact Sgt Lisa Dawn Molle 306-686-2060 for deliveries/invoicing.				
			3" camlock adapter is required.				
		Instructions :	Doit être livré dans un délai de 3 semaines pour tous les ans, pour utiliser la route d'hiver d'Athabaska				
			Contacter Sgt Lisa Dawn Molle à 306-686-2060 pour les livraisons/factures.				
			3" camlock adapteur est nécessaire.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: SK281		REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN				28,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: SK321							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Cumberland House Detachment 416 McKenzie Avenue Cumberland House, SK	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 15,000	25,900 L
		Instructions:	Contact Sgt Blake McBride at 306-888-5550 for deliveries/invoicing.				
			The product description shown herein is hereby superceded as follows: "unleaded automotive gasoline, grade 1 (regular), meeting Saskatchewan Regulation E-11.1 Reg 1 (as amended)".				
		Instructions :	Contacter Sgt Blake McBride à 306-888-5550 pour les livraisons/factures.				
			La description du produit mentionnée ci-dessus est remplacée par la présente, comme suit : «essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire) selon le Règlement du Saskatchewan "E-11.1 Reg 1" (ainsi modifié)».				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: SK321		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				25,900 L	\$_____
Zone: AB011							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Cdn Food Insp Ag, Animal Rerch Inst. PO Box 640 Township Rd 9-1 Lethbridge, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 2,275	10,000 L
		Instructions:	Above ground tanks 2" cam lock adapter is required				
		Instructions :	Réservoir hor terre 2" cam lock adapter est nécessaire				



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agric. & Agri-food Cda, Res. Ctr. Box 3000, 5403 1st Ave S Lethbridge, AB	Off Highway / Hors Route	1	X	2,500	26,000 L	
		Instructions:		3" cam lock adapter Above ground tank top loading system					
		Instructions :		3" cam lock adapter Réservoir hors terre systeme de chargement par le haut					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agric. & Agri-food Cda, Res. Ctr. Box 3000, 5403 1st Ave S Lethbridge, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	7,300	230,000 L	
					1	X	7,200		
		Instructions:		3" cam lock adapter Above ground tank top loading system					
		Instructions :		3" cam lock adapter Réservoir hors terre systeme de chargement par le haut					
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: AB011		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN						266,000 L	\$_____

Zone: AB011

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Cdn Food Insp Ag, Animal Rerch Inst. PO Box 640 Township Rd 9-1 Lethbridge, AB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	9,100	5,000 L
		<b>Instructions:</b>		Underground tanks 3" cam lock adapter is required The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.				
		<b>Instructions :</b>		Reservoir sous terre 3" cam lock adapter est nécessaire La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre Lethbridge, AB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	500	10,000 L
					1	X	1,000	
		<b>Instructions:</b>		3.0" cam lock adapter Above ground tank The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.				
		<b>Instructions :</b>		3.0" cam lock adapter Réservoir hors terre La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.				

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Cdn Food Insp Ag, Animal Rerch Inst. PO Box 640 Township Rd 9-1 Lethbridge, AB	Off Highway / Hors Route	1	X	2,275	10,000	L
		<b>Instructions:</b>		Above ground tanks 2" cam lock adapter is required The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.					
		<b>Instructions :</b>		Reservoir hor terre 2" cam lock adapter est nécessaire La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre Lethbridge, AB	Off Highway / Hors Route	1	X	5,000	70,000	L
		<b>Instructions:</b>		3.0" cam lock adapter Above ground tank The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.					
		<b>Instructions :</b>		3.0" cam lock adapter Réservoir hors terre La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Centre Lethbridge, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	3,000	108,000 L
		<b>Instructions:</b> 3.0" cam lock adapter Above ground tank The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.						
		<b>Instructions :</b> 3.0" cam lock adapter Réservoir hors terre La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 704 4 AVE S LETHBRIDGE, AB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	791	780 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> AB011		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 5 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					203,780 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: AB016								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Substation, Box 450 Vauxhall, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,550	20,000 L
		Instructions:	3.5 cam lock adapter Above ground tank top loading system					
		Instructions :	3.5 cam lock adapter Réservoir hors terre systeme de dessus-chargement					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: AB016		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					20,000 L	\$_____
Zone: AB016								
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Research Substation Vauxhall, AB	Off Highway / Hors Route	1	X	5,000	22,000 L
		Instructions:	2.5" cam lock adapter Vertical above ground tank The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.					
		Instructions :	2.5" cam lock adapter Réservoirs vertical hors terre La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue		
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation			Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: AB016	REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN				22,000 L	\$_____
Zone: AB032								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Drumheller Institution Hwy. 9 South Drumheller, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2 X	4,500	240,000 L	
		<b>Instructions:</b> Regular deliveries must be made Monday to Friday, between 0800-1600 hours. Emergency requests may be made at any time and require deliveries within 4 hours of call-up. No deliveries will be accepted after hours or on holidays. Drivers are required to stop at Main Gate to sign in then are required to report to Mtce. Garage for delivery.						
		<b>Instructions :</b> Livraisons régulières doivent être effectuées du lundi au vendredi, entre 0800-1600 heures. Demandes d'urgence peuvent être réalisés à tout moment et nécessitent des livraisons dans les 4 heures suivant l'appel-up. Aucune livraison ne sera acceptée après les heures ou les jours fériés. Les pilotes sont tenus de s'arrêter à la porte principale de signer en sont alors tenus de rapport à Mtce. Garage pour la livraison.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: AB032	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				240,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: AB032							
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Drumheller Institution Hwy. 9 South Drumheller, AB	Off Highway / Hors Route	1	X 2,250	30,000 L
		Instructions:	Regular deliveries must be made Monday to Friday, between 0800-1600 hours. Emergency requests may be made at any time and require deliveries within 4 hours of call-up. No deliveries will be accepted after hours or on holidays. Drivers are required to stop at Main Gate to sign in then are required to report to Mtce. Garage for delivery.				
			The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.				
		Instructions :	Livraisons régulières doivent être effectuées du lundi au vendredi, entre 0800-1600 heures. Demandes d'urgence peuvent être réalisés à tout moment et nécessitent des livraisons dans les 4 heures suivant l'appel-up. Aucune livraison ne sera acceptée après les heures ou les jours fériés. Les pilotes sont tenus de s'arrêter à la porte principale de signer en sont alors tenus de rapport à Mtce. Garage pour la livraison.				
			La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Drumheller Institution Hwy. 9 South Drumheller, AB	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 15,000	45,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	<p><b>Instructions:</b> Regular deliveries must be made Monday to Friday, between 0800-1600 hours. Emergency requests may be made at any time and require deliveries within 4 hours of call-up. No deliveries will be accepted after hours or on holidays. Drivers are required to stop at Main Gate to sign in then are required to report to Mtce. Garage for delivery.</p> <p>The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.</p> <p><b>Instructions :</b> Livraisons régulières doivent être effectuées du lundi au vendredi, entre 0800-1600 heures. Demandes d'urgence peuvent être réalisés à tout moment et nécessitent des livraisons dans les 4 heures suivant l'appel-up. Aucune livraison ne sera acceptée après les heures ou les jours fériés. Les pilotes sont tenus de s'arrêter à la porte principale de signer en sont alors tenus de rapport à Mtce. Garage pour la livraison.</p> <p>La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.</p>				
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>
						<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: AB032		REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN				75,000 L \$ _____



File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
<b>Zone: AB041</b>									
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Waterton Lakes National Park Waterton Park, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	15,161	150,000	L
		<b>Instructions:</b>	The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.						
		<b>Instructions :</b>	La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.						
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: AB041</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN</b>						150,000 L	\$_____
<b>Zone: AB041</b>									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Waterton Lakes National Park Waterton Park, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	13,650	175,000	L
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: AB041</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN</b>						175,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: AB051						
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Lake Louise HG Banff Natl Park Lake Louise, AB	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 4,500	9,000 L
		Instructions:	Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm			
		Instructions :	Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm			
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Banff Natl Park Waterfowl Lake Lake Louise, AB	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 2,250	12,000 L
					1 X 4,500	
		Instructions:	Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm			
		Instructions :	Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm			
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Banff Natl Park Sask Crossing Lake Louise, AB	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1 X 4,550	20,000 L
		Instructions:	Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm			
		Instructions :	Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm			
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Sask River Crossing-Banff National Park Lake Louise Lake Louise, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 4,550	30,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Lake Louise HG Banff Natl Park Lake Louise, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 22,700	600,000 L
		<b>Instructions:</b> 2.5" Guillontine drop tube is required deliveries. Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm					
		<b>Instructions :</b> 2.5" Guillontine drop tube est necessaire livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Banff Natl Park Ind Compound Banff, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 50,000	970,000 L
		<b>Instructions:</b> 2.5" Guillontine drop tube is required. Anticipated deliveries of 25,000L - 30,000 approx. 10-12 times/year.					
		<b>Instructions :</b> 2.5" Guillontine drop tube est nécessaire Les livraisons prévu de 25,000L-30,000L approx 10-12 fois par année.					
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>
							<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> AB051		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 5 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					1,641,000 L \$_____
<b>Zone:</b> AB051		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Waterfowl Lk Campground-Banff Lake Louise, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 4,550	15,000 L
		<b>Instructions:</b> Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm					
		<b>Instructions :</b> Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm					
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.						

Oxygenated unleaded  
automotive gasoline  
containing ethanol  
grade 1 (regular)  
ethanol content:  
minimum 5.0 %,  
Maximum 10 % by  
volume.

Essence automobile  
sans plomb oxygénée  
contenant de l'éthanol,  
qualité 1 (ordinaire).  
Teneur en éthanol:  
minimum 5.0 %,  
Maximum 10 % en  
volume.

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Sask River Crossing-Banff Park Lake Louise, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X 2,275	24,000 L
		<b>Instructions:</b> Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm					
		<b>Instructions :</b> Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Lake Louise HG Banff Natl Park Lake Louise, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 22,750	360,000 L
		<b>Instructions:</b> Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm 25 Guillontine Drop Tube					
<b>Instructions :</b> Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm 25 Guillontine Drop Tube							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Cda, Banff Nat'l Park Industrial Comp. 100 Hawk Ave Banff, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 50,000	600,000 L
		<b>Instructions:</b> 2.5" Guillontine drop tube is required Under ground tank					
		<b>Instructions :</b> 2.5" Guillontine drop tube est necessaire Reservoir sous terre					
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>		<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> AB051		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 39 / TW : N° DE BESOIN					999,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
Zone: AB061								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Bowden Institution 35022 Range Road 10 Red Deer County, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	3	X 4,500	225,000	L
		Instructions:		Delivery approx. Every 7 to 10 days				
		Instructions :		La livraison approx. chaque 7 à 10 jours				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: AB061		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					225,000 L	\$_____
Zone: AB061								
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Bowden Institution 35022 Range Road 10 Red Deer County, AB	Off Highway / Hors Route	1	X 1,125	30,000	L
					1	X 5,000		
		Instructions:		The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.				
		Instructions :		La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Bowden Institution 35022 Range Road 10 Red Deer County, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 5,000	40,000 L
		<b>Instructions:</b> The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.					
		<b>Instructions :</b> La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Correctional Services Canada Bowden Institution 35022 Range Road 10 Red Deer County, AB	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 27,000	40,000 L
		<b>Instructions:</b> The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.					
		<b>Instructions :</b> La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.					
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>		<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: AB061		REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN					110,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
Zone: AB071									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Research Centre 6000 C&E Trail Lacombe, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	1,000	180,000 L	
		Instructions:		2" cam lock adapter Above ground tank					
		Instructions :		2" cam lock adapter Réservoir hors terre					
									Total Quantity/ Quantité totale
Zone: AB071		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN						180,000 L	\$_____
Zone: AB071									
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Research Centre 6000 C&E Trail Lacombe, AB	Off Highway / Hors Route	1	X	6,000	120,000 L	
		Instructions:		2" Cam lock adapter Above ground tank The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.		1 X 4,546			
		Instructions :		2" cam lock adapter Réservoir hors terre La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.					
									Total Quantity/ Quantité totale

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
		Zone: AB071	REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN			120,000 L \$_____
Zone: AB081						
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB/ASU Wainwright Maple Resolve Ex Wainwright, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2 X 75,000 1 X 20,000 4 X 90,000	2,500,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank, 3" cam lock adapter required for field tanks only. Suppliers are required to deliver to tanks located in training area. Approved route (gravel roads) to tanks in training area are maintained daily during training exercises. 2x75000 tanks located in training area approx 16km from base POL pumps.1x20000 tank in training area approx 13km from base POL pumps. 4 x 90,000 L in training area approx 400 m from base POL pumps. (1 x 90,000 L emergency capacity only). Military training may be conducted during delivery periods. Military escorts may be imposed due to training requirements, and can also be requested to guide supplier to training area tanks upon request. Supply is required year round. During major training exercises (conducted several times per year) estimated usage 105,000 daily/735,000 wk. The supply of ULS diesel fuel containing biodiesel (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur Diesel Fuel Type B seasonally adjusted is equally acceptable.				



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	<b>Instructions :</b> Réservoirs hors-terre, 3 "camlock adaptateur est nécessaire pour les réservoirs seulement sur le terrain. Les fournisseurs sont tenus de livrer à des réservoirs situés dans la zone d'entraînement. Approuvé itinéraire (routes de gravier) aux réservoirs dans la zone d'entraînement sont entretenus chaque jour au cours des exercices. 2x75000 env zone d'entraînement 16 km, et 1x20000 13km, et 4x90000 400m des pompes POL base. (1 x 90000 capacité d'urgence). Formation militaire peut être effectuée pendant les périodes de livraison. Escortes militaires peuvent être imposées en raison des exigences de formation, et peut également être demandée pour guider fournisseur de réservoirs de la zone d'entraînement par demande. Livraison est nécessaire toute l'année. Pendant exercices de grande envergure (réalisée plusieurs fois par an) utilisation estimée 105,000 L jour/735,000 L sem. L'approvisionnement de biodiesel ULS diesel (B1-B5) de type B ajusté par saison ou ULS diesel est également acceptable				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND (Denwood) POL Sect. Bldg 465 Camp Wainwright Wainwright, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 234,270	8,000,000 L
		<b>Instructions:</b> The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.				
		<b>Instructions :</b> La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> AB081		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 5 / TW : N° DE BESOIN			10,500,000 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: AB081</b>							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFB/ASU Wainwright Maple Resolve Ex Wainwright, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 10,000	100,000 L	
<b>Instructions:</b> Above ground tank, 3" cam lock adapter required for field tanks only. Suppliers are required to deliver to tanks located in training area. Approved route (gravel roads) to tanks in training area are maintained daily during training exercises. 1x10,000 tank is located in training area approx. 16km from base POL pumps (co-located with 2x75,000L diesel tanks). Military training may be conducted during delivery periods, Military escorts may be imposed due to training requirements, and can also be requested to guide supplier to training area tanks upon request. Supply is required year round. During major training exercises (conducted several times per year) estimated usage 10,000L weekly.							
<b>Instructions :</b> Réservoirs hors-terre, 3 "camlock adaptateur est nécessaire pour les réservoirs seulement sur le terrain. Les fournisseurs sont tenus de livrer à des réservoirs situés dans la zone d'entraînement. Approuvé itinéraire (routes de gravier) aux réservoirs dans la zone d'entraînement sont entretenu chaque jour au cours des exercices. 1x10, 000 réservoir est situé dans le quartier formation env. 16km de pompes POL base (co-localisé avec 2x75, 000L réservoirs de diesel). Formation militaire peut être effectuée pendant les périodes de livraison. Escortes militaires peuvent être imposées en raison des exigences de formation, et peut également être demandée pour guider fournisseur de réservoirs de la zone d'entraînement par demande. Livraison est nécessaire toute l'année. Pendant exercices de grande envergure (réalisée plusieurs fois par an) utilisation estimée 10,000 L sem.							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Camp Wainwright Detachment POL Section, Bldg 465 Wainwright, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 101,570	1,500,000 L	

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: AB081	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				1,600,000 L	\$_____	
Zone: AB091									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Fort Vermilion Detachment 4302 45 Street Fort Vermilion, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X	4,500	133,332 L	
		Instructions:	Contact Sgt Bill Mooney at 780-927-3258 for deliveries/invoicing. 2" Camlock tight-fit adapter is required.						
		Instructions :	Contacter Sgt Bill Mooney à 780-927-3258 pour les livraisons/facture. 2" Camlock tight-fit adapteur est nécessaire.						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: AB091	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				133,332 L	\$_____	
Zone: AB101									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Natural Resources Canada Northern Froestry Centre 5320 122 Street Edmonton, AB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	500	3,000 L	
		Instructions:	Please call Pete Thibodeau at 1-780-435-7238 the day before delivery to set up an appt.						
		Instructions :	SVP appeler Pete Thibodeau au 1-780-435-7238 la journée avant la livraison pour prendre rendez-vous.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A										
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue			
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	7 CFSD Edmonton 95 Avenue & Ordanance Road (82 Street) Bldg 236 East End Edmonton, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	1,000	3,500 L		
		<b>Instructions:</b>		Delivery drivers are required to stop at the guard shack to sign in and out. At that time, the end user Labour and Equipment Section (L&E) should be contacted to unlock the storage tank. Phone # 780-973-4011 ext: 2282 or 4312. In addition the gate guard can page the request if unable to contact via phone. Size of camlock adaptor required: 2 1/2" inside diameter, 3" outside diameter.						
		<b>Instructions :</b>		Les chauffeurs-livreurs sont tenus de s'arrêter à la cabane de garde à connecter et se déconnecter. À ce moment, l'utilisateur final (section Travail et de l'équipement (L & E)) doit être contacté pour déverrouiller le réservoir de stockage. N ° de téléphone 780-973-4011 ext: 2282 ou 4312. En outre, le gardien de la porte peut la page de la demande si l'impossibilité de joindre par téléphone. Taille de l'adaptateur camlock requis: 2 1/2 "de diamètre intérieur, 3" de diamètre extérieur						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Edmonton Institution 21611 Meridian Street Edmonton, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,200	24,000 L		
							1		X	6,800
							1		X	13,500
		<b>Instructions:</b>		Standard size camlock- 2"						
		<b>Instructions :</b>		Camlock dimension normale - 2".						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Elk Island Nat'I Park - Work Compound 54401 Rouge Road 203 Fort Saskatchewan, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	6,600	84,000 L		
<b>Instructions:</b>		All fuel deliveries must enter park through "west gate" due to 5 tonne limit on parkway. 3" cam lock adapter is required. Individual call-ups may be as small as 2,500 litres depending on season.								

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	<b>Instructions :</b> Livraisons de carburant doivent entrer dans le parc par la "west gate" due a la limite de 5 tonnes sur parkway. 3" cam lock adapter est necessaire. Les commandes individuelles peuvent être aussi petites que 2,500 litres selon de la saison.							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND (Lancaster Park) POL Refueling Site - Bldg 401 Korea Road Edmonton, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X	45,000	3,000,000 L	
		<b>Instructions:</b> Storage Tank is above ground.							
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre.							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 11140 109 ST NW. EDMONTON, AB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,000	10,000 L	
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> AB101		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					3,124,500 L	\$ _____	

Zone: AB101

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	7 CFSD Edmonton 95 Avenue & Ordanance Road (82 Street) Bldg 236 East End Edmonton, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 1,000	2,500 L
		<b>Instructions:</b> Delivery drivers are required to stop at the guard shack to sign in and out. At that time, the end user Labour and Equipment Section (L&E) should be contacted to unlock the storage tank. Phone # 780-973-4011 ext: 2282 or 4312. In addition the gate guard can page the request if unable to contact via phone. Size of camlock adaptor required: 2 1/2" inside diameter, 3" outside diameter.					
		<b>Instructions :</b> Les chauffeurs-livreurs sont tenus de s'arrêter à la cabane de garde à connecter et se déconnecter. À ce moment, l'utilisateur final (section Travail et de l'équipement (L & E)) doit être contacté pour déverrouiller le réservoir de stockage. N ° de téléphone 780-973-4011 ext: 2282 ou 4312. En outre, le gardien de la porte peut la page de la demande si l'impossibilité de joindre par téléphone. Taille de l'adaptateur camlock requis: 2 1/2 "de diamètre intérieur, 3" de diamètre extérieur					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Edmonton Institution 21611 Meridian St NE Edmonton, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 1,000	19,000 L
		<b>Instructions:</b> 2" camlock adapter is required. Above ground tanks					
		<b>Instructions :</b> 2" camlock adapteur est nécessaire, Réservoirs hors terre.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Elk Island Nat'l Park - Work Compound 54401 Rouge Road 203 Fort Saskatchewan, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 17,200	105,000 L
		<b>Instructions:</b> All fuel deliveries must enter park through "west gate" due to 5 tonne limit on parkway 3" cam lock adapter is required					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	<b>Instructions :</b> Livraisons de carburant doivent entrer dans le parc par la "west gate" due a la limite de 5 tonnes sur parkway 3" cam lock adapter est nécessaire						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP - Edmonton Post Garage 11136-109 Street Edmonton, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	25,000	600,000 L	
		<b>Instructions:</b> Contact David Thiessen 780-412-5875 for deliveries/invoicing. 6" camlock tight fit adapter is required.						
		<b>Instructions :</b> Contacter David Thiessen 780-412-5875 pour les livraisons/facturation 6" camlock tight fit adapteur est nécessaire.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND (Lancaster Park) POL Refueling Site - Bldg 401 Korea Road Edmonton, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	25,000	2,600,000 L	
		<b>Instructions:</b> Storage Tank is above ground.						
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre.						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
Zone: AB101		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					3,326,500 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: AB101							
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Elk Island Nat'l Park - Work Compound 54401 Rouge Road 203 Fort Saskatchewan, AB	Off Highway / Hors Route	1	X 500	4,400 L
		Instructions:	2" pipe. All fuel deliveries must enter Park through the " West gate" due to 5 tonne limit on Parkway.				
		Instructions :	2" conduite. Livraisons de carburant doivent entrer dans le parc par la "West gate" due à la limite de 5 tonnes sur Parkway.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: AB101		REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN					4,400 L \$_____
Zone: AB101							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	DND, Lancaster Park POL Refueling Site Bldg 401 Edmonton, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route			2,000,000 L
		Instructions:	Bottom loading distance from gate 25 km				
		Instructions :	La distance à chargement par le bas de la barrière est de 25 kilomètres				



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: AB101	REQUIREMENT NUMBER: 3 / PU : N° DE BESOIN			2,000,000 L	\$_____
Zone: AB101							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up / Ramassage	DND, Lancaster Park POL Refueling Site Bldg 401 Edmonton, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		100,000 L	
		Instructions: Bottom loading distance from gate 25 km					
		Instructions : La distance à chargement par le bas de la barrière est de 25 kilomètres					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: AB101	REQUIREMENT NUMBER: 14 / PU : N° DE BESOIN			100,000 L	\$_____

<b>File Number /</b> <b>N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A</b>						<b>Storage Capacity /</b> <b>Capacité du réservoir</b>		<b>Estimated Quantity /</b> <b>Qté prévue</b>	
<b>Product</b>	<b>Produit</b>	<b>Delivery Method /</b> <b>Mode de livraison</b>	<b>Delivery Address /</b> <b>Adresse de livraison</b>	<b>End Use /</b> <b>Utilisation</b>					
<b>Zone: AB101</b>									
Diesel type A (P50) operability temperature cloud point -43°C	Diesel type A (P50) température de service point de trouble -43°C	Pick Up / Ramassage	Department of National Defence Lancaster Park, POL Refuelling Site Bldg 401 Edmonton, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route				200,000	L
		<b>Instructions:</b>							
		<b>Instructions :</b>							
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: AB101</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 27 / PU : N° DE BESOIN</b>						200,000 L	\$ _____
<b>Zone: AB111</b>									
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Jasper Park Sanitary Landfill Jasper, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,550	20,000	L
		<b>Instructions:</b> Delivery 24 hrs from call-up The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.							
		<b>Instructions :</b> Livraison en 24 heures de l'avis de commande La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.							

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Jasper Townsite Garage Cmpnd Jasper, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 22,750	300,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery 24 hrs from call-up The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.					
		<b>Instructions :</b> Livraison en 24 heures de l'avis de commande La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Parks Canada Athabasca Warden 22 Mi south Jasper, AB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 4,550	40,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery 24 hrs from call-up The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.					
		<b>Instructions :</b> Livraison en 24 heures de l'avis de commande La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Parks Canada Sunwapta Warden 45 Mi South Jasper, AB	Power Generating / Production D'électricité	1	X 11,500	80,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	<b>Instructions:</b> Delivery 24 hrs from call-up The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.				
		<b>Instructions :</b> Livraison en 24 heures de l'avis de commande La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.				
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Parks Canada Tangle Creek Camp 61 Mi South Jasper, AB	Power Generating / Production D'électricité	1 X 11,500	100,000 L
		<b>Instructions:</b> Delivery 24 hrs from call-up The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.				
		<b>Instructions :</b> Livraison en 24 heures de l'avis de commande La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> AB111		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 5 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>				540,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: AB111								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada-Maligne Stn Jasper Nat"I Pk - 50 km SE of Jasper, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	1,135	5,000 L
		Instructions: Delivery 24 hrs from call-up						
		Instructions : Livraison en 24 heures de l'avis de commande						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada-Pocahontas Jasper Nat"I Pk-50 km East of Jasper, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	1,135	8,000 L
		Instructions: Delivery 24 hrs from call-up						
Instructions : Livraison en 24 heures de l'avis de commande								
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Comp. Rd, Jasper Nat"I Park Jasper, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	22,750	350,000 L
		Instructions: Delivery 24 hrs from call-up Above ground tank - top loading system						
		Instructions : Livraison en 24 heures de l'avis de commande Reservoir hors terre - systeme de dessus - chargement						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: AB111		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					363,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Zone: AB121								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Research Road Beaverlodge, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 4,600	30,000	L
		Instructions:	Financial Code: 0011-0200-52F1-54000-144820-501512 2.5" cam lock adapter Above ground tank.					
		Instructions :	Code financier: 0011-0200-52F1-54000-144820-501512 2.5" cam lock adapter Réservoir hors terre.					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: AB121		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					30,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: AB121</b>							
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-Food Canada Research Road Beaverlodge, AB	Off Highway / Hors Route	1 X 4,600	20,000 L	
		<b>Instructions:</b> Financial code: 0011-0200-52F1-54002-144820-501512 2.5" cam lock adapter Above ground tank. The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.					
		<b>Instructions :</b> Code financier: 0011-0200-52F1-54002-144820-501512 2.5" cam lock adapter Réservoir hors terre. La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: AB121</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN</b>				20,000 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: AB161							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Fort Chipewyan Detachment 117 Mellor Avenue Fort Chipewyan, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 15,000	45,000 L	
		Instructions:	Contact Dana Wylie 780-697-3931 for delivery /invoicing.				
			Delivery via winter road during the months of January-March.				
		Instructions :	Contacter Dana Wylie 780-697-3931 pour les livraisons/facturation				
			Les livraisons par la route d'hiver pendant les mois de Janvier-Mars.				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: AB161		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				45,000 L	\$_____
Zone: AB175							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Faust 13A - 4 St West Faust, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 2,270	50,000 L	
		Instructions:	Contact Cpl. Alex MacDonald 780-355-3730 or alexander.macdonald@rcmp-grc.gc.ca for deliveries/invoicing				
		Instructions :	Contacter Cpl. Alex MacDonald 780-355-3730 ou alexander.macdonald@rcmp-grc.gc.ca pour les livraisons/facture				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: AB175		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN				50,000 L	\$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
<b>Zone: AB181</b>									
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Cold Lake, Various Bldgs Medley, AB	Power	1	X	9,400	400,000	L
				Generating / Production	1	X	9,500		
				D'électricité	15	X	2,500		
					5	X	1,350		
					14	X	1,000		
		<b>Instructions:</b>	The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.						
		<b>Instructions :</b>	La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, Bldg 192 CFB Cold Lake MSE Section Medley, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2	X	22,750	1,500,000	L
		<b>Instructions:</b>	The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.						
		<b>Instructions :</b>	La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.						
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: AB181</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN</b>						1,900,000 L	\$

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
<hr/>							
<b>Zone: AB181</b>							
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, Bldg 192 CFB Cold Lake MSE Section Medley, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 22,750	800,000 L
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: AB181</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN</b>				800,000 L	\$_____
<hr/>							
<b>Zone: AB191</b>							
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Cold Lake Eval Range Primrose Lake, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	5	X 22,750	100,000 L
		<b>Instructions:</b>	Must have the capability to hook onto a 4 inch line The supply of ULS diesel fuel containing low-levels of biodiesel esters (B1-B5) type B seasonally adjusted or Ultra Low Sulphur diesel fuel type B seasonally adjusted is equally acceptable.				
		<b>Instructions :</b>	Doit avoir la capacité à accrocher sur une ligne de 4 pouces La fourniture de UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison ou le UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison et également acceptable.				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue		
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation			Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: AB191	REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN				100,000 L	\$_____
Zone: AB191								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Evaluation Range Primrose Lake, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	2 X	22,750	100,000 L	
		Instructions: Must have the capability to hook onto a 4 inch line						
		Instructions : Doit avoir la capacité à accrocher sur une ligne de 4 pouces						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: AB191	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				100,000 L	\$_____
Zone: AB202								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Grande Cache Institution Bag 4000 1 Mile South Hoppe Ave Grande Cache, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	17,000	150,000 L	
		Instructions: Delivery hours mon-fri 8:00 - 15:30 Full truck loads will be called up against Standing Offer.						
		Instructions : Heures de livraison lun-ved 8:00 - 15:30 De pleines charges de camion sera commandé contre l'offre à commandes						

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: AB202	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				150,000 L	\$_____
Zone: AB202								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	Grande Cache Institution Bag 4000 1 Mile South Hoppe Ave Grande Cache, AB	Power Generating / Production D'électricité	1	X	29,100	80,000 L
		Instructions:	Delivery hours mon-fri 8:00 - 15:30 Full truck loads will be called up against Standing Offer.					
		Instructions :	Heures de livraison lun-ved 8:00 - 15:30 De pleines charges de camion sera commandé contre l'offre à commandes					
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: AB202	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				80,000 L	\$_____
Zone: AB211								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	RCMP Chateh Detachment 12230 Main Ave. Assumption, AB	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,400	120,000 L
		Instructions:	Contact Deanna Bateman at 780-321-3835 for deliveries/invoicing.					
		Instructions :	Contacter Deanna Bateman à 780-321-3835 pour les livraisons/facture.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: AB211	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN				120,000 L	\$_____
Zone: BC021								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada McKay Creek Cmpd Kootenay Park Radium Hot Springs, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	4,500	9,000 L
		Instructions: Deliveries mon-fri between 7:00 am - 5:00 pm						
		Instructions : Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Hector Gorge Kootenay NP Radium Hot Springs Radium Hot Springs, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,550	30,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Kootenay Park Crossing Station Radium Hot Springs, BC	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	4,550	40,000 L
		Instructions: Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm						
		Instructions : Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm						

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada McKay Creek Cmpd Kootenay Park Radium Hot Springs, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	22,750	200,000 L
		<b>Instructions:</b>		2.5" Guillontine drop tube is required deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm				
		<b>Instructions :</b>		2.5" Guillontine drop tube est nécessaire livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm				
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> BC021		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					279,000 L	\$_____
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Kootenay Crossing Warden Stn Radium Hot Springs, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,100	20,000 L
		<b>Instructions:</b>		Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm				
		<b>Instructions :</b>		Livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Kootenay Pk-McKay Crk Compound Radium Hot Springs, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	22,750	140,000 L
		<b>Instructions:</b>		2.5" Guillontine drop tube is required. Deliveries Mon-Fri between 7:00 am - 5:00 pm				
		<b>Instructions :</b>		2.5" Guillontine drop tube est nécessaire. livraison lundi-vendredi entre 7:00 am - 5:00 pm				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC021	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					160,000 L	\$_____
Zone: BC041									
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Glacier Nat'I Park Compound 9525 TransCanada Hwy Rogers Pass, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	23,000	260,000 L	
		Instructions: Above ground tank.							
		Instructions : Réservoir hors terre.							
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC041	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					260,000 L	\$_____
Zone: BC041									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Glacier National Park Fidelity Garage Rogers Pass, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	2,100	5,500 L	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Glacier Nat'I Park Compound 9525 TransCanada Hwy Rogers Pass, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	4,500	13,500 L	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada Glacier Nat'I Park Compound 9525 TransCanada Hwy Rogers Pass, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 23,000	550,000 L
		<b>Instructions:</b> Due to severe climatic conditions, storage tank must maintain a minimum qty of 6,000 litres, especially during winter months.					
		<b>Instructions :</b> En raison des conditions atmosphérique graves, réservoir de stockage doit maintenir une quantité minimum de 6,000 litres, particulièrement pendant les mois d'hiver.					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: BC041</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN</b>					569,000 L \$_____
<b>Zone: BC101</b>							
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Pacific Agri-food Research Ctr Summerland, BC	Off Highway / Hors Route	1	X 7,570	20,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank 2.5" cam lock adapter.					
		<b>Instructions :</b> 2.5" cam lock adapter Réservoir hors terre.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Agriculture & Agri-food Canada Pacific Agri-food Research Ctr Summerland, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 4,500	6,000 L
		<b>Instructions:</b> 2.5" cam lock adapter Above ground tank.					
		<b>Instructions :</b> 2.5" cam lock adapter Réservoir hors terre.					





## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC111	REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN				8,000 L	\$_____
Zone: BC111								
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Vernon Military Camp Vernon, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	25,000	47,000 L
		Instructions: Delivery approximately twice yearly.						
		Instructions : Livraison deux fois par année approximativement						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC111	REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN				47,000 L	\$_____
Zone: BC111								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Vernon Military Camp Vernon, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	25,000	42,000 L
		Instructions: Delivery approximately twice yearly.						
		Instructions : Livraison deux fois par année approximativement						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation		
		Zone: BC111	REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN			42,000 L \$ _____
Zone: BC136						
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	DND Kamloops, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		230,000 L
		Instructions: Bottom Loading				
		Instructions : Chargement par le bas				
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC136	REQUIREMENT NUMBER: 5 / PU : N° DE BESOIN			230,000 L \$ _____

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation		
<b>Zone: BC136</b>						
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up / Ramassage	DND Kamloops, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		100,000 L
		<b>Instructions:</b> Bottom Loading				
		<b>Instructions :</b> Chargement par le bas				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: BC136</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 14 / PU : N° DE BESOIN</b>			100,000 L	\$_____
<b>Zone: BC201</b>						
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Agassiz Research Centre 6947 #7 Hwy Agassiz, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 4,990	50,000 L
		<b>Instructions:</b> Supplier must deliver fuel on 48 hour notice. 2.5" cam lock adapter. Above ground tank.				
		<b>Instructions :</b> Le fournisseur doit pouvoir fournir le carburant sur la notification 48 heures. 2.5" cam lock adapter. Réservoir hors terre				

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation					
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Kent Institution 4732 Cemetery Road Agassiz, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	10,000	177,000 L	
		<b>Instructions:</b>		4" cam lock adapter is required for the 10,000 litre tank. Supplier should be connected to the vapour regenerator.					
		<b>Instructions :</b>		4" cam lock adapter est nécessaire pour le réservoir de 10,000 litres. Le fournisseur devra se relier aux récupérateurs de vapeur.					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC Kwikwexwelhp Access rd off Morris Valley Rd Harrison Mills, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	10,000	180,000 L	
		<b>Instructions:</b>		2" cam lock adapter is required. Supplier should be connected to the vapour regenerator.					
		<b>Instructions :</b>		2" cam lock adapter est nécessaire. Le fournisseur devra se relier aux récupérateurs de vapeur.					
								<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> BC201		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 39 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					407,000 L	\$_____	
<b>Zone:</b> BC201									
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Kent Institution 4732 Cemetery Rd Agassiz, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,000	22,445 L	
		<b>Instructions:</b>		4" cam lock adapter is required					
		<b>Instructions :</b>		4" cam lock adapter est nécessaire					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC Kwikwexwelhp Access rd off Morris Valley Rd Harrison Mills, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 10,000	44,000 L
		<b>Instructions:</b> 2"cam lock adapter is required					
		<b>Instructions :</b> 2" cam lock adapter est nécessaire					
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Agriculture & Agri-food Canada Agassiz Research Centre 6947 #7 Hwy Agassiz, BC	Off Highway / Hors Route	1	X 7,428	100,000 L
		<b>Instructions:</b> Supplier must deliver fuel on 24 hour notice. 2.5" cam lock adapter. Above ground tank.					
		<b>Instructions :</b> Le fournisseur doit pouvoir fournir le carburant sur la notification 24 heures. 2.5" cam lock adapter. Réservoir hors terre					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Agriculture & Agri-food Canada Agassiz Research Centre 6947 #7 Hwy Agassiz, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 4,500	10,000 L
		<b>Instructions:</b> Supplier must deliver fuel on short notice (4-6 hours) 2.5" cam lock adapter. Above ground tank					
		<b>Instructions :</b> Le fournisseur doit pouvoir fournir le carburant sur la notification courte (4-6 heures) 2.5" cam lock adapter. Réservoir hors terre					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: BC201</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN</b>				176,445 L \$_____
<b>Zone: BC201</b>						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC Kwikwexwelhp Access rd off Morris Valley Rd Harrison Mills, BC	Power Generating / Production D'électricité	1 X 10,000	40,000 L
		<b>Instructions:</b> 2" cam lock adapter is required				
		<b>Instructions :</b> 2" cam lock adapter est nécessaire				
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC - Mountain Institution 4732 Cemetary Road Agassiz, BC	Power Generating / Production D'électricité	2 X 4,500	8,000 L
		<b>Instructions:</b> 2" cam lock adapter is required				
		<b>Instructions :</b> 2" cam lock adapter est nécessaire				
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC - Kent Institution 4732 Cemetary Rd Agassiz, BC	Power Generating / Production D'électricité	1 X 25,000	26,000 L
		<b>Instructions:</b> 4" cam lock adapter is required				
		<b>Instructions :</b> 4" cam lock adapter est nécessaire				
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: BC201</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN</b>				74,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: BC211								
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	F&O Chilliwack River Hatchery 55205 Chilliwack Lake Rd Chilliwack, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	2,273	10,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC Mission (Min) Institution 33737 Dewdney Trunk Rd. Mission, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,000	150,000 L
		Instructions: 2"cam lock adapter is required						
		Instructions : 2" cam lock adapter est nécessaire						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Matsqui Institution 33344 King Rd Abbotsford, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	10,000	150,000 L
Instructions: 4" cam lock adapter is required								
Instructions : 4" Cam lock adapteur est nécessaire.								
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC211		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN					310,000 L	\$_____
Zone: BC211								
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - Matsqui Institution 33344 King Rd Abbotsford, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	2,250	10,000 L
		Instructions: 4" cam lock adapter is required for 1 x 2,250 litre tank						
		Instructions : 4" cam lock adapter est nécessaire pour le réservoir le 1 x 2,250 liters						



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC Mission (Medium) Institution 8751 Slave Lake Street Mission, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,000	30,000 L	
		<b>Instructions:</b> 2" cam lock adapter is required							
		<b>Instructions :</b> 2" cam lock adapter est nécessaire							
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Department of National Defence Abbotsford Airport Abbotsford, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	90,000	180,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Chilliwack River Hatchery Chilliwack, BC	Power Generating / Production	1	X	9,500	5,250 L	
				D'électricité	1	X	1,000		
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Chilliwack River Hatchery Chilliwack, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	22,000	9,750 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC Mission (Min) Institution 33737 Dewdney Trunk Rd. Mission, BC	Power Generating / Production	1	X	4,500	25,000 L	
				D'électricité	1	X	2,000		
		<b>Instructions:</b> 2" cam lock adapter is required. Emergency generator main tank: 1 x 4,500 L. Above ground day tank: 1 x 2,000 L							
		<b>Instructions :</b> 2" cam lock adapteur est nécessaire. Réservoir principal du générateur de secours: 1 x 4,500 L. Réservoir hors terre: 1 x 2,000 L							
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC Mission (Medium) Institution 8751 Slave Lake Street Mission, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	12,000	40,000 L	
					1	X	1,240		

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	<b>Instructions:</b> 2" cam lock adapter is required. Emergency generator main tank: 1 x 12,000 L. Above ground day tank: 1 x 1,240 L					
		<b>Instructions :</b> 2" cam lock adapteur est nécessaire. Réservoir principal du générateur de secours: 1 x 12000 L. Réservoir hors terre: 1 x 1240 L					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND CFS Aldergrove Matsqui, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 22,750	40,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND CFS Aldergrove, APU Aldergrove, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 16,344	40,000 L
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> BC211		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 5 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>				380,000 L	\$_____
<b>Zone:</b> BC211							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC-Fraser Valley Institution 33344 King Road Abbotsford, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 9,080	2,000 L
		<b>Instructions:</b> 2" cam lock adapter is required					
		<b>Instructions :</b> 2" cam lock adapter est nécessaire					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC-Pacific Institution/ Regional Treatment Centre 33344 King Road Abbotsford, BC	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 26,052	30,000 L
		<b>Instructions:</b> 4" cam lock adapter is required					
		<b>Instructions :</b> 4" cam lock adapter est nécessaire					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC Regional Headquarters 33991 Gladys Avenue Abbotsford, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 4,315	2,000 L
		<b>Instructions:</b> Locked facility contact Paul Burton (604)-309-7902 or Mike Kearney (604)302-3500 to arrange for site access. Tank fill point is an "open end fill point".					
		<b>Instructions :</b> Verrouillé installation, communiquez avec Paul Burton (604)309-7902 ou Mike Kearney (604)302-3500 pour organiser l'accès au site. Remplissage du réservoir point est une «fin ouverte combler point".					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC - Matsqui Institution 33344 King Rd Abbotsford, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 4,500	25,000 L
					1	X 10,000	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC - Matsqui Institution 33344 King Rd Abbotsford, BC	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	2	X 45,000	75,000 L
		<b>Instructions:</b> 4" cam lock adapter is required					
		<b>Instructions :</b> 4" cam lock adapter est nécessaire					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue		
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: BC211	REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN			134,000 L	\$_____	
Zone: BC211								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up / Ramassage	DND CFS Aldergrove Matsqui, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		50,000 L		
		Pick Up / Ramassage	DND Chilliwack, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		100,000 L		
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: BC211	REQUIREMENT NUMBER: 14 / PU : N° DE BESOIN			150,000 L	\$_____	
Zone: BC211								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	DND CFS Aldergrove Matsqui, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		90,000 L		
		Instructions: Bottom Loading						
		Instructions : Chargement par le bas						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	DND Chilliwack, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		200,000 L
<b>Instructions:</b> Bottom Loading						
<b>Instructions :</b> Chargement par le bas						
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> BC211 <b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 3 / PU : N° DE BESOIN					290,000 L	\$ _____
<b>Zone:</b> BC221						
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby / CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans, Watershed 5 km north of Capilano Hatchery (North ) Vancouver, BC	Power Generating / Production D'électricité	1 X 1,135	1,000 L
<b>Instructions:</b> 24 hr notice prior to delivery required - call for instructions						
<b>Instructions :</b> Avis de 24 heures est nécessaire avant la livraison - appeler pour instructions						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Capilano Hatchery (North) Vancouver, BC	Power Generating / Production D'électricité	1 X 2,275	3,000 L
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
		Zone: BC221	Requirement Number: 4 / TW : N° DE BESOIN			4,000 L \$_____
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualite 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Pick Up / Ramassage	DND Vancouver, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		50,000 L
		Pick Up / Ramassage	DND Port Coquitlam, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route		50,000 L
					Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC221	Requirement Number: 39 / PU : N° DE BESOIN			100,000 L \$_____
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 9737 KING GEORGE BLVD SURREY, BC	Power Generating / Production D'électricité	1 X 655	1,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 9755 KING GEORGE BLVD SURREY, BC	Power Generating / Production D'électricité	1 X 4,545	2,000 L
					1 X 500	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 757 HASTINGS ST W Vancouver, BC	Power Generating / Production D'électricité	1 X 2,270 1 X 1,044	3,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC Douglas Border Crossing #220 Highway 99 Surrey, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 2,250	4,000 L
		<b>Instructions:</b> 2" camlock with a level meter on the exterior of the building. The generator is exercised monthly. Call-ups required on a semi-annual basis, and for emergency power failures.  <b>Instructions :</b> 2" camlock avec un indicateur de niveau à l'extérieur du bâtiment.. Le générateur est exercé par mois. Demandes est nécessaires sur une base semi-annuelle, et pour les pannes de courant d'urgence.					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC Pacific Border Crossing 28. 176th St. Surrey, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 5,000	5,000 L
		<b>Instructions:</b> 4" camlock There is a dipstick and a tip chart for calculating how much fuel is in the tank. The generator is exercised monthly. Call-ups required on a semi-annual basis, and for emergency power failures (typically occur on a weekend).  <b>Instructions :</b> 4" camlock Il y a une jauge, et un tableau de pointe, pour le calcul de la quantité de carburant dans le réservoir. Le générateur est exercé par mois. Demandes est nécessaires sur une base semi-annuelle, et pour les pannes de courant d'urgence (généralement sur un week-end).					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 401 BARRARD ST. VANCOUVER, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 8,400	5,000 L
					1	X 1,135	

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 13130 76TH AVE SURREY, BC	Power Generating / Production D'électricité	2	X	1,140	8,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 300 GEORGIA ST W VANCOUVER, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,000	110,000 L
<b>Zone: BC221</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN</b>					138,000 L	\$_____
<b>Zone: BC226</b>								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby / CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans, Tenderfoot Hatchery, 1000 Midnight Way Squamish, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,365	3,000 L
					2	X	908	
<b>Zone: BC226</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN</b>					3,000 L	\$_____
<b>Zone: BC226</b>								
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans, Tenderfoot Hatchery, 1000 Midnight Way Squamish, BC	Off Highway / Hors Route	3	X	1,365	4,095 L



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A										
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue		
									Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC226	REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN						4,095 L	\$_____
Zone: BC251										
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby / CC/Huile Secours	CSC - William Head Institution RR#1, William Head Road Metchosin, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	9,100	40,000 L		
		Instructions: 2" cam lock adapter is required								
		Instructions : 2" cam lock adapter est nécessaire								
									Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC251	REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN						40,000 L	\$_____
Zone: BC251										
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Cdn Food Inspection Agency Plant Health-8801 E Saanich Rd Sidney, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	1,590	3,000 L		

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Fleet Diving Unit, Bldg HZ41 Wilferd Rd. Colwood, BC	Off Highway / Hors Route		5,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. Approx 3-4 call-ups per year.				
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre. Environ 3-4 demandes par année.				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Damage Control School Colwood, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 2,273	10,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - William Head Institution RR#1, William Head Road Metchosin, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 4,500	60,000 L
		<b>Instructions:</b> 2" cam lock adapter is required				
		<b>Instructions :</b> 2" cam lock adapter est nécessaire				
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFAD Rocky Point, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 9,000	72,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Work Point Barracks Esquimalt, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 9,000	400,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND- Canteen Rd Gate (adjacent to No.1 Pump Signal Hill) Esquimalt, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 25,000	400,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC251	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN				950,000 L	\$_____
Zone: BC251  ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Cdn Food Inspection Agency Plant Health-8801 E Saanich Rd Sidney, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	208	300 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Institute of Ocean Sciences 9860 West Saanich Road Sidney, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	500	1,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Cdn Food Inspection Agency Plant Health-8801 E Saanich Rd Sidney, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	1,590	3,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Institute of Ocean Sciences 9860 West Saanich Road Sidney, BC	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	2,271	15,000 L
					1	X	1,257	
		Instructions: 2" camlock adapter is required.						
		Instructions : 2" camlock adapteur est nécessaire.						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CSC - William Head Institution RR#1, William Head Road Metchosin, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	4,550	60,000 L
		Instructions: 2" cam lock adapter is required						
		Instructions : 2" cam lock adapter est nécessaire						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Rocky Point CFB Esquimalt Esquimalt, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,000	72,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Department of National Defence Victoria Airport Victoria, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	90,000	180,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFB Pump # 1 Signal Hill Esquimalt, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	25,000	300,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Work Pt CFB Esquimalt Esquimalt, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,000	300,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Cdn Food Inspection Agency Plant Health-8801 E Saanich Rd Sidney, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,200	1,500 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	PWGSC 1230 GOVERNMENT ST. VICTORIA, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,360	3,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Dept. Fisheries & Oceans 25 Huron St. Victoria, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	5,200	4,000 L

**Instructions:** 2" camlock adapter is required.  
Tight-connected nozzle delivery.  
Belly tank attached to the unit above ground.

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	<b>Instructions :</b> 2" camlock adaptateur est nécessaire. Livraison de buse étroitement connectée. Réservoir de ventre attaché à l'unité au dessus du sol.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND Naden Fire Hall Building 141 Victoria, BC	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	15,000	15,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. <b>Instructions :</b> Réservoir hors terre.						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND 443 Sqn Pat Bay Building 128 9765 Willingdon Rd North Saanich, BC	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X	30,000	30,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank. <b>Instructions :</b> Réservoir hors terre.						
					<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>		<b>Unit price/ Prix unitaire</b>	
<b>Zone:</b> BC251		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 5 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>					984,800 L \$_____	
Automotive gasoline unleaded grade 2 (mid- grade)	Essence automobile sans plomb qualité 2 (intermediaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada, Gulf Island NP Reserve, 2220 Harbour Rd Sidney, BC	Marine / Marine	1	X	5,000	75,000 L

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC251	REQUIREMENT NUMBER: 15 / TW : N° DE BESOIN				75,000 L	\$_____
Zone: BC251								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND, CFHA Esquimalt Bldg 98 Naden, Married Qtrs Victoria, BC	Heating / Chauffage	250	X	1,100	15,000 L
		<b>Instructions:</b> Tanks are above ground & outdoors Bldg #'s & corresponding tank sizes to be provided at time of award and faxed monthly to supplier re: deliveries. Deliveries must be served by either a 13,000 or 18,000 L truck Driver must notify CFHA immediately of del. access problems at 250 -363-4428						
		<b>Instructions :</b> Les réservoirs sont au dessus du sol et à l'extérieur Bldg # 's et tailles de réservoir correspondant à fournir au moment de l'attribution et de télécopieur mois pour re fournisseur: livraisons. Les livraisons doivent être servis soit par un camion 13.000 ou 18.000 L Le conducteur doit aviser immédiatement l'ALFC du del. problèmes d'accès au 250-363-4428						
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND 203 Rosebank Colwood, BC	Heating / Chauffage	1	X	1,137	5,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank.						
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors-terre.						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND Munroe Head Bldg #19 Victoria, BC	Heating / Chauffage	1	X 1,137	10,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank.					
		<b>Instructions :</b> Réservoir hors-terre.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, Heals Range Bldg #'s 1001, 1002 & 1060 Victoria, BC	Heating / Chauffage	3	X 1,137	10,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tanks.					
		<b>Instructions :</b> Réservoirs hors-terre.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, Albert Head Bldg #'s 1003 & 1067 Victoria, BC	Heating / Chauffage	2	X 1,137	10,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tanks.					
		<b>Instructions :</b> Réservoirs hors-terre.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	Parks Canada - Fort Rodd Hill and Fisgard Lighthouse 603 Fort Rodd Hill Road Victoria, BC	Heating / Chauffage	1	X 1,000	15,000 L
		<b>Instructions:</b> Above ground tank.					
		Top-ups from October to April, during business hours. Once every three weeks for December/January/February; once a month for October/November/March/April. May vary depending on the weather during winter season					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	<b>Instructions :</b> Réservoir hors terre.					
		Les recharges d'octobre à avril, pendant les heures ouvrables. Une fois toutes les trois semaines pour décembre/janvier/février; une fois par mois pour octobre/novembre/mars/avril. Peut varier en fonction de la météo en hiver.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND, Rocky Point Bldg #137 Victoria, BC	Heating / Chauffage	1 X 45,460	75,000 L	
		<b>Instructions:</b> Below ground tank. Deliveries must be made Monday to Friday 08:00-16:00					
		<b>Instructions :</b> Réservoir sous-terre. Les livraisons doivent être effectuées du lundi au vendredi 08:00-16:00					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone:</b> BC251		<b>REQUIREMENT NUMBER:</b> 8 / TW : <b>N° DE BESOIN</b>				140,000 L	\$_____
<b>Zone:</b> BC251							
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Institute of Ocean Sciences 9860 West Saanich Road Sidney, BC	Off Highway / Hors Route	1 X 500	1,000 L	



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	CFB Esquimalt Colwood Fuel Depot #1 Wilfert Road, Bldg. 220 Colwood, BC	Marine / Marine	1	X 9,000	90,000 L
		<b>Instructions:</b> Deliveries Monday - Friday 07:30 - 15:00. Keyed access A 4" Bayco fitting or 2 1/2" pipe plug required. Drivers are required to contact 363-4991 or 363-2157 prior to delivery. DND personnel must accompany the delivery vehicle.					
		<b>Instructions :</b> Les livraisons Lun-Ved, 07:30-15:00. Accès par clé Un 4" raccorderie Bayco ou un 2 1/2" bouchon de canalisation est nécessaire Des conducteurs sont exigés pour entrer en contact avec 363-4991 ou 363-2157 avant la livraison. Le personnel de MND doit accompagner le véhicule de livraison.					
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>
							<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
		Zone: BC251	REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN				91,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: BC251</b>							
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Pick Up / Ramassage	DND CFB Esquimalt Esquimalt, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 3,400	72,000 L	
<b>Instructions:</b> Bottom loading distance from gate 5 km							
<b>Instructions :</b> La distance à chargement par le bas de la barrière est de 5 kilomètres							
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: BC251</b>						72,000 L	\$ _____
<b>REQUIREMENT NUMBER: 5 / PU : N° DE BESOIN</b>							
<b>Zone: BC251</b>							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Pick Up / Ramassage	DND CFB Esquimalt Esquimalt, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X 3,200	50,000 L	
<b>Instructions:</b> Dnd vehicle has bottom/curbside loading capability. Delivery lead time 2 hrs from call-up. Distance from gate 5 km							
<b>Instructions :</b> Le véhicule du MDN a la capacité de chargement par le bas/linéaire de trottoir. Livraison en 2 heures de l'avis de commande. La distance de la barrière est 5km.							
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue		
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
		Zone: BC251	REQUIREMENT NUMBER: 14 / PU : N° DE BESOIN			50,000 L	\$	
Zone: BC301								
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFMETR POL Compound Nanoose Bay, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	9,000	72,000 L	
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DFO/RPSS, Pacific Biological Station Nanaimo 3190 Hammond Bay Road Nanaimo, BC	Power Generating / Production D'électricité	1 X	9,090	10,400 L	
					1 X	1,419		
		Instructions: Above Ground Tank Instructions : Réservoir hors terre.						
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire	
		Zone: BC301	REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN			82,400 L	\$	
Zone: BC301								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Big Qualicum Hatchery Qualicum Beach, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1 X	1,360	9,000 L	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Big Qualicum Project Qualicum Beach, BC	Power Generating / Production D'électricité	1 X	2,250	10,000 L	
					1 X	1,590		

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC301	REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN					19,000 L	\$_____
Zone: BC301									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Big Qualicum Project Qualicum Beach, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,250	12,000 L	
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND CFMETR Nanoose Bay, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	9,000	72,000 L	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC301	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					84,000 L	\$_____
Zone: BC301									
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DND Nanoose Bay Ranch Pt & CFMETR Nanoose Bay, BC	Heating / Chauffage	2	X	4,546	75,000 L	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC301	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					75,000 L	\$_____

<b>File Number /</b> <b>N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A</b>								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: BC321</b>								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	F & O Robertson Creek Hatchery 10333 B Central Lake Rd Port Alberni, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	2,250	4,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Nitinat Hatchery Port Alberni, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	25,000	50,000 L
		<b>Instructions:</b> Supplier must be able to deliver fuel directly to site location within 12 hours <b>Instructions :</b> Le fournisseur doit pouvoir fournir le carburant directement à l'emplacement dans un délai de 12 heures						
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: BC321</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN</b>					54,000 L	\$ _____
<b>Zone: BC321</b>								
Automotive gasoline unleaded grade 2 (mid-grade)	Essence automobile sans plomb qualité 2 (intermediaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	F & O Robertson Creek Hatchery 10333 B Central Lake Rd Port Alberni, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	7,000	23,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Nitinat Hatchery Port Alberni, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	25,000	50,000 L
							<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: BC321</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 15 / TW : N° DE BESOIN</b>					73,000 L	\$ _____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir			Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: BC321								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	DF&O Robertson Creek Hatchery 10333-B Central Lake Road Port Alberni, BC	Heating / Chauffage	1	X	6,800	45,000 L
					1	X	1,364	
					1	X	2,380	
					1	X	950	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC321		REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN					45,000 L	\$_____
Zone: BC331								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada 485 Wickaninnish Road Ucluelet, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,300	4,600 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada - Warden Office 2040 Pacific Rim Hwy Ucluelet, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	5,000	10,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada 120 Airport Road Tofino, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	3,000	30,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC331		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					44,600 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
Zone: BC331								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Parks Canada 120 Airport Road Tofino, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	7,000	70,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC331		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					70,000 L	\$_____
Zone: BC351								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby / CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Puntledge Hatchery Courtenay, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	1,150	11,500 L
					1	X	4,500	
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC351		REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN					11,500 L	\$_____
Zone: BC351								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Puntledge Hatchery Courtenay, BC	Off Highway / Hors Route			4,000 L	

**Public Services and Procurement Canada**  
**Services publics et Approvisionnement Canada**

**Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'**

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Various Areas CFB Comox Lazo, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	2,500	4,000 L
		Instructions: Bldg #32 - A&W						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Bldg 101 19 Wing Comox Lazo, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	24,100	400,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC351		Requirement Number: 14 / TW : N° de besoin					408,000 L	\$_____
Zone: BC351 Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Various Areas CFB Comox Lazo, BC	Heating / Chauffage	1	X	2,275	10,000 L
		Instructions: Bldg # 110 - Seal Bay bldg						
		Instructions : Bldg # 110 - Seal Bay bldg						
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND New CHP(Central Heating Plant) CFB Comox Lazo, BC	Heating / Chauffage	1	X	75,000	50,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC351		Requirement Number: 8 / TW : N° de besoin					60,000 L	\$_____



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
Zone: BC351								
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND Various Areas CFB Comox Lazo, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	2,500	5,000 L
		Instructions: Bldg #32 - A&W						
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND 19 Wing Comox Bldg 100 Lazo, BC	Off Highway / Hors Route	2	X	3,500	250,000 L
		Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	DND 19 Wing Comox Bldg. 101 Lazo, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	24,100	400,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC351		REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN					655,000 L	\$_____
Zone: BC381								
Automotive gasoline unleaded grade 2 (mid- grade)	Essence automobile sans plomb qualité 2 (intermediaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Quinsam Hatchery Campbell River, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	2,275	2,000 L
		Instructions: Has 4" cam lock fitting						
		Instructions : A un 4" cam lock adaptation						
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC381		REQUIREMENT NUMBER: 15 / TW : N° DE BESOIN					2,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
<hr/>							
Zone: BC381							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type A temperature operability cloud point -34°C	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type A rendement à basse température point de trouble -34°C	TW/Standby / CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Quinsam Hatchery Campbell River, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 4,500	5,000 L
		Instructions:	4" cam lock adapter				
		Instructions :	4" cam lock adapteur				
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC381		REQUIREMENT NUMBER: 4 / TW : N° DE BESOIN				5,000 L	\$_____
<hr/>							
Zone: BC441							
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1-B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Port Hardy Airport 3675 Byng Road Port Hardy, BC	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 4,500	5,000 L
					1	X 261	
		Instructions:	Tight confines around tanks require tandem Axel Truck				
		Instructions :	Les limites étroites autour des réservoirs exigent le tandem Axle Truck				

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
ULS Diesel Fuel Containing Low Levels of Biodiesel Esters (B1- B5) type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5) type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Port Hardy Airport 3675 Byng Road Port Hardy, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 9,000	18,000 L
		<b>Instructions:</b> Tight confines around tanks requires tandem-axel truck.					
		<b>Instructions :</b> Les limites étroites autour des réservoirs exigent le tandem Axle Truck					
		TW/Standby / CC/Huile Secours	DND CFS Holberg APU, Bldg. 124 San Josef, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 15,900	20,000 L
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: BC441</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 5 / TW : N° DE BESOIN</b>					43,000 L \$_____
<b>Zone: BC441</b>							
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Port Hardy Airport 3675 Byng Road Port Hardy, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X 4,500	10,000 L
		<b>Instructions:</b> Tight confines around tanks require tandem Axel Truck					
		<b>Instructions :</b> Les limites étroites autour des réservoirs exigent le tandem Axle Truck					
						<b>Total Quantity/ Quantité totale</b>	<b>Unit price/ Prix unitaire</b>
<b>Zone: BC441</b>		<b>REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN</b>					10,000 L \$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A					Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue	
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation				
Zone: BC521								
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Sandspit Airport Sandspit, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	9,200	70,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC521		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					70,000 L	\$_____
Zone: BC521								
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Transport Canada Sandspit Airport Sandspit, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	5,100	50,000 L
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC521		REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					50,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
Zone: BC541							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	TW/Standby / CC/Huile Secours	DND, Canadian Forces Detachment Masset 50 Tow Hill Road Masset, BC	Heating and Power Generating / Production D'électricité et Chauffage	1	X 22,000	100,000 L
		Instructions: Above ground tank. 2" camlock adapter is required. Contact: Capt. Dany Gonthier, SO Pers Adm and Compt, 613-996-7334					
		Instructions : Réservoir hors terre. 2" Camlock adaptateur est nécessaire. Contact: Capt. Dany Gonthier, SO Pers Adm and Compt, 613-996-7334					
						Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
Zone: BC541		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN				100,000 L	\$_____
Zone: BC651							
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Fulton River Project, Box 9 Granisle, BC	Off Highway / Hors Route	1	X 4,550	11,000 L
		TW/Standby / CC/Huile Secours	Fisheries & Oceans Fulton River Project, Box 9 Granisle, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X 1,135	2,000 L

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC651	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					13,000 L	\$_____
Zone: BC651									
Automotive gasoline unleaded grade 3 (premium)	Essence automobile sans plomb qualité 3 (supercarburant)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Fulton River Project, Box 9 Granisle, BC	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,275	26,000 L	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC651	REQUIREMENT NUMBER: 13 / TW : N° DE BESOIN					26,000 L	\$_____
Zone: BC656									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Nadina River Project Houston, BC	Power Generating / Production D'électricité	2	X	22,750	50,000 L	
		Instructions: Additional Directions: 100 km south of Houston, BC.							
		Instructions : Directions additionnels: 100 km au sud de Houston, BC.							
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: BC656	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					50,000 L	\$_____

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A						Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation											
Zone: BC661															
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Pinkut Creek Spawning Channel Burns Lake, BC	Power Generating / Production D'électricité	1	X	22,750	400,000 L							
					1	X	13,620								
					1	X	9,100								
					1	X	900								
		Instructions:	Padlock on all tanks (to be opened before delivery)												
		Instructions :	Cadenas sur les réservoirs (ouvrir avant livraison)												
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire						
Zone: BC661		REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN						400,000 L	\$ _____						
Zone: BC661															
Oxygenated unleaded automotive gasoline containing ethanol grade 1 (regular) ethanol content: minimum 5.0 %, Maximum 10 % by volume.	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol, qualité 1 (ordinaire). Teneur en éthanol: minimum 5.0 %, Maximum 10 % en volume.	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans Pinkut Creek Spawning Channel Burns Lake, BC	Off Highway / Hors Route	1	X	9,100	50,000 L							
									Instructions:	Call facility prior to delivery for road conditions into this remote site and to ensure the gate is opened. Delivery Times: 8am to 4pm - 7 days a week.					
									Instructions :	Appelez l'installations avant livraison pour conditions routières pour cette station relais et pour garantir que la barrière est ouvert. Heures des livraisons: 8:00-16:00, 7 jours par semaine					
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire						
Zone: BC661		REQUIREMENT NUMBER: 39 / TW : N° DE BESOIN						50,000 L	\$ _____						

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue
<b>Zone: NT001</b>							
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC, GOCB 149 McDougall Rd. Fort Smith, NT	Heating / Chauffage	1 X	4,546	150,000 L
					1 X	1,137	
		<b>Instructions:</b> Due to winter freeze-ups. Delivery may be required within 2 hours. Addresses to be provided at time of award. Bldg. numbers may change. Additional units to be added up to above identified bldg/units #'s will be faxed directly to the Designated Delivery Contact as required.					
		<b>Instructions :</b> En raison du gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 2 heures. Adresses à fournir au moment de l'attribution. Bldg. #'s peuvent changer. Des unités supplémentaires à ajouter à identifié ci-dessus bldg / unité #'s sera envoyé par télécopieur directement à la personne-ressource de livraison désigné selon les besoins.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC 7 Crown Housing Units Fort Smith, NT	Heating / Chauffage	7 X	1,137	150,000 L
		<b>Instructions:</b> Due to winter freeze-ups. Delivery may be required within 2 hours. Addresses to be provided at time of award. Bldg. numbers may change. Additional units to be added up to above identified bldg/units #'s will be faxed directly to the Designated Delivery Contact as required.					
		<b>Instructions :</b> En raison du gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 2 heures. Adresses à fournir au moment de l'attribution. Bldg. #'s peuvent changer. Des unités supplémentaires à ajouter à identifié ci-dessus bldg / unité #'s sera envoyé par télécopieur directement à la personne-ressource de livraison désigné selon les besoins.					



## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A									
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir		Estimated Quantity / Qté prévue		
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NT001	REQUIREMENT NUMBER: 32 / TW : N° DE BESOIN					300,000 L	\$_____
Zone: NT031									
Automotive gasoline unleaded grade 1 (regular)	Essence automobile sans plomb qualité 1 (ordinaire)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans, CCG 42037 Mackenzie Highway Hay River, NT	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,275	50,000 L	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NT031	REQUIREMENT NUMBER: 14 / TW : N° DE BESOIN					50,000 L	\$_____
Zone: NT031									
ULS diesel fuel ultra low sulphur type B seasonally adjusted	UFTS carburant diesel à ultra faible teneur en soufre type B ajusté par saison	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	Fisheries & Oceans, CCG 42037 Mackenzie Highway Hay River, NT	On Highway Vehicles / Véhicules Sur Route	1	X	2,275	25,000 L	
								Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NT031	REQUIREMENT NUMBER: 3 / TW : N° DE BESOIN					25,000 L	\$_____

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A							
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue	
<b>Zone: NT051</b>							
Fuel oil heating type 1 pour point -43°C cloud point -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (latest issue)	Mazout de chauffage type 1 point d'écoulement -43°C point de trouble -43°C (P-50) CAN/CGSB-3.2-2011 (dernière édition)	TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC-GOCB Post Office Building 9609-100th Street Fort Simpson, NT	Heating / Chauffage	1 X 1,168	100,000 L	
		<b>Instructions:</b> Due to winter freeze-ups. Delivery may be required within 2 hours. Bldg. numbers may change. Additional units to be added up to above identified bldg/units #'s will be faxed directly to the Designated Delivery Contact as required. Fuel must be delivered twice a week, on a weekly basis, from September-June.					
		<b>Instructions :</b> En raison du gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 2 heures. Bldg. #'s peuvent changer. Des unités supplémentaires à ajouter à identifié ci-dessous bldg / unité #'s sera envoyé par télécopieur directement à la personne-ressource de livraison désigné selon les besoins. Carburant doit être livré deux fois par semaine, sur une base hebdomadaire, à partir de septembre-juin.					
		TW/Degree Day / CC/Degrés Jour	PWGSC, Crown Housing 12 Units Fort Simpson, NT	Heating / Chauffage	12 X 1,400	500,000 L	
		<b>Instructions:</b> Due to winter freeze-ups. Delivery may be required within 2 hours. Bldg. numbers may change. Additional units to be added up to above identified bldg/units #'s will be faxed directly to the Designated Delivery Contact as required.					
		<b>Instructions :</b> En raison du gel en hiver, la livraison peut être nécessaire en 2 heures. Bldg. #'s peuvent changer. Des unités supplémentaires à ajouter à identifié ci-dessous bldg / unité #'s sera envoyé par télécopieur directement à la personne-ressource de livraison désigné selon les besoins.					

## Appendix 'A' To Request For Standing Offer / Demande d'offre à commandes - Annexe 'A'

File Number / N° du dossier : E60HL-9-0020-20-A								
Product	Produit	Delivery Method / Mode de livraison	Delivery Address / Adresse de livraison	End Use / Utilisation	Storage Capacity / Capacité du réservoir	Estimated Quantity / Qté prévue		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NT051	REQUIREMENT NUMBER: 32 / TW : N° DE BESOIN				600,000 L	\$_____
Zone: NT051								
Fuel oil heating type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (latest issue)	Mazout de chauffage type 2 CAN/CGSB-3.2-2013 (dernière édition)	Tank Wagon (TW) / Camion Citerne (CC)	PWGSC 9604 100 ST. FORT SIMPSON, NT	Heating / Chauffage	1 X 1,406	5,623 L		
							Total Quantity/ Quantité totale	Unit price/ Prix unitaire
		Zone: NT051	REQUIREMENT NUMBER: 8 / TW : N° DE BESOIN				5,623 L	\$_____